



KINTEK SOLUTION

نرخ سائل ربت خم سب كم سر هف يكيات اموت وال

، ة رارحل اءءم لا ، ة نىء ءاءء اءءولاءك نم ءىزم ىلع لوصءلل انب ل صءا
ءلل ، ة وىءلل ءءمىءلل اءءم ، ة لمءمءم لا ءومل او ة كءالءءءال ءومل لا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جاختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فللثخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



نخس مل يكي تاموت وأل اة لم عم ال ا تابي بح ال س ب كم لص فن مل ال 30T/40T

رصن ال مقرر: PCSE



ة مدقم

نخس مل يكي تاموت وأل اة لم عم ال ا تابي بح ال س ب كم فشتك ا ريضحتل 30T/40T لص فن مل يكي تاموت وأل اة لذيصل او داوم ال ا حاب أ ي ف ة قذب ا ن ي ال ا لرض فب . ة ني ورتك ل ال ا اعان صل او كي ماري سل او ة جرد 300 ي تح ا ه ني خست و ة ري غصل ا ه ا تحاسم ة ئي ب ي ف ة ج ل ا عم لل ة ل ا ثم ي ه ف ، ة ئي وئ م غ ي ر ف ت ال .

دي زم ال ا فر ع

زاهج ال ا زارط	PCSE-40T404040	PCSE-30T3030
طغ صل ا قاطن	نط 0-40.0	نط 0-30.0
طغ صل ا ة ي لم ع	في فخت - توقوم ال ا طغ صل ا في فخت - ج ا ن ر ب ال ا ت ي ب ت - ج ا ن ر ب ال ا طغ صل ا توقوم ال ا طغ صل ا	ة توقوم - ج ا ن ر ب ال ا ت ي ب ت - طغ صل ا ج ا ن ر ب - ج ا ن ر ب ال ا طغ صل ا
ن ي خست ة راح ة جرد بل اقل ال ا	ة ئي وئ م ة جرد 300.0 - ة فرغ ال ا ة راح ة جرد	ة ئي وئ م ة جرد 500.0 / ة ئي وئ م ة جرد 300.0 - ة فرغ ال ا ة راح ة جرد
ل زع ال ا ق ي رط	دروت سم ل زع حول	دروت سم ل زع حول
دي ر ب ت ال ا ق ي رط	[ة ي راي تخ ا ء ا م ال ا ب دي ر ب ت ة ني ك ا م] ا ء ا م ال ا ب دي ر ب ت ال ا ب ع ي ر س دي ر ب ت	[ء ا م ال ا ب دي ر ب ت ة ني ك ا م] ا ء ا م ال ا ب دي ر ب ت ال ا ب ع ي ر س ال ا دي ر ب ت ال ا [ة ي راي تخ ا
ة ن خ اس ال ا ة ح ي ف صل ال ا م ح ح	400 × 400 م م (M × N)	300×300 م م (ن × م)
في ص ال ا م ح ح	500 × 480 × 650 (K×P×ح)	380×350×600 م م (K×P×H)
داع ب ال ا	850 × 480 × 650 (ط × ص ر ع × ع ا ف ت ر ا × ص ر ع × ط)	700 × 400 × 600 م م (ل و ط × ص ر ع × ص ر ع × ل و ط)
ة قاطل ال ا دوزم	5500 (ت ل و ف /110 /ت ل و ف 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي) ط او	3500 (ت ل و ف /110 /ت ل و ف 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي) ط او
ن زول ال ا	480 م ح ك	280 م ح ك

25T / 30T / 50T نخسملايكي تاموتوألأيرب تخم لآتابي بحل سب كم

رصن علل مقرر: PCAH



مقدم

سب كم عم ءافكب كاتاني ع ريضحتب مق انب صاخلل نخسملايكي تاموتوألأيرب تخم لآ 50T لصلل لصلل طغض الل قاطن لصفب فل تخم ل ءة لاثم يهف ، قيقدلل مكحتللاو اتاعانصلل.

ديزلل فرع

راهحل رارط	PCA-25T1818/1818G	PCA-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	pcah-40t4040/40g
طغض الل قاطن	نط 0-25.0	نط 0-25.0	نط 0-30.0	نط 0-40.0
ءة ل عم طغض الل	تببثت - جم انرب الل طغض الل طغض الل فيفخت - جم انرب الل توقوم الل	تببثت - جم انرب الل طغض طغض الل فيفخت - جم انرب الل توقوم الل	طغض الل جم انرب - طغض الل طغض الل فيفخت - جم انرب الل توقوم الل	جم انرب الل طغض - جم انرب الل طغض طغض الل فيفخت - جم انرب الل توقوم الل
ءراح ءجرد نحسرت بل اقل الل	ءفرغلل ءراح ءجرد 300.0 °C / 500.0 °C	ءفرغلل ءراح ءجرد 300.0 °C / 500.0 °C	ءفرغلل ءراح ءجرد 300.0 °C / 500.0 °C / 500.0 °C	ءفرغلل ءراح ءجرد 300.0 °C / 300.0 °C
لزلل ءقيرط	دروتسم لزلل حول	دروتسم لزلل حول	دروتسم لزلل حول دروتسم لزلل حول	دروتسم لزلل حول دروتسم لزلل حول
ءقيرط ءيرب الل	ءم الل ءيرب الل ءيرس ءيرب [ءيرايخا ءم الل ءيرب ءنيكام]	ءم الل ءيرب الل ءيرس ءيرب [ءيرايخا ءم الل ءيرب ءنيكام]	ءم الل ءيرب الل ءيرس الل ءيرب الل [ءيرايخا ءم الل ءيرب ءنيكام]	ءم الل ءيرب الل ءيرس ءيرب [ءيرايخا ءم الل ءيرب ءنيكام]
محم ءحيفصلل ءنخاس الل	180×180 مم (M×N)	200×200 مم (M×N)	300×300 مم (M×N)	400 × 400 مم (M × N)
ءاعبالل	300×390×560 مم (ءافترالل×صزرعلل×لوطلل)	300×390×560 مم (ءافترالل×صزرعلل×لوطلل)	400×490×580 مم (ءافترالل×صزرعلل×لوطلل)	500×550×620 مم (ءافترالل×صزرعلل×لوطلل)
ءقاطلل ءوزم	1700 صيصخت نكمي) طاو (تلوف 110/تلوف)	1700 صيصخت نكمي) طاو (تلوف 110/تلوف)	3500 صيصخت نكمي) طاو (تلوف 110/تلوف)	5500 صيصخت نكمي) طاو (تلوف 110/تلوف)
نزلل	140 مءك	140 مءك	280 مءك	480 مءك

غيفرتال قودنصل يربتخمل تابيحل سبكم

رصنعلال مقرر: PCV



ةمدقم

صاخلال ربتخمل سبكم عم كربتخم ةقد ززع بوبحل سبكم م ق. غيفرتال قودنصل انب، غيفرتال ةئي ب ي ف ةقدو ةلوه سب قيحاسملاو ريغص. قاستال انسحو ةدسكأل نم للقي امم. يمقرر طغص سايقم عم مادختسال لهسو مچحلا

ديزمال فرعا

راهجال رارط	PCV-10T1818	PCV-10T2020
طغصلال قاطن	ن ط 0-10.0	ن ط 0-10.0
طغصلال ةيل مع	يوديال طغصلال	يوديال طغصلال
نيحستال ةراج ةجرد	ي صقأ دك ةيؤم ةجرد 500	ي صقأ دك ةيؤم ةجرد 500
نيحستال ةحول	م م 180×180	م م 200×200
غيفرتال قودنصل ةدام	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)
ويوتسالال مچح	م م 400 × 400 × 400	م م 400×100×400
بابال مچح	م م 300 × 350	م م 300×350
غيفرتال ةجرد	لاكساب اجم 0.1-	لاكساب اجم 0.1-
داعبالا	450 × 550 × 850 × 850 (لوط × صرع × عافترا × عافترا)	450 × 550 × 850 × 850 (لوط × صرع × عافترا × عافترا)
ةقاطال رصم	(تلوف 110 معدن أن كممي) زتره 50 تلوف 220	(تلوف 110 معدن أن كممي) زتره 50 تلوف 220



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

