



KINTEK SOLUTION

سرہف Automatic Heated Lab Press

، ةرارجلا تادعم لا ، ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا ، ةيويحلل ءايميكلل تادعم ، ةيملعم لا داوم لاو ةيكال ءتسالا داوم لا ، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جاختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي ةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو


ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



نخس مل يكي تاموت وأل اة لم عم ال ا تابي بح ال س ب كم لص فن مل ال 30T/40T

رصن ال مقرر: PCSE



Introduction

نخس مل يكي تاموت وأل اة لم عم ال ا تابي بح ال س ب كم فشنت كاريضحتل 30T/40T لص فن مل يكي تاموت وأل اة لذيصل او داوم ال ا حاب أ ي فة قذب تان يعل لرض فب .ة ني ورت ك ل ال ااعان صل او كي ماري سل او ة جرد 300 ي ت ح اة ني خست و ة ري غصل اة ت حاس مة ئي ب ي فة ج ل اعل لل ة ل اثم ي هف ،ة ئوئم غ يرف ت ال .

دي زم ال فرعا

زاهج ال زارط	PCSE-40T404040	PCSE-30T3030
طغصل ا قاطن	نط 0-40.0	نط 0-30.0
طغصل اة لم عم	في فخت - توقوم ال ا طغصل ا في فخت - جم ان ربل ا تيب ت - جم ان ربل ا طغصل ا توقوم ال ا طغصل ا	ة توقوم - جم ان ربل ا تيب ت - طغصل ا جم ان ربل - جم ان ربل ا طغصل ا
نحس ت ة راح ة جرد بل اقل ال	ة ئوئم ة جرد 300.0 - ة فرغ ال ة راح ة جرد	ة ئوئم ة جرد 500.0 / ة ئوئم ة جرد 300.0 - ة فرغ ال ة راح ة جرد
لزع ال ة قيرط	دروت سم لزع حول	دروت سم لزع حول
دي ربت ال ة قيرط	[ة يراي تخ اء ام ال ا دي ربت ة ني ك ا م] اء ام ال ا دي ربت ال ا ع ي رس دي ربت	[ء ام ال ا دي ربت ة ني ك ا م] اء ام ال ا دي ربت ال ا ع ي رس ال ا دي ربت ال ا [ة يراي تخ ا]
ة نحاس ال ة ح ي فصل ا م ح ح	400 × 400 م (M × N)	300×300 م (م × ن)
في ص مل ا م ح ح	500 × 480 × 650 (K×P×ح)	380×350×600 م (K×P×H)
داع بال ا	850 × 480 × 650 (ط × صرع × عاس)	700 × 400 × 600 م (لوط × صرع × عاس)
ة قاطل ا دوزم	5500 (ت لوف /110 /ت لوف 220 صي صخت ن كم ي) طاو	3500 (ت لوف /110 /ت لوف 220 صي صخت ن كم ي) طاو
نزول ا	م ح ك 480	م ح ك 280

25T / 30T / 50T ان ب صا خ ل ا ن خ س م ل ا ي ك ي ت ا م و ت و ا ل ا ة ي ر ب ت خ م ل ا ت ا ب ي ب ح ل ا س ب ك م

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PCAH



Introduction

س ب ك م ع م ة ا ف ك ب ك ت ا ن ي ع ر ي ض ح ت ب م ق ا ن ب ص ا خ ل ا ن خ س م ل ا ي ك ي ت ا م و ت و ا ل ا ة ي ر ب ت خ م ل ا 50T ل ا ل ص ي ي ذ ل ا ط غ ض ل ا ق ا ط ن ل ص ف ب ف ل ت خ م ل ة ي ل ا ث م ي ه ف ، ق ي ق د ل ا م ك ح ت ل ا و ت ا ع ا ن ص ل ا .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ز ا ه ج ل ا ز ا ر ط	PCA-5T1212/1212G	pcah-25t1818/1818g	pcah-25t2020/2020g	pcah-30t303030/3030g	PCAH-40T4040/40G
ق ا ط ن ط غ ض ل ا	ن ط 0-5.0	ن ط 0-25.0	ن ط 0-25.0	ن ط 0-30.0	ن ط 0-40.0
ع ي ل ع م ط غ ض ل ا	ت ي ب ت - ي ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ج ا ن ر ب ل ا ت و ق و م ل ا	ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا	ج ا ن ر ب - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ط غ ض ل ا ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت	ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت	ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت
ف ر ا ح ة ج ر د ن ي ح س ت ب ل ا ق ل ا	300.0 °C / 500.0 °C / 500.0 °C - ة ر ا ر ح ة ج ر د	300.0 °C / 500.0 °C - ة ر ا ر ح ة ج ر د	300.0 °C / 500.0 °C - ة ر ا ر ح ة ج ر د	300.0 °C / 500.0 °C - ة ر ا ر ح ة ج ر د	300.0 °C / 300.0 °C - ة ر ا ر ح ة ج ر د
ق ي ر ط ل ز ع ل ا	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	ة د ر و ت س م ل ل ز ع ل ا ح و ل ا	ل ز ع ح و ل د ر و ت س م ل ز ع ح و ل د ر و ت س م	ل ز ع ح و ل د ر و ت س م ل ز ع ح و ل د ر و ت س م
ق ي ر ط د ي ر ب ت ل ا	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا] ة ي ر ا ي ت خ ا	ع ي ر س د ي ر ب ت ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا] ة ي ر ا ي ت خ ا	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا ب ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا] ة ي ر ا ي ت خ ا	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا] ة ي ر ا ي ت خ ا	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا ب ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا] ة ي ر ا ي ت خ ا
ح م ح ي ف ص ل ا ة ن ح ا س ل ا	م م (م × 120 × م م × 120 × م م × 120)	م م (م × 180 × م م × 180)	م م (M × N) 200 × 200	م م (M × N) 300 × 300	م م (M × N) 400 × 400
د ا ع ا ل ا	م م 182 × 306 × 460 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 300 × 390 × 560 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 300 × 390 × 560 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 400 × 490 × 580 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 500 × 550 × 620 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)
ق ا ط ل ا د و ر م	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ط ا و 900 (ت ل و ف / 110)	1700 ط ا و ن ك م ي (ط ا و 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ت ل و ف / 110)	1700 ط ا و ن ك م ي (ط ا و 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ت ل و ف / 110)	3500 ط ا و ن ك م ي (ط ا و 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ت ل و ف / 110)	5500 ط ا و ن ك م ي (ط ا و 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ت ل و ف / 110)
ن ز و ل ا	م ج ك 75	م ج ك 140	م ج ك 140	م ج ك 280	م ج ك 480



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

