



KINTEK SOLUTION

سرھف رودم ناخسو دیربت رودم

، یرارحل اادعم لا ، ەنەع دادع ااجولاتك نم دیزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خل ا ، ەویوچللا ەایمیکللا اادعم ، ەیلعم لا داوم لاو ەیکالەتسالا داوم لا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ديربتال عيزوت زاغ 5L

رصنعلال مقرر: KCP-5



ةمدقم

دح ىصقأ ىلإ ربتخملال ةءافك ةدايزب مق
دقاط رفوي ، هب قوئومو تامادختسالال ددعت
ةيؤئم ةجرد -120 ىلإ لصت ةتبات ديربت

ديزملال فرعا

جدومن	لئاسلال مجح	لمعلال ةراخ ةجرد	ديربتال ةردق	رزلال و دملال لدغم	رارقتسا . ةراخ ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP5-10		-12-5 °C	طاو 1213-290				
KCP5-20		-23-5 °C	طاو 1248-319				
KCP5-25		-26-5	طاو 1314-447				520 * 350 * 720
KCP5-30	رتل 5	-32-5	طاو 1375-450	م 4-6 ةقيد / رتل 35	+/- 2 °C	1/2 "	
KCP5-40		-40-5	طاو 1420-462				
KCP5-60		-63-5	طاو 1910-230				
KCP5-80		-83-5 °C	طاو 1938-200				430 * 350 * 960
KCP5-120		-120-5	طاو 2635-180				540 * 450 * 1020

ديربت زاغ رتل 20

رطن نعلال مقر: KCP-20



ةمدقم

نع ةرابع KCP KinTek دربملا ريودتل زاغ نإ رفوت ةقووثومو تامادختسال ةددعتم تادعم ةلوادتملا لئوسال عم ةتبات ديربت ةقاط ىلإ لصي و دراب مامحتسا ضو ك لمع ي نأ نكمي ةجرد -120 ن ديربتلا ةراغ ةجرد. ىصقألا دحلا ةيؤم.

ديزمالا فرعإ

جدومن	لائسال مجح	ل.معلال ةراغ ةجرد	ديربتلا ةردق	ةخصملا قفدت	رارقتسا. ةراغ ةجرد	موطرخ دفنم	(مم) داعبالا
KCP20-20		-23-5 °C	طاو 3126-950				
KCP20-30		-32-5	طاو 3237-1023				630 * 52 * 1000
KCP20-40	رتل 20	-40-5	طاو 3635-980	م 4-6 ةقىقد / رتل 35	+/- 2 °C	1/2 "	940 * 710 * 1010
KCP20-60		-63-5	طاو 4210-510				
KCP20-80		-83-5 °C	طاو 4530-360				
KCP20-120		-120-5	طاو 4889-270				1000 * 800 * 900

ديربتلا عيزوت زاخ 30L

رصنعلال مقر: KCP-30



ةمدقم

نارودلا زاخ عم كربتخم ةدورب ىلع ظفاح
ديربتلا ةوقل يلاثم - KinTek KCP دربملا
عيج ةيبلتل فيكتلل لباقو رمتسملا
كب ةصاخلا لمعلال تاجايتح

ديزمالا فرع

جدومن	لائسلا موح	لمعلال ةراخ ةجرد	ديربتلا ةردق	ةخصملا قفدت	رارقتسا. ةراخ ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP30-20		-23-5 °C	طاو 3780-1150				
KCP30-30		-32-5	طاو 3960-1200				940 * 710 * 1010
KCP30-40	رتل 30	-40-5	طاو 4080-1270	م 4-6 ةقيد / رتل 35	+/- 2 °C	1/2 "	1030 * 810 * 1020
KCP30-60		-63-5	طاو 4330-680				
KCP30-80		-83-5 °C	طاو 4679-422				
KCP30-120		-120-5	طاو 4968-330				1150 * 850 * 1100

ديربتلا عيزوت زاغ 50L

رصنعلال مقرر: KCP-50



ةمدقم

ةرابع KinTek KCP 50L دربملا ريودتلا زاغ نإ
ةقاط ديوزتل ةلاعفو ةقوئوم تادعم نع
يف ةلوادتملا لئلاوسلاب رمتسملا ديربتلا
ةفلتخملا لمعلال فورظ.

ديزملال فرع

جدومن	لائسلا موح	لمعلال ةراخ ةجرذ	ديربتلا ةردق	ةخصملا قفدت	رارقتسا. ةراخ ةجرذ	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP50-20		-23-5 °C	طاو 8520-2170				
KCP50-30		-32-5	طاو 8930-2280				760 * 610 * 1030
KCP50-40	رتل 50	-40-5	طاو 10256-2300	م 6-8 ةقئقد / رتل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1030 * 860 * 1030
KCP50-60		-63-5	طاو 10570-1600				
KCP50-80		-83-5 °C	طاو 11200-1480				
KCP50-120		-120-5	طاو 11290-1260				1130 * 840 * 1120

ديربت لال عيزوت زااج 40L

ررصن لال مقرر: KCP-40



ةمدقم

عم ةقووثومو ةلاعف ديربت ةقاط لىل لاصح
ةجرد .ىصقأ دح عم KinTek KCP. ي نارودلا دربم لال
فورظل ةيلاثم تادعم اهنإ ، -120 °C ةراجلال
ةفلتخم لال لمعلال .

ديزمالل فرعل

جدومن	لائاسلال مخرج	لمعلال ةراجل ةجرد	ديربت لال ةردق	ةخصمالل قفدت	رارقت سا .ةراجل ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP40-20		-23-5 °C	طاو 3780-1150				
KCP40-30		-32-5	طاو 3960-1200				
KCP40-40	رطل 40	-40-5	طاو 4080-1270	م 6-8 ةقيد / رطل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1030 * 860 * 1030
KCP40-60		-63-5	طاو 4330-680				
KCP40-80		-83-5 °C	طاو 4679-422				
KCP40-120		-120-5	طاو 4968-330				

ديربت لاي زوت زاغ 80L

رصن عل ا مقرر: KCP-80



ةمدقم

عم رتل 80 ةعس هب قوئومو لاعف ديربت زاغ
ةي وئم ةجرد -120- غلبت يوصق ةراغ ةجرد
امك ، يعانصل ا مادختسال او تاربتخمل ليلاثم
مامجتسال ل دحاو مامحك لمعي

ديزمالا فرع

جدومن	لائسال ا مخرج	لمعل ا ةراغ ةجرد	ديربت ل ا ةردق	ةخصمال ا قفدت	رارقتسا . ةراغ ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP80-20		-23-5 °C	طاو 9738-2626				
KCP80-30		-32-5	طاو 9820-2820				1000 * 800 * 1100
KCP80-40	رتل 80	-40-5	طاو 10860-2830	م 6-8 ةقيقد / رتل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1100 * 830 * 1250
KCP80-60		-63-5	طاو 11380-2100				
KCP80-80		-83-5 °C	طاو 11670-1800				
KCP80-120		-120-5	طاو 11880-1200				

رتل 100 ةعس ديربت ل عيزوت زاهج

رصن عل مقرر: KCP-100



ةمدقم

ةلاعفو ةقوئوم ديربت ةقاط ل صلح
زاهج لال خ نم ةيغانصل كئاجايتح وأ كربت خمل
-120. سكام عم. KinTek KCP. ديربت ل ريودت
ةجمدم ةيرئاد ةخضمو ةراح ةجرد

ديزمل فرعا

جدومن	لائسلا مئج	لمعل ةراح ةجرد	ديربتل ةردق	ةخضملا قفدت	رارقتسا. ةراح ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP100-20		-23-5 °C	طاو 9738-2626				
KCP100-30		-32-5	طاو 9820-2820				1100 * 900 * 1100
KCP100-40	رتل 100	-40-5	طاو 10860-2830	م 6-8 ةقئقد / رتل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1200 * 1100 * 1350
KCP100-60		-63-5	طاو 11380-2100				
KCP100-80		-83-5 °C	طاو 11670-1800				
KCP100-120		-120-5	طاو 11880-1200				

قارح ال ع يزوت زاه ة ئ ف د ت 5L

ر ص ن ع ل ا م ق ر : KCBH-5



ة م د ق م

- د ي ر ب ت ل ل ا و ة ئ ف د ت ل ل 5L KinTek زاه
ة ي ع ا ن ص ل ا ف و ر ط ل ل ا و ت ا ر ب ت خ م ل ل ي ل ا ث م
ق و ث و م ء ا د ا و ف ئ ا ط و ل ا د د ع ت م م ي م ص ت ب

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ج د و م ن	ل ئ ا س ل ا م ح ج	ل م ع ل ا ة ر ا ح ع ج ر د	د ي ر ب ت ل ا ة ر د ق	ه ل م ا س ل ا ة و ق ل ل ا	ر ز ل ل و د م ل ا ل د ع م	ر ا ر ق ت س ا ة ر ا ح ع ج ر د	(م م) د ا ع ب ا ل ا
KCBH5-10	ر ت ل 5	-10-200 °C	ط ا و 1243-330	ط ا و و ل ي ك 3.5	4Kw	م 20 ة ق ي ق د / ر ت ل 20	+/- 2 °C
KCBH5-20		-20-200 °C	ط ا و 1288-359				
KCBH5-30		-30-200 °C	ط ا و 1415-490	ط ا و و ل ي ك 7			
KCBH5-40		-40-200 °C	ط ا و 1460-501				
KCBH5-60		-60-200 °C	ط ا و 1950-270	630 * 550 * 1400			
KCBH5-80		-80-200 °C	ط ا و 1978-240				

ديربت زاهج ةئفدت 10L

رصنعلال مقرر: KCBH-10



ةمدقم

KinTek KCBH زاهج عم لاعفلا ربتخم لاءادأ برج هميمصت رفوي. ديربتلال ةئفدتلل 10L ريودت و ديربت و نيخست فئاظو لاماشلا ربتخم لاءايعانصلال مادختسالل ةقووثوم.

ديزمالا فرع

جدومن	لائسالل مخرج	لمعلال ةراح ةجرد	ديربتلال ةردق	ةلاماشلال ةوقلا	رزجال و دملال لدعم	رارقتسلا ةراح ةجرد	(مم) داعبالا
KCBH10-10	رتل 10	-10-200 °C	طاو 1865-860	طاو وليك 7	م 20 ةقيقد / رتل 20	± 2 °C	540 * 440 * 800
KCBH10-20		-20-200 °C	طاو 2140-359				
KCBH10-30		-30-200 °C	طاو 1415-490				
KCBH10-40		-40-200 °C	طاو 1460-501				
KCBH10-60		-60-200 °C	طاو 1950-270	طاو وليك 7.5			
KCBH10-80		-80-200 °C	طاو 1978-240				

جورملا ةدر بمللة ةئفدتلا 20L

رصنعلا مقر: KCBH-20



ةمدقم

دح ىصقأ ىلإ ربتخملا ةيجاتنإ ةدايزب مق ةئفدتلا KinTek KCBH 20L زاهج مادختساب فئاظو لماشلا هميمصت رفوي. ديربتلل مادختسالل ةقوئوم رپودتو ديربتو نيخست ربتخملاو يعانصلا.

ديزملا فرعا

جدومن	لائسلا مجح	لمعلا ةراح ةجرد	ديرتلا ةردق	ةلماشلا ةوقلا	رزلال و دملال لدعم	رارقتسا. ةراح ةجرد	(مم) داغبالا
KCBH20-10	رتل 20	-10-200 °C	طاو 3126-950	طاو وليك 7.2	م 28 ةقيد / رتل 42	+/- 2 °C	630 * 550 * 1100
KCBH20-20		-20-200 °C	طاو 3163-980				
KCBH20-30		-30-200 °C	طاو 3277-1061				
KCBH20-40		-40-200 °C	طاو 3675-998	طاو وليك 7.8			
KCBH20-60		-60-200 °C	طاو 4160-550				
KCBH20-80		-80-200 °C	طاو 4576-420				

ديربت زاهج ةئفدت 50L

ررصنعلال مقرر: KCBH-50



ةمدقم

رېودتل او ديربتل او نيخستلا تانك مإ بجر
KinTek KCBH 50L زاهج لال خ نم ةعونتم لال
تاربت خملل يلاثم ، ةدورب لال ةئفدت لال
قوئومو لاعف اءا عم ، ةيعانصلال تاداعلإ او

ديزمالا فرعا

جدومن	لائسلا مجح	لمعلال فرابع ةجر	ديربتلا ةردق	ةلماسلا ةوقلا	رزجال و دملال لدغم	رارقتسا ، فرابع ةجر	(مم) دابعالا
KCBH50-20		-20-200 °C	طاو 11156-5341				
KCBH50-30		-30-200 °C	طاو 13695-9575	12			720 * 650 * 1150
KCBH50-40	رتل 50	-40-200 °C	11743-7351W		م 28 ةقيد / رتل 42	+/- 2 °C	
KCBH50-60		-60-200 °C	18437-7601W				
KCBH50-80		-80-200 °C	طاو 18657-7760	طاو وليك 15.5			880 * 880 * 1250

ةرارح لال ع يزوت زاه ة ئفدت 80L

مقرر : KCBP-80 رصن عل



ةمدقم

دبرب تل او نر س تل اناءم إ ل ع ل صر ا
KinTek زاه ل لال خ ن م دح او ف ل ل ل ر و د تل او
KCBH 80L ة دورب ل اب ة ئف د تل ل
تا ق ب ب ط تل او ت ا ر ب ت خ م ل ل ق و ث و م ء ا د ا و
ة ع ا ن ص ل ا

د ز م ل ا فر ع ا

ءوم ن	لئاس ل مء ح	ل م ع ل ا ة ر ا ر ة ج ر د	د ب ر ب ت ل ا ة ر د ق	ة ل م ا س ل ا ة و ق ل ا	ر ز ج ل و د م ل ا ل د ع م	ر ا ر ق ت س ا ة ر ا ر ة ج ر د	(م م) د ا ع ب أ ل ا
KCBH100-20		-20-200 °C	ط ا و 18638-6966				
KCBH100-30	ر ت ل 100	-30-200 °C	19904-9557W	13.5	م 28 ة ق ب ق د / ر ت ل 42	+/- 2 °C	880 * 880 * 1250
KCBH100-40		-40-200 °C	ط ا و 25334-10698				



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سيئرل ررقملا
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

