



KINTEK SOLUTION

سرھف ريسكتلا ةلآ

ةرارحلل اءءملا ، ءنلعل ءاءل ءاؤولاءك نم ءلزم لعل لوصللل انب لصلل
ءوولل ءلءل ءلءل ءءم ، ءلءمءملا ءاوملا ءلءل ءلءل ءاوملا
etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ةيربخملا كفللا ةراسك

ررصنعلال مقر : KT-PE



Introduction

مادختساب ةءافكب ةبلصلال تانيعلال قحس
يلاثم . PE90x150 ربتملل ةيكفلا ةراسكلا
،ديزملال ءانبل داومو نداعملاو كئئابلل

ديزملال فرعا

ةبسانم داوم	ةبعصو ةبلص ، ةشه ، ةبلص ، ةبالصلال ةطسوتم
جالعلال عون	تقحس
داوملا لادخال محح	ملم <90
داوملا جارخال محح	ملم <2
كفلا ةحول محح	ملم 90 X 150
كفلا ةحول ةوجف	ملم 0-30
ةجمملا محح	رطل 20
كفلا ةحول ةدام	نتسحننللا ديبرك اءصللل مواقملا ذالوفلا ؛يندعم طيلخ
كرحملا ةوق	طاو 1500
يفاصلال نزولا	مجمك 226
لماشلال دعبلا	ملم L450xW850xH980
ءاصوطلال فصو	(راتم 3 قاطن يف) لبسسيء <60
ةياملال ةوتسم	IP65
ةدوخلال ريباعم	م
ةيرايتخال ةفيطو	ةيئابرهك ةسنكم ذفنم / رابغللل داصم عمق / هتطحاللم نكمي ةنزاملال بالود ةيامح ءاطغ / نارودلل لباق عمق



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشغنش ،ةقئافل اءولونكلل

