



# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاو ايجولونكتلا فاشكسالا  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو  
لورببالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئال ةالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارثسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داخلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



## ةيربخملا كفلا ةراسك

رصنعلال مقر : KT-PE



### ةمدقم

مادختساب ةءافكب ةبلصلال تانيعلال قحس  
يلاثم . PE90x150 ربتملل ةيكفلا ةراسكلال  
ديزملال ءانبل داومو نداعملاو كئابللل

### ديزملال فرعا

ةبسانم داوم	ةبعصو ةبلص ، ةشه ، ةبلص ، ةبالصلال ةطسوتم
جالعلال عون	تقحس
داوملا لادح	
داوملا جارح	
كفلا ةحول محح	ملم 90 X 150
كفلا ةحول ةووف	ملم 0-30
عجمملا محح	رتل 20
كفلا ةحول ةدام	نتسحنننل ديبرك اءصللل مواقملا ذالوفا ؛يندعم طيلخ
كرحملال ةوق	طاو 1500
يفاصلال نزولا	مجمك 226
لماشلال دعبلا	ملم L450xW850xH980
ءاصو ضلال فصو	
ةياملال ةوتسم	IP65
ةدوخلال ريعاعم	م
ةيرايءخا ةفيظو	ةيئابرهك ةسنكم ذفنم / رابغللل داصم عمق / هتطحاللم نكمي ةنزاوملا بالود ةيامح اءاطغ / نارودلل لباق عمق

# لئاسلانيجورتيني نلا مادختساب ريغصلالديربتلابلانحطلال ربتخملا فيءالطلالو ةيئاي ميكلال داوملل

رصنعلا مقر: KT-DC31



## ةمدقم

تاي لمعل ةيلائم KINTEK قحسلال ةلآ ربتعت ريوطتل او ثحبلا براحتو ةريغصلال ليغشلا ، تامادختسالال ددعتم ديربتلال ماظن لصفبو ، داوملا نم ةعونتم ةومجم عم لماعتلا اهنكمي طاظملاو كيئاسالبلال كلذ في اما ب ةيذغال تاجردو ةينالديصلال تارضحتسملالو تاراسكلال نمضت ، كلذ ليلى ةفاضلاب انيدل ةصصختملا ةيكي لوردي هلا ةيربختملا اما ، ةددعتم تاري رمت لالخنم ةقيقد جئاتن يوي دارلا رولفتلا لي لحتل ةبسانم اهلعجي ةقيقد تاني عيلع لصاح XRF في فيطال ةلوهسب قوحسملال

## ديزملال فرعا

ج نملال مسا	ةصخف نم ةراح ةجرب لئاسلال نيجورتيني لال قحس زاغ
ليدوملا	KT-DC31
ةقاطلا	طاو وليك 1.8
يئابرهكلا دهجلال	زتره 50/تلاف 220
ريسكتلال ةمومعل ةصخف نم ةراح ةجرب	ةكبش 300-40
جارخالال	ةعاس/مك 3-0.3
ةريغص ةجل اع م ةردق	10g
غيرفتلال ةقيرط	رمتسم
نارودلال ةعرس	ةقيقد/ةفل 25000
فيصملا نرو	مك 12
فيصملا ماح	م 290*280*480
ديربتلال طيسو	لائاس نيجورتيني
نيكسلال عون	بناو جلال ددعتم لئام نيكس
ريسكتلال ادبم	ةعرسلال يلاع ريثأت
لائاسلال نيجورتيني لال جارخال اعصو	لائاسلال نيجورتيني لال ةخصم
لائاسلال غيرفت في مكحتلال	سايق ميب يورك امامص
غيرفتلال ةقيرط	ةلبرغ نودب ةاوهلا لصف
لائاسلال نيجورتيني لال ماظن	(ةدحو او رتخا) طغصلال ةيئاد/مديق لابل لمعي عون
ةطجال م	ةصخف نملا ةراجل تاجرد نم ةيئامجال في ديج لمعب مايقلال يجرى ، تادعتملا مادختسلا دنع ةيوهتلا ليلى ةابتلال يجرى

# مآخلا داوملل لئاسلا نيچورتينلاب ديربتلاب نحطالا ةلآ ةرارحلل ةساسحلا داوملاو ةيكي تسالبال

رصنعلا مقر: KT-CG01



## ةمدقم

ديربتلاب نحطالا ةنيكام فشتك  
ةيلاثملا، KT-CG01 لئاسلا نيچورتينلاب  
ةساسحلا داوملاو ةيكي تسالبال قحسل  
ميقتو داوملا ةمالس يلع طاफल او، ةرارحلل  
ةموعنلا ةقئاف جئاتن

## ديزمل فرعا

ةمدعمل	تافصاوملا
مسالا	لائاسلا نيچورتينلاب ديربتلاب نحطالا ةنيكام
ليدوملا	KT-CG01
ةقاطلا	طاو وليك 1.8
يئابرهكلا دهجال	220V
قيقدلا ديربتلاب نحطالا ةنيكام	40-300 ةكبش
ةسالا	ةعاس/مك 1-3
ةريغص ةعس	10g
غيرفتلا عسو	رمتسم
ةرسالا	ةقيقد/دافل 25000
نزولا	مك 12
محللا	م 290280480
ديربتلا طسو	لائاس نيچورتين
نيكسال عون	عالصالا ددعتم سارب نيكس
ريسكتلا أدبم	ةرسالا يلاع مداصت
غيرفتلا	لخملل حايرلل رايتخا دجوي ال
لائاسلا نيچورتينلا ماظن	(ةدحاو رتخا) طعصلا يتاد / مدق

## دحو عم لئاسلا نيچورتني نلاب دي ربتلاب نحط ةنيكام ةقي قدلا داوملا ةجلعمل ةيبلول ةيذغت

رصنعلال مقرر: KT-CG02



### ةمدقم

دي ربتلاب نحطلا ةنيكام فشتك،  
ةيبلول ةيذغت دحو عم لئاسلا نيچورتني نلاب  
ةيلاثم، ةقي قدلا داوملا ةجلعمل ةيلاثم يهو  
ةءافك زرع، كلذ ريغو طاظملاو كي تسالبلل  
نال ك ربتخم!

### دي زملا فرع

ةمدعمل	تافصاوملا
زارطلا	KT-CG02
فيصملا ةقاط	طاوولي 1.8
يئابرهكلا دهجل	زتره 220/تلوف 50
فيصملا ةعرس	ةقي قد/ءفل 25000
ريسكتلا ةقد	ةكبش 40-350
تاعفءلا جاتن	ءعاس/مك 0.3-3
ةنيعلال محج	10g
ةيذغتلا محج	م 5 ≤
مخلاة قلع	ةراجل صخ نم رول فل طاظم
غيرفتلا عضو	رم تسم
ةيذغتلا كرحم	40w
ةيذغتلا ةعرس	ةقي قد/ءفل 0-10
ةيذغتلا قيرط	يودي/يغرب
لائاسلا نيچورتني نلاب زارط	YDS-30
لائاسلا نيچورتني نلاب انارخ محج	رتل 30 (يرايتخا رتل 50)
لائاسلا نيچورتني نلاب ةخضم زارط	YDB-50J
لائاسلا نيچورتني نلاب تالخدم	مدق ةخضم/ةيئابرهك ةخضم
لائاسلا نيچورتني نلاب اراخا ي فم كحلتا	نازيملا مامص
ريسكتلا عضو	ةعرسلا يلاع ريثأت
غيرفتلا عضو	لخ نم لجا يزلل راي تخا دجوي ال
نزولا	مك 46
يللكلا دغبلا	م 750450850

# لئاسلانيجورتيني نللاب ديربتلاب نحت ةنيكام يئاوه قفدت تاذ ديربتلاب نحت ةلآ دربملا ينيجورتيني ةموعنللا قئاف

رصنللا مقرر: KT-CG03



## ةمدقم

ديربتلاب نحتللا ةنيكام فشتك  
مادختسلا ةللا ةللا نللاب لئاسلانيجورتيني نللاب  
يلع ظافحللاو، ةقذلا قئاف قحسللاو، يربتخملا  
تارضحتسمو ةيودللا ةللا م. داوملا صئاصخ  
اهريغو ليجتلا

ديزمللا فرعا

ةملا عملا	تافصاوملا
ملا	ربتخملا ينيجورتيني ديربتلاب نحت زاغ
ليدوملا	KT-CG03
ةقلاطلا	1.8 طاوليكا
دهجلا	220V
ةفضنملا ةرارحلا تاجرد ينيجورتيني	ةكبش 40-300
جتانلا	ةغاس/مك 1-3
ةرسللا	ةقيد/د/ف 25000
نحتلملا نرو	10 مك
ةللا دابلا	480 * 290 * 280
ديربتلاب	لئاسلانيجورتيني نللاب
نيكسلا غون	فارطالا ةدغتم ةيوتلم سارب نيكس
ريسكتلا ادبم	ةرسللا ةللا ةمدص
ةللا رغللا	(لابرغ نودب) حايرلا رايختا
ةرغللا ةرارح ةجرد ةواقن ةجرد ينيجورتيني	ةكبش 120 - 500
ةرغللا ةرارح ةجرد ةواقن ةجرد ينيجورتيني	ةكبش 300 - 1000
ةطاللا م	ةبس ن ةبوطر 50% ن لئاسلانيجورتيني مادختسا يلا ةفاضلا تادعملا ينيجورتيني



## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا  
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

