



KINTEK SOLUTION

سرھف ليمعلا عنص نم عبطم

،ةرارحلا تادعمل لا ،ةنيع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خ لإ ،ةويحلل ءايميكلل تادعم ،ةلمعمل لا داوملاو ءيكالهتسالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخال او دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسانبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



تازافقلا قودنصل ربتخم ةفاحصلا ةلآ

رصنعلال مقر: PCG



ةمدقم

رطيس ت ي تال ةئيب لال ربتخم ةفاحصلا ةلآ
ةصصختم تادعم . تازافقلا قودنصل اهليلع
يمقر طغض سايقمب داوملال لكشت و طغض ل
ةقدلال يلاع .

ديزمالا فرع

كصلال جومن	PCG-25T1818	PCG-25T2020
طغصلال قاطن	ن ط 0-25	ن ط 0-25
طغصلال ةلمع	طغصلال تي قوتب طغصلال في فخ جمانرب - طغصلال في فخ جمانرب	طغصلال تي قوتب طغصلال في فخ جمانرب - طغصلال في فخ جمانرب
طغصلال طاقتحال تقو	0-999.59 (ةنات .ةطقن)	0-999.59 (ةنات .ةطقن)
ةئفدلال ةرا ح ةجرد	ةي وئم ةجرد 500 ل ل لصت	ةي وئم ةجرد 500 ل ل لصت
ةئفدلال ةحول	ملم 180×180	ملم 200×200
تازافقلا قودنصل صبم	304 تناس	304 تناس
ويدوتسال م ح ح	780×650×700	780×650×700
ةللاقنال ةروصمالم ح ح	م 240 × 260	م 240 × 260
عارفلال ةجرد	لاكساب اجم 0.1-	لاكساب اجم 0.1-
هلك زا هلال م ح ح	1200 × 950 × 1800 (اعفترالال × صرعلال × لوطلال)	1200 × 950 × 1800 (اعفترالال × صرعلال × لوطلال)
ةقاطلال دوزم	زتره 50 تلوف 220	زتره 50 تلوف 220

يئابرهكلا غيرفتلاب يئابرهك يراخ سبكم PPZ: رصنعال مقرر



ةمدقم

يئابرهكلا غيرفتلاب يراخ سبكملا زاخ
يف لمعي صصختم يراخ سبكم زاخ نع ةرابع
انخيست مدختسيو، ءاولا نم ةغرفم ةئييب
اقيقد امكحت وءارمحل تحت ةعشألاب اروطتم
ةدوخل يلاع ءاءأ يلعل لوصلل ةراخل ءجرديف
قوتمو مونيتمو.

ديزل افرع

ءأال اارط	PPZ-600
طغضال قاطن	0-25T
طغضال ةيلمع	توقومال طغضال فيفخ-طغضال ءانرب-طغضال ءانرب-طغضال ءانرب
طغضال سابحت قو	ةينات 0 ~ ةينات 1
نخيستلا ةراخ ءجرديف	ةيوئم ءجرديف 500 يل ل لصت
ءوبطم صرق	م م 200 × 200 × 180
غيرفتال قوونص ءدام	SUS 304 (أدصلل مواقم ءالوف)
ويءوسال ءءء	م م 400 × 400 × 400
ءابل ءءء	م م 300 × 350
غيرفتال ءجرديف	ل الكساب اءم 0.1-
لمالكاب ةنيءامال ءءء	ءافءالال × صرءال × لولال (450 × 550 × 550 × 850)
ةنيءامال ءءء	220V50Hz(support110V)
قووسمال صارقأ سبكم ءءءطءم	

ةيلاع ةرارح ةجرذب يودي يرارح سبكم

رصنعنل مقرر: PCHT



ةمدقم

ةلآ وه ةيلاع ةرارح ةجرذب نراسل سبكملم اهديبلتو داومل سبكل أصيصخ ةمممصم وهو. ةيلاع ةرارح ةجرذب تاذ ةئيبي في اهتجلعمو تاجرذل تائم قاطن في لمعلال عرداق ةومجملة يوءملم تاجرذل فالآ لة يوءملم تاجرذب في ةجلعلمل تابلطتم نم ةعونتم ةيلاعل ةرارحل.

ديزمل فرعا

رارحل زارط	PCHT
طغضال قاطن	نط 0-5.0
طغضال ةيلمع	يودي لاطغضال
طغضال تيبتت تقو	ةينات 1 ~ ةينات ∞
ةناوطلال طوش	مم 80
نيحسذل ةرارح ةجرذب	صقأ دك 1000 °C
بلال ةدام	(ةيلاعل ةرارحل تاجرذل ةموواقم ةدام) لكينل اهلأسا ةكيبس
ةنيعال مجح	مم 10-30 طسوم
بلال لكش	مم 50 × 90 طسوم
نرفال رطق	مم 60 طسوم
لمالكلة نيكامل مجح	400 × 380 × 780 (لوطل) × نرعل × نرعل
ةقائلل دورم	زتره 50 تلوف 220
قوسملم صارقأ سبكم مجح ططخم	



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

