

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملاو نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارثساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئار ةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطة عمس انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



غرف لابل فزخالا ديبلت نرف

مقرر: رصنعالا مقرر KT-DV10



ةمدقم

نرف عم ةقوومو ةقيد جئاتن لعل لصحاح
عيمجل بسانم KinTek نم يفزخالا غارفال
نرف ةفيظوب زيمتوي ، نيلسروبلا قيحاسم
ةرياعمو ، يتوص هجومو ، يعطقللا كيماريسال
ةراجلال ةجردل ةيئاقلت

ديزمالا فرعا

نيحسسالل ةعرس	200 °C / ةقيد / تياهنره ةجرد (392). يصقأ دك ةقيد /
ةراجلال ةجردي صقأ	1200 (تياهنره ةجردي 2283) يصقأ دك ةجردي
تقولال دقع ةراجلال ةجردي صقأ	نيتاعاس
غارفالل يوتسم	1-101%
ةيئابرهلال ةقائلال تادام	زتره 50/60 تلوف 230 زتره 50/60 تلوف 100-120
يلالجالا فينصتال	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقائلال جاتنال فينصت	1500 يصقأ دك طاو
دعبل	مس 53 قمعالا × مس 36 ضرعالا × مس 27 عافترالال
قالالالال ةفرع رطق	9 (تاصوب 3.5) مس
يفاصلال نزلوال	20 محك
ةوبعالال عم نزلوال	23.5 محك

لوحم عم يسركل بنجاب نانسأل ديبلت نرف رصنعلا مقرر: KT-DS10



ةمدقم

نرف عم يلوأل ةجردلا نم ديبلتلا برج لهس .تالوحملا عم يسركل بنجاب ديبلتلا ، ءاضوطلا نم ةيلاخ ةلاقن ةصنم ، ليغشتلا !نالابلطا .ةرارحلا ةجردل ةيئاقلت ةرياعوم

ديزملال فرعا

نيخستلا ةعرس	200 °C / (ةقيقد / تياهنرهف ةجرد 392). يصقأ دحك ةقيقد /
ةرارح ةجرد يصقأ	1530
تقولل دقع ةرارح ةجرد يصقأ	نيتاعاس
ةيئابرهكلل ةقاطلا تادادما	زتره 50/60 تلوف 230 زتره 50/60 تلوف 100-120
يلاجلال فينصتلا	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقاطلا جانتان فينصت	يصقأ دحك طاو 1500
دعبلال	ممس 56 × ممس 36 ضرع × ممس 27 عافترا
قالطال ةفرغ رطق	9 ممس (تاصوب 3.5)
يفاصلال نزولال	20 محك
ةوبعلال عم نزولال	25.5 محك

طغض لابل انسأل طغض نرف

مرصنعل مقرر: KT-DP10



مدمقم

نرف عم انسأل بطل قق قذ جئاتن ىلع لصرح
ةقئاقلت قرياعم .غقرفتلابل انسأل طغض
ءاضوضلا ةضفخنم ةقنصو قراحلل ةجرذل
!نالابلطا .سمللابل ممت ةشاش لقغشتو

دقزلل فرعل

نق سسلل ةقرس	(ةق قذ / سىاهنرف ةجرذ 392). ىصقأ دك ةق قذ / 200 °C
قراحلل ةجرذ ىصقأ	(سىاهنرف ةجرذ 2283) ىصقأ دك ةجرذ 1200
تقولل دق قراحلل ةجرذ ىصقأ	نقئاعاس
غارفلل سوسم	1-101%
ةقئابرهكلل ةقائلل تادام	زتره 50/60 تلوف 230 زتره 50/60 تلوف 100-120
قلاخلل ققنصلل	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقائلل جاتنل ققنصلل	ىصقأ دك طاو 1500
دعبل	مس 70 قمعلل × مس 36 ضرعلل × مس 27 عافتلال
قلاطلال ةقر رطق	9 (تاصوب 3.5) مس
ققاصلل نزولل	مك 23
ءوبعلل عم نزولل	مك 26.5



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نيسلا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

