



KINTEK SOLUTION

سرہف نان سأل ا نرف

ةیرارحل اءءءم لا ، ءنیء ءاءءإ اءءولاءء ءم ءیزم ىلء لوصءلل انب ل صءا ، ءیویءلل ءایمیکلل اءءءم ، ءیلمءم لا ءاوم لا ءیکالءءءءال ءاوم لا ، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتيلا ةالمعلا ليصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



غرف لابل فزخالا ديبلت نرف

مقرر: رصنعالا مقرر: KT-DV10



Introduction

نرف عم ةقوومو ةقيد جئاتن لعل لصلح
عيمجل بسانم KinTek. نم يفزخالا غارفال
نرف ةفيظوب زيمتوي ، نيلسروبلا قيحاسم
ةرياعمو ، يتوص هجومو ، يعطقللا كيماريسال
ةراحللا ةجردل ةيئاقلت

ديزمالا فرعا

نيحسساللا ةعرس	(ةقيد / تياهنره ةجرد 392). يصقأ دك ةقيد / 200 °C
ةراحو ةجرد يصقأ	(تياهنره ةجرد 2283) يصقأ دك ةجرد 1200
تقوللا دق ةراحو ةجرد يصقأ	نيتاعاس
غارفالل يوتسم	1-101%
ةيئابرهلالا ةقاطلالا تادام	زتره 50/60 تلوف 230 زتره 50/60 تلوف 100-120
يلالخاللا فينصتاللا	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقاطلالا جاتناللا فينصت	يصقأ دك طاو 1500
دعبل	مس 53 قمعالا × مس 36 ضرعالا × مس 27 عافتراللا
قالطاللا ةفرع رطق	9 (تاصوب 3.5) مس
يفاصلاللا نزوللا	20 محك
ةوبعاللا عم نزوللا	23.5 محك

لوحم عم يسركل بنجاب نانسأل ديبلت نرف

رصنع لال مقرر: KT-DS10



Introduction

نرف عم يلوأل ةجردل نم ديبلت لال برج لهس . تالوحم لال عم يسركل بنجاب ديبلت لال ، ءاضو لال نم ةيلاخ ةلاقن ةصنم ، ليغش لال ! نال بلطا . ةرارح لال ةجردل ةيئاقلت ةرياعوم

ديزملال فرعا

نيخست لال ةعرس	200 °C / ةقيد / تياهنره ةجرد 392). يصقأ دك ةقيد /
ءرارح ةجرد يصقأ	1530
تقولل دقع ةرارح ةجرد يصقأ	نيناعاس
ةيئابره لال ةقائل تادادما	زتره 50/60 تلوف 230 زتره 50/60 تلوف 100-120
يلال لال في نصت لال	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقائل لال انان في نصت	يصقأ دك طاو 1500
دعبلال	م 56 × م 36 ضرع × م 27 عافترا
قالطال ةفرغ رطق	9 م (3.5 صوب)
يفاصلال نزولال	20 مچك
ةوبعلال عم نزولال	25.5 مچك

طغض لابل انسأل طغض نرف

مرصنعل مقرر: KT-DP10



Introduction

نرف عم نانسأل بطل ةقيد جئاتن ىلع لصرح
ةيئاقلت ةرياعم .غيرف تابل نانسأل طغض
ءاضوضلا ةضفخم ةينصو ةرارحلا ةجرذل
!نالابلطا .سملابل لمعت ةشاش ليغشتو

ديزملل فرع

نيخستلا ةعرس	(ةقيد / تياهنره ةجرذ 392). ىصقأ دك ةقيد / 200 °C
ءرارح ةجرذ ىصقأ	(تياهنره ةجرذ 2283) ىصقأ دك ةجرذ 1200
تقولل دق ةرارح ةجرذ ىصقأ	نيتاعاس
غارفلل ىوتسم	1-101%
ةيئابرهكلل ةقاطلا تادام	زتره 50/60 تلوف 230 زتره 50/60 تلوف 100-120
يلالحل فينصتلا	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقاطلا جاتنل فينصت	ىصقأ دك طاو 1500
دعبل	مس 70 قمعل × مس 36 ضرعل × مس 27 عافتلال
قلاطال ةفرغ رطق	9 (تاصوب 3.5) مس
يفاصلل نزول	مك 23
ءوبعلل عم نزول	مك 26.5



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

