



KINTEK SOLUTION

سرره ف يئابره ك لمعم سب كم

ةراره لادعم ل ا ءن ع دادع اءولاءك نم دزم ىلع لوصحلل انب لصا ءراره ءايمك لادعم ءراره لادعم لادعم ءراره لادعم لادعم ءراره لادعم لادعم ءراره لادعم لادعم etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا ةيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



15 [نط]	[لاکساب اچیم] 22.6
20 [نط]	[لاکساب اچیم] 28
الو، لاکساب اچیم 35 ماظن لاطغض ەدش زواجتت الأ بحی: ەطوولم زاهجلا ەمدخ رمع ریسقت ىلل کلد یدؤی فوسف.	

5T رزلة طغضا

رقم: PCBP

Introduction

سببكم مادختساب ءافكب تانيعل داوعإب مق ثاحبأ تارب تخمل ءيلاثم . 5T رزلة طغضا ءريغص ءمصب . ربيغص قاطن يلع جات إلالو داومل اغارفل عم ءقفاوتمو نزول ءفيغصو

ديزملا فرع



كصلل جومن	(يوي) 2T-رولكلل ددعت م لي نيفل يئانن	كصلل جومن	PCBP-1.5T (يئاقولت)
طغصل قاطن	0-2 (الاساب اجم 0-25)	طغصل قاطن	مك 50-1500
سبكم ل رطق	Φ32mm (د)	طغصل ءي ل عم	تبقوتب طغصلل في فخت جم انرب - طغصلل في فخت جم انرب طغصلل
لم اكم لك به	برست نم للقي امم ، برست لل عنام لاصتا دجوي ال تيزل	طغصلل اب طاقتح ال تقو	ءينات 0-999
طغصلل سايقم	طغصلل ءفاتكو طغصلل صرع	طغصلل لي وحت	طغصلل لمحتل بل اقل الل وحتب آئاقولت جم انرب الل موقبي
تومي ءيسايق الل	CR20 ءلسلس نم في لغتل بل اق	ال اسيركلل تاشاش صرع لئاسل	ءصوب 4.3 دي سي ل ءشاش
محتل تومي	يرايتخا CR16, CR20, CR24, CR30	محتل بل اق	خا CR16, CR20, CR24, CR30 يرايتخا
محتل طغصل	نط 0.8-1.2	ءرشقل ءلازل بل اق	خا CR16, CR20, CR24, CR30 يرايتخا
تومي كيكفت الل	يرايتخا CR16, CR20, CR24	يسايق الل بل اق	CR20 ءلسلس نم يسايق الل في لغتل الل وءبعتل بل اق
طغصل كيكفت الل	نط <0.4	ءي راجل داغبالا	(عافترا × صرع × لوط) 220 × 240 × 380
داعبا	210 × 165 × 290 مم (عافترال × صرع الل × لوط الل)	تادعملل ءقائلل تادام	(زتره 60/زتره 50) تلوف 220
نرو	مك 12	تادعملل نرو	مك 35

Xrf & Kbr 30T / 40T / 60T يكي تاموتوأل تابي بح سب كم

PMXA :رصن عل مقرر



Introduction

لهسو وعيرس Xrf ةني ع تابي بح ريضحت
KinTek Automatic Lab Pellet Press مادختس اب
نل لحتل تامادختس الة ددعتمو ةقيقد جئاتن
ةني سل ةشأل ناضم

ديزلما فرعا

كصلل جذومن	30T-اس كمب	40T-اس كمب	60T-اس كمب
طغصل قاطن	نط 1-30.0	نط 0-40.0	نط 0-60.0
طغصل ةيل مع	- جم انربال طغصل - جم انربال طغصل - بحس - بس انم ال تقو ل يف طغصل يف فخ - ائاقلت ةني عل	- جم انربال طغصل - جم انربال طغصل - بحس - بس انم ال تقو ل يف طغصل يف فخ - ائاقلت ةني عل	- جم انربال طغصل - جم انربال طغصل - بحس - بس انم ال تقو ل يف طغصل يف فخ - ائاقلت ةني عل
تقو لاب كس مت	ةني ات 0 ةني ات 1	ةني ات 0 ةني ات 1	ةني ات 0 ةني ات 1
طغصل ليوحت	طغصل ليوحتب ائاقلت جم انربال موقوي بل اقل هلمحتي ذل	طغصل ليوحتب ائاقلت جم انربال موقوي بل اقل هلمحتي ذل	طغصل ليوحتب ائاقلت جم انربال موقوي بل اقل هلمحتي ذل
صرع	ةصوب 4.3 دي سي ل ةشاش	ةصوب 4.3 دي سي ل ةشاش	ةصوب 4.3 دي سي ل ةشاش
ةني دم راررا	ديزي ةمدخ رمع عم ةصف لاب ةيل طم تالاصتا ةرم 100000 نغ	ديزي ةمدخ رمع عم ةصف لاب ةيل طم تالاصتا ةرم 100000 نغ	ديزي ةمدخ رمع عم ةصف لاب ةيل طم تالاصتا ةرم 100000 نغ
بل اقل يف تني ب	ةقلح بل اقل/ةذيالوف ةقلح/كروبل صم (بل اقل نم ةمدم ةدحاو ةومجم) ةكي ت س ال	ةقلح بل اقل/ةذيالوف ةقلح/كروبل صم (بل اقل نم ةمدم ةدحاو ةومجم) ةكي ت س ال	ةقلح بل اقل/ةذيالوف ةقلح/كروبل صم (بل اقل نم ةمدم ةدحاو ةومجم) ةكي ت س ال
ةني عل محج	م 40 سي اقل نيوكتل ةني عل محج	م 40 سي اقل نيوكتل ةني عل محج	م 40 سي اقل نيوكتل ةني عل محج
نفع ال ةدام	ذالوف ل نم بل اقل 440C	ذالوف ل نم بل اقل 440C	ذالوف ل نم بل اقل 440C
نغ يديلوم ي ةقي رط	يئاقلت دي رحت	يئاقلت دي رحت	يئاقلت دي رحت
ةج راج ال داع بال	م 250 × 390 × 460 (لوطال × ضرع ال × عافت رال)	م 280 × 460 × 550 (لوطال × ضرع ال × عافت رال)	م 300 × 520 × 580 (لوطال × ضرع ال × عافت رال)
تادع ملل ةقاطل اءادام	550 طاو (اهصيصخت نم 110/تلوف 220) طاو	550 طاو (اهصيصخت نم 110/تلوف 220) طاو	550 طاو (اهصيصخت نم 110/تلوف 220) طاو
تادع ملل نرو	م 120	م 150	م 180
داع بالل يطي طخت مسر قو ح س ال صارقا طغصل	هاندا ةروصل رطن	هاندا ةروصل رطن	هاندا ةروصل رطن

غريفتال قودنصل يربتخمل تابيحل سبكم

رصنعلال مقرر: PCV



Introduction

صاخلا ربتخمل سبكم عم كربتخم ةقد ززع بوبحل سبكم مقرر. غريفتال قودنصل انب، غريفتال ةئيبي فةقدو ةلوهسب قيحاسملاو ريغص. قاستالانسحيو ةدسكال نم للقي امم. يمقرر طغص سايقم عم مادختسال لهسو مبحل.

ديزمال فرعا

راهجال رارط	PCV-10T1818	PCV-10T2020
طغصلا قاطن	نط 0-10.0	نط 0-10.0
طغصلا ةيلمع	يوديلا طغصلا	يوديلا طغصلا
نيحسسال ةراج ةجرد	يصلقأ دك ةيؤم ةجرد 500	يصلقأ دك ةيؤم ةجرد 500
نيحسسال ةحول	م 180×180	م 200×200
غريفتال قودنصل ةدام	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)
ويوتسال مبح	م 400 × 400 × 400	م 400×100×400
بابال مبح	م 300 × 350	م 300×350
غريفتال ةجرد	لاكساب اجم 0.1-	لاكساب اجم 0.1-
داعبالا	450 × 550 × 850 × 850 (لوط × صرع × لوط)	450 × 550 × 850 × 850 (لوط × صرع × لوط)
ةقاطال رصم	(تلوف 110 معدن أن كممي) زتره 50 تلوف 220	(تلوف 110 معدن أن كممي) زتره 50 تلوف 220

تازافقلا قودنصل ربتخم ةفاحصلا ةلآ

رصنعلال مقر: PCG



Introduction

رطيس ت ي تال ةئيب لال ربتخم ةفاحصلا ةلآ
ةصصختم تادعم .تازافقلا قودنصل اهليلع
يمقر طغض سايقمب داوملال لكشتو طغض ل
ةقدلال يلاع.

ديزمالا فرع

كصلال جومن	PCG-25T1818	PCG-25T2020
طغصلال قاطن	ن ط 0-25	ن ط 0-25
طغصلال ةلمع	طغصلال تي قوتب طغصلال في فخ جمانرب - طغصلال في فخ جمانرب	طغصلال تي قوتب طغصلال في فخ جمانرب - طغصلال في فخ جمانرب
طغصلال طاقتحال تقو	0-999.59 (ةنات. ةطقن)	0-999.59 (ةنات. ةطقن)
ةئفدلال ةراخ ةجرد	ةي وئم ةجرد 500 ل لصل	ةي وئم ةجرد 500 ل لصل
ةئفدلال ةحول	ملم 180×180	ملم 200×200
تازافقلا قودنصل صبم	304 تناس	304 تناس
ويدوتسالال موح	780×650×700	780×650×700
ةللاقنال ةروصمالموح	م 240 × 260	م 240 × 260
عارفلال ةجرد	لاكساب اجم 0.1-	لاكساب اجم 0.1-
هلك زاوجلال موح	1200 × 950 × 1800 (لوطلال × لوطلال × لوطلال)	1200 × 950 × 1800 (لوطلال × لوطلال × لوطلال)
ةقاطلال دوزم	زتره 50 تلوف 220	زتره 50 تلوف 220

40T / 65T / 100T / 150T / 200T لصنفنملايئابرهكلايربتخملا تايبحلا سبكم

PCES: رصنعال مقرر



Introduction

سبكم مادختساب ءافكب تانيعل ريضحت رفوتم - لصنفنملايئابرهكلايربتخملا داوملا ثاحبأل يلاثم و ءفلتخم ماجحأب ربكأ عونتب عتمتسا . كيماري سلاو ءلدي صلاو لباقلاو لومحملا راخلا اذ عم يلأ طغضو ءجمربلل .

ديزمال فرعا

زارط زاھجلا	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
قياطن طغضالا	نط 0-40	نط 0-65	نط 1-100	نط 1-150	نط 1-200
رطق سبكملا	130 مم (د)	160 مم (د)	200 مم (د)	250 مم (د)	290 مم (د)
ءلعل طغضالا	يجمانربال طغضالا جمانرب	يجمانربال طغضالا جمانرب	يجمانربال طغضالا جمانرب	يجمانربال طغضالا جمانرب	يجمانربال طغضالا جمانرب
ليوحت طغضالا	لومحلا طغضالا ليوحت "ايئاقلت"	"ايئاقلت لومحلا طغضالا	"ايئاقلت لومحلا طغضالا	"ايئاقلت لومحلا طغضالا	"ايئاقلت لومحلا طغضالا
ءشاش لرضالا	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش
ءامح ءادعالملا	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز
طوش ءناوئسالا (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
ءجم ءحاسملا	160 × 300 مم (ن × م)	220 × 300 مم (ن × م)	260 × 250 مم (ن × م)	285 × 290 مم (ن × م)	290 × 300 مم (ن × م)
ءاعبالا ءيجراخلا	500 × 700 × 800 مم (ءافئرالال × لرضالا × لوطالا)	580 × 700 × 800 مم (ءافئرالال × لرضالا × لوطالا)	850 × 500 × 950 مم (ءافئرالال × لرضالا × لوطالا)	950 × 600 × 1000mm (L × W × H)	1000 × 650 × 1050mm (L × W × H)
ءقياطلا ءوزم	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو (تلوو	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو (تلوو	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو (تلوو	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو (تلوو	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو (تلوو
نرولا	مءك 200	مءك 280	مءك 520	مءك 620	مءك 850

مخ حة اساسي	110×140 م (م×ن)	140×160 م (M×N)	140×160 م (M×N)	175×180 م (م×ن)	185×220 م (م×ن)	185×250 م (م×ن)	200×260 م (M×N)
داعبالا هجراخا	185 × 320 × 360 م (لوط × صرع × عافترا)	230 × 390 × 420 م (لوطلا × صرعلا × عافترا)	230×390×420 م (عافتراال×صرعلا×لوطلا)	280 × 460 × 550 م (عافتراال×صرعلا×لوطلا)	300 × 520 × 580 م (عافتراال×صرعلا×لوطلا)	330 × 580 × 620 م (عافتراال×صرعلا×لوطلا)	400 × 620 × 620 م (عافتراال×صرعلا×لوطلا)
ردصم ةقاط م ادعالم	طاو 240 (نكمي) صيصخت 220 ت/لوف (110)	طاو 550 (نكمي) صيصخت 220 ت/لوف (110)	صيصخت نكمي) طاو 550 ت/لوف (110)	550 طاو (220 ت/لوف (110) صيصخت نكمي)	صيصخت نكمي) طاو 550 ت/لوف (110) صيصخت نكمي) طاو 550 ت/لوف (110)	1500 طاو (نكمي) صيصخت 220 ت/لوف (110)	1500 صيصخت نكمي) طاو 220 ت/لوف (110)
نزو تادعالم	مخك 50	مخك 90	مخك 90	مخك 150	مخك 180	مخك 240	مخك 380



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشغنشت ،ةقئافل اءولونكلل

