



KINTEK SOLUTION

سرھف ٲي جاجز ٲدام

ٲٲر ارحل اءءم لا ، ٲنٲع ءاءع اءءولاءك نم ءي زم ىلع لوصحلل انب ل صءا
ءل ءٲوٲل ءاٲمٲكلا اءءم ، ٲٲلمعم لا ءاوم لا ءٲك الءءسالا ءاوم لا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئار ةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطة عمس انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ةس ن ا جم ةي ا ج ا ز ل ي د ا ن م ة ن ح ط م ر ص ن ع ل ا م ق ر : KTG-1



ة م د ق م

ت ا ع و ت ن ل ا و ة ر ي غ ص ل ا ت ا و ج ف ل ا ق ي ش ع ت م ت ي
س ب ك م ل ا و ي ج ا ج ز ل ا ب و ب ن أ ل ا ن ي ب ة ف ي ف ط ل ا
س ب ك م ل ا ر ي و د ت د ن ع ن ح ط ر ي ث أ ت ج ت ن ي و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ز ا ر ط ل ا	ا (م م) ي ل ا م ج ا ل ا ل و ط ل ا	ا (م م) د م ح ت م ل ا ل و ط ل ا	ا (م م) ب و ب ن أ ل ا ي ج ر ا ج ل ا ر ط و ل ا	ا (م م) ة و ف ل ل ي ل ح ا د ل ا ر ط و ل ا
0.5 ل م	133	34	6	16
1 ل م	147	47	8	17
2 ل م	155	53.5	10	20
3 ل م	160	61.5	10	20
5 ل م	195	72	11	24
10 ل م	225	74	13	26
15 ل م	245	83	16	28
20 ل م	255	92	17	31.5
25 ل م	270	110	18	37
30 ل م	275	112	18	34
50 ل م	295	112	21	38

يجاجز بيضق/تاكيلسروبلا يلاع يجاجز بيلقت بيضق ةيلعلا ةراجل تاجردل مواقم تاكيلسروبلا يلاع يربتخم KTG-2: رصنعلا مقر



ةمدقم

ةادأ يهو ،ةيئاي ميكلل براجتلل ي ف مدختسُت
يلع ةليوطو ةقيقر ةيجاجز ةطي سب بيلقت
مساباً اضياً فرغُي طي سب يجاجز بيضق لكش
يجاجز بيضق.

ديزملل فرعا

تافصاوملا	رطقلا	لوطلا	فيلعلا ةيمك
م 150 لوطلا م 4 رطقلا	م 4	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 4 رطقلا	م 4	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 250 لوطلا م 4 رطقلا	م 4	م 250	ةوبع/عطاق 10
م 150 لوطلا م 5 رطقلا	م 5	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 5 رطقلا	م 5	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 250 لوطلا م 5 رطقلا	م 5	م 250	ةوبع/عطاق 10
م 300 لوطلا م 5 رطقلا	م 5	م 300	ةوبع/عطاق 10
م 150 لوطلا م 6 رطقلا	م 6	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 6 رطقلا	م 6	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 250 لوطلا م 6 رطقلا	م 6	م 250	ةوبع/عطاق 10
م 300 لوطلا م 6 رطقلا	م 6	م 300	ةوبع/عطاق 10
م 150 لوطلا م 7 رطقلا	م 7	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 7 رطقلا	م 7	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 300 لوطلا م 7 رطقلا	م 7	م 300	ةوبع/عطاق 10
م 150 لوطلا م 8 رطقلا	م 8	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 8 رطقلا	م 8	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 300 لوطلا م 8 رطقلا	م 8	م 300	ةوبع/عطاق 10
م 150 لوطلا م 10 رطقلا	م 10	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 10 رطقلا	م 10	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 300 لوطلا م 10 رطقلا	م 10	م 300	ةوبع/عطاق 10
م 400 لوطلا م 10 رطقلا	م 10	م 400	ةوبع/عطاق 10

ةموتخمملا ةيربتخمملا نيلامروفلا ةني ع ةجاذ ةموتخمم ةني ع ةجاذب رصنعلا مقر :KTG-3



ةمدقم

تاني ع لظ فحو عمجل تاني ع ل تاجاذ مدختسُت
ةيتاب نلاو ةيناوي حل

ديزملا فرعا

تافصاوملا	يلكلا عافترا	ةجاذل عافترا	ةجاذل رطق	عاقلا رطق	ةجاذل ةهوفل يجرال رطقلا
45*65 مم	105 مم	78 مم	45	59 مم	44
45*90 مم	132 مم	106 مم	45	59 مم	54
45*120 مم	168 مم	136 مم	45	58 مم	54
45*150 مم	189 مم	165 مم	45	60 مم	56
60*90 مم	135 مم	105 مم	60	76 مم	68
60*120 مم	170 مم	135 مم	60	75 مم	68
60*150 مم	200 مم	166 مم	60	75 مم	69
60*180 مم	228 مم	196 مم	60	74 مم	69
75*90 مم	140 مم	104 مم	75	95 مم	85
75*120 مم	172 مم	135 مم	75	92 مم	87
75*150 مم	200 مم	166 مم	75	93 مم	87
75*180 مم	230 مم	198 مم	75	94 مم	84
90*90 مم	146 مم	105 مم	90	109 مم	98
90*120 مم	183 مم	136 مم	90	109 مم	98
90*150 مم	205 مم	165 مم	90	111 مم	101
90*180 مم	233 مم	198 مم	90	109 مم	98

تيلويزلا نم ةفافش ةيجاجز تارك ةبذبذتم ةيجاجز تازرخ ةيربتمخلم

رصنعال مقر :KTG-4



ةمدقم

يف همادختسا عيشي يذلا ،يجاجزلا زازتهال زرخ
ةيجاجز تارك نع ةرابع ،ةيربتمخلم تائيبل
تيلويزلا نيوكت عنمل ةمصم ةفافش

ديزلم فرعا

رطوقا	لمالكاب ةوبعال نرو	فيلغتل
2.5 م م	18.68g	ةوبع/ةعطق 1000
3 م م	39.92g	ةوبع/ةعطق 1000
4 م م	81.58g	ةوبع/ةعطق 1000
4.5 م م	123.57g	ةوبع/ةعطق 1000
5 م م	159.39g	ةوبع/ةعطق 1000
6 م م	281.06g	ةوبع/ةعطق 1000
7 م م	451.38g	ةوبع/ةعطق 1000

روطلال ي ف يزاعلالي نولل ن قح ة رب / ق ي ق د ن قاح لئاسل روطال ي ف يزاعلالي نولل ن قح ة رب / لئاسل

رصنع ال مقر: KTG-5



ة مدقم

ي ف ة ق ي ق د ة ني ع ل ا خ د ا ل ة ق د ب ة م م ص م
ة ق و ث و م ج ئ ا ت ن م م ض ي م م ، ز ا ع ل ا ي ف ا ر غ و ت ا م و ر ك
ر ا ر ك ت ل ل ة ل ب ا ق و .

ديزم ال فرعا

ت ا ف ص ا و م ل ا	ة ر ب ا ل ل ي ج ر ا خ ل ا ر ط ق ل ا	ة ر ب ا ل ل و ط	ع ف د ل ا ب ي ص ق
0.5 لم	0.5	78	ة ف و ج م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
1ul 1	0.5	73	ة ف و ج م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
2 ة ح	0.5	75	ة ف و ج م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
5 ل و ا	0.6	75	ة ف و ج م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
10ul 10	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
25ul 25ul	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
50 لم	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
100ul	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
250 لم	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
500 لم	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م

ت ا ف ص ا و م ل ا	ة ر ب ا ل ل ي ج ر ا خ ل ا ر ط ق ل ا	ة ر ب ا ل ل و ط	ع ف د ل ا ب ي ص ق
0.5 لم	0.5	78	ة ف و ج م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
1 ل و ا	0.7	73	ة ف و ج م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
2 ة ح	0.7	75	ة ف و ج م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
5 ل و ا	0.7	75	ة ف و ج م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
10ul 10	0.7	51	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
25ul 25ul	0.7	51	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
50ul	0.7	51	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
100ul	0.7	51	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
250ul	0.7	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
500 لم	0.7	55	ة ب ل ص ل ا PTFE



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

