



KINTEK SOLUTION

سرھف يجاجز لعافم

ةرارجلا تادعم لا ،ةني ع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خ لإ ،ةويو حلا ءايميكللا تادعم ،ةي لمعم لا داوم لاو ةيكال هتسالا داوم لا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جاختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا ةيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئار ةماع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



1-5L رتس جاجزلا لعافم

KR-1: رصنعلال مقرر



ةمدقم

ةينالديصلال ككاجتنم لثمألالحلل فشتك
ماظنلالخ نم ةيجولويبلل وأ ةيئاي ميكلل وأ
انب صاخلال 1-5L فالغب يجاجزلا لعافملا
ةحاتم ةصصخملا تاراخيلا

ديزملال فرعا

جدومن	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
لعافملا مجح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5
ةرتسلال مجح	رتل 0.3	رتل 0.6	رتل 0.9	رتل 1.5
عمقلال مجح	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.5
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلا يف مكحتلا	ةعرسلا ميطنت سيلبتس Knop			
كيرحتلا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-1300			
لمعلا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لالكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةيماح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيماحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايتلا نم ةيماحلا			
لمعلا ةئييب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلال داعبالا	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 591 * 520 * 1594
يفاصلال نزولا	مك 19	مك 20	مك 21	مك 34

دحاو يجاز لعافم 1-5L

رصنعلال مقرر: KR-1S



ةمدقم

يلالامل ايجازلا لعافملا ماظن لىل عرثعلا ريطقتلاو ةيببكرتلا لالاعافتلا لكيرحتلاو ، رتل 200 لىل 1 نم رتخا .حيشرتلاو ، ةرارحلا ةجرد يف مكحتلاو ليدعتلا لبلبالا KinTek! تيطغ دقل .ةصصملا تارايلخاو

ديزملا فرعا

جدومن	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
لعافملا مجح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5
عمقلا مجح	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.5
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلال يف مكحتلا	Knop ميطنت سيلبتس			
كيرحتلا ةعرس	ةقيدلا يف ةرود 0-1300			
لمعلال ةرارح ةجرد	-80 ~ 250			
ةسنكم	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةيامح	ةدئازلا ةرارحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايثلا نم ةيامحلا			
لمعلال ةيب	5-35 °C			
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوو 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 591 * 520 * 1594
يفاصلال نزولا	محك 19	محك 20	محك 21	محك 34

رتل 10-50 ةرتس جاجزلا لعافم

KR-10 :رصنعالا مقر



ةمدقم

تام ادختسالا ددعتم يجاجزلا لعافم لافشتك
ةيئاي ميكل او ةيئاولدا تاعانصلل 10-50L
ةعرس يف قيقد مكحت رفوت ي .ةيجولوي بل او
، ةمالسلل ددعتم ةيامح تادحوو ، كيحتلا
كي رش ، KinTek ، صي صختلل ةلباق تارايخو
كب صاخلا جاجزلا لعافم .

ديزمالا فرع

جدومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافملا محح	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
ةرتسللا محح	رتل 3	رتل 6	رتل 10	رتل 16
كيحتلا ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
عروت . يلعألا	م س / نتوين 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مخلالا ءانيم	PTFE			
ةعرسلا يف مكحتلا	ةعرسلا ميظنت سيلبتس Knop			
كيحتلا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650			
لمعلا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسللا ةيامح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايحتلا نم ةيامحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يفاصللا نزولا	مجمك 75	مجمك 125	مجمك 135	مجمك 140

رتل 10-50 يداحاً يجاجز لعافم

رصنعلال مقرر: KR-10S



ةمدقم

ه ب قووثوم دحاو يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له أقيقد أمكحت 10-50L انلعافم رفوي ؟كربتخمل تازيمو ، أمئاد أمعدو ، كييرحتلاو ةرارحلا ةجرد يف ، ريطقثلاو ، ةيبيكرتلا تاللعافثلل نامأ صيصختلل ةلباقلال KinTek تاراخي .ديزمل او ةيبلتلا انه أصيصخ ةممصملا تامدخال او كئاجايتح .

ديزملال فرعا

حذومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافملا مجح	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
كييرحتلا ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
غروت .ىلألا	م س / نثوين 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مخلاءنيم	PTFE			
ةغرسلا يف مكحتلا	ةغرسلا ميطنت سيلبتس بون			
كييرحتلا ةغرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650			
لمعلا ةرارح ةجرد	-80 ~ 250			
ةسكنا	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسلا ةيامح	ةئازلا ةرارحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا اطح / ةئازلا رايثلا نم ةيامحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يفاصلال نزولا	مجم 75	مجم 125	مجم 135	مجم 140

رتل 80-150 ةرتس يجاجز لعافم

KR-80: رصنعلال مقرر



ةمدقم

دعدتم يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له
80-150 انلعافم رفوي ؟ كرتبتمل تامادختسال
ةعرسلاو ةراجلال ةجرد يف مكحتلالا أرتل
تالعاتلل ةيكنانكيملا فئاظولوا
تارايلال عم . كلذ ريغو ريطقتلاو ةبيكرتلا
ةمصملا تامدخلالو صيصختلل ةلباقلا
ك. ك. شيطغ دق KinTek نإف ، أصيصخ

ديزمالا فرعا

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا مجح	رتل 80	رتل 100	رتل 150
ةرتسال مجح	رتل 24	رتل 30	رتل 45
كيرحتلا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت . يلعألا	مس / 378N	مس / 378N	مس / نتوين 425
متخلال ءانيم	PTFE		
ةغرسلا يف مكحتلالا	ةغرسلا ميظنت سيلبست Knop		
كيرحتلا ةغرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650		
لمعلال ةراجلال ةجرد	ةجرد -80 ~ 250		
ةسنكم	الكساب اجم 0.098		
ةمالسلا ةيامح	ةدئازلا ةراجلال ةجرد نم ةيامحال / صرألا أطخ / دئازلا رايحتلا نم ةيامحال		
لمعلال ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلا داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصلال نزولا	مك 140	مك 160	مك 200

رتل 80-150 دحاو يجاجز لعافم

رصنعلال مقر: KR-80S



ةمدقم

كربتخمل يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له
أرتل 80-150 دحاوأل يجاجزلا انلعافم رفوي
فئاطولاو ةعرسل او ةراجل ةجرد يف مكحتلا
ةببكرتل التالعافتلل ةيكنانكيما
ةلباقلا تارايل عم .كلذ ريغو ريطقتلاو
نإف ، أصيصخ ةمصم التامدخالو صيصختلل
KinTek دق

ديزمال فرعا

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا مجح	رتل 80	رتل 100	رتل 150
كيجرتلا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت .يلعألا	م / س 378N	م / س 378N	م / س 425
متخلاءنايم	PTFE		
ةغرسلا يف مكحتلا	ةغرسلا ميظنت سيلبتس Knop		
كيجرتلا ةغرس	ةقيقدل يف ةرود 0-650		
لمعلا ةراجل ةجرد	ةجرد 80 ~ 250		
ةسك م	للكساب اجم 0.098		
ةمالسل ةيامح	ةدئازلا ةراجل ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايلا نم ةيامحلا		
لمعلا ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلا داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصلال نزولا	مك 140	مك 160	مك 200



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلل

