



# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو  
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف  
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي ءالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



## 1-5L رتس جاجزلا لعافم

رصنعلال مقرر: KR-1



### Introduction

ةينالديصلال كنتاجت نمل لثمألا لجال فشتك  
ماظن لالخنم ةيجولويبل وأ ةيئاي ميكلأ وأ  
انب صالال 1-5L فالغب يجاجزلا لعافملا  
ةحاتم ةصصملا تارايلال

ديزمالا فرعا

جدومن	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
لعافملا مجح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5
ةرتسلال مجح	رتل 0.3	رتل 0.6	رتل 0.9	رتل 1.5
عمقلال مجح	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.5
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلا يف مكحتلا	ةعرسلا ميطنت سيلبتس Knop			
كيرحتلا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-1300			
لمعلا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لالكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةيماح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيماحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايئلا نم ةيماحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلال داعبالا	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 591 * 520 * 1594
يفاصلال نزولا	مك 19	مك 20	مك 21	مك 34

## دحاو يجاز لعافم 1-5L

رصنعلال مقرر: KR-1S



### Introduction

يلالامال يجازلا لعافمال ماظن لىل رع رثعا رىطقلاو ةيبكىرتلال الالعافتلل كىرتلاو ، رتل 200 لىل 1 نم رتخا .حىشرتلاو ، ةرارحلا ةجرد فى مكحتلاو لىدعتلل لبالل KinTek! تىطغ دقل .ةصصملا تاراىخلاو

دىزملا فرعا

جدومن	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
لعافمال مجح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5
عمقلا مجح	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.5
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلال فى مكحتلا	Knop مىطنن سىلبتس			
كىرتلا ةعرس	ةقىقدلا فى ةرود 0-1300			
لمعلا ةرارح ةجرد	-80 ~ 250			
ةسنكم	لالكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةيامح	ةدئازلا ةرارحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رابتلا نم ةيامحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةىلكلا داعبالا	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 591 * 520 * 1594
ىفاصلال نزولا	محك 19	محك 20	محك 21	محك 34

## رتل 10-50 ةرتس جاجزلا لعافم

KR-10 :رصنعالا مقر



### Introduction

تام ادختسالا ددعتم يجاجزلا لعافم لافشتك  
ةيئاي ميكل او ةيئاولدا تاعانصل ل 10-50L  
ةعرس يف قيقد مكحت رفوتى .ةيجولويبل او  
، ةمالسلل ددعتم ةيامح تادحوو ، كيحتلا  
كي رش ، KinTek ، صيختلل ةلباق تاراىخو  
كب صاخلا جاجزلا لعافم

ديزمالا فرع

جدومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافملا محح	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
ةرتسللا محح	رتل 3	رتل 6	رتل 10	رتل 16
كيحتلا ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
عروت .ىلعالا	م س / ن توين 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مختلا ءانيم	PTFE			
ةعرسلا يف مكحتلا	ةعرسلا ميظنت سيلب س Knop			
كيحتلا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650			
لمعالا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسللا ةيامح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايثلا نم ةيامحلا			
لمعالا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يفاصللا نزولا	مجمك 75	مجمك 125	مجمك 135	مجمك 140

## رتل 10-50 يداحاً يجاجز لعافم

رصنعلال مقرر: KR-10S



### Introduction

ه ب قوٹوم دحاو يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له اقي قد أمكحت 10-50L انلعافم رفوي ؟ كرتبتم لم تازيمو ، أمئاد أمعدو ، كيرحتلاو ةرارحلا ةجرد يف ، ريطقتلاو ، ةيبيكرتلا تاللعافتلل نامأ صيصختلل ةلباقل KinTek تاراخي . ديزملاو ةيبلتل انه اصيصخ ةممصملا تامدخالو كتاجايتح .

### ديزملا فرعا

حذومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافملا مجح	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
كيرحتلا ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
غروت . يعلالا	م س / نتوي 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مخلاء نم	PTFE			
ةغرسلا يف مكحتلا	ةغرسلا ميطنت سيلبتس بون			
كيرحتلا ةغرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650			
لمعلا ةرارح ةجرد	-80 ~ 250			
ةسك	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسلا ةيامح	ةدئازلا ةرارحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرالا اطح / دئازلا رايثلا نم ةيامحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يفاصلال نزولا	مجم 75	مجم 125	مجم 135	مجم 140

## رتل 80-150 ةرتس يجاجز لعافم

KR-80 :رصنعلا مقرر



### Introduction

دعتم يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له  
80-150 انلعافم رفوي ؟كرب تخمل تامادختسالا  
ةعرسلاو ةراجل ةجرد يف مكحتلا أرتل  
تالعاتلل ةيكيناكيملا فئاظولوا  
تاراخلا عم .كلذ ريغو ريطقتلاو ةبيكرتلا  
ةمصملا تامدخلو صيصختلل ةلباقلا  
ك.تيطغ دق KinTek نإف ، أصيصخ

ديزملال فرعا

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا مجح	رتل 80	رتل 100	رتل 150
ةرتسلا مجح	رتل 24	رتل 30	رتل 45
كيرحتلا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت .ىلعألا	مس / 378N	مس / 378N	مس / نتوين 425
متخلال ءانيم	PTFE		
ةغرسلا يف مكحتلا	ةغرسلا ميظنت سيلبست Knop		
كيرحتلا ةغرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650		
لمعلا ةراجل ةجرد	ةجرد -80 ~ 250		
ةسنكم	الكساب اجم 0.098		
ةمالسلا ةيامح	ةدائزلا رايحتلا نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايحتلا نم ةيامحلا		
لمعلا ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلا داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصلال نزولا	مك 140	مك 160	مك 200

## رتل 80-150 دحاو يجاجز لعافم

رصنع ل مقرر: KR-80S



### Introduction

كربتخمل يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له  
أرتل 80-150 يداحأل يجاجز لا انلعافم رفوي  
فئاطولاو ةعرسلاو ةراحلا ةجرد يف مكحتلا  
ةيبكرتلا تاللعافتلل ةيكنانكيما  
ةلباقلا تارايل عم . كلذ ريغو ريطقتلاو  
نإف ، أصيصخ ةمصملا تامدخل او صيصختلل  
KinTek دق

### ديزملا فرع

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا مخرج	رتل 80	رتل 100	رتل 150
كيتحتلا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت . يلعألا	م / س 378N	م / س 378N	م / س 425N
متخلاء نام	PTFE		
ةغرسلا يف مكحتلا	ةغرسلا ميظنت سيلبتس Knop		
كيتحتلا ةغرس	ةقيدلا يف ةرود 0-650		
لمعلا ةراح ةجرد	ةجرد 80 ~ 250		
ةسك م	0.098 لاساب اجيم		
ةمالسلا ةيامح	ةدائلا ةراحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئاللا رايحتلا نم ةيامحلا		
لمعلا ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلا داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصلا نزولا	محك 140	محك 160	محك 200



## جاجزلا لعافم ةلاما / عفر

رصنعلا مقر: KR-80L



### Introduction

ري طقتلا تاي لمعو ةيبي كرتلا تال عافتلا زرع ةلاما / عفرلا لعافم ماظن لال خ نم حي شرتلا او ةردقلا نم ةعساو ةعومجم عم . انب صاخلا يجاجزلا قيقدلا مكحتلا او ، ةراحتلا ةجرد عم فيكتلا يل ع ، تابي ذملل ةمواقملا تامامصل او ، كي رحنتلا في فشتك . ةي قنو ةتبات جئاتن انماظن نمضي مويلا ةيرايتخال فئاظولا و تازي مالا

ديزملا فرع

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا محج	رتل 80	رتل 100	رتل 150
ةرتسلا محج	رتل 24	رتل 30	رتل 45
كي رحنتلا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت . يل عالا	مس / 378N	مس / 378N	مس / نتوين 425
متخللا ءانيم	PTFE		
ةغرسلا في مكحتلا	ةغرسلا ميظنت سيلبتس Knop		
كي رحنتلا ةغرس	0-650 ةرود في		
لمعلا ةراحتلا ةجرد	80 ~ 250 ةجرد		
ةسنكم	0.098 لاساب اجيم		
ةمالسلا ةيامح	ةدئازلا ةراحتلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايتلا نم ةيامحلا		
لمعلا ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلا داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصللا نزولا	محك 140	محك 160	محك 200



## Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا  
نصللا ، وشتغناشت  
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك  
غنوك غنوه  
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك  
ادنك ، H3P 2C7

