

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديرببلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لورببلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داخلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



24T / 30T / 60T نخاسللا يكي لورديهل ربتخملا تايرك سبكم PCH: رصنعلال مقر



ةمدقم

نخاسللا يكي لورديهل ربتخم سبكم نع شحبت له
أيلاثم 24T/40T انزارط دُعي؟ هب قوئوم
كيمياريصلالو ةلديصلالو داوملا شاحبأ تاربتخم
لىل عردقلاو ةريغصلالو ةحاسملا لضفب. اهريغو
لحل وهف، غيرفلال تازافق قودنصل لخدلمل
تاجايئحال تامادختسالو ددعتملالو لاعفلا
كبة صاخلال تانيعلال ريضحت.

ديزملال فرعا

| رامجلال زارط | PCH-24T101010 | PCH-30T2020 | PCH-60T1818 |
|------------------------------|--|--|--|
| طغصلال قاطن | نط 0-24.0 | نط 0-30.0 | نط 0-60.0 |
| سبكملا رطق | موركلا لةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م موركلا لةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م | موركلا لةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م موركلا لةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م | موركلا لةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م موركلا لةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م |
| ماعلا لكةيلا يسيةئلا | طاقن ليلقئتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست | طاقن ليلقئتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست | طاقن ليلقئتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست |
| فراخ ةجرد نيحست بلاقلا | -300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد | -300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد | -300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد |
| لزلال ةقيرط | دروتسم لزلع حول | دروتسم لزلع حول | دروتسم لزلع حول |
| ةقيرط ديربتلا | ةنيكام] املااب ديربتلا بعيرسلال ديربتلا [ةيرايئخا املااب ديربت | ةنيكام] املااب ديربتلا بعيرسلال ديربتلا [ةيرايئخا املااب ديربت | ةنيكام] املااب ديربتلا بعيرسلال ديربتلا [ةيرايئخا املااب ديربت |
| ةحيفصلال مخنة | م (M×N) ع 100×100 م | م (M×N) ع 200×200 م | م (M×N) ع 180×180 م |
| فيمملا مخ | م (K×P×H) ع 245×175×500 م | م (K×P×H) ع 405 × 260×260×525 م | م (K×P×H) ع 405 × 260×260×525 م |
| داعبالا | م (ع) 500 × 175 × 175 × 500 م (لوط × رض × رض × لوط) | م (ع) 950 × 260 × 260 × 525 م (لوط × رض × رض × لوط) | م (ع) 950 × 260 × 260 × 525 م (لوط × رض × رض × لوط) |
| ةقاطلا دوزم | (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 600 | (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1200 | (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1000 |
| نرولا | مك 60 | مك 180 | مك 180 |

120 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم

رقصن العال مقر: PCY



ةمدقم

يرارحل سبكلاب تانيعال ةجلعام كنكمي يودي لرب تخم ل سبكم مادختساب ةءافكب قاطن عم . انب صاخلا لم اكتم ل نّخسم ل يهف ، ةيؤئم ةجرد 500 ل لصي نيخست ، تاغانصل فل تخم ل ةيلاثم .

ديزم ل فرعا

| راهحل رارط | PCY-5T1212 | PCY-10T1818 | PCY-10T2020 | PCY-15T3030 |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| طغصل قاطن | نط 0-5.0 | نط 0-10.0 | نط 0-10.0 | نط 0-15.0 |
| سبكم ل رطق | تيزلا ةناو طسأ ي ف (د) مم 50 مورك لابل ةيل طم ل | ةناو طسأ ي ف (د) مم 65 ةناو طم ل تيزلا مورك لابل ةيل طم ل | ةناو طسأ ي ف (د) مم 65 ةناو طم ل تيزلا مورك لابل ةيل طم ل | ةناو طسأ ي ف (د) مم 95 ةناو طم ل تيزلا مورك لابل ةيل طم ل |
| ماعل لك يهال يس يئ ل | قلغل ةم كحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس ت طاقن ليل قتل | قلغل ةم كحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس ت طاقن ليل قتل | قلغل ةم كحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس ت طاقن ليل قتل | قلغل ةم كحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس ت طاقن ليل قتل |
| ءارح ةجرد بل اقل | ةجرد -300.0 ةرغل ةرارح ةجرد ةيؤئم ةجرد 500.0/ | - ةرغل ةرارح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C | - ةرغل ةرارح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C | - ةرغل ةرارح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C |
| لزل ة قيرط | دروت سم لزل ةرول | دروت سم لزل ةرول | دروت سم لزل ةرول | دروت سم لزل ةرول |
| قيرط ديرب ل | ءام لابل ديرب لابل عيرس ل ديرب لابل [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب لابل [ءام لابل] | ءام لابل ديرب لابل عيرس ل ديرب لابل [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب لابل [ءام لابل] | ءام لابل ديرب لابل عيرس ل ديرب لابل [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب لابل [ءام لابل] | ءام لابل ديرب لابل عيرس ل ديرب لابل [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب لابل [ءام لابل] |
| ةح ي فصل م حح ةناح س ل | مم 120×120 ةرول ةرول ةح ي فصل نيخست (M×N) | مم 180×180 ةرول ةرول ةح ي فصل نيخست (M×N) | مم 200×200 ةرول ةرول ةح ي فصل نيخست (M×N) | مم 300×300 ةرول ةرول ةح ي فصل نيخست (M×N) |
| لمع ل ةح س م | مم 140×140×60 | مم 180×180×180×60 | مم 200×200×200×60 | مم 300×300×300×65 |
| داعبال | مم 250×230×390 (ءاف ت رالال×ص رعل×ل و ط لال) | مم 290×290×290×420 (ءاف ت رالال×ص رعل×ل و ط لال) | مم 320×290×290×420 (ءاف ت رالال×ص رعل×ل و ط لال) | مم 450×420×450 (ءاف ت رالال×ص رعل×ل و ط لال) |
| ة قاطل ةرول | 220 صي صخ ت نكمي طاو 700 (ت لوف 110/ت لوف) | 220 صي صخ ت نكمي طاو 1000 (ت لوف 110/ت لوف) | 220 صي صخ ت نكمي طاو 1200 (ت لوف 110/ت لوف) | 220 صي صخ ت نكمي طاو 3000 (ت لوف 110/ت لوف) |
| نرول | مم 55 | مم 90 | مم 95 | مم 180 |
| داعبال طط م ص ارق سبكم قوح س م ل | هانءا ةرول ل رطنا | هانءا ةرول ل رطنا | هانءا ةرول ل رطنا | هانءا ةرول ل رطنا |

لصنفنملايوديلاليربتخملاتابيحلسبكم 30T/40T

رصنعالمقرر: PCSM



ةمدقم

سبكم عم ةءافكبكتانيعريضحتبمق
صاخلا لصنفنملايوديلاليربتخمل
حاولأو 40T لىلصي طغض قاطن عم ، انب
يهف ، ةيوئم ةجرد 300 لىلصت نيخست
، تاعانصلالفلتخملةلثم

ديزملا فرعا

| راهجال رارط | PCSM-30T3030 | PCSM-40T404040 |
|-------------------------------|---|---|
| طغصل قاطن | نط 0-30.0 | نط 0-40.0 |
| سبكم الم رطق | تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم | موركلاب ةيلطم الم تيزلا ةناوئسأ ف (د) مم 130 |
| يسئئرلا ماعلا لكههلا | تيزلا برست طاقن ليلقنل قلعلا ةمكحم تالصلو نودب تادعم | برست طاقن ليلقنل قلعلا ةمكحم تالصلو نودب تادعم تيزلا |
| بلاقال نيخست ةرارح ةجرد | ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةرارح ةجرد | ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةرارح ةجرد |
| لزعلا ةقيرط | دروتسم لزع حول | دروتسم لزع حول |
| ديرتلا ةقيرط | [ةيراي تخا اماملاب ديرت ةنيكام] اماملاب ديرتلاب عيرس ديرت | ديرت ةنيكام [اماملاب ديرتلاب عيرسلا ديرتلاب ةيراي تخا اماملاب] |
| ةنحاسلا ةحيفصل موح | 300 × 300 مم (M × N) | 400×400 مم (M×N) |
| فيضملا موح | 380×350×600 مم (K×P×H) | 500×480×650 مم (K×P×H) |
| داعبالا | 700×400×600 مم (عافترا × صرع × لوط) | 800×480×650 مم (عافترا × صرع × لوط) |
| ةقاطلا دورم | 3000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو | 5000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو |
| نرولا | 260 محك | 460 محك |
| صارقأ سبكم داعبالا ططم قوحسمل | هاندا ةروصلال رطنا | هاندا ةروصلال رطنا |

ةيلاع ةراح ةجردب نخاسلا سبكلل يوديلا يراجلل سبكلل

رقصنعلال مقر: CPCL



ةمدقم

ددتم زاخ وه يوديلا يراجلل سبكلل نم ةعونتم ةومجمل بسانمو تامادختسالل ماطن ةطساوب هليغشت متي و ، تاقيبطتلا امك حتم ةراحو اطغض قبطي يودي كي لورديه سبكلل يلع ةغوضومل داومل يلع امه ب

ديزل فرعا

| ةلأل رارط | PC-900L |
|--------------------|--|
| طغضال قاطن | نط 0-5.0 |
| طغضال ةلمع | يوديلا طغضال |
| ةناوطسالل طوش | مم 80 |
| نخسسالل ةراحو ةجرد | ةيوئم ةجرد 1000 يلا لصت |
| بالاقل ةدام | (ةيلاعل ةراحو تاجردل ةمواقم ةدام) لكينلا اهساس ةكبس |
| ةنعلال موح | مم 10-30 Φ |
| بالاقل لكش | مم 50 \times 90 |
| نرفال رايع | مم 60 Φ |
| توخلال ةلاموح | 400 \times 380 \times 780 (لوطلال) \times صرعلال \times لوطلال |
| ةقاطلال دورم | زتره 50 تلوف 220 |

قوسملا صارقأ سبكلل داعبأ ططخم



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

