

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



24T / 30T / 60T نخاسللا يكي لورديهل ربتخملا تايرك سبكم

رقصنعل مرق: PCH



Introduction

نخاسللا يكي لورديهل ربتخم سبكم نع شحتت له
أيلاثم 24T/40T انزارط دُعي؟ هب قوئوم
كي ماري سلاو ةلديصل او داوملا شاحبأ تاربتخم
لىل ع ةردقلاو ةريغصلا ةحاسملا لضفب. اهريغو
لحل وهف، غيرفتلا تازافق قودنصل لخد لمعلا
تاجاي تاحال تامادختسالا ددعتملاو لاعفلا
كب ةصاخلا تانيعل ربيضحت.

ديزملل فرعا

رامحلل زارط	PCH-24T101010	PCH-30T2020	PCH-60T1818
طغصلل قاطن	نط 0-24.0	نط 0-30.0	نط 0-60.0
سبكملا رطق	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م
ماعل لكهلا يسىئرلا	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست
فراخ ةجرد نيسخت بلاقلا	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد
لزلل ةقيرط	دروتسم لزلل ةقيرط	دروتسم لزلل ةقيرط	دروتسم لزلل ةقيرط
ةقيرط ديرتلا	ةنكمام [ءاملا ديبرتلا عيرسلال ديبرتلا [ةيرايئا ءاملا ديبرتلا]	ةنكمام [ءاملا ديبرتلا عيرسلال ديبرتلا [ةيرايئا ءاملا ديبرتلا]	ةنكمام [ءاملا ديبرتلا عيرسلال ديبرتلا [ةيرايئا ءاملا ديبرتلا]
ةحيفصلل مء ةنءاسلا	م (M×N) ع 100×100 م	م (M×N) ع 200×200 م	م (M×N) ع 180×180 م
فيمملا مء	م (K×P×H) ع 245×175×500 م	م (K×P×H) ع 405 × 260×260×525 م	م (K×P×H) ع 405 × 260×260×525 م
ءاعبالا	م (ع) 500 × 175 × 175 × 500 م (لوط × عرض × ارتفاع)	م (ع) 950 × 260 × 260 × 525 م (لوط × عرض × ارتفاع)	م (ع) 950 × 260 × 260 × 525 م (لوط × عرض × ارتفاع)
ةقاطلا ءوزم	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 600	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1200	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1000
نرولا	مءك 60	مءك 180	مءك 180

120 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم / 300 مم / 200 مم / 180 مم

رقصن لعل م قر: PCY



Introduction

ي رارحل سب كلاب تان يعل ة ج لاعم ك ن ك م ي
ي ودي ل رب تخم ل سب ك م ماد خت ساب ة ا ف ك ب
ق اطن عم . ان ب صا خ ل ل م ا ك ت م ل ن خ س م ل
ي ه ف ، ة ي وئ م ة ج رد 500 ي ل ل ص ي ن ي خ س ت
ت اع ان ص ل ل ف ل تخم ل ة ي ل ا ث م

دي زم ل ا فر ع

راه ج ل رار ط	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
ط غ ص ل ق اطن	ن ط 0-5.0	ن ط 0-10.0	ن ط 0-10.0	ن ط 0-15.0
س ب ك م ل ر ط ق	ت ي ز ل ة نا و ط س ا ي ف (د) 50 م م م و ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا	ة نا و ط س ا ي ف (د) 65 م م (د) 65 م م م و ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا ت ي ز ل ا	ة نا و ط س ا ي ف (د) 65 م م (د) 65 م م م و ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا ت ي ز ل ا	ة نا و ط س ا ي ف (د) 95 م م (د) 95 م م م و ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا ت ي ز ل ا
م ا ع ل ل ك ي ه ل ا ي س ي ئ ل ا	ق ل غ ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل	ق ل غ ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل	ق ل غ ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل	ق ل غ ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل
ء ا ر ح ة ج رد ن ي خ س ت ب ل ا ق ل	ء ج رد -300.0 ة فر ع ل ا ة ر ا ح ة ج رد ة ي وئ م ة ج رد 500.0/500.0	- ة فر ع ل ا ة ر ا ح ة ج رد 300.0C/500.0C/500.0C	- ة فر ع ل ا ة ر ا ح ة ج رد 300.0C/500.0C/500.0C	- ة فر ع ل ا ة ر ا ح ة ج رد 300.0C/500.0C/500.0C
ل ز ع ل ا ة ق ي ر ط	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل
ق ي ر ط د ي ر ب ت ل ا	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا [ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا [ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]
ء ح ي ف ص ل ا م ح ج ء ن ح ا س ل ا	م م 120×120 ة ج و د ز م ة ح ي ف ص ن ي خ س ت (M×N)	م م 180×180 ة ج و د ز م ة ح ي ف ص ن ي خ س ت (M×N)	م م 200×200 ة ج و د ز م ة ح ي ف ص ن ي خ س ت (M×N)	م م 300×300 ة ج و د ز م ل ا ح و ل ل ا ن ي خ س ت (M×N)
ل م ع ل ا ة ح ا س م	م م 140×140×60	م م 180×180×180×60	م م 200×200×200×60	م م 300×300×300×65
د ا ع ب ا ل ا	م م 250×230×390 (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)	م م 290×290×290×420 (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)	م م 320×290×290×420 (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)	م م 450×420×450 (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)
ة ق ا ط ل ا د و ز م	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 700 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 1000 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 1200 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 3000 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)
ن ر و ل ا	م ج ك 55	م ج ك 90	م ج ك 95	م ج ك 180
د ا ع ب ا ط ط م ح م ص ا ر ق ا س ب ك م ق و ح س م ل ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا

لصفنملا نخسمل يوديلا يربتملا تابيحل سبكم 30T/40T

رصنعلا مقر: PCSM



Introduction

سبكم عم ةءافكب كتانيع ريضحتب مق صاخلا لصفنملا نخسمل يوديلا يربتملا حاوأل أو 40T لى لصي طغض قاطن عم ، انب يهف ، ةيوئم ةجرد 300 لى لصت نيخست ، تاعانصل فللتملة لثام .

ديزملا فرع

راهجلا رارط	PCSM-30T3030	PCSM-40T404040
طغصل قاطن	نط 0-30.0	نط 0-40.0
سبكملا رطق	تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم	موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) مم 130
يسئئرلا ماعلا لكهلا	تيزلا برست طاقن ليلقنل قلغل ةمكحم تالصلو نودب تادعم	برست طاقن ليلقنل قلغل ةمكحم تالصلو نودب تادعم تيزلا
بلاقلا نيخست ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةراج ةجرد
لزعلا ةقيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول
ديرتلا ةقيرط	[ةيراي تخا ةمكحم] اماملاب ديرتلا اب غيرس ديرت	ديرتلا ةمكحم اماملاب ديرتلا اب غيرسلا ديرتلا [ةيراي تخا اماملاب]
ةنحاسلا ةحيفصل موح	300 × 300 مم (M × N)	400×400 مم (M×N)
فيضملا موح	380×350×600 مم (K×P×H)	500×480×650 مم (K×P×H)
داعبالا	700×400×600 مم (عرا × لوط × صرع)	800×480×650 مم (عرا × لوط × صرع)
ةقاطلا دورم	3000 (تالوف 110/تالوف 220 صيصخت نكمي) طاو	5000 (تالوف 110/تالوف 220 صيصخت نكمي) طاو
نرولا	260 محك	460 محك
صارقأ سبكم داعبالا ططم قوحسمل	هاندا ةروصل رطنا	هاندا ةروصل رطنا

ةيلاع ةراح ةجردب نخاسلا سبكللا يوديلا يراجللا سبكللا

رقصنعلال مقر: CPCL



Introduction

ددتم زاهج وه يوديلا يراجللا سبكللا نم ةعونتم ةومجمل بسانمو تامادختساللا ماطن ةطساوب هليغشت متي و ، تاقيبطتلا امك حتم ةراح و اطغض قبطي يودي كي لورديه سبكللا لعل ةغوضوملا داوملا لعل امه ب

ديزلال فرع

ةلألاراط	PC-900L
طغضلال قاطن	نط 0-5.0
طغضلال ةلمع	يوديلا طغضلال
ةناوطلال طوش	مم 80
نخسلا ةراح ةجرد	ةيوئم ةجرد 1000 لصل
بلاقلا ةدام	(ةيلاعلا ةراجللا تاجردل ةمواقم ةدام) لكينلا اهساس ةكبس
ةنعلال محج	مم 10-30 Φ
بلاقلا لكش	مم 50 \times 90
نرفال رايغ	مم 60 Φ
توخلال ةلامح	400 \times 380 \times 780 (لوطلال \times صرعلال \times لوطلال)
ةقاطلال دورم	زتره 50 تلوف 220

قوسملا صارقلا سبكللا داعبأ ططخم



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشغنشت ،ةقئافل اءولونكلل

