



KINTEK SOLUTION

سرہف ۛنخاس ربتخم ۛعبطم

ۛیرارحل تادعمل ا، ۛنئع دادع اءولاءك نم دئزم ىلع لوصحلل انب لصا
ۛوئوئل اءمئكلل تادعم، ۛئلعملل داومل اوئك الءلسال داومل
etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسة انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



24T / 30T / 60T نخاسللا يكي لورديهل ربتخملا تايرك سبكم

رقصنعل مرق: PCH



Introduction

نخاسللا يكي لورديهل ربتخم سبكم نع شحتت له
أيلاثم 24T/40T انزارط دُعي؟ هب قوئوم
كي ماري سلاو ةلديصل او داوملا شاحبأ تاربتخم
لعل ةردقلاو ةريغصلا ةحاسملا لضفب. اهريغو
لحل وهف، غيرفتلا تازافق قودنصل لخد لمعل
تاجاي تاحال تامادختسالا ددعتملاو لاعفلا
كب ةصاخلا تانيعل ربيضحت.

ديزملل فرع

رامحل زارط	PCH-24T101010	PCH-30T2020	PCH-60T1818
طغصل قاطن	نط 0-24.0	نط 0-30.0	نط 0-60.0
سبكم لمرطق	موركلا ب ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م موركلا ب ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م	موركلا ب ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م موركلا ب ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م	موركلا ب ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م موركلا ب ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م
ماعل لكهلا يسىئرلا	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست
فراخ ةجرد نيسخت بلاقلا	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد
لزل ةقيرط	دروتسم لزل ةجول	دروتسم لزل ةجول	دروتسم لزل ةجول
ةقيرط ديرتلا	ةنكمام [ءاملا ب ديرتلا ب عيرسلال ديرتلا [ةيرايئا ءاملا ب ديرتلا]	ةنكمام [ءاملا ب ديرتلا ب عيرسلال ديرتلا [ةيرايئا ءاملا ب ديرتلا]	ةنكمام [ءاملا ب ديرتلا ب عيرسلال ديرتلا [ةيرايئا ءاملا ب ديرتلا]
ةحيفصلل ةنحاسلا	بشلال عم (M×N) م 100×100	م (M×N) 200×200	م (M×N) 180×180
فيمملا محل	م (K×P×H) 245×175×500	م (K×P×H) 405 × 260×260×525	م (K×P×H) 405 × 260×260×525
ءاعبالا	م (عافترا × عرض × لوط) 500 × 175 × 175 × 500	م (عافترا × عرض × لوط) 950 × 260 × 260 × 525	م (عافترا × عرض × لوط) 950 × 260 × 260 × 525
ةقاطلا دوزم	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 600	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1200	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1000
نرولا	مك 60	مك 180	مك 180

120 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم / 300 مم / 200 مم / 180 مم

رقصن العال مقر: PCY



Introduction

يرارحل سبكلاب تانيعال ةجلعام كنكمي يودي لرب تخم ل سبكم مادختساب ةءافكب قاطن عم . انب صاخلا لم اكتم ل نّخسم ل يهف ، ةيويئم ةجرد 500 ل لصي نيخست . تاغانصل فل تخم ل ةيلاثم .

ديزم ل فرعا

راهحل رارط	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
طغصل قاطن	نط 0-5.0	نط 0-10.0	نط 0-10.0	نط 0-15.0
سبكم ل رطق	تيزلا ةناو طسأ ي ف (د) 50 مم مورك لابل ةيلطم ل	ةناو طسأ ي ف (د) 65 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا	ةناو طسأ ي ف (د) 65 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا	ةناو طسأ ي ف (د) 95 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا
ماعل لك يهال يسيئر ل	قلغل ةمكحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس ت طاقت ليل قتل	قلغل ةمكحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس ت طاقت ليل قتل	قلغل ةمكحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس ت طاقت ليل قتل	قلغل ةمكحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس ت طاقت ليل قتل
ءارح ةجرد بل اقل	ةجرد -300.0 ةرغل ةرارج ةجرد ةيويئم ةجرد 500.0/500.0	- ةرغل ةرارج ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C	- ةرغل ةرارج ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C	- ةرغل ةرارج ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C
لزل ة قيرط	دروتسم لزل ءول	دروتسم لزل ءول	دروتسم لزل ءول	دروتسم لزل ءول
قيرط ديرب ل	ءام لابل ديرب تالاب عيرس ل ديرب تال [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب تال [ءام لابل ديرب تال]	ءام لابل ديرب تالاب عيرس ل ديرب تال [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب تال [ءام لابل ديرب تال]	ءام لابل ديرب تالاب عيرس ل ديرب تال [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب تال [ءام لابل ديرب تال]	ءام لابل ديرب تالاب عيرس ل ديرب تال [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب تال [ءام لابل ديرب تال]
ءحيفصل مءح ءحاس ل	مم 120×120 ءودزم ءحيفصل نيخست (M×N)	مم 180×180 ءودزم ءحيفصل نيخست (M×N)	ءودزم ءحيفصل نيخست مم 200×200 نيخست ل (M×N)	مم 300×300 ءودزم ل ءول ل نيخست (M×N)
لمع ل ءحاس م	مم 140×140×60	مم 180×180×180×60	مم 200×200×200×60	مم 300×300×300×65
ءعبال	مم 250×230×390 (ءاف تالال×ل و ط ل)	مم 290×290×290×420 (ءاف تالال×ل و ط ل)	مم 320×290×290×420 (ءاف تالال×ل و ط ل)	مم 450×420×450 (ءاف تالال×ل و ط ل)
ءقاطل ءوزم	220 صيصخت نكمي طاو 700 (ت لوف 110/ت لوف)	220 صيصخت نكمي طاو 1000 (ت لوف 110/ت لوف)	220 صيصخت نكمي طاو 1200 (ت لوف 110/ت لوف)	220 صيصخت نكمي طاو 3000 (ت لوف 110/ت لوف)
نرول	مءك 55	مءك 90	مءك 95	مءك 180
ءاعبال ططمء صارق سبكم قوءس م ل	ءانءا ءروصل رطان	ءانءا ءروصل رطان	ءانءا ءروصل رطان	ءانءا ءروصل رطان

لصفنملا نخسمل يوديلا يربتملا تابيبحلا سبكم 30T/40T

رصنعلا مقر: PCSM



Introduction


سبكم عم ةءافكب كتانيع ريضحتب مق صاخلا لصفنملا نخسمل يوديلا يربتملا حاوأل أو 40T لى لصي طغض قاطن عم ، انب يهف ، ةيوئم ةجرد 300 لى لصت نيخست ، تاعانصل فلتملة لثام .

ديزملا فرع

راهجلا رارط	PCSM-30T3030	PCSM-40T404040
طغصل قاطن	نط 0-30.0	نط 0-40.0
سبكملا رطق	تيز ةناوئسأ ي ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم تيز ةناوئسأ ي ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم	موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ي ف (د) ملم 130
يسئئرلا ماعلا لكهلا	تيزلا برست طاقن ليلقنل قلغل ةمكحم تالصلو نودب تادعم	برست طاقن ليلقنل قلغل ةمكحم تالصلو نودب تادعم تيزلا
بلاقلا نيخست ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةراج ةجرد
لزعلا ةقيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول
ديرتلا ةقيرط	[ةيراي تخا ءاملااب ديرت ةنيكام] ءاملااب ديرتلااب عيرس ديرت	ديرت ةنيكام] ءاملااب ديرتلااب عيرسلا ديرتلا [ةيراي تخا ءاملااب
ةنحاسلا ةحيفصل موح	300 × 300 مم (M × N)	400×400 مم (M×N)
فيضملا موح	380×350×600 مم (K×P×H)	500×480×650 مم (K×P×H)
داعبالا	700×400×600 مم (عافترا × صرع × لوط)	800×480×650 مم (عافترا × صرع × لوط)
ةقاطلا دورم	3000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو	5000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو
نرولا	مك 260	مك 460
صارقأ سبكم داعبالا ططم قوحسمل	هاندا ةروصل رطنا	هاندا ةروصل رطنا

نخس مل يكي تاموت وأل اة لم عم ال ا تابي بح ل س ب كم لص فن مل ال 30T/40T

رصن عل مقرر: PCSE



Introduction

نخس مل يكي تاموت وأل اة لم عم ال ا تابي بح ل س ب كم فشنت كاريضحت ل 30T/40T لص فن مل يكي تاموت وأل اة لذيصل او داوم ل ا ثا ب أ ي ف ة ق د ب ت ا ن ي ع ل ل ص ف ب . ة ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا ت ا ع ا ن ص ل ا و ك ي م ا ر ي س ل ا و ة ج ر د 300 ي ت ح ا ه ن ي خ س ت و ة ر ي غ ص ل ا ا ه ت ح ا س م ة ئ ي ب ي ف ة ج ل ا ع م ل ل ة ي ل ا ث م ي ه ف ، ة ي و ئ م غ ي ر ف ت ل ا .

ديزمل ا فرعا

زاهج ال زارط	PCSE-40T404040	PCSE-30T3030
طغصل ا قاطن	ن ط 0-40.0	ن ط 0-30.0
طغصل ا ة ي لم ع	ف ي ف خ ت - ت و ق و م ل ا طغصل ا ف ي ف خ ت - ج م ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت ت - ج م ا ن ر ب ل ا طغصل ا ت و ق و م ل ا طغصل ا	ة ت و ق و م - ج م ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت ت - طغصل ا ج م ا ن ر ب - ج م ا ن ر ب ل ا طغصل ا
ن ي ح س ت ة ر ا ح ة ج ر د ب ل ا ق ل ا	ة ي و ئ م ة ج ر د 300.0 - ة فرغ ل ا ة ر ا ح ة ج ر د	ة ي و ئ م ة ج ر د 500.0 / ة ي و ئ م ة ج ر د 300.0 - ة فرغ ل ا ة ر ا ح ة ج ر د
ل ز ع ل ا ة ق ي ر ط	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل
د ي ر ب ت ل ا ة ق ي ر ط	[ة ي ر ا ي ت خ ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م] ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت	[ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م] ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا [ة ي ر ا ي ت خ ا]
ة ن ح ا س ل ا ة ح ي ف ص ل ا م ح ح	400 × 400 م م (M × N)	300×300 م م (ن × م)
ف ي ص م ل ا م ح ح	500 × 480 × 650 (K×P×ح)	380×350×600 م م (K×P×H)
د ا ع ب ا ل ا	850 × 480 × 650 (ط × ص ر ع × ع ا س)	700 × 400 × 600 م م (ل و ط × ص ر ع × ع ا س)
ة ق ا ط ل ا د و ز م	5500 (ت ل و ف /110 ت ل و ف 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي) ط ا و	3500 (ت ل و ف /110 ت ل و ف 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي) ط ا و
ن ز و ل ا	م ح ك 480	م ح ك 280

25T / 30T / 50T ان ب صا خ ل ا ن خ س م ل ا ي ك ي ت ا م و ت و ا ل ا ة ي ر ب ت خ م ل ا ت ا ب ي ب ح ل ا س ب ك م

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PCAH



Introduction

س ب ك م ع م ة ا ف ك ب ك ت ا ن ي ع ر ي ض ح ت ب م ق ا ن ب ص ا خ ل ا ن خ س م ل ا ي ك ي ت ا م و ت و ا ل ا ر ب ت خ م ل ا 50T ل ا ل ا ل ص ي ي ذ ل ا ط غ ض ل ا ق ا ط ن ل ص ف ب ف ل ت خ م ل ة ي ل ا ث م ي ه ف ، ق ي ق د ل ا م ك ح ت ل ا و ت ا ع ا ن ص ل ا .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ز ا ه ج ل ا ز ا ر ط	PCA-5T1212/1212G	pcah-25t1818/1818g	pcah-25t2020/2020g	pcah-30t303030/3030g	PCAH-40T4040/40G
ق ا ط ن ط غ ض ل ا	ن ط 0-5.0	ن ط 0-25.0	ن ط 0-25.0	ن ط 0-30.0	ن ط 0-40.0
ع ي ل ع م ط غ ض ل ا	ت ي ب ت - ي ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ج ا ن ر ب ل ا ت و ق و م ل ا	ج ا م ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ج ا م ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا	ج ا م ا ن ر ب - ج ا م ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ج ا م ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا	ط غ ض - ج ا م ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ج ا م ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ج ا م ا ن ر ب ل ا ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا	ط غ ض - ج ا م ا ن ر ب ل ا ط غ ض - ج ا م ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ج ا م ا ن ر ب ل ا ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا
ف ر ا ح ة ج ر د ن ي ح س ت ب ل ا ق ل ا	300.0 °C / 500.0 °C / 500.0 °C - ة ر ا ر ح ة ج ر د	300.0 °C/500.0 °C - ة ر ا ر ح ة ج ر د	300.0 °C/500.0 °C/500.0 °C - ة ر ا ر ح ة ج ر د	300.0 °C/500.0 °C / 500.0 °C/500.0 °C - ة ر ا ر ح ة ج ر د	300.0 °C/300.0 °C - ة ر ا ر ح ة ج ر د
ق ي ر ط ل ز ع ل ا	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	ة د ر و ت س م ل ل ز ع ل ا ح و ل ا	ل ز ع ح و ل د ر و ت س م ل ز ع ح و ل د ر و ت س م	ل ز ع ح و ل د ر و ت س م ل ز ع ح و ل د ر و ت س م
ق ي ر ط د ي ر ب ت ل ا	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا ل ا ب ة ي ر ا ي ت خ]	ع ي ر س د ي ر ب ت ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا ل ا ب ة ي ر ا ي ت خ]	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا ب ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا ل ا ب ة ي ر ا ي ت خ]	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا ل ا ب ة ي ر ا ي ت خ]	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا ب ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ا م ا ل ا ب ة ي ر ا ي ت خ]
ح م ح ي ف ص ل ا ة ح ا س ل ا	م م (م × 120 × م) م م 120 × 120 × ن	م م (م × 180 × م) م م 180 × 180 × ن	م م (M × N) م م 200 × 200 × ن	م م (M × N) م م 300 × 300 × ن	م م (M × N) م م 400 × 400 × ن
د ا ع ا ل ا	م م 182 × 306 × 460 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 300 × 390 × 560 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 300 × 390 × 560 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 400 × 490 × 580 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)	م م 500 × 550 × 620 (ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ا ل ر ع ر ا ل × ل و ط ل ا)
ق ا ط ل ا د و ر م	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ط ا و 900 (ت ل و ف / 110 ت ل و ف)	1700 ط ا و ن ك م ي (ط ا و 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ت ل و ف / 110 ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ط ا و 1700 (ت ل و ف / 110 ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ط ا و 3500 (ت ل و ف / 110 ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي (ط ا و 5500 (ت ل و ف / 110 ت ل و ف)
ن ز و ل ا	م ج ك 75	م ج ك 140	م ج ك 140	م ج ك 280	م ج ك 480



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشغنشت ،ةقئافل اءولونكلل

