



KINTEK SOLUTION

سرھف يلاعلا طغضلا لعافم

ةرارحلا تادعملا ، ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خلإ ، ةيويحلا ءايميكل تادعم ، ةيلمعملا داوملاو ةيكالءتسالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاراكثبالاو ايجولونكتلا فاشكثسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربثلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لورثبالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يثلا ةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارثساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلثخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



أدصل ل لباقل ريغ ليعال طغض ل لعافم

رصنع ل م قر: RE-1H



ةمدقم

يعال طغض ل لعافم تامادختسا ددعت فشك
ةئفدتلل قوئومو نم آ ل ح - أدصل ل لباقل ريغ
زالوف ل نم عونصم .ةرشابم ل ريغو ةرشابم ل
ةراحل تاجرد لمحت هنكمي ، أدصل ل مواقم ل
نآل ديزم ل ملعت .طغض ل وة ليعال

ديزم ل فرع

جدوم ن	KRS-1	KRS-2	KRS-3	KRS-5	KRS-10	KRS-30
لعافم ل محح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5	رتل 10-20	رتل 30-50
لمعل طغض	للكساب اجم 22 ≤					
ةراح ةجرد قاطن	≤350 °C					
نحس لة قيرط	ةئابره ةئفدت					
نحس لة ةوق	تاو وليك 2	تاو وليك 2	طاو وليك 2.5	4Kw	طاو وليك 6	طاو وليك 9
كح لة ةوق	طاو 80	طاو 123		طاو 185	طاو 270	
كح لة ةغرس	ةقيدل ي ةرود 10-800				ةقيدل ي ةرود 10-500	
ب قارم	ةيمقر ةشاش عم ةغرس ل ي مكحتل و PID ةراح ةجرد					
لعافم ل ةدام	SS304 / 316L					
عفر لة قيرط	يئابره ك / يودي					
ةن اطبل ةدام	ةيرايخ ل PTFE ةن اطب					
ةرتسل ل	ةيرايخ ل ةجوزم ةقبط ةرتس					

يئامال يراجل فيلوتال لعافم

رصنع لال مقر: KR-3H



ةمدقم

يرارجلال قيلخلتال لعافم تاقيبطت فشتك
لكآتلل مواقم ريغص لعافم - يئامال
مضهلل قيقحت .ةيئايملكال تاربتخملل
ةقيرطب نابوذلل ةلباقلال ريغ داوملل عيرسلال
نال ديزملا ملعت .ةقوئومو ةنمآ

ديزملا فرع

جدومن	لم 50	لم 100	لم 150	لم 200	لم 250	لم 300	لم 400	لم 500
لعافملا ةدام	أصللل مواقملا ذالوفال 304 / 316L							
(مم) يلخالل لعافملا مبح	رطق 40 * 86	رطق 49 * 105	رطق 58 * 125	رطق 63 * 145	رطق 65 * 145	Ø71 * 147	رطق 81 * 148	رطق 91 * 148
(مم) يجرارجل لعافملا مبح	رطق 53 * 93	رطق 63 * 113	Ø78 * 135	رطق 83 * 155	رطق 83 * 155	رطق 91 * 157	Ø103 * 162	Ø117 * 162
ةنابل ةدام	PTFE / PPL							
(مم) ةنابللل يلخالل مبحلا	رطق 30 * 69	رطق 39 * 84	رطق 45 * 99	رطق 47 * 118	رطق 52 * 121	رطق 56 * 124	رطق 65 * 122	رطق 75 * 121
(مم) ةنابللل يجرارجل مبحلا	رطق 40 * 78	رطق 49 * 95	رطق 58 * 114	رطق 63 * 115	رطق 65 * 135	Ø71 * 137	رطق 81 * 137	رطق 91 * 17
(مم) بيضقل مبح	Ø8 * 200							
(مم) يلكلل مبحلا	65 * 139	75 * 160	97 * 185	107 * 205	107 * 205	110 * 210	120 * 215	135 * 215
(مبحك) يلامجال نرولا	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6

راجفنالل مواقم يرارح قيلخت لعافم

رقصنعال مقرر: KR-2H



ةمدقم

لعافم مادختساب ةيلعملال كئاللعافت ززع ةمواقم رجعتمال يرارحال قيلختلال ليلحتل نآال بلطا .ةقوئومو ةنمآول لكآلال اعرسأ!

ديزمال فرعا

جدومن	لم 50	لم 100	لم 150	لم 200	لم 250	لم 300	لم 400	لم 500
لعافمال ةدام	أصلل مواقمال ذالوفال 304 / 316L							
(مم) يلخالل لعافمال مجح	رطق 40 * 86	رطق 49 * 105	رطق 58 * 125	رطق 63 * 145	رطق 65 * 145	Ø71 * 147	رطق 81 * 148	رطق 91 * 148
(مم) يرارحال لعافمال مجح	رطق 53 * 93	رطق 63 * 113	Ø78 * 135	رطق 83 * 155	رطق 83 * 155	رطق 91 * 157	Ø103 * 162	Ø117 * 162
ةنابل ةدام	PTFE / PPL							
(مم) ةنابل ليلخالل مجحلا	رطق 30 * 69	رطق 39 * 84	رطق 45 * 99	رطق 47 * 118	رطق 52 * 121	رطق 56 * 124	رطق 65 * 122	رطق 75 * 121
(مم) ةنابل ليلخالل مجحلا	رطق 40 * 78	رطق 49 * 95	رطق 58 * 114	رطق 63 * 115	رطق 65 * 135	Ø71 * 137	رطق 81 * 137	رطق 91 * 17
(مم) بيضقل مجح	Ø8 * 200							
(مم) لكال مجحلا	65 * 139	75 * 160	97 * 185	107 * 205	107 * 205	110 * 210	120 * 215	135 * 215
(مك) لالجال نرولا	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6

رغصم الـ SS يـلـاعـالـ طـغـضـالـ لـعـافـم

رغصم الـ KV-3H :رغصم الـ مـقـر



مـدقـم

يـلـاعـالـ طـغـضـالـ لـعـافـم SS - رغصم الـ يـلـاعـالـ طـغـضـالـ لـعـافـم
ثـحـبـلـاو ةيئايـمـيـكـلـاو ةيـبـطـلـا تـاعـانـصـلـل
ةـعـرـسـو ةـجـمـرـبـمـلـا نـيـخـسـتـلـا ةـرـاـحـ ةـجـرـد . يـمـلـعـالـ
لـاـكـسـاب اـجـيـم 22 طـغـض يـتـح ، كـيـرـحـتـلـا

دـيـزـمـلـا فـرـعـا

جـدومـن	لـم 25	لـم 50	لـم 100	لـم 300	لـم 500
لـعـافـمـلـا ةـدـام	أـدـصـلـل مـوـاقـمـالـا ذـالـو فـلـا 304 / 316L				
لـمـعـالـا ةـرـاـح ةـجـرـد	ج 260 ⁰				
يـصـقـأـلـا لـمـعـالـا طـغـض	لـاـكـسـاب اـجـيـم 22				
نـيـخـسـتـلـا ةـقـيـرـط	ةـيـرـايـعـمـلـا ةـئـفـدـتـلـا ةـاـبـع				
ةـرـاـحـلـا ةـوق	طـاو 600		طـاو 800		
كـيـرـحـتـلـا ةـقـيـرـط	كـيـرـحـتـلـا يـسـيـطـانـغـم يـسـيـطـانـغـم نـرـاقـت / يـسـيـطـانـغـم كـيـرـحـت				
بـسـانـم	ةـرـاـح سـايـقـم ، طـغـض سـايـقـم ، تـامـام صـجـم / لـخـدم				



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصللا ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

