



KINTEK SOLUTION

## سرھف يلاعلا طغضلا لعافم

ةرارحلا تادعملا ، ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصلل انب لصتا ،  
ةيويحلا ءايميلا تادعم ، ةلمعملا داوملاو ةيكالءتسالا داوملا ، etc...

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابالو ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو  
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف  
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحل او تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الءالمعلا ليصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجل نم ديدعل يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



# أدصل ل لباقل ريغ ي لعال طغض ل لعافم

رصن عل م قر: RE-1H



## Introduction

ي لعال طغض ل لعافم تام ادختسا ددعت فشنتك  
ةئفدتلل قوئومو نم آ ل ح - أدصلل لباقل ريغ  
زالوفل نم عونصم .ةرشابم ل ريغو ةرشابم ل  
ةراحل تاچرد لمحت هنكمي ، أدصلل مواقم ل  
نآل ديزم ل ملعت .طغض ل او ةي لعال

## ديزم ل فرع

جدوم ن	KRS-1	KRS-2	KRS-3	KRS-5	KRS-10	KRS-30
لعافم ل محح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5	رتل 10-20	رتل 30-50
لمعل طغض	ل اكساب اجم 22 ≤					
ةراح ةجرد قاطن	≤350 °C					
نحس تل ةقيرط	ةئابره ةئفدت					
نحس تل ةوق	تاو وليك 2	تاو وليك 2	طاو وليك 2.5	4Kw	طاو وليك 6	طاو وليك 9
كح تل ةوق	طاو 80	طاو 123		طاو 185	طاو 270	
كح تل ةغرس	ةقيدل ي ف ةرود 10-800				ةقيدل ي ف ةرود 10-500	
ب قارم	ةيمقر ةشاش عم ةغرس ل ي ف مكح تل او PID ةراح ةجرد					
لعافم ل ةدام	SS304 / 316L					
عفرل ةقيرط	ي ئابره ك / يودي					
ةن اطبل ةدام	ةيراي تخا PTFE ةن اطبل					
ةرتسل ل	ةيراي تخا ةجوزم ةقبط ةرتس					

## يئاملا يرارحلا فيلوتلا لعافم

رصنعلا مقر: KR-3H



### Introduction

يرارحلا قيلختل لعافم تاقيبطت فشتك  
لكآتلل مواقم ريغص لعافم - يئاملا  
مضهلا قيقحت .ةيئاي ميكل تاربتخم لل  
ةقيرطب نابوذلل ةلباقل ريغ داوملل عيرسل  
نآلا ديزملا ملعت .ةقوئومو ةنمآ

### ديزملا فرع

جدومن	50 لم	100 لم	150 لم	200 لم	250 لم	300 لم	400 لم	500 لم
لعافملا ةدام	أصللل مواقملا ذالوفلا 304 / 316L							
(مم) يلخادلا لعافملا مجح	رطق 40 * 86	رطق 49 * 105	رطق 58 * 125	رطق 63 * 145	رطق 65 * 145	Ø71 * 147	رطق 81 * 148	رطق 91 * 148
(مم) يجرارحلا لعافملا مجح	رطق 53 * 93	رطق 63 * 113	Ø78 * 135	رطق 83 * 155	رطق 83 * 155	رطق 91 * 157	Ø103 * 162	Ø117 * 162
ةنابطلا ةدام	PTFE / PPL							
(مم) ةنابطلل يلخادلا مجحلا	رطق 30 * 69	رطق 39 * 84	رطق 45 * 99	رطق 47 * 118	رطق 52 * 121	رطق 56 * 124	رطق 65 * 122	رطق 75 * 121
(مم) ةنابطلل يجرارحلا مجحلا	رطق 40 * 78	رطق 49 * 95	رطق 58 * 114	رطق 63 * 115	رطق 65 * 135	Ø71 * 137	رطق 81 * 137	رطق 91 * 17
(مم) بيضقلا مجح	Ø8 * 200							
(مم) يلكلا مجحلا	65 * 139	75 * 160	97 * 185	107 * 205	107 * 205	110 * 210	120 * 215	135 * 215
(مك) يلامجال نرولا	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6

## راجفنالل مواقم يرارح قيلخت لعافم

رقصنعال مقرر: KR-2H



### Introduction

لعافم مادختساب ةيلعملال كئاللعافت ززع ةمواقم رجعتمال يئامال يرارحال قيلختلال ليلحتل نآال بلطا . ةقوئومو ةنمآو لكآلال اعرسأ!

ديزمال فرعا

جدومن	لم 50	لم 100	لم 150	لم 200	لم 250	لم 300	لم 400	لم 500
لعافمال ةدام	أصللل مواقمال ذالووالا 304 / 316L							
(مم) يلخاللال لعافمال مجح	رطق 40 * 86	رطق 49 * 105	رطق 58 * 125	رطق 63 * 145	رطق 65 * 145	Ø71 * 147	رطق 81 * 148	رطق 91 * 148
(مم) يرارحال لعافمال مجح	رطق 53 * 93	رطق 63 * 113	Ø78 * 135	رطق 83 * 155	رطق 83 * 155	رطق 91 * 157	Ø103 * 162	Ø117 * 162
ةنابل ةدام	PTFE / PPL							
(مم) ةنابللل يلخاللال مجحلا	رطق 30 * 69	رطق 39 * 84	رطق 45 * 99	رطق 47 * 118	رطق 52 * 121	رطق 56 * 124	رطق 65 * 122	رطق 75 * 121
(مم) ةنابللل يرارحال مجحلا	رطق 40 * 78	رطق 49 * 95	رطق 58 * 114	رطق 63 * 115	رطق 65 * 135	Ø71 * 137	رطق 81 * 137	رطق 91 * 17
(مم) بيضقلال مجح	Ø8 * 200							
(مم) يلكلال مجحلا	65 * 139	75 * 160	97 * 185	107 * 205	107 * 205	110 * 210	120 * 215	135 * 215
(مك) يلامجال نرولا	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6

## رغصم ال Ss ي ل اع ال طغض ال لع افم

رغصم ال KV-3H : رصن ال م قر



### Introduction

ي ل ا ث م - Ss رغصم ال ي ل اع ال طغض ال لع افم  
ث ح ب ل او ة ي ئ ا ي م ي ك ل او ة ي ب ط ل ا ت اع ان ص ل ل  
ة ع ر س و ة ج م ر ب م ل ن ي خ س ت ل ا ة ر ا ح ة ج ر د . ي م ل ع ال  
ل ا ك س ا ب ا ج ي م 22 ط غ ض ي ت ح ، ك ي ر ح ت ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ج د و م ن	ل م 25	ل م 50	ل م 100	ل م 300	ل م 500
ل ع ا ف م ال ة د ا م	أ د ص ل ل م و ا ق م ال ذ ا ل و ف ال 316L / 304				
ل م ع ال ة ر ا ح ة ج ر د	ج 260 <sup>0</sup>				
ي ص ق أ ل ا ل م ع ال ط غ ض	ل ا ك س ا ب ا ج ي م 22				
ن ي ح س ت ل ا ة ق ي ر ط	ة ي ر ا ي ع م ال ة ئ ف د ت ل ا ة ا ب ع				
ة ر ا ح ل ا ة و ق	ط ا و 600		ط ا و 800		
ك ي ر ح ت ل ا ة ق ي ر ط	ك ي ر ح ت ل ا ي س ي ط ا ن غ م ي س ي ط ا ن غ م ن ر ا ق ت / ي س ي ط ا ن غ م ك ي ر ح ت				
ب س ا ن م	ة ر ا ح س ا ي ق م ، ط غ ض س ا ي ق م ، ت ا م ا م ص ج ر م / ل ع د م				



## Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا  
نصللا ، وشتغناشت  
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك  
م  
غنوك غنوه  
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك  
ادنك ، H3P 2C7

