



KINTEK SOLUTION

## سرھف سناجملا

ةرارحلا تادعملا ، ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا ،  
ةويوحرلا ءايمركلا تادعم ، ةلمعملا داوملاو ةيكالءتسالا داوملا ، etc...

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركبلاو ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلعلاو  
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئلا ةالمعلا ليصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



## ربرتخمملا طلالخال ةفرغ Pp ةصوب 8

ررصنعلال مقرر: COA-1



### Introduction

8 ساقم PP ةفرغل ربرتخمملا طلالخال زاغ نإ ةددعتمو ةيوق ةعطق نع ةرابع ةصوب قيقحتل ةممصملا تادعلملا نم تامادختسالا ةفلتخمملا تانيعلا طلخو لاعفلا سناجتلال ،سناجملا اذه زيمتي .ربرتخمملا ةئيب يف ةعساو PP ةفرغ ،ةنيتم داوم نم عونصملا ةجلعلمل ةريبكةعس رفوي امم ،ةصوب 8 ساقم ةمدقتملا سناجتلال ةيلآ نمضت .تانيعلا اهلعج امم ،أقستمو الماش اطلخ اهب ةصاخلا لثم تالاجم يف تاقيبطتلل ةيلالام تارضحتسملاو ءايميكلالو ايجولويبلا لهس هميمصت لضفب .ةينالديصلال سناجت زاغ دعي ،هب قوئوملا ءادألل و مادختسالا ينغ ال ةادأ ةصوب 8 ساقم PP ةفرغل ربرتخمملا دانعإ لىل ةعست يتلا تاربتخمملا هناع .ةيلعافو ةءافكب تانيعلا

### ديزملال فرغ

ةقاطلا لخدم	تارايعلا طيرش يف (ريبم 10 رهصنم) دهجلا ديدحت يجري .ددرتم رايت تلوف 220 وأ ددرتم رايت تلوف 110
لخدملا ةوق	تاو 150 يوصقلا ةقاطلا ،تلوف 24 رمتسم رايتب لخدم
حتمملا مخرج	(اغافترالا) ةصوب 8.5 × (ضرعلا) ةصوب 10 × (لوطالا) ةصوب 13
يفاصلا نزولا	آالطر 33) أمارحوليك 15
غارف ةخصم	روفلا ىلع مادختسالا ةلباق ةيطاطم بيبانأ ىلع لمتشي
تقولل و نارودلا ةعرس	ةفلتخم نارود تاعرسو نارود تاقوال اهمادختسا نكميو ةجمرلل نيلباق نيأج نم ةنوكم ةيمقرم كحت ةحول
ةعرس	ةينات 60 - 1 : نارودلا نمز - ةقيقدلا يف ةرود 500 - 8000
لئاس نقح	معادللا بيبضق لوط ىلع ةيرحب هريودتو ةنقحملا لملاح غافترا ليدعت نكمي .ءالطلال داوم باعيتسال لم 20 ةنقح مادختسلا متي

# مجدم لاء ارغلا طلالا

رصن لاء مقرر: COA-2



## Introduction

تاني لاء دادع لاء فوجدم ارغلا سناجات زاچ ساقم PP ةفرغب زيم تي و ، تاربتخم لاء ف ةقذب LCD ةشاشو ، لكآ لاء م واقم ميمصت و ، ةصوب 4 ةلباق ةعرستاداع و ، مادختس لاء ةلهس سناجات جئاتن لاء لوصح لاء صيصخت لاء ةيلاثم .

ديزل فرعا

ةعرسل ايدم	ةقيقدل ايف ةرود 100-99999
ةعرسل اوقد	ةقيقدل ايف ةرود 1
ليدعت لاء لباقراس ت قاطن	ةيناتل/ةقيقدل ايف ةرود 100-99999
ةوطخل لاء لوطل ايصق الاء دجال اءدحاو	3000S
تقولل رارق	ةينات 1
عساو قاطن لاء دءجل اقيبطت	5 لاء لاص ايف رفو تي و ، ةيزيل لاء لاء ةنيصل لاء نيغل لاء لاء تاوطخل اددعت و ايدرف لاء ليغش لاء لاء هراي تخا نكم ي ، AC100-230V لاء دم تاوطخ 5 جارب نم تاغومجم
يسايق لاء نيوكت لاء	ةصوب 2 و 25 و 10 ساقم ةغرفم لاء محت ي ناوص

## لماك للاب يئاق للال يرب تخم للال PTFE فيوجت ة صوب 4 رصن للال مقرر: COA-3



### Introduction

يكي تاموت وأل يرب تخم للال طلل الل زاهاج إن  
ة رابع ة صوب 4 ساقم PTFE فيوجت ب لمالك للاب  
تام ادخت ساللة ددعت مة يرب تخم تادعم نع  
تان يعلل قي قدللاو لاعف للال سناجتلل مة م صم  
امم ، جدم م م ص ص ب زي متي ه إن . ة ريغ ص للال  
ة لوه سب تازاف للال قودنص ليغ شت ب حم سي  
ة حاسم للال ني سحت و

ديزم للال فرع

ة عرسل الل دم	ة قي قدللا ي ف ة رود 100-99999
ة عرسل الل قود	ة قي قدللا ي ف ة رود 1
لي دعت للال لباق عراست قاطن	ة ني نائل/ة قي قدللا ي ف ة رود 100-99999
ة وطل للال لوصق الل دحل ة دحل الل	3000S
تقولل رارق	ة ني نائل 1
ع ساو قاطن يلع دهج الل قي ب طت	5 ل الل لصي ام رفوت عم ، ة زي لجل الل او ة ني نصل الل ني نصل الل اب ددعت مة وأ ة دحاو تاوطل ب ليغ شتلل دي دحت للال لباق ، AC100-230V ل دحم تاوطل خ 5 ج م ارب نم تا عوم ج م
ي ساي ق الل ني وكت الل	ة صوب 2 و م م 25 و م م 10 ساقم ة غرفم لي م حت ي ناوص

# يكي تامتو وأ يرب تخم س نجات زاج ، ة صوب 4 كي لي رك أ في وحت لم الك لاب

رصن عل مقرر : COA-4



## Introduction

ة كي تامتو وأ ل ة يرب تخم ل ء ارغل ا ع يزوت ة ل آ ن إ  
4 ساقم يكي لي رك أ ل في وحت ل تاذ لم الك لاب  
ل ك آ ت ل ل ة م واقم و ة ج دم ة ل آ ن ع ة رابع ة صوب  
ي ف مادخت س ال ل ة م ص م مادخت س ال ا ة لهسو  
ء اطغب زي م تي . تازا ف ق ل ا ق و دن ص تاي لم ع  
ع ضو ل ت باث ن ارود مزع ع ضو ع م ف افش  
رزو ، ب ل ا ق ل ا ح ت ف ل ي ل خاد في وحت و ، ة ل س ل س ل ا  
م ك ح ت ل ن ك مي . LCD ة شاش ب نول م ل ه ج و ل ا ع ان ق  
ام ك ، اهل ي د ع ت و ؤ ط اب ت ل ا و ع ر س ل ا ة ع ر س ي ف  
ج م ان ر ب ل ا ل ي غ ش ت ي ف م ك ح ت ل ا ط ب ض ن ك مي  
ت او ط خ ل ا د د ع ت م .

## دي زم ل ا فر ع ا

ة ر س ل ا ي دم	ة ق ي ق د ل ا ي ف ة رود 100-99999
ة ر س ل ا ة قد	ة ق ي ق د ل ا ي ف ة رود 1
ل ي د ع ت ل ل ل باق ع ر اس ت ق اطن	ة ن ا ت ل ل ا ة ق ي ق د ل ا ي ف ة رود 100-99999
ة و ط خ ل ل ل و ط ل ل ي ص ق أ ل ا ر ح ل ا ة د ح ا و ل ا	3000S
ت ق و ل ا ر ا ر ق	ة ن ا ت 1
ع س ا و ق اطن ي ل ع د ه ج ل ا ق ي ب ط ت	م ت ا ع و م ح م 5 ل ل ا ل ص ي ا م ر ف و ت ع م ، ة ي ز ي ل ج ن ا ل ا و ة ي ن ي ص ل ا ن ي ن ع ل ل ا ب د د ع ت م و أ ة د ح ا و ت ا و ط خ ب ل ي غ ش ت ل ل د ي د ح ت ل ل ل باق ، AC100-230V ل خ دم ت ا و ط خ 5 ج ا ر ب
ي س ا ي ق ل ل ا ن ي و ك ت ل ل ا	ة ص و ب 2 و م 25 و م 10 ساقم ة ر ف م ل ي م ح ت ي ن ا و ص

# ربتخمملاءارغلاءالاموينمولألكئابسفةرغةصوب4 لمالكلابيئاقلتل

رصنعالمقر: COA-5



## Introduction

ةيكيتاموتوألاءيربببملاءارغلاءعيزوتةلآنإن  
4 ساقم موينمولألكئابس فيوجتب لمالكلاب  
ممصم لكأتلل مواقموجمدم زاهج نع ةرابع ةصوب  
ءاطغب زيمتي هنإ. يرربببملاءارغلاءمادختسالا  
فيوجتو، نارودلا مزعل تباتعضوم فافش  
كئكفتلاءلوهسلبلالقللحتوفم يلخاد  
LCD ةشاشب نولملاءجولاءانقرزو، فيظنتلاو  
مادختسالا ةلوهسل

## ديزملاءفرعإ

ةرسلالدم	ةقيدلألف ةرود 100-99999
ةرسلالقد	ةقيدلألف ةرود 1
لديتلاللباقعراستقطن	ةيناتلاءقيدلألف ةرود 100-99999
ءوطخلاءلوطلأصقألاءحلاء ءءاولا	3000S
تقولارارق	ةينات 1
عساوقطنألءءءقءبب ءاوطخ 5 جمارب	مءاومجم 5 للاءلصامرفوتعم، ةيزيلجلاءالاءنيصلالءنءللابءءءم وأءءاواوطخب لءغشتللءديءتلللباق، AC100-230V لءدم ءاوطخ 5 جمارب
يسايقلاءنيوكتلاء	ءصوب 2، مء 25، مء 10 ساقم ةرغم لءمءتأناوص







## Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا  
نصللا ، وشتغناشت  
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بتكم  
غنوك غنوه  
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بتكم  
ادنك ، H3P 2C7

