



KINTEK SOLUTION

## سرھف سناجملا

ةرارحلا تادعملا ، ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا  
خلإ ، ةيويحلا ءايميكلا تادعم ، ةلمعملا داوملاو ةيكالءتسالا داوملا

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لوربلا جاختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



## ربرتخمل طلالا ة فرغ Pp ة صوب 8

رصن عل مقرر: COA-1



### ة مدقم

8 ساقم PP ة فرغل ربرتخمل طلالا زاهج نإ  
ة ددعتمو ة يوق ة عطق نع ة رابع ة صوب  
قي قحتل ة ممصملا تادعلم نم تامادختسالا  
ة فلتخمل تانعل طلخو لاعفل ساناجتلا  
، سناجملا اذه زيمتي . ربرتخمل ة ئيب يف  
ة ساقم PP ة فرغب ، ة نيتم داوم نم عونصملا  
ة جلعل ة ري بك ة عس رفوي امم ، ة صوب 8 ساقم  
ة مدقتملا ساناجتلا ة لآ نمضت . تانعل  
اهل عجي امم ، أقستمو الماش أطلخ اهب ة صاخلا  
لثم تالاجم يف تاقيبطت لل ة لثام  
تارضحتسملاو ة ايميكلو ايجولويبلا  
لهس همي مصت لصفب . ة نالديصل  
ساناجت زاهج دعي ، هب قوئوملا ة ادألاو مادختسالا  
ينغ ال ة اءا ة صوب 8 ساقم PP ة فرغل ربرتخمل  
دادعإ لىل ة عست يتلا تاربرتخمل لهنع  
ة لعل ة افكب تانعل.

### ديزملا فرغا

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ة قاطلا لخدم          | تارايل طيرش يف (ري بمأ 10 رهصنم) دهجل ديدحت يجري . ددرتم رايت تلوف 220 وأ ددرتم رايت تلوف 110                     |
| لخدملا ةوق            | تاو 150 يوصقلا ة قاطلا ، تلوف 24 رمتسم رايتب لخدم   |
| حتنملا مخرج           | (عافتال) ة صوب 8.5 × (ضرعلا) ة صوب 10 × (لوطالا) ة صوب 13   |
| يفاصل نرولا           | آالطر (33 أمارحولي ك 15   |
| غارف ة خصم            | روفلا لىل مادختسالا ة لباق ة يطاطم بي بانأ لىل لمتشي  |
| تقولل و نارودلا ة عرس | ة فلتخمل نارود تاعرسو نارود تاقوال امه مادختسا نكميو ة حمرلل نيلباق نيأج نم ة نوكم ة مي مكرم كحت ة حول            |
| ة عرس                 | ة نيئات 60 - 1 : نارودلا نمز - ة قيقدللا يف ة رود 500 - 8000  |
| لئاس نقح              | معادل بيضق لوط لىل ة ربح هريودتو ة نقحمل للمل عافترا ليدعت نكمي . ة لطللا داوم باعيتسال لم 20 ة نقح مادختسالا متي |

## مجدم لاء ارغلا طلالا

رقصن لاء مقرر: COA-2



### مدمدم

تاني لاء دادع لاء فوجدم ارغلا سناجات زاچ ساقم PP ةفرغب زيمتيو، تاربتخملا يف ةقذب LCD ةشاشو، لكآتلل مواقم ميمصتو، ةصوب 4 ةلباق ةعرستاداعإو، مادختسالا ةلهس سناجات جئاتن يلعل لوصحلل صيصختلل ةيلاثم.

ديزمل فرعا

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| ةعرسل ادم                      | ةقيقدل يف ةرود 100-99999   |
| ةعرسل ةقد                      | ةقيقدل يف ةرود 1   |
| ليدعتلل لباق عراست قاطن        | ةيناتل/ةقيقدل يف ةرود 100-99999  |
| ةوطخل لوطل صقألا دجال<br>ةدحاو | 3000S  |
| تقول رارق                      | ةينات 1  |
| عساو قاطن يلعل دجال قيبطت      | 5 لىل لصى ام رفوتيو، ةيزيلجنال او ةينيصلال نيغللاب تاوطخل ادعتم وأ يدرفلا ليغشتلل هرايتخا نكمي، AC100-230V لدم تاوطخ 5 جارم نم تاغومجم |
| يسايقلا نيوكتلا                | ةصوب 2 و 25 و 10 ساقم ةغرفم ليحت يئاوص   |

## لماك للاب يئاق للاب يرب تخم للاب لل PTFE فيوجت ة صوب 4 رصن للاب مقرر: COA-3



### ةمدقم

يكي تاموت وأل يرب تخم للاب لل PTFE فيوجت لمالك للاب  
ةراب ة صوب 4 ساقم PTFE فيوجت لمالك للاب  
تام ادخت ساللة ددعت مة يرب تخم تادعم نع  
تان يعلل قي قلدلاو لاعف للاب سناجتلل مةمصم  
امم، جمدم ميمصتب زيمتي هني. ةريغصلل  
ةلوهسب تازاف للاب قودنصل ليغش تب حمسي  
ةحاسم للاب نيسحتو.

### ديزم للاب فرعا

|   |  |
|---|--|
| ةعرسلل ايدم                               | ةقي قلدل ي ف ةرود 100-99999  |
| ةعرسلل ةقد                                | ةقي قلدل ي ف ةرود 1  |
| ليدعت للاب لباق عراست قاطن                | ةينات للاب لباق عراست قاطن 100-99999   |
| ةوطح للاب لوطل ي صقألا دحلل<br>ةدحاو للاب | 30005  |
| تقولل رارق                                | ةينات 1  |
| عساو قاطن يلع دهجلل قي ببطت               | 5 ليلل لصي ام رفوت عم، ةيزيلل للاب لوطل ي صقألا دحلل ي ف ةرود 100-230V AC لخدم<br>تاوطح 5 جمارب نم تاغومجم |
| يسايق للاب نيوكتلل                        | ة صوب 2 و 25 م م 10 ساقم ةغرفم ليحت ي ناوص   |

# يكي تامتو وأ يرب تخم س نجات زاج ، ة صوب 4 كي لي رك أ في وحت لم الك لاب

رصن عل مقرر : COA-4



## ة مدقم

ة كي تامتو وأ ل ة يرب تخم ل ء ارغل ا ع يزوت ء ل آ ن إ  
4 ساقم يكي لي رك أ ل في وحت ل تاذ لم الك لاب  
ل ك آ ل ل ء م واقم و ء دم ء ل آ ن ع ء رابع ء صوب  
ي ف مادخت س ل ل ء م صم مادخت س ل ل ء هسو  
ء اطغب زي م تي . تازا ق ل ق و دن ص تاي ل م ع  
ع ضو ل ت با ث ن ا رو د م زع ع ض و ع م ف ا ف ش  
ر زو ، ب ل ا ق ل ل ح ت ف ل ي ل خ ا د في و ح ت و ، ء ل س ل س ل ل  
م ك ح ت ل ن ك م ي . LCD ء ش ا ش ب ن و ل م ل ه ج و ل ا ع ا ن ق  
ا م ك ، ا ه ل ي د ع ت و ء ط ا ب ت ل ا و ع ر ا س ت ل ا ء ع ر س ي ف  
ج م ا ن ر ب ل ل ل ي غ ش ت ي ف م ك ح ت ل ا ط ب ص ن ك م ي  
ت ا و ط خ ل ا د د ع ت م .

## دي زم ل ا فر ع ا

|  |   |
|--|---|
| ة ع ر س ل ا ي د م  | ة ق ي ق د ل ا ي ف ء رو د 100-99999  |
| ة ع ر س ل ا ء ق د  | ة ق ي ق د ل ا ي ف ء رو د 1  |
| ل ي د ع ت ل ل ل ب ا ق ع ر ا س ت ق ا ط ن                    | ة ي ن ا ت ل ل / ء ق ي ق د ل ا ي ف ء رو د 100-99999  |
| ء و ط خ ل ل ل و ط ل ل ي ص ق أ ل ا ر ح ل ا<br>ء د ح ا و ل ا | 3000S   |
| ت ق و ل ا ر ا ر ق  | ة ي ن ا ت 1   |
| ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع د ه ج ل ا ق ي ب ط ت                  | م ن ت ا ع و م ح م 5 ل ل ل ص ي ا م ر ف و ت ع م ، ء ي ز ي ل ج ن ا ل ا و ء ي ن ي ص ل ل ن ي ن ع ل ل ا ب ء د د ع ت م و أ ء د ح ا و ت ا و ط خ ب ل ي غ ش ت ل ل د ي د ح ت ل ل ل ب ا ق ، AC100-230V ل خ د م<br>ت ا و ط خ 5 ج ا ر ب |
| ي س ا ي ق ل ل ن ي و ك ت ل ل ا                              | ء ص و ب 2 و 25 و 10 م س ا ق م ء ع ر ف م ل م ح ت ي ن ا و ص   |

# ربتخمملاءارغلاءالاموينمولألكئابسفةرغءصوب4 لمالكلابيئاقلتل

رصنعالمقر: COA-5



## ةمدقم

ةكيتاموتوألاءيرببتملاءارغلاءعيزوتةلآنإن  
4ساقمموينمولألكئابسفيوجتبلمالكلاب  
ممصم لكأتلل مواقموجمدم زاهنع ةرابع ةصوب  
ءاطغب زيمتي إن. يرببتملاءارغلاءمادختسالا  
فيوجتو، نارودل مزعل تبث اعضوعم فافش  
كئفتلاءلوهسلبلالقللحتفم يلخاد  
LCD ةشاشب نولملاءجولاءانقرزو، فيظنتلوا  
مادختسالا ةلوهسل

## ديزملاءفرع

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| ةرسلالدم                         | ةقيدلأف ةرود 100-99999  |
| ةرسلالقد                         | ةقيدلأف ةرود 1  |
| لديعتلللباقعراستقطن              | ةيناتل/ةقيدلأف ةرود 100-99999   |
| ةوطخلاءلوطلأصقألاءحلاء<br>ةءاولا | 3000S   |
| تقولاراق                         | ةينات 1   |
| عساوقطنللعءجلاءقبيبط             | مءاعومءم 5 للاءلصامرفوتعم، ةيزيلجلاءالاءةنيصلالءنغلاءلاب ةءءتم وأ ةءاو تاوطخب ليعشئللديءلللباق، AC100-230V لءدم<br>تاوطخ 5 ءارب |
| يسايقلاءنيوكتلاء                 | ءصوب 2، مء 25، مء 10 ساقم ةرغم ليمءت يئاوص  |







## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سيئرل ررقملا  
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

