



KINTEK SOLUTION

ي ر ب ت خ م ل ا د م ج م ل ا و د ي م ج ت ل ا ف ف ج م ج و ل ا ت ك ل ا

Contact us for more catalogs of داوم ل ا , ة ر ا ر ا ل ا ت ا د ع م ل ا , ة ن ي ع د ا د ع ل ا
ا ة و ي ح ل ا ء ا ي م ي ك ل ا ت ا د ع م , ة ل م ع م ل ا داوم ل ا و ة ك ا ل ه ت س ا ل ا
Freezer, ل خ

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءعأو ، يجلولونكت هجوت تاذةدحاو ةمظنم يه KinTek Group Limited
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلاعف تاراكثبالاو تاينقتلارثكأ فاشكتسال
، ةديجلداوملانع ثحبلاو ، يويحلل ةيئايملكلا لعافتلالاجم لثم ، يملعل
جارختساتادعمو ةيودألا يف لالحل وه امك ، ديربثلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلل ةجلالعملاو
لورثبلا.



ءادأل الـل عـلـl

مقر: KTFD-10P



ةمدقم

ديمجت لل مدقتم يرب تخم ديمجت ففجم
تانيعال طفحو ديمجت للاب ديمجت للاب
يلاثم .ةءافكب ةيئاي ميكلل ةيجولوي ب
ثاأبالل ةيذغلل ةيويحل ةيودلل

ديزملل فرعا

ةملىل	ةملىل
ةءرابل ةيصلل ءراأ ءرء	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
يئاهنل عيرفلل	لاكساب 10<
عارفلل ضرع ءقء	لاكساب 0.01
م (ففرأ) ديمجت للاب فيفجلل ءاسم	$0.12 - 0.18 \text{ m}^2$
م (فوفرلل ءلغ) ءوملل ءلومأ	لم 1200 - 1800
ءاملل طاقئلل ءعس	ءعاس 24 / مك 3
م (Φ×H) ءوملل ءيئيل طافصاوم	مم 200 × 20
ءوملل ءيئيل طاقب طءء	طاقب ط 6 يرلرل طءء ، طاقب ط 4 يرلرل طءء
م (بعمشم) ءيئرلرل ءرورلل ءعس	رلرلرل 8
ءرورلل طمن طرلرل	لكشلل نلرلرلرل وأ نلرلرلرلرل لكشلل
م (ءافللرلل × ءمءلل × ءررلل) ءللكلل ءاأبالل	مم 580 × 550 × 820 (بعمشم و فيفجلل ءرء عم ءيئيلرلرل ءءو)
م (Φ×H) ءرابل ءيصلل ءاأبالل	مم 215 × 193.5
ملمصللل	بعمشم ، ءيئيلرلرل ديمجت للاب ففجللرلرل مءللرلرل نلرل ديمجت للاب ففجللرلرل

يربخمل مادختسالل يدضنمل يربخمل دي مجتلاب ففجمل

ر:رصنعل مقر KTFD-10PT



ةمدقم

ةيدضنم دي مجتلاب يربخمل دي مجتلاب ففجمل
تانيعلا طفحو دي مجتلاب فيفجتلل زاتم
ةيؤم ءرد -60 ≤ ءارء ءردب دي ربجلاب
ثاأبالاو ءينالديصلل تارصحتسملل يلالثم

ديزملل فرعا

ةمدعمل	ةمدقلا
ءءربال ءيصلل ءارء ءرد	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
يئالئلل ءيرفلل	الكساب 10<
ءارفلل ضرء ءقء	الكساب 0.01
دي مجتلاب فيفجتلل ءقطنم	0.09 m ²
ءاوملل ليصء ءعس	لم 900
ءامل طاقءل ءعس	ءعاس 24 / مك 3
ءاوملل ءينص تافصاوم	200 × 20 ملم (Φ × ح) ملم 20 × 20
ءاوملل ءينص تاقب طءء	3
ءيءراء ءقلعم ريراق	ءصاوم 8
دي مجتلاب فيفجتلل ءوراق طمن	يناولطسالل وأ سرحلل ءوننم
(ءافءرالل × قملل ءرءلل) ءيءراءلل ءاأبالل	580 × 550 × 375 × 375 / 880 ملم (ءيسيلل ءءولل)
ءءربال ءيصلل ءاأبالل	Φ 215 × 193.5 ملم (ءافء × ح)
ميصلل ءون	ءلواطلل ءطس ميصلل ءعشءلل ءءاسلل ءون

KTFD-10S: رصنع ال مقرر



ةمدقم

فیفج تلل یدضنم دیمجت لاب یرب تخم ففجم
 ۛچ ولوب لانا ع لل لاع ف ل دیمجت لاب
 سمل ۛش اش ب زیم تی . ۛئی اذغل او ۛئی نال د یصل او
 میمصتو ، اءاأل الی لاع دیرب تو ، ما دخت سال اقله س
 رشت سا - ۛنی ع ال ۛمال س یل ع ظا فح ل . نی تم
 آآل!

دي زمل ا فرعا

معلم العمل	تفاصيل المواصفات
درابال عدي صم الم اراج عرج	60 °C ≤
يئاهننل غيرفرتل	الكساب <10
غارفل ضرع قد	الكساب 0.01
ديمجتلاب فيفجفتل طقة م	0.12 - 0.18 m²
داومل لي محت عس	لم 1200 - 1800
ءامل طاققتل عس	عاس 24 / مچك 3
داومل يئيص داغبا	(عافتلال × رطلال) م 200 × 20 Ø
داومل يناوص دد	تاقبط 6 رياريتخا، تاقبط 4 سايي
(عافتلال*قمعل*لضرع) عجرال داغبالا	م 580 × 550 × 375 × 375/820
درابال عدي صم الم داغبا	(عافتلال × رطلال) م 215 × 193.5 Ø
مي مصلتل	مدم لكيه، ءلواطلل طلس

ريوطات او شاحبالل ءادال ي لاع يربخم الم دي مجتلاب ففجم الم

ر:صنعل الم مقر KTFD-10T



ةمدقم

دي مجتلاب مدمقم يربخم دي مجتلاب ففجم
ساسحلا تانيعل طفحو دي مجتلاب دي مجتلاب
ةينالديصل تارضحتسم لل يلاثم .ةقذب
ةيئاذغل تاغانصل او شاحبالل او ةيويحل

ديزملا فرعا

ةمدقم الم	ةم يعل
ةدرابل ةديصل الم ءراح ءرد	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
يئاهنل اغيرفتل	ل اكساب 10<
غارفل اضرع ءقد	ل اكساب 0.01
دي مجتلاب فيفجتل ءقطنم	0.09 m^2
داومل ءعس	ل م 900
ءالم طاقاتل ءعس	ءعاس 24 / م ج ك 3
داومل ءيني ص تافصاوم	(ءافترال × رطلل) م 20 × 200 Φ
داومل يئاوص ددع	تاقبط 3
ءللال داغال (ءافترال × م عمل × صرعل) ءللال داغال	م 580 × 550 × 880 (ةيئاذغل ءرفح ع م)
($\Phi \times H$) ءدرابل ءديصل الم داغال	م 215 × 193.5
ميصتل	ةلواطلل حطس ميصتل

ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب آرل 28 جمدم جدمم ةمجم تاربتملل

KTFDV-28 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةجرب (-86) ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب دمجم
يمقرر مكحت ،رل 28 ةعس ،تاربتملل (ةيؤئم
نيزختل يلاثم ،ةقطلل رفوم ميمصت ،قيقد
ةيجولويبل تانيعل

ديزملل فرع

تافصاومل	تافصاومل
ليدومل	KTFDV-28
عونل	يدومع
ةعسل	28L
ةيلخادلل ةراح ةجرب قاطن	(ليدعتلل لباق) ةيؤئم ةجرب -86 -للى ةيؤئم ةجرب -40
راذنللا ماطن	يؤوضو يتوض راذن
ةقاطل رصم	زتره 50/تلوف 220
ةقاطل	400W
ةقاطل كالهتس	ةعاس 24/ةعاس/طاوولي 5.50
ةيامحل ةئف	I/B
خانملا عون	N
تادربم	ةئيبلل قييصو رولفلل نم يللخ دربم
ديربتلا ماطن	دحاو طغاض ماطن
ةراح ةجرب يف مكحتلا	ةراح ةجرب يف ينورتكللا مكحتلا
ةراح ةجرب ضرع	ةيمقرلل تانايبل ضرع
رابسم	PTC
فتملكم ةحورم	ةءافكلل ةيلاع ةيسايقي ةحورم
يجراخلل فالغلل	قوحسملاب ةيلطم درابلل لعل ةنفلدم ةيدالوف ةجيفص
ةيلخادلل ةناطبل	أدصلل مواقم ذالوف 304
يلخاد باب/ففرأ	أدصلل مواقم ذالوف 304 ،يلخاد باب 1 / فر 1
لزلعل كمس	مم 100
طغضلا ةلداعم ذفنم	(مم 18 رطق) 1
تالجع	4
يلامحلل/يفاصلل نزلول	مك 71/90
(D H) ةيلخاد داغلل	مم 1165 * مم 520 * مم 505

تافصاومل	تافصاومل
ةيخلدادل داعبالا (D H صرعل)	مم 400 * مم 265 * مم 270
ةبعتل داعبالا (D H صرعل)	مم 1335 640 595 لصرعل صرق نوترك / مم 1290 575 535 يقيئاقرل بشخل
ةلواحل (20°GP)	ةدحو 30

رب تخم لاي في ةيغلل ةضفخ نم ةراح ةجرب ميقتسم دمحم ةجرحل تانيعلال نيزختل أرتل 58 ةعس قيقدل KTFDV-58X :رصنعلال مقر



ةمدقم

،تاربت تخم لل ةيغلل ةضفخ نم ةراح ةجرب دمحم
،ةيؤئم ةجرب 86- ةراح ةجرب هب قوؤوم نيزخت
رفوم ،أدصلل مواقم لال ذالوف لال نم يلخاد ميمصت
!نآل ك تانيعلال نم أتب مق .ةقاطلل

ديزم لال فرعا

تافصاوم لال	تافصاوم لال
ليدوم لال	KTFDV-58X
ةعس لال	58L
ةيلخادلال ةراحل ةجرب	(لديعتلل ةلباق) ةيؤئم ةجرب 86- لال ةيؤئم ةجرب 40-
رادن لال ماطن	(عوض) يئرمو (سرج) عومسم
ةقاطلل رصم	زتره 50/تلفوف 220
ةقاطلل كالهتسا	ةعاس 24/ةعاس/طاو وليك 6.2
ةيامحل ةئف	I/B
دربم لال عون	ةئيبلل ةقيدصو رولفل نم ةيلخا ةطلتخم تادربم
طغاض لال	ءادأل يلل ع دروتسم طغاض
ديربم لال ماطن	طغاض لال يداح يكي تامتوؤال طغاض لال بقاعت ماطن
ةراحل ةجرب في مكحتل	ريغصل رتوي بمكلاب ينورتكلل مكحت
ةراحل ةجرب صرع	LED ةيمقر صرع ةشاش
ةراحل ةجرب رابسم	PTC
فككم ةجورم	EBM عون ،لاتم لال بس يلل ع) اضوؤال ةضفخنمو ةدوؤال ةيلل ع ةجورم
ةيجراؤال داوم لال	قوؤسم لال ةيلطم ةيلوؤ ةحيفص
ةيلخادلال داوم لال	304 أدصلل مواقم ذالوف
ةيلخاد باب/أفرا	أدصلل مواقم ذالوف 304 ،يلخاد باب 1 / فوفر ةقبط 1
لزلعل ةكاس	مم 120
طغاض لال ةلداعم ذفنم	1 (أبيرقت مم 18 رطقب)
تالجع	4
يلا مالحال نزول/يافصال نزول	محمك 78/98
(عافتراال × قمعلال × صرعلال) ةيجراؤال داؤبال	مم 600 × 665 × 1150
(عافتراال × قمعلال × صرعلال) ةيلخادلال داؤبال	مم 364 × 405 × 410
(عافتراال × قمعلال × صرعلال) ةئبعتلال داؤبال	مم 705 × 785 × 1320 :لسعلال صرقل نوترك / مم 670 × 760 × 1290 :يقيؤاقرلال بشخلال

تافصاوملا	تافصاوملا
ةئبغتلا ةيمك (20'GP)	ةعطق 24

رتل 108 عقس Ult ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب يدومع دمحم

رتل 108 عقس Ult ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب يدومع دمحم

رتل 108 عقس Ult ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب يدومع دمحم



ةمدقم

تارب تخم لل ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب دمحم
ةجرب 86- ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب نيزخت
لخادل نم، ةئيبلل قيص، قيقدم كحت، ةيؤم
نيمأتب مق. أدصلل مواقملا ذالوفل نم
نآل كتانيع

ديزملا فرع

ةريملا	تافصاوملا
ليدوملا	KTFDV-108
ةعسل	108L
ةيلخادل ةراحلا ةجرب	(لديعتلل ةلباق) ةيؤم ةجرب 86- إلى ةيؤم ةجرب 40-
ةراحلا ةجرب يف مكحتلا	ةيمقر صرع ةشاش، ريغصل رتوي بمكلاب ةينورتكلل مكحت ةدحو
ةراحلا ةجرب رابسم	PTC
رادنإل ماطن	ةيؤم و ةعومسم تاراذن
ةقاطلا دوزم	زتره 50/تلفوف 220
ةقاطلا كالهتسا	480W
ةقاطلا كالهتسا	عاس 24/ةعاس/طاوولي 6.5
ةيامحلا يوتسم	I/B
خانملا عون	N
تادربملا	ةئيبلل ةقيديصل او رولفل نم ةيلخال ةطلتخملا تادربملا
ديربتل ماطن	يئاقلا تلاتلا يلاتتلا دخال طغاضلا ماطن
فتكم ةحورم	ءاضوصل ةضفخنم و ةءافكل ةيلاع ةحورم
ةيجراخلا ةنازخلا	قوسم لاب يلطم درابلل عف نفلدم يذالوف حول
ةيلخادل ةنازخلا	أدصلل مواقم ذالوف 304
ةيلخاد باب/ففرأ	(أدصلل مواقم ذالوف 304) ةيلخاد باب 2، ففرأ ةقبط 1
لزعلا كمس	مم 120
طغصل ةلداعم دفنم	(مم 18 رطق) 1
تالجع	4
يلامحلا/يفاصلا نزول	محم 107/133
(عافتلال*قمعلا*صرعلا) ةيجراخلا داعبال	مم 700*730*1260
(عافتلال*قمعلا*صرعلا) ةيلخادل داعبال	مم 460*460*510

تاقىب طلل صافخنال قئاف آر تل 158 قى قد يدومع دمحم ةىلمع مل

رصنع ل مقرر: KTFDV-158



ةمدقم

تارب تخم لل آر تل 158 ةعس هب قوئوم دمم،
رفوم، ةيؤئم ةج رد -86 ةراح ةج رد ىل ع طافاحي
نيزخ تل يلاثم. ةمدقم نامأ تازيم عم، ةقائل
ةساسحل تانيعل.

ديزم ل فرعا

ةمدقم	ةمدقم
ليدوم ل	KTFDV-158
عون ل	يدومع
ةعسل	158L
ةلخاد ل ةراح	ليدغ تلل ةلباق، ةيؤئم ةج رد -86 ىل ةيؤئم ةج رد -40
راذن ل	يؤرم وعومسم راذن
ةقائل رصم	زتره 50/تلفوف 220
ةقائل	500W
ةقائل كالهتسا	ةعاس 24/ةعاس/طاو وليك 7.1
ةيامحل ةئف	I/B
خانم ل عون	N
درب ل	ةئيبلل قيديصو رولفل نم يلاخ دربم
طعاض ل	ةءافكل يلاع
ديرب تل ماطن	ةدحاو ةلخرم ىل ع طغضلاب ديرب ماطن
ةراح ل ةج رد ي ف مكحت ل	ةراح ل ةج رد ي ف ينورتكلل مكحت
ةراح ل ةج رد ضرع	ةيمقر ضرع ةشاش
رابسم	PTC
فكلم ل ةجورم	EBM
يجراخ ل فالغل	قوحسم لابل ةيلطم درابل ىل ع ةلفردم ةيدالوف ةحيفص
يلخاد ل فالغل	أدصلل مواقم ذالوف 304
ةلخاد بابوف/فأر	أدصلل مواقم ذالوف 304، ةلخاد بابوف 3 / فأر 2
لزلعل ةكاس	مم 120
طغض ل ةلداعم ذفنم	(مم 18 رطق) 1
تالجع	4
يلامحل نزلو / يفاصل نزلو	مك 123 / 150

معلومات	معلومات
معلومات (D H) عرض الارتفاع	700 700 1580 مم
معلومات (D H) عرض الارتفاع	460 455 800 مم
معلومات (D H) عرض الارتفاع	760 790 1720 مم / 790 820 1750 مم (أبقيت) بصل الارتفاع وقم الارتفاع من قودن ص / 21
معلومات (D H) عرض الارتفاع	21 / 20°GP

نيون خت لل رت 208 م دق تم قي قد يرب تخم دمجم رت 208 ةيغل لل ةضفخنم ةراح ةجرب دراب ال ر:رصنل مقرر KTFDV-208



ةمدقم

تارب تخم لل ةيغل لل ةضفخنم ةراح ةجرب دمجم
رفوم ،ةيؤم ةجرب 86- ةراح ةجرب نيون خت
يلاثم .قوؤوم لكشب تانيعل طفحو ،ةقائل
ةيويحل ايجولونكتل او ثاحبألل

ديزل الفرع

تافصاومل	تافصاومل
ليدومل	KTFDV-208
ةعسل	208L
ةيلخادل ةراحل ةجرب	(لديتلل ةلباق) ةيؤم ةجرب 86- إلى ةيؤم ةجرب 40-
رادنإل ماطن	يؤرم و عومسم رادنإ
ةقائل رصم	زتره 50/تلف 220
ةقائل كالهتسا	550W
ةقائل كالهتسا	ةعاس 24/ةعاس.طاوولي 7.9
خانملا عون	N
تادربم ال	رولفل نملل ةيؤم لل قيديص جيزم
ديربتل ماطن	دحاو طغاضب رشابم ديرب
ةراحل ةجرب مكلحتل	ريغصل رتوي بمكلابل نيون رتكلل مكلحت
ةراحل ةجرب صرع	ةيمقر صرع ةشاش
ةراحل ةجرب رابسم	PTC
فكتم ةجورم	ءاضوصل ةضفخنم و ةءافكل ةيلاع ةجورم
يجراخل فالغل	قوؤوم لابل يلطم درابل إلى عف نفلدم ذالوف
ةيلخادل ةنابل	أدصلل مواقم ذالوف 304
ةيلخادل باوبأ / ففرا	أدصلل مواقم ذالوف 304 ،ةيلخادل باوبأ 3 / ففرا 2
لزلل كمؤس	مم 120
لوصلو ذفنم	1 (مم 18)
تالجع	4
يلامجلال/يفاصلل نزلو	مك 142 / 172
ةيجراخل داعبال	810 مم (عافترا) × 730 مم (قمع) × 1800 مم (ضرع)
ةيلخادل داعبال	570 مم (ضرع) × 485 مم (قمع) × 800 مم (عافترا)
ةئبعتل داعبال	مم 1770 * 850 مم 1745 جومم / مم 885 815 يقيئاقربل بشخل ةبلع

تافصاوملا	تافصاوملا
لیمحتلا ةیمك	18 ةعطق / 20'GP

ةيغلل ةصفخنم ةراح ةجرب قيقد رتل 308 دمجم ةيلمعمل اتاقيبطتلل KTFDV-308 :رصنعل مقرر



ةمدقم

تاربتخم لل ةيغلل ةصفخنم ةراح ةجرب مَّجْم
ةجرب -86 ةيغلل ةصفخنم ةراح ةجرب نينخت
كالهتسا يف ةءافكو ،قيقد مكحتو ،ةيؤئم
مئادو قوئوم .تانيعلل نم آطفحو ،ةقاطلا

ديزملل فرعا

ةريمل	تافصاوملا
زارطلل ءجرم	KTFDV-308
عونلا	يدومع
ةعسال	308L
ةيلخادلا ةراجل ءجرب	ليدعتلل ةلباق ،ةيؤئم ءجرب -86 ىل ةيؤئم ءجرب -40
راذنلا	يئوضو يتوص راذن
ةقاطلا رصم	زتره 50/تلفوف 220
ةقاطلا	580W
ةقاطلا كالهتسا	ةعاس 24/ءعاس/طاوولي ك 9.80
ةيامل ةئف	I/B
خانملا عون	N
تادربملا	ةئيبلل قيديصو رولفلل نم يلاخ دربم
ديربتلل ماطن	ءحاو طغاضب ديربت ماطن
ةراجل ءجرب يف مكحتلا	ةراجل ءجرب يف ينورتكللا مكحتلا
ةراجل ءجرب ضرع ءشاش	ةيمقر ضرع ءشاش
رابسم	PTC
ديربتلل ءحورم عون	ءاضوصلل ةصفخنم ءوخلل ءلال ءحورم
ةيجراجل ءنيلبال ءدام	قوئسملاب يلطم درابلل ىل ءنفلدم يذالوف حول
ةيلخادلا ءنابل ءدام	اأصلل مواقم ذالوف 304
ةيلخاد بابوآ/فرفرا	اأصلل مواقم ذالوف 304 ،ةيلخاد بابوآ 4 / فرفرا 3
لزعلل ءكاسم	مم 120
نزاوتل ذفنم	(مم 18 رطق) 1
تالجع	4
يلاجلال نزول/يفاصلل نزول	مم 160/195
(D H) ضرعل ءيجراجل داغال	مم 860 850 1740

نزيمة	تافصاوملا
ةلخادلا داعبالا (D H صرل)	مم 610 590 950
ةبغتلا داعبالا (D H صرل)	مم 960 970 1910
للمحتلا ةمك	ةلواح 20'GP / ةعطق 14
ةطلمل ةرارل ةجر	ةلواح 30 ~ ةلواح 10
ةلواح اطن	ددرتم رات تلوف 242 ~ تلوف 187

عضفخنم ةراح ةجرب مدقتم يدومع ربتخم دمجم رتل 408

ةجرال ةيثحبال داومال ظفحل ةياغلل

رطنعلال مقر: KTFDV-408



ةمدقم

تاربتخم لل ةياغلل عضفخنم ةراح ةجرب دمجم رفوم ،ةيؤئم ةجرب -86 ةراح ةجرب قيقدم كحت ثاحبألل يلاثم .تانيعلل نمآ نيزخت ،ةقائل ةيويحل ايجولونكتالو

ديزمالا فرعا

ةمدعملال	تافصاومال
ليدومال	KTFDV-408
عونال	يدومع
ةعسال	408L
ةيلخالل ةراحل ةجرب قاطن	(ليدغتلل لباق) ةيؤئم ةجرب -86 -ىل ةيؤئم ةجرب -40
راذنإل ااطن	ةيؤرمو ةعومسم تاراذن
ةقاطال رصم	زتره 50/تلفوف 220
ةقاطال	900W
ةقاطال كالهتسا	ةعاس 24/ةعاس/طاووليك 13.2
ةيامحل يوتسم	I/B
خانمال عون	N
دربمال	HC (هساسا) رولفال نملاخ ةئيبلل قيص دربم
طعاضال	(دحو 2) ةافكل ةيلاع طعاوض
ديربتل ااطن	لتمأل يلاتتمال ديربتل ااطن
ةراحل ةجرب ي ف مكحتال	قيدق دعالع مبن يورتكلل مكحت
ةراحل ةجرب ضرع	ةي مق رضرع ةشاش
ةراحل ةجرب راعشستسا رابسم	PTC
فتكمال ةجورم	ةافكل ةيلاع ةجورم
يجراخال فالغال ةدام	قوحسم لابل يلطم درابل يلع نفلدم ذالوف
ةيلخالل ةناطبال ةدام	أدصلل مواقم ذالوف 304
ةيلخالل بابوب / ففرا	(304 أدصلل مواقم ذالوف) ةيلخالل بابوب 4 / ففرا 3
لزلعل كمس	مم 120
طغضال ةلداعم ذفنم	(مم 18 Φ) 1
تالجع	4
يلامجالل نزولا / يفاصلل نزولا	مك 238 / مك 188

نوع العمل	تفاصيل المواصفات
(D H) عرض الدعا	850 مم * 900 مم * 1780 مم
(D H) عرض الدعا	610 مم * 615 مم * 1120 مم
(D H) عرض الدعا	980 مم * 980 مم * 1930 مم
(20'GP) حمل الحاوية	12 وحدة

ةياغلل ةصفخنم ةراح ةجرب روطتم يدومع دمجم رتل 508 ةجرحل تاربتمل نيزختل

رطنعل مقرر: KTFDV-508



ةمدقم

قيقد مكحتو ،رتل 508 ةعسب ULT يدومع دمجم ذالوفلا نم ةيلخادو ،ةيؤئم ةجرب -86 ةراح ةجرب نيزختل ةمدقتم نامأ تازيمو ،أدصلل مواقملا ةيربملا تانيعل.

ديزملل فرعا

صئاصلا	تافصاوملا
ل يدومعلا عون	يدومع دمجم
ةعسلا	508L
ةيلخادلا ةراحلا ةجرب	(ل يدعتلل ةلباق) ةيؤئم ةجرب -86 إلى ةيؤئم ةجرب -40
ةراحلا ةجرب صرع	ةيمقر LED ةشاش
ةراحلا ةجرب ةقد	0.1°C
رادنإل ماطن	(رغشتملا يف أطخ ،ةراحلا ةجرب صافخنا/عافترا) ةيؤئم ةعومسم تارادنإ
ةقاطلا ردم	زتره 50/تلفوف 220
ةقاطلا	1050W
ةقاطلا كالهتسا	ةعاس 24/ةعاس/طاووليك 13.5
ةيامحلا ةئف	I
خانملا عون	N
تادربملا	ةئبب لل قيديصو رولفل نم يلاخ
طعاضلا ماطن	ةءافكللا يلاع دجاو طعاض ماطن
عيقصلا ةلازا ةقيرط	(ةراحلا ةجرب يف ينورتكللا مكنحتلا ةدعاسمب) يودي
ةراحلا ةجرب رابسم	PT1000
فثكملا ةحورم	ءاضوصلل ةصفخنمو ةدوخلل ةيلع ةحورم
ةنازخلا ةدام	قوسملا بةيلطم درابلا يلغ ةفوفلم ةذالوف ةجيفص
ةيلخادلا ةناطبلل ةدام	أدصلل مواقم ذالوف 304
فرا	(304 أدصلل مواقم ذالوف ،ل يدعتلل لباق) 3
ةيلخاد باوبا	(304 أدصلل مواقم ذالوف) 4
لزعلا كمس	مم 150
رابتلال ذفنم	1 (Φ18 مم)
تالجعلا	ةقاشلا ةمدخلل تالجع 4
يلامحلل نزولا / يفاصلل نزولا	مك 225 / مك 225

صفات الحبال	تفاصيل المواصفات
(عافترالال × قمعال × ضرعال) ةجرارال دابلال	مم 850 × مم 1030 × مم 1880
(عافترالال × قمعال × ضرعال) ةلخال دابلال	مم 610 × مم 715 × مم 1200
(عافترالال × قمعال × ضرعال) ةوبال دابلال	مم 980 × مم 1080 × مم 2010
ةطلحمل ةرارال ةجر قاطن	10 ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل
دهال قاطن	187 ةلوف - 242 ةلوف

عضفخنملا ةراجلال ةجرد وذي ساسأل ربتخملال دمجم رتل 608 ةجرلل تانيعلال ظفجل ةيغلل

KTFDV-608 :رصنعلا مقر



ةمدقم

608 ةعسب ةيغلل عضفخنملا ةراجلال ةجردب ةجالث
ةجرد -86 ةراجلال ةجردب قيقد مكحت عم ،رتل
نخت يتل تاربتخملل ةيلاثم ،ةيؤم
نم آل كشب ةيحولويبلل تانيعلال

ديزملال فرعا

صئاصخلال	تافصاوملا
ليدوملا	KTFDV-608
ةعسلا	608L
ةيلخادلل ةراجلال ةجرد	(ليدعتلل ةلباق) ةيؤم ةجرد -86 إلى ةيؤم ةجرد -40
رادنإلا ماطن	ةيؤم وةعومسم تارادنإ
ةقاطلا رصم	زتره 50/تلفوف 220
ةقاطلا	1000W
ةقاطلا كلالهتسا	ةعاس 24/ةعاس/طاوولي 13.8
ةيماجلال ةئف	I/B
خانملا عون	N
تادربملا	ةيرولف ةيرولكلل نوبركلا تابكرم نملاخ ةيؤم قيديص دربم
طغاضلا ماطن	طغاضلا يئانث لقتسم ديرب ماطن
ةراجلال ةجرد ي ف مكحتلا	ريغصلال رتويبمكلال ةراجلال ةجرد ي ف نوركتللإل مكحتلا
ةراجلال ةجرد صرع	ةيمقر صرع ةشاش
سجملال عون	PTC
فكلملا ءورم	ةءافكلال ةيلاع ءورم
يجراخلال فالغل	ةشوشرم درابلل إلى عنة فلد م ةيذالوف ةحيفص
ةيلخادلل ةناطبال	أدصلل مواقم ذالوف 304
ةيلخاد باوبأ / ففرا	أدصلل مواقم ذالوف 304 ،ةيلخاد باوبأ 4 / ففرا 3
لزلعلل كمس	120 مم
رابتخا ءحتف (لوصو ذفنم)	1 (مم 18 Ø)
تالجع	4
يلامجالل نزول / يفاصلل نزول	مك 288 / مك 245
(D H) صرعلال (ةيجراخلال داعبالا)	مم 990 * 1030 * 1860
(D H) صرعلال (ةيلخادلل داعبالا)	مم 750 * 715 * 1200

مواصفات الحبل	مواصفات الواسم
(H D) ضغط الحبل (D H)	1120 * 1080 * 2010 مم
مواصفات الحبل	10 / 20' GP

708L ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب ءادلل يلاع يرب تخم دمحم ءادلل يلاع يرب تخم دمحم رصنعلال مقر : KTFDV-708



ةمدقم

ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب رتل 708 دمحم
ةجرب 86- ةراح ةجرب قيقدي ربت ، تارب تخم لل
أصلل مواقم لال ذالوفل نم هلاخادو ، ةيؤم
ايچولونكتل تانيغ نيزختو ثاحبالل يلاشم
ةيويحل.

ديزلال فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
عونلا	ميتسم
ةسلا	708L
ةيلخادلل ةراحلا ةجرب قاطن	(لديعتلل لباق) ةيؤم ةجرب 86- إلى ةيؤم ةجرب 40-
رادنلا ماطن	ةيؤم ةغومسم تارادن
ةقاطلا رصم	زتره 50/تلفوف 220
ةقاطلا	1000W
ةقاطلا كالهتسا	عاس 24/عاس/طاووليك 15.2
ةيامحل ةئف	I/B
خانملا عون	N
تادربملا	رولفل نملاخو ةئيبلل قيديصو رولفل نملاخ طلتخم دربم
طغاضلا	ةءافكلل ةيلاع ةدروتسم طغاض
ديربتلا ماطن	طغاضلا يئانث لقتسم ديربت ماطن
ةراحلا ةجرب ي مكنحتلا	ريغصل رتوي بمكلاب يميقر مكنحت
ةراحلا ةجرب ضرع	LED ةيميقر ضرع ةشاش
راعشتسا رابسم	PTC
فثكلم ةحورم	ءاضوصل ةضفخنم ةءافكلل ةيلاع ةحورم
يچراخلا فالغل	قوسم لابل يلطم درابل إلى عف نفلدم يذالوفل حول
ةيلخادلل ةناطبال	أصلل مواقم ذالوف 304
ةيلخاد بابو / ففرا	ةيلخاد بابو 4 / ففرا 3
لزعلا كمس	مم 120
طغاضلا ةلداعم ذفنم	(مم 18 رطق) 1
تالجع	4
يلا مكال نزولا / يفاصل نزولا	مك 285 / مك 345
(عافتالال × قمعال × ضرعلا) ةيچراخلا داعبال	مم 1860 × مم 1030 × مم 1130

تافصاوملا	تافصاوملا
(عافتالال × قمعل × ضرعل) ةلخادل داعبالا	مم 1200 × مم 715 × مم 890
(عافتالال × قمعل × ضرعل) ةلخادل داعبالا	مم 2150 × مم 1080 × مم 1280
للمحتلة يمك	20°GP ةعسة يواح / عطق 10

قارحلا ةجرد وذي دومعلا دمحملا 808L قيقدل ربتخملا دمحم ةيغلل ةضفخنملا KTFDV-808 : رصنعلا مقر



ةمدقم

808 ةعسب ةيغلل ةضفخنم قارح ةجردب مضم
ةجرد -86 قارح ةجردب قيقدم كحت عم ، رتل
ةربخملا تانيعل نيزختل يلاثم ، ةيؤم
أصلل مواقملا ذالوفلا نم نيتم لكيه

ديزملل فرعا

تافصاوملا	تافصاوملا
ليدوملا	KTFDV-808
عونلا	يدومع
ةعسلا	808L
ةيلخادلا قارحلا ةجرد	(ليدعتلل ةلباق) ةيؤم ةجرد -86 ىل ةيؤم ةجرد -40
راذنلا ماطن	ةيؤم وةعومسم تاراذن
ةقاطلا رصم	زتره 220 / 50 تلو
ةقاطلا كالهتسا	عاس 24 / طاولوك 15.9
ةيماحل ةئف	I/B
خانملا عون	N
تادربملا	رولفلا نم لاخ ةئيبلل قييص جي زم
طغاضلا	ةءافكلا ةيلع تانوكم
ديربتلا ماطن	ةجودزم ةلق تسم ديربت ةمطنأ
مكحتلا	ةيمقر ضرع ةشاش ، قيقدل تاجلالملا ي ف مكحت
قارحلا ةجرد ضرع ةشاش	ةيمقر LED ةشاش
ضبقملا	PTC نيخست ضبقم
ديربت ةحورم	EBM
ةيجراخلا داوملا	قوجسملاب يلطم درابلا ىلغ نفلدم ذالوف
ةيلخادلا ماطن	أصلل مواقم ذالوف 304
ةيلخاد باب/أف/أ	(304 أصلل مواقم ذالوف) ةيلخاد باب 4 / ف 3
لزعلا كمس	مم 120
لوصولا ذفم	(مم 18 رطق) 1
تالجع	4
يلا مإلا نزول/يلا مإلا نزول	مك 300/370
ةيجراخلا داعبالا	(D H) م 2000 × م 1010 × م 1090

تافصاوملا	تافصاوملا
هؤلخادل داغبالا	850 مم × 725 مم × 1335 مم (D H غافتال × ضرل)
هؤبغتال داغبالا	1280 مم × 1080 مم × 2150 مم (D H ضرل × 1080 مم × 2150 مم)

نيزختل ةياغلل ةضفخنم ةراج ةجرب يدومع دمجم رتل 938

ةمدقتمل تاربتمل

KTFDV-938 :رصنعلا مقر



ةمدقم

تاربتمل ةياغلل ةضفخنم ةراج ةجرب دمجم ،
ةيوئم ةجرب 86- ةراج ةجرب قيق نيزخت
فشاولاو تاحاقلل او يوونل ضمحلل يلاثم
ةقاطلل رفومو قوئوم

ديزملل فرع

صئاصلا	تافصاوملا
ليدوملا	KTFDV-938
عونلا	يدومع
ةعسلا	938L
ةراجلا ةجرب قاطن	(ليدغتلل لباق) ةيوئم ةجرب 86- لىل ةيوئم ةجرب 40-
راذنلا ماطن	(رعشتسملا ي ف أطخ ، ةراجلا ةجرب ضافخن/عافترا) ةئرمو ةعومسم تاراذن
ةقاطلا رصم	زتره 50/تلفوف 220
ةقاطلا تالخد	1200W
ةقاطلا كالهتسا	ةعاس 24/ةعاس/طاوولي 17.3
ةمالسلا فينصت	B عونلا ١ ، ةئفلا
خانملا عون	N
تادربملا	ةيرولف ةيرولكل نوبركلا تابكرم نم ةيلاخ ةطلتخم تادربم
طعاضلا عون	ةءافكلا يلاع دروتسم طعاض
ديربتلا ماطن	يلاتملا ديربتلا ماطن
ةراجلا ةجرب ي ف مكحتلا	ةقيدلا تاحالاعملا ي ف مكحتلا
ةراجلا ةجرب ضرع	ةيمقر ضرع ةشاش
راعشتسالا رابسم	PTC
فكتملا ةجورم	(EBM عون ، لاتملا لىبس يلاع) ةءافكلا ةيلاع
ةيجراخلا داوملا	قوسمساب يلطم يذالوف حول
ةيلخادلا داوملا	أدصلل مواقم ذالوف 304
ةيلخاد بابوب / ففرا	(304 أدصلل مواقم ذالوف) ةيلخاد بابوب 4 / ففرا 3
لزعلا ةكامس	مم 120
طعاضلا ةلداعم ذفم	(مم 18 رطق) 1
تالجع	4
(يلاجملا/يلاصلا) نزولا	مك 320/405

مواصفات الحلة	مواصفات الحلة
(D H) (العرض) (الارتفاع) (العمق) (الحجم)	1280 مم × 1030 مم × 1980 مم
(D H) (العرض) (الارتفاع) (العمق) (الحجم)	1040 مم × 715 مم × 1320 مم
(D H) (العرض) (الارتفاع) (العمق) (الحجم)	1410 مم × 1080 مم × 2130 مم
(20'GP) (الارتفاع) (العمق) (الحجم)	ع 8 ط



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءا ء 89 مقر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشئغنشت ،ةقئافللا ءءولونكلا

