



KINTEK SOLUTION

## درا ب خف در ب م و ر ب ت خ م ل ا غ ا ر ف ة خ ض م س ر ه ف

ة ر ا ر ح ل ا ت ا د ع م ل ا , ة ن ي ع د ا د ع ا ت ا ج و ل ا ت ك ن م د ي ز م ي ل ع ل و ص ح ل ل ا ن ب ل ص ت ا  
خ ل ا , ة ي و ي ح ل ا ء ا ي م ي ك ل ا ت ا د ع م , ة ي ل م ع م ل ا د ا و م ل ا و ة ي ك ا ل ه ت س ا ل ا د ا و م ل ا

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاراكثبالاو ايجولونكتلا فاشكثسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربثلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لورثبالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يثلا ةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارثساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



## رشابملا ريغ ديرب تال ةديصم دربم KCT-2: رصن عل مقر



### ةمدقم

رمع ةلاطإو غيرفتلا ماظن ةءافك زيزعت  
رشابملا ريغ ديرب تال ةديصم عم ةخضملا  
جلت وأ لئاس ل ةجالحا نود جمدم ديرب تال ماظن  
مادختسالا لهس وجمدم ميمصت. فاج

### ديزملا فرع

زارملا	CT40I
لمغلا ةراح ةجر	ةفرغلا ةراح ةجر -40
تادربملا	R404A
طغاضلا	لوكاربم
ةديصملا نازح موح	رتل $\Phi 160 \times 250/5$
ةديصملا نازح ةدام	304/316L
داي طصالا راهج	ةجج اجر ةججر لم $3 \times 500$
غيرفتلا ذفنم	مم 9.5 موطرخ موطرخ
ةقاطلا دوزم	روطلا يداج، زتره 50/60، تلو ف 110/220
داعبالا	350 * 470 * 470 * 811 * تاو
نزولا	مك 45

## رشابم دراب خ ف دربم

KCT-1: رصنعلال مقرر



### ةمدقم

رمع ةلاطإو غفرفتللا ماظن ةءافك نيسحتب مق رشابملا ديربتلا ةديصم مادختساب ةخضملا عم طوغضم ميمصت ، ديربت لئاس بلطتي ال مواقملا ذالوفلا تاراخي رفوتت . ةراودت ال جع جاجزل او أدصلل

### ديزملال فرعا

جدومن	CT40D	CT80D
لمغلا ةراح ةجرد	ةفغلا ةراح ةجرد -40	ةفغلا ةراح ةجرد -80
تادربملا	R404A	
طغاض	/ وكاربم	
خ ف نازح مجح	رتل $\Phi 160 \times 250/5$	رتل $\Phi 220 \times 240/9$
خ ف نازح ةدام	رتل 304/316	
دايصال ةدام	ةدام 304 / 316L	
دايصال مجح	خ ف مم $\Phi 150 * 210$	مم $\Phi 180 * 200$
غارف ذفنم	2 * KF25 / NW25	
ةقاطلا دورم	ةدحاو ةلحرم ، زتره 50/60 ، تلوف 110/220	
داعبا	هـ $811 * 470 * 350$ تاو	هـ $1388 * 669 * 506$ تاو
نزو	محك 48	محك 148

## قراود غارف خضم

VRD: رصنعل مقرر



### مقدم

عم رارقتسالاو ةللعلل غارفلا خض ةعرس برج مامص. UL نم ةدمتعملل ةراودلل غارفلا خضم تيزلا ةيامحو ةكحلل ةئانث يزاعلل ةروباصلل. حالصلل او ةناصلل ةلوهس. ةجودزملل

ديزملل فرع

## زجاج ال باجحل ا غارف ة خضم

رصن عل ا م قر : LE301



### ة مدقم

نم ل اع فو رقتسم ي بل س ط غ ض ي ل ع ل ص ح ا  
ي ل ا ث م . ز ج ا ح ل ا با ج ح ل ا ت ا ذ غ ي ر ف ت ل ا ة خ ض م ل ا ل خ  
ة ر ا ح ة ج ر د ك ر ح م . د ي ز م ل ا و ر ي ط ق ت ل ا و ر خ ب ت ل ل  
، ة ئ ا ي م ي ك ل ا دا و م ل ل ة م و ا ق م دا و م ، ة ض ف خ ن م  
! م و ي ل ا ه ب ر ج . ة ئ ي ب ل ل ة ق ي د ص و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

## ةي دومعلا هاي مل ريودت غارف ةخضم KV-1 :رصنعلال مقرر



### ةمدقم

ةقووثوم هاي م غي رفت ةخضم نع ثحبت له  
ةريغصلال تاغانصلل وأ كربتخمل اهميمعتل  
ةي دومعلا ءاملال ريودت غارف ةخضم نم ققحت  
، ءاولال صاصت مال ربكأ ةيمك و ري بانص سمخب  
ري طقتلاو رخبتلل ةيلالتم اهل عجي ام  
دي زملالو.

### دي زملال فرعا

جدومن	SHZ-C
غارف ذفنم	5
دحاو ذفنم قفدت	ةقيد / رتل 10
غارفال طغص	لاكساب اجم 0.098
ةخصلال قفدت	ةقيد / رتل 80
ةخصلال ناوع	12 م
ةخصلال سأةدام	SS304 / PTFE
يطايتحالامح	رتل 50
كرحملال ةوق	طاو 370
داعبا	ملم 440 * 340 * 830
نزو	محك 37

## Benchtop هاي مل ميمعت غارف ةخضم

رصنعلال مقر KV-2:



### ةمدقم

ةلواتم ةيئام غي رفت ةخضم يلإ جاتحت له ربتعت ؟ ةريغصلال تاعانصلل وأ كربتخمل ةيلائم Benchtop ةاملال ريودت غارف ةخضم دي زملال و رولبتلال او ري طقتلال او رختلل

### دي زملال فرعا

جدومن	SHZ-A	ب-زس
غارف ذفنم	2	4
دحاو ذفنم قفدت	ةقيقد / رتل 10	
غارفال طغص	لاكساب اجم 0.098	
ةخصلال قفدت	ةقيقد / رتل 60	
ةخصلال ناووع	8 م	
ةخصلال سأةدام	SS304 / PTFE	
ي طايئحالال مبح	رتل 13	رتل 15
كرحملا ةوق	طاو 180	طاو 370
داعبا	م 400 * 280 * 240	
نزو	مبح 15	مبح 17





## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا  
نصلل ،وشغنشت ،ةقئافل اءولونكلل

