



KINTEK SOLUTION

سرھف ٲوؤى لمعم ٲعبطم

ٲٲرارءل اءءم لا ، ٲنٲع ءاءع اءءولاء ءم ءٲزم ٲل ع لوصءل ان ب ل صءا
ءل ءٲوٲءل ءم ٲٲل اءءم ، ٲٲل لمعم لا ءوم لا ءٲل ءهءسالا ءوم لا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جاختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



رېتخم ل ل يودي يكي لورديه سبكم 12T / 15T / 24T / 30T / 40T

رصنعلال مقرر: PCMP



ةمدقم

سبكم مادختساب ءافكب تانيعال ريضحت ةيلاتم .محلل ريغص يودي يكي لورديه لعافتلاو ، ةلديصلالو ، داوملا ثاحبأ تاربتخم ل كيماريسلالو ، يزي فحتلا

ديزمالا فرع

كصلال جذومن	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T
طغصلال قاطن	0-2 (الكساب اجم 25) نط	0-5 (الكساب اجم 0-31.4) نط	0-12 (0-30) نط (الكساب)
سبكمال رطق	Φ32mm (د)	Φ45mm (د)	Φ70mm (د)
لمالكتم لكيه	برست نم للقي امم ، برستلل عنام لاصتا دجوي ال تيزلا	برستلل عنام لاصتا دجوي ال تيزلا برست نم	برستلل عنام لاصتا دجوي ال امم ، برستلل تيزلا برست
طغصلال سايقم	طغصلال ءفاتك و طغصلال ضرع	طغصلال ءفاتك و طغصلال ضرع	طغصلال ضرع و طغصلال ضرع
طغصلال نم رفق صقأ	30 مل م (ر)	30 مل م (ر)	30 مل م (ر)
طغصلال رارقتسا	ةقيقد $\geq 1\text{MPa}/10$	ةقيقد $\geq 1\text{MPa}/10$	ةقيقد $\geq 1\text{MPa}/10$
لمعلال ءلواط رطق	Φ50mm (د)	Φ80mm (د)	Φ80mm (د)
ةدمعالا ددع	نينثا	نينثا	نينثا
لمعلال ءحاسم	85 × 120 م م (ن × م)	96 × 130 م م (ن × م)	96 × 130 م م (ن × م)
دعاب	210 × 150 × 350 م م (لوطلال × لوطلال × لوطلال)	225 × 155 × 380 م م (لوطلال × لوطلال × لوطلال)	225 × 155 × 380 م م (لوطلال × لوطلال × لوطلال)
نزو	محك 12	محك 28	محك 28

15T / 24T / 30T / 40T / 60T نام اءاطغ عم دامسلل ربءءم ل يكيلورديه سبكم

PCF: رصنعلل مقر



ءمدقم

عم دامسلل ربءءم ل اعف يكيلورديه سبكم داوملل ءاىبأ يف ءانعلل رل ءءءل نام اءاطغ يف ءاءم. ءونورءكلل ءاعانصلل او ءلءلصلل او 15T لى 60T.

ءلزملا فرعا

كصلل ءءومن	PCF-15T
طغصلل قاطن	0-15 (للكساب اءم 0-30) نط
سبكملا رطق	Φ80mm (ء)
طغصلل ساىقم	طغصلل ءفاءءكو طغصلل ضرع
طغصلل ءصقألا ءءلا (T)	ملم 30
لءاولل اءاطعلل	لكبش ءءءر
طغصلل رارءءسا	ءقءء ≥1MPa/10
لمعلل ءلواط رطق	Φ90mm (ء)
ءءمءألا ءءع	ءءءرأ
لمعلل ءءاسم	80 × × 130 مم (م × ن)
ءءءبأ	260 × 175 × 395 مم (لءولل × ضرعلل × اعفاءءرالل)
نءو	مءك 42
ءوق	طغصلل
1 [نط]	0.75 [للكساب اءم]
3 [نط]	2.2 [للكساب اءم]
5 [نط]	3.7 [للكساب اءم]
10 [نط]	7.5 [للكساب اءم]

12 [نط]	9 [الکساب اچیم]
15 [نط]	11.3 [الکساب اچیم]
20 [نط]	15 [الکساب اچیم]
30 [نط]	22.5 [الکساب اچیم]
40 [نط]	30 [الکساب اچیم]

زاهال امدخ رمع ريصقت ىل | كلذ يدؤي فوسف ال او ، لالکساب اچیم 35 ماظن الا طغص ةدش زواجتت ال أ ب جي : ةطوخل م

2T ةفاحصلال هيليب Kbr

رقصنعال مقر: PCKBR



ةمدقم

سبككم - KINTEK KBR سبككم مكل مدقن
ممصم لومحم یربب تخم یركیلوردیه
نیئدبملا نیمدختسملل

دی زمال فرعا

جدومن	PCKBR-2T
لمعال طغص (T)	0-2 (لاکسراب اجم 30)
سبككمال رطق	ةقیق د 10/MPa \geq
لمعال ةلواط رطق	45mm (د) Φ
ةدمعال ددع	نینثا
لمعال ةحاسم	54x55 (مxن)
داعبا	100x220x220 (اعافترالالxلوطلالxصرعال)
محمك نزولا	4.8

غريفتلا قودنصل يوديلا ربتخمل تايرك سبكم رصنعلال مقر: PCVM



ةمدقم

ةرابع غريفتلا قودنصل يربتخمل سبكملا ممصملا تادعمل نم ةصصختم ةعطق نع اهنم سيسئرلا ضرغل او .يربتخمل مادختسالل تابلطتمل آقفو قيحاسملاو بوبحل طغض وه ةددم.

ديزملال فرعا

راهجال رارط	PCVM-10T
طغضال قاطن	ن ط 0-10.0
طغضال ةيلمع	يوديلا طغضال
نيخستلا ةراج ةجرد	يصفأ دك ةيؤئم ةجرد 500
نيخستلا ةحول	م م 200 × 200 × 180
غريفتلا قودنصل ةدام	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)
ويديوتسالال محج	م م 400 × 400 × 400
بابال محج	م م 300 × 350
غريفتلا ةجرد	لاكساب اجيم 0.1-
داعبالا	450 × 550 × 550 × 850 (لوطلال × ضرغلا × لوطلال)
ةقاطلا دورم	220 (تلوف 110 معدت أن نكمي) زتره 50 تلوف



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل ررقملا
نصللا ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

