



KINTEK SOLUTION

سرہ ف ۛی و دی لم عم ۛ ب ط م

ۛی ر ا ح ل ا ت ا د ع م ل ا ، ۛ ن ی ع د ا د ع ا ت ا ج و ل ا ت ک ن م د ی ز م ی ل ع ل و ص ح ل ل ا ن ب ل ص ت ا ، ۛ ی و ی ح ل ا ء ا ی م ی ک ل ل ا ت ا د ع م ، ۛ ی ل م ع م ل ا د ا و م ل ا و ۛ ی ک ا ل ہ ت س ا ل ا د ا و م ل ا ، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا ةيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



رېتخم ليل يودي يكي لورديه سبكم 12T / 15T / 24T / 30T / 40T

رصنعلال مقر: PCMP



Introduction

سبكم مادختساب ءافكب تانيعال ريضحت
ةيلاثم .محلل ريغص يودي يكي لورديه
لعلال او ، ءلديصلال او ، ءاوملال شاحبأ تاربتخم ل
كي ماريسلال او ، يزي فحتلال

ديزمالا فرع

كصلال جذومن	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T
طغصلال قاطن	0-2 (لاكساب اجم 25) نط	0-5 (لاكساب اجم 0-31.4) نط	0-12 (0-30 لالكساب) نط
سبكمال رطق	Φ32mm (د)	Φ45mm (د)	Φ70mm (د)
لمالكتم لكيه	برست نم للقي امم ، برستللل عنام لاصتا دجوي ال تيزلا	برستللل عنام لاصتا دجوي ال تيزلا برست نم	برستللل عنام لاصتا دجوي ال امم ، برستللل تيزلا برست نم
طغصلال سايقم	طغصلال ءفاتك و طغصلال ضرع	طغصلال ءفاتك و طغصلال ضرع	طغصلال ضرع و طغصلال ضرع
طغصلال نم رطق صقأ	30 ملم (ر)	30 ملم (ر)	30 ملم (ر)
طغصلال رارقتسا	ةقيقد $\geq 1\text{MPa}/10$	ةقيقد $\geq 1\text{MPa}/10$	ةقيقد $\geq 1\text{MPa}/10$
لمعلال ءلواط رطق	Φ50mm (د)	Φ80mm (د)	Φ80mm (د)
ءدمءالال دء	نينا	نينا	نينا
لمعلال ءحاسم	85 × 120 مم (م × ن)	96 × 130 مم (م × ن)	96 × 130 مم (م × ن)
ءاعبأ	210 × 150 × 350 مم (لوطلال × لوطلال × لوطلال)	225 × 155 × 380 مم (لوطلال × لوطلال × لوطلال)	225 × 155 × 380 مم (لوطلال × لوطلال × لوطلال)
نزو	مءك 12	مءك 28	مءك 28

15T / 24T / 30T / 40T / 60T نام اءاطغ عم دامسلل ربءءم ل يكلي لورديه سبكم

PCF :رصنعلال مقر



Introduction

عم دامسلل ربءءم ل اعف يكلي لورديه سبكم داوملل ءاىبأ يف ءانيعلل روضءل نام اءاطغ يف ءام . ءونورءكل لءل ءاعانصلل او ءلءلصلل او 15T لى 60T.

ءىزملا فرعا

كصلل ءءومن	PCF-15T
طغصلل قاطن	0-15 (للكساب اءىم 0-30) نط
سبكملا رطق	Φ80mm (ء)
طغصلل ساىقم	طغصلل ءفاتكو طغصلل ضرع
طغصلل لى صقألا ءءلا (T)	ملم 30
ل قاولا اءاطعلل	لكبش ءءءر
طغصلل رارقتسا	ءقءء ≥1MPa/10
لمعلل ءلواط رطق	Φ90mm (ء)
ءءمءالا ءءع	ءءءرأ
لمعلل ءءاسم	80 × × 130 مم (م × م)
ءءءبأ	260 × 175 × 395 مم (ل لوطلا × ضرعلل × اعفءرلال)
نءرو	مءك 42
ءوق	طغصلل
1 [نط]	0.75 [للكساب اءىم]
3 [نط]	2.2 [للكساب اءىم]
5 [نط]	3.7 [للكساب اءىم]
10 [نط]	7.5 [للكساب اءىم]

12 [نط]	9 [الکساب اچیم]
15 [نط]	11.3 [الکساب اچیم]
20 [نط]	15 [الکساب اچیم]
30 [نط]	22.5 [الکساب اچیم]
40 [نط]	30 [الکساب اچیم]

زاهال امدخ رمع ريصقت ىل | كلذ يدؤي فوسف ال او ،الکساب اچیم 35 ماظن الا طغص ةدش زواجتت ال أ ب جي :ةطوح لم

2T ةفاحصلال هيليب Kbr

رقصنعال مقرر: PCKBR



Introduction

سبكم - KINTEK KBR سبكم مكل مدقن
ممصم لومحم یربب تخم یركیلوردیه
نیئدبملا نیمدختسملل

دیزملا فرعا

ردومن	PCKBR-2T
لمعال طغص (T)	0-2 (لاکسراب اجم 30)
سبكمال رطق	≥1MPa/10 ةقیق د
لمعال ةلواط رطق	Φ45mm (د)
ةدمعال ددع	نینثا
لمعال ةحاسم	54×55 (م×ن)
داعبا	100×220×220 (اعافبالا×لوطلالا×صرعلا)
محمك نزولا	4.8

غريفتلا قودنصل يوديلا ربتخمل تايرك سبكم

رصنعلا مقرر: PCVM



Introduction

ةرابع غريفتلا قودنصل يربتخمل سبكملا ةممصملا تادعمل نم ةصصختم ةعطق نع اهنم سيسئيرلا ضرغل او .يربتخمل مادختسالل تابلطتمل آقفو قيحاسملاو بوبحل طغض وه ةددم.

ديزمل فرعا

راهجلا زارط	PCVM-10T
طغضلا قاطن	ن ط 0-10.0
طغضلا ةيلمع	يوديلا طغضلا
نيخستلا ةراج ةجرد	يصفأ دك ةيؤئم ةجرد 500
نيخستلا ةحول	م م 200 × 200 × 180
غريفتلا قودنصل ةدام	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)
ويدوتسال مجح	م م 400 × 400 × 400
بابال مجح	م م 300 × 350
غريفتلا ةجرد	لاكساب اجيم 0.1-
داعبالا	450 × 550 × 550 × 850 (لوطلال × ضرغلا × لوطلال)
ةقاطلا دورم	220 (تلوف 110 معدت أن نكمي) زتره 50 تلوف



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل ررقم ل
نصلل ،وشغنش ت ،ةقئافل اءولونكل ل

