

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فللثم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



Ptfe فيظنت فر

رصنع لال مقرر: PTFE-01



ةمدقم

يساساً لكشبة وعونصم PTFE فيظنت فوفر فورعلملا ، PTFE .نيليثيإرولف يعابر نم رميلوب بكرم وه ، "كيتسالبالا كالم" مساب نيليثيإرولف يعابر نم عونصم

ديزمالا فرعا

قبطتلل لالباقلاة غسالا * حتفلا صرع * رطقلا

لم 100 * مم 1.5 * 45

لم 100 * مم 2.5 * 45

لم 250 * مم 1.5 * 60

لم 250 * مم 2.5 * 60

لم 500 * مم 1.5 * 80

لم 500 * مم 2.5 * 80

لم 1000 * مم 1.5 * 90

لم 1000 * مم 2.5 * 90

Ptfe ةقعل م / نولفت ةفرجم

رصنع ل مقرر: PTFE-02



ةمدقم

زات ممل ا يرارح ل ا هت ا ب ث ب PTFE رهت شت
ةل زاع ل ا ه ص ئ ا ص خ و ة ئ ا ئ ا ئ م ئ ك ل ا ه ت م و ا ق م و
ة د د ع ت م ة ر ا ر ح ل ا ب ن د ل ة د ا م ئ ه و ، ء ا ب ر ه ك ل ل
ت ا م ا د خ ت س ا ل ا

دئز م ل ا فرع ا

Ptfe ةلصوملا ةزيجازلا ةزيرلا فيظنت فر

رصنعلا مقر: PTFE-03



ةمدقم

ةزيجازلا ةزيرلا فيظنت فر مادختسا متي تاذ نوكي ليليسلا قئاقرل لماحك PTFE ةلصوملا ةجلاعم نامضل ةعبرملا ةيسمشلا ايلخال ةلممع ءانثأ ثولتلا نم ةيلاخو ةلاعف فيظنتلا.

ديزملا فرع

10 × 10 × 1.1 مم

20 × 20 × 1.1 مم

25 × 25 × 2.2 مم

30 × 30 × 2.2 مم

15 × 15 × 1.1 مم

25 × 25 × 1.1 مم

30 × 30 × 1.1 مم

اقوط Ptfه

رقصنعالا مقر : PTFE-05




ةمدقم

نحطس نهب عضوت داوم ه تاشحلا
برست عنمل .مخال زيذعتل نهيوتسم
نهب مخال رصانع بيترت متي ، لئاوسلا
ةتباث برستلل ةعانام حطسأ

ديزمالا فرعا

لزع Ptfه

رصنع لآ مقرر: PTFE-06



ةمدقم

لزع صئاصخب PTFE لزع زيمتي
تآرد نم عساو قاطن يف ةزاتمم ةيئابرهك
ددرت لآو ةراحلآ

ديزملآ فرعآ

Ptfe ةركلا مامص دعقم

رصنعلا مقرر: PTFE-07




ةمدقم

ةويحلا تانوكملا نم تالخدملاو دعاقملا دعتم
ام ةداع ، يسيئر رصنعك . تامامصلا ةعانص ي ف
ماخ ةدامك polytetrafluoroethylene راي تخا م تي

ديزملل فرعا

Ptfe ءاوهل ا مامص

رصنعلال مقرر: PTFE-08



ةمدقم

تازاغلالتانيع ذخال PTFE ريغصلال ءاوهل ا مامص
تانيعلال عمجل تانيعلال ذخال ءةبيقحو ءلئاسلال

ديزمالا فرعلا

Ptfe ةجآز تي ز ناآء ءاني ع ذآ بوبنأ

PTFE-09 :رصنع لآ مقرر



ةمدقم

ريغ ءال طلاء "آمومع PTFE ءآء نم يمست لآ م لآء ءي عان طصا رم يلوب ءدام يهو ، "قصال لآ نيل يئي ءي لوب لآ ي ني ج وردي ه لآ ءارذ عيم ج رول فالاب .

دي زم لآ فرعا

ءيز لآ ناآء رءلف ءش وطرآ ل ءي ءام لآ صءا صآء لآ

ءدام 316 أءلل م واقم لآ ءال و فلآ نم ءي لآ ع ءءج

ءرءا ءل رطق $\varnothing 18.00 \pm 0.05$ مم

لوط L = 58.00 ± 0.05 مم

م ءاطع عم نيل يئي ءي لوب لآ نم ءي نا و طسأ ءبل ج

ءاني ع لآ ذآ طسو مآءس

ليغش ءل ءرا ء جرد 0-100

ساي ق لآ ءء ± 0.02 م / م 3

Ptfe تانيع لادخأ حشرم

رقم: PTFE-10 لاصنع لادخأ حشرم



مقدم

عئاش يعانص حشرم رصنع وه PTFE حشرم رصنع
يساسأ لكشب مدختسيو ، مادختسال
لثم لكآلل ةببسم لاطئاسولا ةيفصل
ضامأل او ، ءاقنل ةيلاع ةيئايملك لادومل
ةيوقل تايوقل او ، ةيوقل

ديزم لافرع

Ptfe ةيواح

PTFE-11: رصنعلال مقر



ةمدقم

ةزاتمم ةمواقم تاذ ةيواح نع ةرابع PTFE ةيواح
ئيئاي ميكلال لومخلالو لكآتلال

ديزملال فرعا

يخلخال ادمعلا * يخلخال رطقال * ريديتسملا مدلل يجرخال رطقال	يخلخال ادمعلا * عبرملا نحصلل يخلخال مچحلا
م م * 60 م م * 70 م م	م م * 60 م م * 60 م م
م م * 40 م م * 50 م م	م م * 80 م م * 80 م م
م م * 50 م م * 60 م م	م م * 90 م م * 90 م م
م م * 70 م م * 80 م م	م م * 100 م م * 100 م م
م م * 80 م م * 90 م م	م م * 110 م م * 110 م م
م م * 90 م م * 100 م م	م م * 120 م م * 120 م م
م م * 100 م م * 110 م م	
م م * 110 م م * 120 م م	
م م * 120 م م * 130 م م	
م م * 150 م م * 160 م م	PTFE ةناوطلسا رتل 5 يلاوح م م * 120 * 200 * 200
م م * 83 * 92 م م	PTFE ةناوطلسا رتل 10
م م * 93 * 102 م م	PTFE ةناوطلسا رتل 15

طقالم Ptfه

رصنعلا مقرر: PTFE-12



ةمدقم

ةيئاي زيفلا صئاصخلا PTFE طقالم ثرت
ةمواقم لثم ، PTFE -ل ةزاتمملا ةيئاي ميكل او
ةمواقم و ، دربللا ةمواقم و ، ةيلاعلا ةراحلا تاجرد
مطعمم لكأتلا ةمواقم و ، تايولقل او ضامحلأا
ةيوضعلا تابيذملا

ديزملا فرعلا

ةلصوملا Ito/Fto ةلصوملا جاجزلا فيظنت روهز ةلس ر بتخم لل

PTFE-13 :رصنعلا مقر



ةمدقم

نم يساسأ لكشب PTFE فيظنت فوفر عنصت مساب فورعلم، PTFE، نيليثيإل ورولف يعابر عونصم رميلوب بكرم وه، "كيتسالبالا كالم" نيليثيإل ورولف يعابر نم

ديزملا فرعا

قيبطتل ةلباقلا ةعسلا *دوخألا لوط *دوخألا صرع *رطقلا

ةعطق 20 / قرودم 250 * 16 مم * 1.5 مم * 1.5 مم * 60 مم

ةعطق 20/قرودم 250 * 16 مم * 2.5 مم * 2.5 مم * 60 مم

ةعطق 20/قرودم 250 * 21 مم * 1.5 مم * 1.5 مم * 60 مم

ةعطق 20 / 250 * 250 * 21 مم * 2.5 مم * 60 قرودم

ةعطق 20 / 500 * 500 * 26 مم * 1.5 مم * 80 قرودم

ةعطق 20 * 500 * 500 * 26 مم * 2.5 مم * 80 قرودم

ةعطق 20 / 500 * 500 * 31 مم * 1.5 مم * 80 قرودم

ةعطق 20 * 500 * 500 * 31 مم * 2.5 مم * 80 قرودم

ةعطق 22 / رتيليل 1000 * 41 مم * 2.5 مم * 90 قرودم

فيظنت فر/عافترا ل في ليدت لل ةلباق Ptfه روهز ةلس رفحل او ريوط لل ل صومل اجزل

PTFE-14: رصنعل المقرر



ةمدقم

ةدام يهه، PTFE ةدام نم ةعونصم روهزلا ةلس
مطعمل ةمواقم اهلعجي اذهو. ايئاي ميك ةلماخ
ةومجم في اهم ادختسا نكمي و، دعاوقل او ضامحل
تاقب بطلل نم ةعونتم.

ديزملل فرعا

صنعلال × ةحتفلل لوط × يجرال رطلل

تاحتف 5 مم * 1.5 مم * 30 مم * 30 مم * 45 مم

تاحتف 6 مم * 1.5 مم * 50 مم * 50 مم * 60 مم

تاحتف 8 مم * 1.5 مم * 65 مم * 65 مم * 80 مم

ةبغرلل بسح عطلل ددتم عيحتلل/تاحتفلل دد/ةحتفلل لوط/ةحتفلل صنصحت نكمي

Ito/Fto ةرهزلا ةلس Ptfه ةفوجملا رفحلا ةرهز ةلس Ptfه ءارغلا ةلازا ةيمانلا

رصنعلا مقر: PTFE-15



ةمدقم

ديزملا فرعا

Ptfe قرود ءاطغ/Ptfe قرود سأك

PTFE-16: رصنعلال مقرر



ةمدقم

يرب تخم ءاعو وه PTFE ةدام نم عونصملا قرودلا ةرارحل تاجردو تايولقل او ضامحلل مواقع ةرارح تاجردل بسانمو ةضفخنملاو ةيلاعلا ةجرد +250 لىلة ةيؤئم ةجرد -200 نيب حوارتت يئاي ميكتا بئبب قرودلا اذه عتمتي . ةيؤئم تانيعي ف عساو قاطن لىل مدختسيو زاتم مجحلا ليلحتو ةرارحل ةجلالعل

ديزملا فرعا

زارطلال	م/م/يلخادل رطلال	م/م/عافترالال	زنزولا
30 م	37	52	25
50 م	44	54	40
100 م	53	54	60
150 م	60	79	89
200 م	70	79	97
250 م	73	88	134
300 م	79	100	167
500 م	95	110	172
1000 م	115	145	364

قئاقرو نيزخت فر/Ito/Fto/چاجز نيزخت فر نوكليليسلا

رصنعالا مقر: PTFE-18



ةمدقم

يچاجزلا نيزختلا فر مادختسا نكمي قئاقرو نيزخت فر/چاجزلا نيزخت فر/Ito/FTO نارودو تانحشلا فيلغتلا نوكليليسلا قئاقرو قئاقرلاو نوكليليسلا قئاقرو نيزختو توقايلا قئاقرو ةيچاجزلا قئاقرلاو موي نامرجلا داوملا نم اهريغو زتراوكلا چاجزو

ديزمالا فرعا

زارطالا	ةعطق 25 ةصوب 4	ةعطق 50 ةصوب 4	ةعطق 25 ةصوب 5	ةعطق 50 ةصوب 5	25 ةصوب 6 ةعطق	25 ةصوب 8 ةعطق	25 ةصوب 12 ةعطق
يچراخال رطقلا	122 مم	122 مم	149 مم	149 مم	180 مم	245 مم	350 مم
رطقلا ءانئتساب يلخادلا چنفساللا	110 مم	110 مم	138 مم	138 مم	*	*	320 مم
يلخادلا رطقلا چنفساللا	104 مم	104 مم	127 مم	127 مم	*	*	300 مم
عافتاللا	29 مم	56 مم	45 مم	55 مم	43 مم	40 مم	60 مم

مم 150 و مم 125 و مم 100 اهرطق غلبي يتلا تاجت نامل نم ةعطق 50 و 25 نيزخت ه نكمي يذلا احطس مالا نوكليليسلا قئاقرو قودنن نع ةرابع جت نامل اذه توقيلا قئاقرو، چاجزلا قئاقرو، موي نامرجلا قئاقرو، قئاقرلاو، نوكليليسلا قئاقرو نيزختو نارودو، تانحشلا فيلغتلا مادختسا نكمي. مم 300 و مم 200 و داوملا نم اهريغو زتراوكلا چاجزو.

زارطالا	ةعطق 25 ةصوب 2	ةعطق 25 ةصوب 3	ةعطق 25 ةصوب 4	ةعطق 25 ةصوب 6
يچراخال مچحلا	160*62*62 مم	160*88*88*88 مم	165*145*122 مم	180*142*185 مم
ةسلا	ب اهزيهجت نكمي 50 رطقب ةعطق 25 مم	25 ب اهزيهجت نكمي 76 رطقب ةعطق مم	25 ب اهزيهجت نكمي 100 رطقب ةعطق مم	25 ب اهزيهجت نكمي 150 رطقب ةعطق مم
ةماخلا	نيليبورب يلوب	نيليبورب يلوب	نيليبورب يلوب	ص
نوللا	فافش	فافش	فافش	فافش
نزولا	155g	240g	400g	600g

يرارحلا قيلختلا لعافم ل يئاملا يرارحلا قيلختلا لعافم ومنو نيلىثيإل ورولف يعابر ددعتم نوبركلا قرول يئاملا ينوبركلا شامقلا ونان

PTFE-19: رصنعلا مقر



ةمدقم


نيليثيإورولفارتت يلوبلا تابيكرت
تايلوقلاو ضامحلل ةمواقملا ةيبيرجلا
ةداملا هذو. ةفلتخملا تابلطتملا يبلت
نيليثيإورولفارتت يلوب ةدام نم ةعونصم
يئاميك تابثب عتتمت يتلاو، امامت ةديج
ةمواقمو، لكآتلل ةزاتمم ةمواقمو، زاتمم
مدعولاع تييزتو، قالغلإ ماكحإو، لكآتلل
يلع ةديج ةردقو يئابرهكل لكآتلو، قاصتللا
ةرتفل لمعت نأ نكميو، ةخوخيشلا ةمواقم
ىلإ -180°C نم حوارتت ةراح تاجرد يف ةليوط
 $+250^{\circ}\text{C}$.

ديزملل فرعا

رارطلا	رطقلا
دحاو كبشم	20 مم
دحاو كبشم	35 مم
جودزم كبشم	20 مم
جودزم كبشم	35 مم

روهز ةلس Ptfه روهز ةلس Ptfه روهز ةلس Ptfه فيظنت فر لكآت لل ةمواقم فيظنت لل

PTFE-20: رصنعال مقرر



ةمدقم


ةلس مساب أضيأ فورعمالا PTFE، فيظنت لل فر ةادأ وه PTFE روهز ةلس فيظنت لل PTFE روهز داوم فيظنت لل ةممصم ةصصختم ةيربتم هذه فيظنت لل فر نمصي. ةءافكب PTFE ظفاحي امم، PTFE داومل أنمأوالماش آفيظنت ةيربتم لل تائيبلل في اهئادأ واهتمالس يلع.

ديزملل فرعا

زارطلا	محلل	قيبطلل لباق
عبرم	60 مم * 60 مم	لم 500 ةعس قرود
يرئاد	30 رطق	لم 75 ةعس قرود
يرئاد	45 رطق	لم 100 ةعس قرود
ريدتسم	60 رطق	لم 250 ةعس قرود

اهجاتحت يتلل ماحالاعيمجب فيظنتلل ةصصخم روهز للالس رفون

Ptfe نم فوجم فيظنت فر ل ماح/Ptfe نم ة فوجم فيظنت ة لس PTFE-21: رصن عل م قر



ة مدقم

ة اءا يه PTFE نم ة فوجم ل فيظنت ل ة رهز ة لس فيظنت تاي ل م عمل ة م ص ص ة ص ص خ ت م ة ي ر ب ت خ م ي ل و ب نم ة ع و ن ص م ة لس ل ا هذ ه . نم آ و ة ل ا ع ف ، ة د و ج ل ا ي ل ا ع (PTFE) ن ي ل ي ث ي ا و ر و ل ف ا ر ت ت ض ا م ا ل ل ة ي ة ا ن ث ت س ا ة م و ا ق م ر ف و ت و ن م ض ي ا م م ، ة ي و ض ع ل ل ت ا ب ي ذ م ل و ت ا ي و ل ق ل و ت ا ي ة ن ا ت م ل ا ة ي ق و ث و م ل و ة ن ا ت م ل ا ة ي ة ا ي م ي ك ل ل .

دي زم ل ا فر ع ا

ز ا ر ط ل ا	م ج ح ل ا
ي ر ئ ا د	2 ة ص و ب
ي ر ئ ا د	3 ة ص و ب
ي ر ئ ا د	4 ت ا ص و ب
ة ر ي د ت س م	5 ت ا ص و ب
ة ر ي د ت س م	6 ت ا ص و ب
ة ر ي د ت س م	8 ت ا ص و ب
ع ب ر م	2 ة ص و ب
ع ب ر م	3 ت ا ص و ب
3 ة ع ب ر م ت ا ص و ب	4 ت ا ص و ب
ع ب ر م	5 ت ا ص و ب
5 ة ع ب ر م ت ا ص و ب	6 ت ا ص و ب
ع ب ر م	8 ت ا ص و ب

ح ذ و م ل ا	ر ط و ل ا	ت ا ح ت ف ل ا د د ع	د و د خ ا ل ا ص ر ع	د و د خ ا ل ا ل و ط	ة ي ل ك ل ل ا ة ك ا م س ل ا	د و د خ ا ل ا ق م ع	ص ب ق م ل ا ل و ط
ة ع س ب ف و ج م ق ر و د 500 ل م	80 م م	24	2.5 م م	31 م م	8 م م	6 م م	100 م م
500 ف و ج م ق ر و د ي ل ل م	80 م م	26	2.5 م م	26 م م	8 م م	6 م م	100 م م
ة ع س ف و ج م ق ر و د 500 ل م	80 م م	28	2.5 م م	31 م م	8 م م	6 م م	100 م م
500 ف و ج م ق ر و د ي ل ل م	80 م م	30	1.5 م م	31 م م	8 م م	6 م م	100 م م
ة ع س ف و ج م ق ر و د 500 ل م	80 م م	33	1.5 م م	26 م م	8 م م	6 م م	100 م م
ة ع س ف و ج م ق ر و د 500 ل م	80 م م	38	1.5 م م	21 م م	8 م م	6 م م	100 م م
ة ع س ف و ج م ق ر و د 500 ل م	80 م م	40	2.5 م م	16 م م	8 م م	6 م م	100 م م

500 فوجم قرودى لىلى	80 مم	52	1.5 مم	16 مم	8 مم	6 مم	100 مم
500 فوجم قرودى لىلى	80 مم	61	2.5 مم	11 مم	8 مم	6 مم	100 مم
500 فوجم قرودى لىلى	80 مم	78	1.5 مم	11 مم	8 مم	6 مم	100 مم
250 فوجم قرودى لىلى	تاراشۇم و تاحتفلا ددعو ەحتفلا مچج كلذى ف امب ،ەصاخ ەرهز لكش لىل عەصصخم ەاضىب ەيىب لىل ەاضىب ،ەرفصم ەاضىب ،ەاضىب روهز لالاس رفون نحن ەتېللىت نكمى ىرخأ.						
100 فوجم قرودى لىلى	تاراشۇم و تاحتفلا ددعو ،ەحتفلا مچج كلذى ف امب ،ەصاخ ەاضىب ەرهز لكش لىل عەصصخم ەاضىب ەيىب لىل ەاضىب ،تياو فوأ ەاضىب ،ەاضىب روهز لالاس رفون نحن ەتېللىت نكمى ىلتا تاراشۇم لىلى ن م ەرىغو.						

قوعلم/ةنيع قوعلم/لولحم قوعلم/Ptfe تانيع ذخأ قوعلم فاج قوحسم

PTFE-22 :رصنل مقرر



ةمدقم

أضيأ ةفورعلم او PTFE تانيعل ذخأ قوعلم دُعُت ةأءا، ةنيعل قوعلم وأ لولحم قوعلم مساب يفة قوب فاج قوحسم تانيعل لادإل ةمه هذو زيمتت. ةي ليلحتل تايلمعل فلتمخ يئاي ميك تابثب PTFE نم ةعونصم قوعلم ريغ صئاصخو، لك آتلل ةزاتمم ةمواقمو، زاتمم داومل عم لماعتلل ةيلاثم اهل عجي امم، ةقصال تائيبل يفة لعافتمل او ةساسحل ةيربتملم.

ديزلم فرعا

زارطلا	ريدتسم/عبرم سار	ةعسلا	قوعلمل سار لوط	قوعلمل سار ضرع	يلامجال لوطلا	قوعلمل صبقم رطق
PTFE قوعلم ريصق صبقم	ةريدتسم	3 لم	40 مم	22.3 مم	97.5 ملم	*
ريصق صبقم تاذ PTFE قوعلم	ةريدتسم	5 لم	54 ملم	31 ملم	134.2 مم	*
ريصق صبقم تاذ PTFE قوعلم	ةريدتسم	10 لم	70 ملم	39.7 ملم	169 مم	*
PTFE فاج قوحسم قوعلم	عبرم	3 لم	39 مم	16 مم	197 مم	*
PTFE فاج قوحسم قوعلم	عبرم	5 لم	50 مم	26 مم	196 مم	*
PTFE فاج قوحسم قوعلم	عبرم	10 لم	50 مم	27 مم	196 مم	*
PTFE فاج قوحسم قوعلم	عبرم	15 لم	50 مم	33 مم	197 مم	*
PTFE فاج قوحسم قوعلم	ةريدتسم	3 لم	38 مم	22.6 مم	110 مم	*
PTFE فاج قوحسم قوعلم	ةريدتسم	5 لم	42 مم	27 مم	195 مم	*
PTFE فاج قوحسم قوعلم	ةريدتسم	10 لم	50 مم	30 مم	150 مم	*
PTFE فاج قوحسم قوعلم	ةريدتسم	15 لم	67 مم	67 مم	198 مم	*
PTFE لولحم قوعلم	*	3 لم	28 مم	23 مم	180 مم	*
PTFE لولحم قوعلم	*	5 لم	29 مم	25.5 مم	180 مم	*
PTFE لولحم قوعلم	*	10 لم	33 مم	31 مم	235 مم	*
PTFE لولحم قوعلم	*	30 لم	53 مم	37 مم	300 مم	8 مم
PTFE لولحم قوعلم	*	50 لم	59 مم	45 مم	300 مم	12 مم
PTFE لولحم قوعلم	*	100 لم	71 مم	54 مم	350 مم	12 مم
PTFE لولحم قوعلم	*	250 لم	94 مم	66 مم	400 مم	12 مم
PTFE لولحم قوعلم	*	500 لم	127 مم	79 مم	450 مم	12 مم
PTFE لولحم قوعلم	*	1000 لم	150 مم	98 مم	500 مم	14 مم

طامألأ نم ديزلمل صيصخت نكمي

Ptfe ةرارحلا يللا ع يرب تخملا طللخا فاذجم طاللا

مقرر: PTFE-23 رصننلا مقرر



ةمدقم

ةددعت م ةادأ وه PTFE طللخا فاذجم طاللا ع ي ف ماذختسالا ةممصم ةيوقو تاماذختسالا بلطتت يتلا تائيبلا يف ةصاخ ، تاربت تخملا ةرارحلا تاجردو ةيئاي ميكل داوملل ةللا ةمواقم ةيلا PTFE ةدام نم طاللا اذع نوصقلا تازيملا نم ديدعلا اب طاللا اذع زيمتي ، ةدوخل هتنامو هفئاظو نم ززعت يتلا ةيسئيرلا

ديزمللا فرعلا

زارطلا	بيصقلا لوط	قاروالا صرع	بيصقلا رطق
300*40*7	300 مم	40 مم	7 مم
300*60*7	300 مم	60 مم	7 مم
300*80*7	300 مم	80 مم	7 مم
400*60*7	400 مم	60 مم	7 مم
400*80*7	400 مم	80 مم	7 مم
400*100*7	400 مم	100 مم	7 مم
300*40*8	300 مم	40 مم	8 مم
300*60*8	300 مم	60 مم	8 مم
300*80*8	300 مم	80 مم	8 مم
400*60*8	400 مم	60 مم	8 مم
400*80*8	400 مم	80 مم	8 مم
400*100*8	400 مم	100 مم	8 مم
400*140*8	400 مم	140 مم	8 مم
500*100*8	500 مم	100 مم	8 مم
500*140*8	500 مم	140 مم	8 مم
600*100*8	600 مم	100 مم	8 مم
600*140*8	600 مم	140 مم	8 مم

طامناللا نم ديزملا صيصخت نكمي...

زارطلا	ةقرولا رطق	ةقرولا صرع	يطسولا ةحتفلا
40*7	40 مم	40 مم	7 مم
60*7	60 مم	60 مم	7 مم
80*7	80 مم	80 مم	7 مم
100*7	100 مم	100 مم	7 مم
40*8	40 مم	40 مم	8 مم
60*8	60 مم	60 مم	8 مم

80*8	80 مم	80 مم	8 مم
100*8	100 مم	100 مم	8 مم
140*8	140 مم	140 مم	8 مم

طامألأ ن م دى زم لاصى صخت نكمى...

عجاجز/عساو م ف تاذ عجاجز/م فل ا عساو عجاجز/Ptfe ةفشاك عجاجز ةيلاع ةرارح ةجرد تاذ Ptfe عجاجز/ةنيع عجاجز/ةفر م ف تاذ

رصنعلا مقرر: PTFE-24



ةمدقم

مساب أضي ةفورعلم او، PTFE فشاكلا عجاجز فشاكلا عجاجز وأ ةيئاي ميكلال PTFE تاجاجز فشاكلا تاجاجز يوق ليدب يه، نولفت ةمواقم تاجاجزلا هذه. ةيديلقنلا ةيئاي عجاجزلا زيمتتو، تايولقلاو ضامحلأا نم لكل ةيغلل ةيلاثم يه. برسئلل عنام يبلول ةاطغب ةمواقم رفوتو، تاربتخملال ي ف مادختسلا لل ي ف ةيلاع تاردقو، ةيئاي ميكلال داوملل ةزاتمم ةناتمو، ةيؤئم ةجرد 260 ل ل لصت ةرارحل تاجاجز ةقئاف.

ديزملال فرع

زارطلال	تافص او مالا	ي جراحلا رطلال	عافت رالا	يل جادل رطلال
م فل ا ةريغص PTFE عجاجز	25 لم	36 ملم	81 مم	21 مم
	50 لم	49 مم	95 مم	20 مم
	100 لم	51 مم	98 مم	20 مم
	150 لم	54 مم	108 مم	20 مم
	250 ليل	70 مم	117 مم	35 مم
	500 لم	81 ملم	147 مم	35 مم
	1000 لم	100 مم	188 مم	40 مم
	2000 لم	145 مم	217 مم	48 مم
م فل ا عساو PTFE عجاجز	50 لم	50 مم	92 مم	35 مم
	100 لم	52 مم	103 مم	35 مم
	150 لم	54 مم	106 مم	35 مم
	250 لم	68 مم	114 مم	40 مم
	500 لم	81 ملم	149 مم	40 مم
	1000 لم	100 مم	192 مم	48 مم
	2000 لم	144 مم	220 مم	63 مم
	عاقلا ةحطسم PTFE ةيبلول ةحتفب فشاك عجاجز	5 لم	16 مم	55 مم
10 رتيل ل		16 مم	108 مم	*
20 ليل		22 مم	106 مم	*
30 لم		25 مم	124 مم	*
50 لم		30 مم	125 مم	*
100 لم		39 ملم	139 مم	*

تاجردل موقم و تايول قلا و ضامح آلل موقم/Ptfe نم يمحج قردو لكآتلل موقم و ةيلعلا ةرارحلا

PTFE-25 :رصنعلا مقر



ةمدقم

ليدب يهو ، PTFE نم ةعونصملا ةيمحجلا ةروراكل
يلوبل ريراوقو ةيجاجزل ريراوقلل يوق
يف قوفتت ، نيليبورب يلوب نيليبورب
دح ىلع ةيولقلاو ةيضملا لئاسلا سايق
يئايملكلا اهلومخب ةروراكل هذه زيمتتو ، ءاوس
محجلا ثيح نم ةعساو لا اءاراخي و اءتيفافشو
للحتلل ةلباق ريغ ةيفلخ نمضت اءنأ امك
قصالل ريغ اءحطس لءسي . ةفاظنلا ةقئافو
اهلعجي امم ، ةنايصلل اءظننلا ةيملع
ةيساقلل ربءخملا فورظلا ةيلاءم

ديزملا فرعلا

زارظلا	(مم) يولعلا يءراخلا رطقلا	(مم) ءجاجزلا رطق	(مم) ءجاجزلا ءهوف يءءافءرالا	(مم) ءجاجزلا ءاطع كلذ يءءافءرالا	(م) نزولا
12 م	15.6	37	70.5	84.8	40
50 م	24	48.7	87.7	104.8	74
100 م	24.5	66.1	105.9	124.8	124
250 م	27.8	83.9	143.1	159.1	232
500 م	36.7	115.8	187.1	213.2	567
1000 م	44.6	143.9	257.2	280.5	940

تابنتسا قبط/ريخبتال قبط/Ptfe تابنتسال قبط مواقم و تايول قلا و ضامألل مواقم/ةيولخال ايري تكبالا ةيلعلا ةراجل تاجردل

رصنعلا مقر: PTFE-26



ةمدقم

يغابر ددعتم ريخبتال نحص ريخبت قبط
ةيرب تخم ةادأ وه (PTFE) نيليثي إلال و رولف
اهتمواقمب ةفورعم تامادختسال ددعتم
ةراجل تاجردل يف اهتابثو ةيئاي ميكلال
يرولف رميلوب وه، PTFE رفوي. ةيلعلا
قاصتللال ةلباق ريغ ةيئانثتسا صئاصخ
فلتخمل أيلاثم هلعجي امم، ةناتملال
مب، ةعانصلال و ثاحبالا لاجم يف تاقيبطتال
يرارجل للحتلال و حيشرتلال كلذ يف
ةيشغال ايحولونك و

ديزملال فرعا

زارطالا	(م) يجرخال يلفسال يجرخال رطوقالا	(م) مفلل يلخادل رطوقالا	(م) يلكلال عافترالال	(م) عاقلال كنمس	(م) رادجلال كنمس
م 20 حلص	20	15	10	5	2.5
م 30 حلص	30	25	10	5	2.5
م 40 حلص	40	30	10	5	5
م 50 حلص	50	40	10	5	5
م 60 حلص	60	50	10	5	5
م 80 حلص	80	70	10	5	5
م 90 حلص	90	80	10	5	5
م 100 حلص	100	90	10	5	5
م 120 حلص	120	110	10	5	5
م 20 قمع	20	15	20	5	2.5
م 30 قمع	30	25	20	5	2.5
م 40 قمع	40	30	20	5	5
م 50 قمع	50	40	20	5	5
م 60 قمع	60	50	20	5	5
م 80 قمع	80	70	20	5	5
م 90 قمع	90	80	20	5	5
م 100 قمع	100	90	20	5	5
م 120 قمع	120	110	20	5	5
ليدومالا	(م) يجرخال لوطالا	(م) يلخادل علصلال لوط	(م) عافترالال	(م) عاقلال كنمس	(م) رادجلال كنمس

م م 40ع برم	40	30	20	5	5
م م 50ع برم	50	40	20	5	5
م م 60ع برم	60	50	20	5	5
م م 70ع برم	70	60	20	5	5
م م 80ع برم	80	70	20	5	5
م م 90ع برم	90	80	20	5	5
م م 100ع برم	100	90	20	5	5
م م 110ع برم	110	100	20	5	5
م م 120ع برم	120	110	20	5	5

قراجل تاجردل مواقم/Ptfe بي لقت دومع/Ptfe بي لقت بيضق راود/ي ناو طسا راود/ي ويح لاون لاون/الاي لال ي سي طان غم/ي رب تخم

PTFE-27: رصن لال مقرر



قمدقم

نم عون صم لال PTFE، كي رح لال بيضق رفوي
ي لال (PTFE) ني ليثي اورول فارتت ي لوب لال
ضام لال لة ئانثتسا مواقم، ءو ج لال
بناج ي لال، ءي ووض لال تابي ذم لال و تاي و لال
ضافخ ناو ءي لال لال تاجردل ي ه تابت
ة لال لال هذه كي رح لال نابضق. كك ك لال
ذفانم عم ءق فوتم ي هو، ي رب تخم لال مادخ تس لال
رارقت س لال نمضي امم، ءي سا ي لال ءروراق لال
تاي لال لال ءانثا ءم لال لال.

ذي زم لال فرعا

أ (6*10 مم)	أ (7*15 مم)	أ (8*20 مم)	أ (9*25 مم)	أ (10*30 مم)
أ (12*35 مم)	أ (15*40 مم)	أ (16*50 مم)	أ (17*60 مم)	أ (18*70 مم)
ب (3*6 مم)	ب (5*10 مم)	ب (6*15 مم)	ب (8*20 مم)	ب (8*25 مم)
ب (9*28 مم)	ب (8*30 مم)	ب (9*35 مم)	ب (8*40 مم)	ب (8*45 مم)
ب (10*50 مم)	ب (9*56 مم)	ب (10*60 مم)	ب (10*70 مم)	ب (10.5*100 مم)
ب (3*5 مم)	ج (3*7 مم)	ج (3*9 مم)	ج (5*10 مم)	ج (6*15 مم)
ج (6*20 مم)	ج (9*56 مم)	ج (7*25 مم)	ج (7*30 مم)	ج (8*35 مم)
ج (8*40 مم)	ج (8*45 مم)	ج (8*50 مم)	ج (10*60 مم)	ج (10*70 مم)
ج (10*80 مم)	ج (10*100 مم)	ح (3*10 عطاقت)	ص (8*15 بي لال)	ص (9*20 بي لال)
ص (10*25 بي لال)	ص (10*30 بي لال)	ص (10*35 بي لال)	ص (11*40 بي لال)	ص (13*50 بي لال)
م (10*10*25 ثلث م)	م (13*13*40 ثلث م)	م (15*15*50 ثلث م)	م (5.5*42 نان س ا ءي نامت)	م (5.2*42 نان س ا ءي نامت)
ك (12*12 ي ورك)	أ (8*25 رصا)	أ (8*25 رصا)	أ (8*25 ق رزا)	أ (8*25 دوسا)

كبرحتلا نابضق ريودت ةداعإ تالآ Ptfه/آ تالآ ريودت ةداعإ تالآ ةيسيطانغملا

رصنعلا مقر: PTFE-28



ةمدقم

وهو، كبرحتلا ةداعتسال جتنملا اذه مدختسُي لكآتلاو ةعفترملا ةراحتلا تاجردل مواقم نابوذلل لباق ريغو، ةيوقلا تايوقلاو دوزم جتنملا، تابيذملا عيمج يف آبيرقت لخالل نم أدصلل مواقملا ذالوفلا نم بيضقب نم نيليثي إورولفارتت يلوبلا نم ءاطغو جراخلا.

ديزملا فرعإ

150 مم	200 مم	250 مم	300 مم
350 مم	400 مم	500 مم	200مءانحناللباق
مء250ءانحناللباق	مء300ءانحناللباق	مء350ءانحناللباق	مء400ئئلللباق
مء10بيضق) مء350كمس	مء10بيضق) مء400كمس	مء10بيضق) مء500كمس	مء300ئئملا
مء400ئبالص	مء500ئبالص	مء600ئئملا	

ءاطغ عم/Ptfe ةقتوب

ررصن علل مقرر: PTFE-29



ةمدقم

نولفتللا نم ةعونصم للا PTFE تاققتوب رفوت ةجرد 196- نم ةمواقم و آيئاي مي ك آلومخ ، يقنللا قفاوتللا نمضي امم ، ةيؤئم ةجرد 280 لىل ةيؤئم داوم للا ةراجللا تاجرد نم ةعساو ةعومجم عم حطس أب تاققتوب للا هذو زيمتت . ةيئاي مي ك للا عنم و فيظننتللا ةلوهسل لىل ةلوقصم تاقببطلللا ةيئاي للاثم اهل عجي امم ، ثولتلا ةقيدلا ةيئاي لمعم للا .

ديزملا فرعا

ليدوم للا	يخراجللا رطوق للا بوكلل (مم)	بوكلا ةهوفل يلى خادللا رطوق للا (مم)	يخراجللا رطوق للا يلى فس للا (مم)	عافترا للا (مم)	عافترا للا ءاطغ (مم)	رادجللا كمس (مم)
لم 20	37	33	29	39	52	2
لم 30	48	44	31	45	61	2
لم 50	58	54	38	42	58	2
لم 100	62	58	43	59	80	2
لم 250	78	72	50	88	105	2

ليدوم للا	يخراجللا رطوق للا ءاطغ للا (مم)	ةقحلللا يلى خادللا رطوق للا ءاطغ للا يلى خادللا (مم)	ص بم للا رطوق للا ءاطغ للا (مم)	ءاطغ للا كمس (مم)
ةقتوب يلى ع قىببطلللا لباق لم 20	42	31	12	2
ةقتوب يلى ع قىببطلللا لباق لم 30 ءعس	53	41	11	3
لم 50 ءعس ةقتوب يلى ع قىببطلللا	64	47	11	3
ةقتوب يلى ع قىببطلللا لباق لم 100 ءعس	68	54	11	3.5
ةقتوب يلى ع قىببطلللا لباق لم 250 ءعس ءيداع	93	70	11	3.5
ةقتوب يلى ع قىببطلللا لباق لم 250 ءعس ءكيس	92	73	11	4

ليدوم للا	يخراجللا رطوق للا بوكلل (مم)	بوكلا ةهوفل يلى خادللا رطوق للا (مم)	يخراجللا رطوق للا يلى فس للا (مم)	عافترا للا (مم)	عافترا للا ءاطغ (مم)	رادجللا كمس (مم)
لم 30	49	43	32	46	61	3~4
لم 50	58	52	38	42	59	3~4
لم 100	61	55	42	58	79	3
لم 250	82	74	45	77	96	4~5

Ptfe يثالث عمق/Ptfe رنشوب رنشوب عمق

PTFE-30: رصنعالا مقرر



ةمدقم

ةيربتخملا تادعمالا نم ةعطق وه PTFE عمق تاي لمع يف لوألا ماقملا يف ةمدختسملا ةبلصلال لحارملا لصف يف ةصاخو، حيشرتلا دادعإلا اذه حمسي . طيلخال يف ةلئاسلاو ىنغ ال هل عجي امم ، عيرسلاو لاعفلا حيشرتلاب ةيئاي ميكلال تاقببطلال فل تخم يف هنع ةيجولوي ببالاو .

ديزمالا فرعا

زارطلا	(مم) يلكلا اعابترالا	(مم) بوبنالل يلخادلا رطوقلا	(مم) يجراخال رطوقلا
52 مم	95	7.2	52
80 مم	120	8.2	79
105 مم	148	11.5	101
160 مم	185	12.5	144

ليدوملا	(مم) يلكلا اعابترالا	(مم) يجراخال رطوقلا	(مم) بوبنالل يجراخال رطوقلا
50 مم	123	50	14.4
60 مم	127	60	14.4
70 مم	*	70	*
90 مم	145	90	14.4
100 مم	137	100	14.4
110 مم	143	110	16.5
120 مم	*	120	*

ةظفاح/ةيطاريق ةروراق/ءاطغب ةثلاثم ةجاجز PTFE ةثلاثم ةجاجز رصنعلا مقرر: PTFE-31



ةمدقم

PTFE ةدام نم ةعونصملا ةيثلثملا ةجاجزلا ،نولفتلا فشاك ةجاجز مساب ااضيأ ةفورعلم او ةيئايميكل داوملل مواقم و يوق ليديه ةبسانم يه ،ةيديلقتلا ةيجاجزلا تاجاجزلل هذو .تايولقلاو ضامأل نم لك عم لماعتلل ،نزولا ةفي فحو ،رسكلل ةلباق ريغ تاجاجزلا امم ،برستلل عنام يبلول ءاطغب زيمتتو .ربتخملا يف مادختسالل ةيثلثم اهلعجي

ديزملل فرعا

زارطلا	(مم) ءاطغلا كلد يف امب عافترا	(مم) ةجاجزلا عاق رطق	(مم) يلحادلل رطوقلا
25 لم	88	40	27
50 لم	100	50	27
100 لم	105	59	27
250 لم	150	74	37
500 لم	174	105	37
1000 لم	220	136	37

عاق/ Ptfه يزكرملا درطلا بوبنأ حطسم عاق/ريدتسم عاق/ببدم ببدم

PTFE-32: رصنعلا مقر



ةمدقم

نم ةعونصملا يزكرملا درطلا بوبنأ يطحت اهتواقم لريكب ريديقتب PTFE ةدام يراحل اهتاثو ةيئانثتسال ةيئاي ميكلال ينغ ال اهلعجي امم ، ةقصالل ريغ اهصئاصخو . يلاعلا بلطلا تاذ تاعاطقلا فل تخم يف اهنع . تائي بلل يف صاخ لكشب ةديفم بوبنأ ال هذه ةببسملا داوملل ضرعتلا اهيف دوسي يتلا تابلطتم وأ ةيلاعلا ةراحل اجرد وأ لكآتلل ةمراصلا ةفاظنلا .

ديزملل فرع

	زارطلا	(مم) يجرخال رطقلا	(مم) يلكلا عافترالا	(مم) راجلا كمس
عاقلا ريديتسم يبلول مف	5 لم	16	65	2
	10 لم	16	125	2
	15 لم	20	100	2.5
	20 لم	20	125	2.5
	25 لم	25	105	2.5
	30 لم	25	125	2.5
	40 لم	28	105	2
	45 لم	28	120	2
	50 لم	33	115	2.5
	100 لم	35	150	3.5
عاقلا حطسم يبلول مف	100 لم	36	145	3
	5 لم	16	55	*
	10 لم	16	108	*
	20 لم	22	106	*
	30 لم	25	124	*
	50 لم	30	125	*
	100 لم	39	139	*

ل كآت ل ةمواقم/تايول قلاو ضامح أ ل ةمواقم/Ptfe طالم

رصن عل ا مقرر: PTFE-33



ةمدقم

(PTFE) نيليثي إورول فارتت يلوبلا رهتشي هتاثو ةيئانثتسال ةيئاي ميكل هت مواقم بامم ، كاك تحال ةضفخ نم هصئاصخو يرارحلا فل تخم يف تام ادخ تسال ةددعتم ةدام هل عجي ، ديدحتلا هجو ىلع ، PTFE طالم دجي و . تاغانصلا ةيروض صئاصخلا هذاه يف نوكت تاقي ببط

ديزمل ا فرع

صاخ/Ptfe/يكبش لخنم/Ptfe/يكبش لخنم/Ptfe لخنم ةبرجت لل

رصنعالا مقرر: PTFE-34



ةمدقم

ممصم صصختم رابتخا لابرغ وه PTFE لابرغ ،
تاعانصلا فلنخم يف تاميسجلال ليلحتل
نم ةجوسنم ةيندم ريغ ةكبش ب زيمتوي
هذه .(نيليثي اورولفارتت يلوب) PTFE طويخ
تاقيبطتللة يلاثم ةيعانطصالا ةكبشلا
قلق رصم يندعمال ثولتلا اهيف نوكي يتلا
يلع طاफलلة يوررض PTFE ليلبارغ ربعت
امم ،ةساسحلالتايلبل يف تانيعلال ةمالس
ليلحت يف ةقوثومو ةقيقدجئاتن نمضي
تاميسجلال مجح عيزوت

ديزمالا فرع

زارطالا	م س/ارطقالا	م/هحتفالا
	20	0.15
	20	1
	20	3
م لخنم PTFE	20	5
	20	9.5
	20	10
	20	22.4
اطع PTFE	20	5
ةينيص PTFE	20	5

مواقم/ةيلعلا ةراحلل تاجردل ةمواقم/Ptfe سايق ةناووسأ تايولقلل ةمواقم/للكآلل

رصنعلا مقر: PTFE-35



ةمدقم

تاناووسألل يوق ليدب يه PTFE تاناووسأ
يلع أيئاي ميكة لماخ يه. ةيديلقنلا ةيجازلل
ةجرد 260 يتح) ةراحلل تاجردنم عساو قاطن
لكآلل ةزاتمم ةمواقمب زيمتتو، (ةيؤم
نمضي امم، ضفخنم كاكتحا لماعم يلع ظفاحتو
فيظننلاو مادختسالا ةلوهس.

ديزملل فرعا

زارطلل	(مم) يلكللا عافتلالا	(مم) بوبنال رطق	(ج) نزولل
5 ل	83	15	/
10 ل	108	17	42
20 ل	108	24	64
50 ل	118	34	128
100 ل	138	40	158
250 ل	147	60	374
500 ل	160	79	460
1000 ل	180	100	699
2000 ل	/	/	□

Ptfe يريئاد عاق قرود/Ptfe قنعلا يثالئ قرود/Ptfe قرود

رصنعلا مقر: PTFE-36



مدمقم

مددعت مة يرب تخم مة يواح نع م رابع ، PTFE م روراق
يلوبلا نم م موعونصم تام ادختسالا
مواقم رفوت ، (PTFE) نيليئ يورولفارتت
ي ف آتابئ مة يئاي ميكللا داوملل مة يئانئانئاسا
هذم دعت . مة صال ريغ صئاصخو م رارحلا م ررد
م بس مالا داوملا م م لامعئلل مة يلام ري راقلا
م رارحلا م ررد ماذ م اقيب طئلاو لك آئلل
م اءارحلا م فل تخم ي م م رورض ي م ، مة يلامعلا
م لئلاو م يئاسئلا م لئلا م م م ، مة يلامعلا
م مة يئاي ميكللا داوملا م يئانئانئاسا .

ديزملا م رعا

مضهلا نازخ/ة قوقلا اءوملاب مضهلا نازخ/Ptfe مضهلا نازخ لعافملا/ة قوقلا اءوملاب

رصنعلا مقر : PTFE-37



ةمدقم

PTFE ةدام نم ةعونصملا مضهلا نازخ رهتشت
ةئانثتسالا ةئاي ميكل اهتواقمب
اهصئا صخو ةللال ةراجل اءرد يف اهتاثو
ةلالم نازخلا هذء دءء . ةقصالل ريغ
عنم يءح ، ةساقلا ةيربءملا ءايبلل
لمءلا اهءعبءو صءفنملا كءءءال لمءم
ءاقن نمضي امم ، ةئاي ميكل اللعافلا
ةببءءال ءءائءلا .

ءزملا فرءا

زارءلا	(مم) رءوقلا	(مم) عافءرالا
30 لم	49.5	109
50 لم	55	114
100 لم	65	124
200 لم	74.5	143



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلل

