



KINTEK SOLUTION

جولاتك الان ابضق ةنح طم

Contact us for more catalogs of **داعم ال, ةني ع داعم** **داوم ال, ةي رارح ال تادع م ال, ةني ع داعم** **خ ال, ةي ويح ال ءاي مي ك ال تادع م, ةي لم عم ال داوم ل او ةي ك ال هتس ال**

KINTEK SOLUTION

??? ?????

>>> ??????? ???

نوسركم قيرف الاءاضأو ، يجلولونكت هجوت تاذة دحاو ةمظنم يه KinTek Group Limited
ثحب ال تادعم يه في قووثومو ةيلاعف تاراك تبالاو تاي نقتل رثكأ فاشكتسال
، ةديجل داومل نع ثحبلاو ، يويحلل يئاي ميكلل لعافتل تالاجم لثم ، يملعل
جارختسا تادعمو ةيودألل في لالحل وه امك ، ديرب تبالو ، غارف لقلخو ، ةيرارحل ةجلالعمل او
لوربلا.



فظم م - ةريغصل نابضقلا ةنحطم تانواطسأ فيظنت ةلآ قووسملا قووسملا تايواح

KT-BMC :رصنعل مقرر



ةمدقم

مادختساب ربختملا لمع ريس ني سحتب مق نابضقلا ةنحطم تانواطسأ فيظنت ةلآ قووسملا ةلازال تممُص. هذه ةتمؤملا ةريغصل ةيغوال ةددعتم راطقأ ربع ةعرسب يقبتملا قووسمولا لاف لكشب عنمت هو، نحتلا تاءارجإ ءانثأ تانيعلل لدابتلا ثولتلا ةيندعملاو ةيجولويجلا تانيعلا ريضحت ةينديعتلاو.

ديزمل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةدئافلا
ليحتلا تانيع ريضحت يجولويجلا	نم زتراوكلا قيواسمو، تيسكوبالو، بهذلا ماح اياقب فيظنت تانيعلا تاليعشت ني نابضقلا ةنحطم لي مارب	ديجت ةد نمنضي ام، تانيعلا ني لدابتلا ثولتلا ليع يضيقي ليحتلا ةيغولويج ةرزنل رصانعل
يندعملا ليحتلا ثبخلو	نم ةقصلتملا بئاشلاو، كوكلا محفو، ديدجلا ماح تاميسج ةلازا ةنواطسألا نحتلا تايواح	ءاقنلا ليع طفايحو لكسابلا تاعف ربع ةيئايكيلا ثولتلا عنمي ةقدلا ةيلاع ةيندعملا تارابتخالا يف يساسسالا
ءاقلاو محفلا رابتخا	ناردج قصلتملا (ةكبش 80-200) قيقلا محفلا رابغ ريحط قحسلا دعب ةيلخادلا لي مارب	اياقب نعنجانلا ةرياطتملا داوملاو دامرلا يوتج سايق براصت عنمي ةنحتلا تانيعلا
ءالب داومو تنمسالا	ماخال ركنلكلا قووسمو، سبجالو، ريحجلا رجحلا تاقبب فيظنت نحتلا تانواطسألا لعا ةجمدملا	طشاك لاكتحا فورطو ةيقيقدلا ةيلخادلا ةيواحلا ماحج ليع طفايح ةيسايقيلا نحتلا ةيلباق تارابتخالا ةقسمة
ةيئايكيلا ثولتلا ةيندعملاو	عصصملا ةربختملا عي نصلتلا لي مارب لي كي تاموتوال ميقتلا ةيفرخلا نحتلا ةيغوالو	مغديو، فيظنتلا تارود تاقوا دجويو، ربختملا يف يوديلا لمعلا نم للقي ةيفظنلا فرغلا يف قووسملا عم لماعتلا تاءارجإ

ةينفلا ةململا	ليصافتلا / تافصاوملا ةميقي
زارطلا فرعم	KT-BMC
قيبطتلا ةلباقلا ةنواطسألا راطقأ	مم 108، مم 127، مم 144
قفاوتملا ةنواطسألا قمع	مم 200 ~ 240
ةيدغتلا قووسم تابيحب	ةكبش 80 ~ 200
ءاشرفلا ةنواطسألا رطق	مم 140
ءاشرفلا ةنواطسألا لوط	مم 220
ءاشرفلا ةنواطسألا نارود ةغرس	ةيقيقد/ةرود 31
ةلالا نارود ةغرس	ةيقيقد/ةرود 115
ةيئابرهكلا ةقلاطلا رصم	زتره 60 / تلاف 220
جمدملا ءافنملا زارط	KMS-101
ءافنملا كرحم ةردق	طاو 1000

قالغ إال ةم كحم و تاقب طال ةجودزم ةريغص نابضق ةنحطم ةئيبلل ةقي دصو

KT-BMB :رصن عل مقرر



ةمدقم

ةجودزم ةريغص ال نابضق ال ةنحطم فشك
ةقي دصل ال قالغ إال ةم كحم ال و تاقب طال
رب تخم ال تانيع ريضحت ةم صم ال و ،ةئيبلل
أسناجتم أنحط رفوي امم ،رابغل نم آي لاخو آي
ةددعتم تانيوكت ربع ةكبش 200 إل 80 ةجرب
نم عفد تاركبو يكد تي قوت عم تان او طس ال
ةقاشل ةمدخل لل نكل فم ال طاطم ال

ديزم ال فرع

ةسيئرل ةئافل	فصولا	قيبطت ال
تانيع ال تولت نود ةكبش 200 إل 80 نم تاميسج عيزوت قيقحت تاغفدل بي	إل ميوعت ال تاغل مو ،مجانم ال تاماو ،ةساس ال رفح ال تانيع نحت قيرح ال تاراب تاو XRF تاراب تخا ريضحت ةقي قد قيقحت اساس	ني دعت ال ماخ ةجرب ليلحت
ةلباق عم ةددعتم ةي ناديم تانيع ال عيزوت زاوتم ريضحت مي دقت ةدوم ةيليلحت راركت	ربع روص ال تانيع و ةي ايميكويح ال فاشكست ال اراجم بسا ور ةجل اع تان او طس ال ةددعتم تاغفوصم	يحول ويح ال فاشكست ال
ةكبكرم راب تخا تانحش نامض عم ديدشال طشاكك ال لكأ ال لمحت امام ةسناجتم	انرا ال ايف ديبلت ال داوم ،ةبالصل ال يلاع ديدح ال ةغانص ثب نحت ةي ايميكويح ال ةرياعم ال لبق ةي ديدح ال كئبسل ال ،ةيلع ال	ني دعت ال ثب ةدوح ةبقارم ديبلت ال
قاشنست ال لبال ال ماس ال ايليل ال راب تاغبنا يلع ةاضق ال ببلس طغصب م كحم ةاطغ مي صت لال نم	طشاكك ال نيطل ال ،اليليل ال لمر و ،تيسنمغ ال موح ليلحت ةددعتم ال ريح ال اراج ال	داوم ال و ةي اع الص ال ناعم ال ةرارلل ةمواقم ال
اارج قيرط نع نحت ال دعب ةلصف نم ال بربغل تاوطخ يلع ةاضق ال عقوم ال ية نيغل سناجتم	نحت سبج ال تاغاض و ،يدن ال تربولب نتمن ال ركنل و ،ماخ ال داوم ال نحت ةدوم نحت تارحت	ركنل ال و نتمن ال ليلحت
روعت نود تاميسج ال موح ةقي قد عيزوت تانيع نم يلع طاغف ال ةساس ال تاغفدل يراج	تاميسج ال ية يديسك ال ريغ و ية يديسك ال كيماري ال فئالسل ليحت طغص ال لبق ةقستم ةقي قد	ني نقت ال كيماري ال مدقت ال
نامض عم ةرياطم ال تانوكم ال نادق ةم كحم ال تان او طس ال ناعم ةيليلحت ال ةبوطر ال طاغف ال	كوكك ال موح تانيع و ،تاني رتري ال تانيع و ،محف ال رفح تانيع ريضحت ةي ايميكويح ال ةرياعم ال لبق ةي ديدح ال كئبسل ال ،ةيلع ال	محف ال رب تخم تاراب تخا كوكك ال موح
ريغ ةبر ال تاغفوصم سناجتم يلع نم ازتم ال يانزال طلخ ال لمعي ةقوتوم ةيليلحت جئاتن يلع لوصحلل ةسناجتم ال	ةبالصل ةي اع الص ال تانيع ال ،بسا ور ال ،ةثولم ال ةبر ال تانيع نحت ةرزن ال ناعم ال ليصم ال مصل ال	ةي ايميكويح ال ةبر ال صحف ةلقت ال ناعم ال

تاماف اوم ال	ةمدع ال
KT-BMB	نتمن ال رصن عل مقرر
بيكوك ال ةناو طس ال نارودو ،ريثا ال ،يطخ ال سم ال تالاب نابضق ال صق	نحت ال ية آ
م 2 <	ةي دعت ال تاميسج موح
(رتموريك 75 إل رتموريك 180) ةكبش 200-80	ةي ايميكويح ال رتري ال ةموع
م 100	ةركب لل يراج ال رطق ال
لكأ لل مواقم نكل فم يعانص طاطم	ةركب ال حطس ةدام
طاووليك 2.2	عفدل كرحم ةردق ال ةقاطل
(زتره 50/60 ،راو ط 3) تلوف 380	ردق ال ليغش ال دج
تاغفط ال جودزم تاركب بي تربت	ليغش ال طي تربت
ءاضو ال ليلقتل ةي وعت عم فافش ال تانوبرك لولب ال نم يلصفم ةاطغ	ةي ايميكويح ال ةمالسل ال فالغ

هملعمل	تافصاومل
مكحتل امطن	يئاقلت فاقيلو ةقاطل نادقف دن ع طافتحتال ةركاذ غم يمقر قيقد ت قؤم
دئازلا لمحلل ةيامح	ل طعل دن ع يئاقلتلت ليغشتل فاقيلو غم جمدمل دئازلا رايتل ةلحر لحر
نابضقلاو نحتللا ءاغو ةدام	ع بطم و يسقم و لكأتلل مواقم ةكبس ءادأ بلص
ءاغول داغب	ب لطلل دن ع ءحاتم ةصصخم تاعسو ةسايقي ةيرب تخم ماحأ

قبطتلل سايقم / ةفدهتسمل ةيحاتنل	ليغشتل ةقاط	ءناوطلل ءعس	ةقبطلل نيوكت	خدمنل فرعم
ةصصختمل ةيفاشكتسالا تانيعل تاعفدو يبتكملم ريوطتلل و نحتل	طاووليك 2.2	تاناوطلل 4	(2 × 2) تاقبطلل جودزم	KT-BMB-04
ةيندعملل ةيبيرجتلل تاربت تخملاو طسوتلم فاشكتسالا	طاووليك 2.2	تاناوطلل 8	(4 × 2) تاقبطلل جودزم	KT-BMB-08
ةدوجلل ةبقارم تاربت تخم و ةسايقي ةيراجتلل نيديعتل رابتخا زكارم	طاووليك 2.2	ةناوطلل 12	(6 × 2) تاقبطلل جودزم	KT-BMB-12
ةيلاللا يلى ةطسوتلمل ءعسل تاذ نيديعتل رابتخا قفارم	طاووليك 2.2	ةناوطلل 16	(8 × 2) تاقبطلل جودزم	KT-BMB-16
ةينيورتلا ةيجولويجلل تاليلحتلاو ةيحاتنللا ةيلاللا ءاغ ءيغانصلل ءلالل	طاووليك 2.2	ةناوطلل 24	(12 × 2) تاقبطلل جودزم	KT-BMB-24
تاعفدللا ددعتم رم تسم ريصحت غم ةيزكرملا ليلحتل تاربت تخم	طاووليك 2.2	ةناوطلل 50	(25 × 2) تاقبطلل جودزم	KT-BMB-50

تارکب عرب راجل ددعتم یربخم نابضق نحط ماظن یجولویجل قحسل او نداعمل تاماخ تانیع ریضحتل KT-BM : رصنعل مقرر



مدمقم

ةيجاتنإلا يلاع یربخم نابضق نحط ماظن
عیرسل ریضحتلل مدمقم ،تارکب عرب راجل
تانعیلا وبهذل تاماخ رابغل نم یللخالو
،جمدم یکنانکیم غیرفت عم ،ةيجولویجل
،راجلل قیق دقالغإو ،تیقوتل یف لآ مکحتو
لاعف قحس نامضل رابغلل یرکرم طفشو
تانعیلا.

یزملا فرع

قیبطتلا	فصول	ةیسئیرل ءئافلا
بهذل اماخ صحف ریضحت	لبق ربكلا مچحل تاذ بهذل اماخ فاشكتسا تانیع قحس یكلمل ءاملاب مضهلا وارانل صحف	اما ءلعم ءانتا بهذل تائیج لصف عنمو تانیعلل مرارس نجات یلغ طافحل ةیدرولا یف ءرح 45 ىللى لصل
ایجولویجل لیلحت ةیفاشكتسالا	لواجل باساورو ،رفحل بل تانیعل عیرس یفد نحط تءوتنل روضح تانیعو	لوضغ یف ءكبش 200- ىللى ءنیع 50 ىللى 40 ءلعم نم نكمت ءلعلال ءیجاتنإلا یوڈی لخت نود نیئعاس ىللى ءعاس
نیئعتلا یف ءوعل ءبقارم نداعمل او	تبخلاو ،ءرختسمل نداعمل ءوعل ءبقارم یوې نحط ءرکرملا تاماخلاو ،تافخللاو	تءبات تاعیزوت ریفت عم لكآتلا نم للقی ءاضوضلا صفخنم صقلی نحط ءوئتم ءنیئعم تافوفصم ربع تابیجل مچحل
تاكیلسیلا رابخلا یئعانصل كیماریسالاو	نیطلاو ،رابسلالاو ،ماخلا زتراوكلل ءوئعتلا قئاف لیلقت كیماریسل تابیكرتل رهصل ءمواقمل اماخلا داوملاو	ماطحلا وایجراخلا دیجلابل ثولتلا عنمت ءامامت ءقلغملا قیق دللا ءلزملا راج قیق دللا نحطلا تارود ءانتا لاضلا
باسورلا ءبرتلا رابخلا ةیسئیرلا	صحف ءیسئیرلا باسورلا ءبرتلا بابلال یفد سجات ءرزلل ءلقلثلا نداعمل	نا یئیمو رابغل برس تانعم یکنانکیم سئللاو جمدملا مداعلا ءاعط ءلقلثلا نداعمل الكیلسیلا رطاح نم نیلغشملا
یف ریوطتلاو تءابلا ةیئعانصل نداعمل	راج اماخ ربع ءیسئیرتلا نداعمل تاطلل نریم یفد رابخلا ءفءلخ طمئاسو لاماخو	مچج ءریغص تاعفد مییق تبت نیئحابلل حمسی اماخالا ءدعتم راجلا قفاوت ءحاو تقو یف رتل 3.60 مچج ءریك ءیئعانصل تارابخلا ىللى ءلوصو رتل 0.92

ءمءلعم ءئاف	ةیفنلا تافصولملا	تاطحالا / لیصافلا
تادعما زارط زمر	KT-BM ءلسلس	راجلا ءدعتم ءیئع ءربخم نابضق نحط
ءیئعتلا ءدام تابیج مچج	(م 2 <) م 2-	ه یصوم یلوا ءیئعت مچج یصقأ
یئاهنلا ءنم تامیسج مچج	ءكبش 200 ىللى 80	نابضقلل مچحو نحطلا ءم ءلغ ءانب لیئعتلل لباق
ءنءازملا ءلعلال ءعاس	(م 108) ءرح 55 و (م 144/146) ءرح 40	ءعاس 1-2 یف ءكبش 200- ىللى ءنءوحم ءنیع 50 ىللى لصلی ام
یسئیرلا ءدللا كرحم ءعرسو ءقاط	ءقیقءل ءرود 940 @ طاولك 1.5	ءئازللا رایئلا نم ءیام عم لممئلل دیئش یضیرت كرحم
رابغلل سئللا كرحم ءعرسو ءقاط	ءقیقءل ءرود 940 @ طاو 370	یئعوضملا ءاطعلا لصل صمخ مداع ءوئرم كرحم
ءفءلا ءركب تافصولم	ءقیقءل ءرود 160 :ءرسل :م 130 یجراخلا رطقل	لكاكءالا یلال ءنكءل یطاطم ءالط
ءلال ءافاوطو	رابغلل سئللا ،كیمانیكیملا غیرفتلا ،طلخلا ،نحطلا	تانعیلا ریضحتل ءلمكتم لمع ءطحم

زارطلا ریئعتم	(م) یجراخلا رطقل	(م) ىلغءلا رطقل	(م) ىلغءلا ءافءالا	(رتل) یمسالا مچحل
KT-BM-108	108	97	125	0.92
KT-BM-125	125	115	159	1.65
KT-BM-144	144	134	185	2.50

زاد طلال ريغت م	(م) يجر اخل رطوق ل	(م) يل ح اخل رطوق ل	(م) يل ح اخل ا ع ا ف ت ر ا ل	(ر ت ل) ي م س ا ل م ح ح ل
KT-BM-166	Φ166	Φ152	198	3.60

ة د ا م ل ا ع و ن	ة ر ح ل ا ريغت م ر م ر	ة ي ع ف د ل ا ح ل ا ع م ل ا ه ي ح ا ت ن ا	ل ي ع ش ت ل ا ت ق و ة ذ ف ا ن
ب ه ذ ل ا م ا خ ت ا ن ي ع	KT-BM-125 (ة ر ح Φ125)	ة ر ح 45 ي ل ل 27	ت ا ع ا س 8 ي ل ل 4
ب ه ذ ل ا م ا خ ت ا ن ي ع	KT-BM-144 (ة ر ح Φ144)	ة ر ح 40 ي ل ل 24	ت ا ع ا س 8 ي ل ل 4
ة م ا غ ة ي ح و ل و ي ح ت ا ن ي ع	KT-BM-108 (ة ر ح Φ108)	ة ر ح 50 ي ل ل 30	ة د ح ا و ة ع ا س

نحطل ةدحاو ةقبط تاذ قالغإل ةمكحم ةيربخم نابضق ةنحطم ةيندعملا تانيعلال ريضحتو ماخال تانيعل KT-BMA :رصنعلال مقر



ةمدقم

اقالغإل ةمكحملا ةيربخملا ةنحطملا هذه رفوت
يف تانيعلال ةلأل اسناجتو ماخال نحطل اقيقد
رابغلل عمق تازيم لضفب .لجلاحتل تاربتم
،دئازلا رايثلا نم ةيوقلا ةياملالو ،ةمدقتملا
نمضت انهإف ،تاناوطسألل ددعت يف ةنورملالو
،انمأ اليعشتو ،نداعملا لئال ةيئانثتسا ارحت
ةعقد لك يف ةقستم ةيندعم رابتمخا جئاتنو

ديزملال فرع

ةسئيئرلا ةئافل	فصولا	قيبطتلا
نمضي امم ،ةناوطسألل ةلطلو نرملا بهذلا جيطلت يلغ يصقي ،يوتحملا ةقيقد تاليجلحتو ةسناجتو ةيليجلحت تانيعل	لجلاحتل لبب نيتالبلا ةعومجم نداعمو ،فضفالو ،يلصألل بهذلا قحس ،لئال ليجلحتل وارانالب .	تامال لجلاحت ريضحت ةنمئل نداعملا
ربك لكشب ديزي امم ،ةدحاو ةوطخ يف طلخلالو نحطلال نيب عجمي لدابتم ثولت نود ةيمويلا ربتخملا ةيجائن نم	،لواجلال بساورو ،فاشكتسالا بل تانيعل تاغفد يلغ عيرس نحط ،ةيليجلحت ةكبش يلل ةيجطسالا روصلال قئاقرو	فاشكتسالا ةلبرغ ةيئاميكيو لجال
رابغ لزعري يعضوملا مداعلاب ةاوتحلالو مكحملا ةناوطسألل قالغإ ،امامت ريطلال يروبلال اكييلسالا	ةلوصو اكييلسالا روصلو ،رابلسفالو ،فاقنل يلاغ زتراوكلل تيفت ،ةكبش 200 يلل 80 نم ةيليجلحت ريياعم يلل	ةيغانصل نداعملا ةجلعم زتراوكلل
امم ،طرفملا لاولا ديلاوت يطلال سمالالب نابضقلال لمع نمي ،ميوعتلل تاميسجلال مجلأ اقيضو اقيطن اغيوت رفو	ةكبش ماجأ يلل ديدل ديتربكو ،كنزالو ،صااصلو ،ساجنل تامال نحط ،ةيربخملا ةيندعملا تارابتخلال ةفدهتسملا رحتل	نداعملا ميوت مييقت ةساسالا
نسحي امم ،ةنحطم ريغ ةنشخ ءارجل نودب ةدحوم ةمعان قيجاسم رفو ،لجلاحتل ةقدو ةيئاميكيلا نابوكل تالدم	لجلاحتل تيزانوملاو ،تيتاميغبلاو ،تيتانوبركلا تانيعل تيفت ICP-MS مضهو (XRF) ةنييسلا ةعشأل	ةيضرألل نداعملا فيصوت ةجرحالو ةردانل
ةدحوم ةدوج تاذ تاغفد جتنل ةناوطسألل لخاد لئال سناجتلال ،ةللاع ءجرب راركتلل ةلباق ةيندعمورديه جيشرت تانيحنملا	يلل ةمئاقلا مويثيلل تامال سناجتملا طلخلالو مجلل ليلق ،صالخستالا تارابتخلال نيطلالو ،تيلوتبيللالو ،نيمودوبسالا	نداعمو مويثيلل لئال تارابطال
عيرسلال قجلاحتل انمضي تقوئملال لئال مكحمتالو زاجنل ةعرس ،جلائل تابون ءانثا ةدجول ةبقارم نم قستملا	تارايعل راولد نرفل ركنل تانيعلو ،يريجل روجللو ،ماخال ةبجول نحط ،فايطلال ليجلحتو ةدجول ةبقارم	نمئل سألل ركنل رابتمخا ماخال ةبجول

ةردقلا / ماظنل ةميقي	تافصاوملا ليصافت	تاملعملال ةعومجم
KT-BMA	ماظنل فرع	جنتنم رصنع مقر
ةقبطلا ةيداحا تاركتبال ءجودرم ةيغف ءفد ءصنم	عفدل ءلأ	عفدل ءركب نيوكت
مم 130	يجراخل رطلال	ةركب داغاب
(r/min) ةقيقدل يف ءرود 160	ليغشتل ءعرس	عفدل ءركب نارود ءعرس
ةقاشلا ةمدخلل لكآتلل مواقم طاظم / يغانص رموتسالي	ةيجطسالا ديمختل ةقبط	ةركب ءدام
KT-BMA-4 (4 ءناوطسأل) KT-BMA-8 (8 ءناوطسأل) KT-BMA-12 (12 ءناوطسأل) KT-BMA-16 (16 ءناوطسأل) KT-BMA-24 (24 ءناوطسأل) KT-BMA-50 (50 ءناوطسأل راطل ،صصخم ددعتم راطل)	ةيسايلقلا زارطلال تاريغتم	ةناوطسألل ةيمك تانيوكت
(لجلاحتل ءلباق) مم 166 ،مم 146 ،مم 125 ،مم 108	ةيظنملا ءيغوالل تارايخ	ءحاتملا ءناوطسألل يجراخلال راطقأل
أاقبسسم ءقوسسم ماخ تانيعلو روصل مم 2-	لخادل قفدتل دج	ةيدغتل تاميسجلل مجج يصقأ
(قيبطتلا يلغ دمتمت ،رتموركيم 178 يلل رتموركيم 74) ءكبش 200 يلل 80	تاجرحملا مجج عيزوت	ةيئاهنل عيرفلا ءموم

تافلعلعملل ءعوملم	تافلصاوملل لئصافت	ءردقلل / ماطنلل ءمئل
تئفتتلا طسو	نلطل ءنلش	(ءبوسلم رطللل لئل لوطلل ءبسن) لسنل ملال ءالوئل ءئابل سنم نل طئابل صق
ءاعولل تئبئئ ماطن	قالغلل اللل ءلؤلونلئ	ءصراع عم قئلل صبابب لئل مائلل رئول لفل لئل
لئللشئئلل تئلؤلئلل ماطن	ءئللعلل لئل لمقرلل مءلئلل	ءقائلل نائل قءن ءرءائل طلف عم للافلل نل طللل لئل لمقر تؤلؤم
ءئلابلرءللل ءمالسلل ءئاملم	ماطنلل ناملص	لئل ءراوطل فائلل عم ءئازلل رائللل ءص ءمءم لئل رارل ءلحر
ءارلئسلالل رابلل لئل لمءلئلل	لئلشمل ءئاملم	رلشابم ءاوتل ءفنم عم ءاصوئلل ءصفنم ءئل مائلل بلس مءاع ءورم
ءلئلرل مءاقئللم	ءنمصلل ءاعملل	رابللل عرء ، لئلئئل شرف ، ءائللل بلس ءاء ، ءناوطلألل ءارلئسلل ءبر

تانيغ ريضحتل قودلا عيلا عيربخم نابضق نحط ةناووساً ماخا

KT-BMD :رصنعنل مقرر

ةمدقم



نحطل ةنيتمل ةناووساًل هذه تممُص
قودب ربتمل تانيغ قحس لجأ نم نابضقل
ةيسادس نحط نابضق جمدت يهو، ةيلاع
عيرس تيغت ميذقتل ةصصتم ةيئاووساًو
ربع تاميسجل مجحل دحوم ليلقتو داوملل
ةيجولويجل تانيغل ريضحت لمع ريس
يهاضت ال ةيقيوتمب ةيندعملاو ةينيذعتلاو

ديزملل فرع

قيبطتل	فصول	ةيسيئرلا ةدائف
ماخا تانيغ ريضحت ةيجولويجل	يل روصل تانيغو، بهذلل لماجل تييربلو، زتراوكلو، بلل تانيغ قحس XRF. ليلحتو يئاييمكل ليلحتل ةيقيد قحس	عم ةكبش 200 لىل تاميسجل مجحل عيرس ليلقت قحس ةيلاع ةيلايتمت لىل طافحل
ةدافتال تارابحل ةيندعملا	لصل ءادأو ريرحتل مجح ميقيقتل لماجل نادعملا تايذغت نحط يسيطانغملا/ميويوتملا	نكمي ققيد دلوت عم ةدوم مجح عيرس تانيغنم ميذقت ةيلايتمت لىل تارابحل ةيلايتمت
نادعملاو تييربل نحط ةيلايتمت	تاماخالو (5.26 ~ ةيلاع) تييربل ةفاثكل يلاع نحط ليقتل ريثأت تحت ةيلايتمت ةيندعملا	عم لماعتو رادجل طرفملا لكآتال مواقت ةيلايتمت فقتو نود ةلكتل لىل مجحل لىل قحس
ةيلاعصل نادعملا تارابحل ليمايسل	قحس، رابسللو، تاكليلسللو، نيطلل فاجل وأ بطرل قحس داوملا ةيلايتمت ةيندعملا	ةيلايتمت ريرسوت ريرسوت ريرسوت ريرسوت ريرسوت تاميسجل مجحل
نامصو ةبقارم تارابحل ةيندعملا	ةجدرلل نم قحس جاتنل طخ تانيغل تافد لىل ميوي ةيلايتمت ةيندعملا	ربتمل لمع ريس طسبت قلاغلل ةمالسو عيرسل لىل قحس ةيلايتمت
ريوطتو تارابحل يسسؤملاو يميذاكل	ةسندنو ءاييمكلو ايجولويجل ي ف ةيلايتمت ريرسوت داوملا	ةيلايتمت تانيغ بعوتست تاماخستال ةدغتم عيرس تامامت اهب ةيندعملا نكمي ةيلايتمت

ليدومل	رطقال يخراجل (مم)	رطقال يلخراجل (مم)	عافتال / يلخراجل (مم)	مجم يلامجل ةناووساًل (رتل)	نابضقل ددع ريديتمل (ةعطق)	نابضقل ددع ةيسادسل (ةعطق)	لمعلا مجم يلخراجل (رتل)	ةنحس يصرأ 30% تييرب (مجم)
KT-BMD-108x170	108	97	125	0.92	3	2	0.42	0.70
KT-BMD-127x206	127	115	159	1.65	3	2	0.80	1.26
KT-BMD-144x237	144	134	185	2.50	3	2	2.10	3.30
KT-BMD-166x250	166	152	198	3.60	4	3	3.00	4.90
KT-BMD-180x237	180	134	185	3.80	4	3	3.28	5.18
KT-BMD-180x250	176	162	200	4.12	4	3	3.54	5.60

ليدومل	ةناووساًل يلامجل رطقال	مجم يلامجل رطقال
--------	------------------------	------------------

KT-BMD-108x170	Φ108	18
KT-BMD-127x206	Φ127	22
KT-BMD-144x237	Φ144	24

نواوس أ ل ل ي ج ر ا خ ل ا ر ط ق ل ا (م م)	ع ا س 0.5 ة د م ل ن ح ط ل ا ة ل ت ك (ح م)	ع ا س 1.0 ة د م ل ن ح ط ل ا ة ل ت ك (ح م)	ع ا س 2.0 ة د م ل ن ح ط ل ا ة ل ت ك (ح م)	ع ا س 4.0 ة د م ل ن ح ط ل ا ة ل ت ك (ح م)
Φ108 (KT-BMD-108x170)	60	100	130	160
Φ127 (KT-BMD-127x206)	120	200	250	350
Φ144 (KT-BMD-144x237)	200	250	330	600

قيقدل انحطال ةلآل ةي طورخم نابضق ةنوحاط ربتخم

KT-BMS :رصنع ال مقرر



ةمدقم

ةي ربتخم ال ةي طورخم ال ةنوحاط ال هذ ةتمم ؤص
، ن داعم ال ثا حب أو قيقدل تاماخ ال ةارث إل أصي صخ
ةكبش 400 ل 180 نم أس ن اجم أن حط رفوت و
طرفم ال انحطال نم ىندأل دحل عم (mesh)
ددعت و، ةي لآ ةيئابرهك طبابوضب زي متت
طئاسوو، بطرل او فاجل انحطال ي ف تاماخ تسا
ةقو ثوم تاراب تخال لي دب تلل ةلباق انحط

ديزم ال فرع

قيبطت ال	فصولا	ةسيئرل ةدائف
تاماخ ال ةارث تاراب تخا ميوعت ال او	تاماخ ال دي دحل او بهذالو س احن ال لثم ةقذب ةنوحظم ةي ن دمم تان ع ري صحت ميوعت ال صحتو لي قتل طسولاب يغانطصالا لصلل ن داعم ال ددعت ميوعر ال	نم ةكبش 400 ل 180 نم ةقذب "اموكحم" اغي رفوت رفوي ن داعم ال ري رحت ةءافك نم ديزي و ل احوال نيوك
محفو محفل لي لحت في صوت كوك	س ن اجم قو حسم ي ل ةي و برك ال داوم ال كوك ال محفو ماخل محفل انحط ي رارحل ميوي قتل او ي بي رقت لي لحت ل	عيزوت يلع طافحل عم ةقذل قئاف رابغل دي لوت نم للقي ةر ب تخم ال تان ع ال م اجم ر ب ع لي لي تملت لار ك امل
ةلي قتل ن داعم ال لي لحت ي و ل و لي ح س م ل	ةي و ل و لي ح س م ل تان ع ال او، ر و ح ص ال ع ط ق و، ةبئاس ال ر ف ح ل تان ع ح س ن داعم ال او، ةردان ال ةي ضرأا ل ر ص ن ع ال او، ةلي قتل ل امل ال ل ز ع ل ةي ن ادي م ال ةردان ال	نم نم عم ةي ح ا ت ن ال ع ر س ت ة د ح ا و ل ا ة غ د ل ل ة ر ي ب ك ال ةي ن ع ال ع س ةز ي م م ال ةي ر و ل ب ال ن د ا م ل ل ة د ا م ل ل ة ق ي ق د ل ر و س ك ال ف ل ت
داوم ال ةي م اري س ال ةجل عم ةمدقم ال ةرارحل ةمواقم ال	، تاك لي ل س ال او، ني قتل ديسكأا ةي م اري س ل فاج و بطر ي ع ف انحط ي رارحل دي ب تلل او ط غ ص ل ل ب ق م اخل ةرارحل ةمواقم ال داوم ال تا ب ك ر م و	ام م، س ن اجم ال نابضق ال لمع لال خ نم تامي س س ل ت ل ت ك لي زي قح الال ط غ ص ل ةا ثا ن س ن اجم ت ةبئ ع ةءافك نم ص ي
ان ال با داوم و ت ن س م ال راب تخا	س ب س ال او، ةي ن ال و ز و ب ا ت ا ف ا ص م ال او، ةي ل ع ال ا ر ف ا ل ا ث ب خ و، ر ك ن ل ل انحط ةام ال ةي ك ر و ة ا ف ا ت ال تان ع ن م ميوي قتل	ةقذ تان ع ن م ي ل ة ر ك ب ال ع ر س ي ف ر م ت س م ال م ك ح ت ل ي د ي ة ل م ا ةي ع ا ن ص ل ت ا ر ك ال ةنوحاط ا د ا ي ك ا ح ت ق ي ق د تامي س س ق ا ط ا ن
ثب خ ال و ةر ب ت ال ةجل عم ةي ي ال	تا ف ا ف ص م و، ني د ع ت ا ت ا ف ا خ م و، ةب ل ص ل ةي ع ا ن ص ل ا ت ا ف ا خ م ل ت ي ت ف ت ح ي ش ر ت ال ةي ك ر و ة ي ا ي م ي ك ال ص ا ل خ ت س ا ل ل ة ث و ل م ال ةر ب ت ال	ل د ا ب ت م ال تان ع ال ث و ل ت ي ل آا ةي ا ب ر ه ك ال غ ي ر ف ت ال ع ن م ي ل ل ل ح ت ال ةم ا ل س ل ط ا ل م ل ل ة ل م ا ة د ا ع ت س ا ن م ص ي و

تا ف ا ص ا و م ال ةم ل ع م	KT-BMS-1	KT-BMS-2	KT-BMS-3
تار ك ب ال ةس د ن ه	تار ك ب ال ي ت ا ل ت ا ط ن	تار ك ب ال ي ع ا ب ر م ا ط ن	تار ك ب ال ي ع ا ب ر م ا ط ن
لي م ر ب ال ع س نيوك	نم ا ز م ل ي م ا ر ب 4	نم ا ز م ل ي م ر ب 16	نم ا ز م ل ي م ر ب 50
ةر ك ب ال ر ط ق	م م 127 φ	م م 127 φ	م م 127 φ
ةر ك ب ال ن ا ر و د ع ر س	ةق ي ق د ل ي ف ر و د 140 / 160	ةق ي ق د ل ي ف ر و د 140 / 160	ةق ي ق د ل ي ف ر و د 140 / 160
ةق ا و ت م ال لي م ا ر ب ال ر ا ط ا	م م 108 φ، م م 127 φ، م م 146 φ	م م 108 φ، م م 127 φ، م م 146 φ	م م 108 φ، م م 127 φ، م م 146 φ
ةي د ع ت ا ت ا م ي س ج م ح ل ي ص ق ا ل د ح ل	م م 2.0 ≤	م م 2.0 ≤	م م 2.0 ≤
ةي ا ه ن ال غ ي ر ف ت ال ةقذ	ةكبش 180 - 400	ةكبش 180 - 400	ةكبش 180 - 400
نحطال طئاسو و تاراي	ب ل ص ل ت ا ر ك / ب ل ص ل ك ا ئ ا ب س نابضق	ب ل ص ل ت ا ر ك / ب ل ص ل ك ا ئ ا ب س نابضق	ب ل ص ل ت ا ر ك / ب ل ص ل ك ا ئ ا ب س نابضق
ةجل عم ال ع ا ض ا و	ب ط ر ل ط ا ل م ل ن ح ط و ف ا ج ل ن ح ط ا ل	ب ط ر ل ط ا ل م ل ن ح ط و ف ا ج ل ن ح ط ا ل	ب ط ر ل ط ا ل م ل ن ح ط و ف ا ج ل ن ح ط ا ل
لي م ر ب ال ع و ي ف م ك ح ت ال	ةي لآ ةي ا ب ر ه ك ةل ا م	ةي لآ ةي ا ب ر ه ك ةل ا م	ةي لآ ةي ا ب ر ه ك ةل ا م
ةحو ال و ل و ر ع ال	LCD ةي م ق ر ةم ئ ا ق ةش ا ش	LCD ةي م ق ر ةم ئ ا ق ةش ا ش	LCD ةي م ق ر ةم ئ ا ق ةش ا ش
ةم ل ع م ل ت ق و م ل د ي د ع ت	ةج م ر ب ل ل ل ب ا ق / ل م ا ك ل ا ب ي ف س ع ت	ةج م ر ب ل ل ل ب ا ق / ل م ا ك ل ا ب ي ف س ع ت	ةج م ر ب ل ل ل ب ا ق / ل م ا ك ل ا ب ي ف س ع ت
ةر د ق ال م ك ر ح م ال ةر د ق	ط ا و و ل ي ك 2.2	ط ا و و ل ي ك 2.2	ط ا و و ل ي ك 2.2

تفاصيل النموذج	KT-BMS-1	KT-BMS-2	KT-BMS-3
(ارتفاع × عرض × لوط) هي جراح ال داب أل	760 × 510 × 520 مم	1250 × 710 × 720 مم	2180 × 966 × 868 مم
تادع ملل ي فاصل ن زول	120 ح ك	220 ح ك	450 ح ك

**تارکب عرب رآب تان اواسأل اءءءتم نابضق ءنوحاط رب تخم
ءللال ءل ءلجاء ءل اءءم اءل ءانل ءاءء و نءاءم ال نءطال
KT-BMJ :رصنءال مقر**



ةمدقم

٥٥ ددعت م ئيرب تخم لم ةنوح اطال هذه تم موص
 صال ختساو ةيئاي مي كوي حج ل لي حلحتل تارك بل
 اس نجات رفوتو ، ةيلاع ل ةيجات نإل اذ ن داعم ل
 نح طلل ل ل قوتو ، تاعا فدل ل ايئان ثسا
 ب طرلر وأ فاجل لنح طل لىل ع ةنرم ةردقو ، طر فم ل
 تقو يف ماخ ةني ع نيسم خ لىل لصي ام ع ل عمل
 ةي ل لي حلحتل ل ةق دلل ا جرد ل صق أب دحاو

ديزمل فرعا

[illegible]

KT-BMJ-3 (ءاعو ونوسمخ ،تاركب عبرأ)	KT-BMJ-2 (رشع ةتس ،تاركب عبرأ) (ءاعو)	KT-BMJ-1 (هءعوأ ءعبرا ،تاركب تالت)	تافصاوم الءمءم
ءءءم ءعسوم ءوفوصم) ءىزاوم تاركب 4 (تاىوسم ال	ءوفوصم) ءىزاوم تاركب 4 (ءىبلسل/ءطشن	ءعوفءم 2 ،ءعءاء 1) ءىزاوم تاركب 3	تاركب لىوك
ءءاو ءقو فى نءط لىمرب 50	ءءاو ءقو فى نءط لىمرب 16	ءءاو ءقو فى نءط لىمرب 4	هءىءوالء ءءلءم ءعس
مم 146 ء، مم 127 ء، مم 108 ء	مم 146 ء، مم 127 ء، مم 108 ء	مم 146 ء، مم 127 ء، مم 108 ء	هءىءىقلى لىمرب ال راءقأ
مم 127 ء	مم 127 ء	مم 127 ء	ءركب لى رلق
مءنم) ءقىءءءوء 160 / ءقىءءءوء 140 (رىءم ءءرب	مءنم) ءقىءءءوء 160 / ءقىءءءوء 140 (رىءم ءءرب	مءنم) ءقىءءءوء 160 / ءقىءءءوء 140 (رىءم ءءرب	ءركب لى ءعشن ءعس
مم 2.0 ≤	مم 2.0 ≤	مم 2.0 ≤	ءىءءمءلء سءل ءء ءىصقأ
(رءمورءىم 80 - 38) ءكبش 400 - 180	(رءمورءىم 80 - 38) ءكبش 400 - 180	(رءمورءىم 80 - 38) ءكبش 400 - 180	ءىرفمءلءءءم سءء ءء قاءن
ءاوءولءك 2.2	ءاوءولءك 2.2	ءاوءولءك 2.2	لءءم ال ءرء
ءىءالوف تارك وأ ءبلصل ءىءالوف نابصق	ءىءالوف تارك وأ ءبلصل ءىءالوف نابصق	ءىءالوف تارك وأ ءبلصل ءىءالوف نابصق	نءط لىءاسو قفاء

KT-BMJ-3 (أواعو نوسمخ ،تاركب عبرا)	KT-BMJ-2 (أاعورسغ ةتس ،تاركب عبرا)	(ةيعوا ةعبرا ،تاركب ثالث) KT-BMJ-1	تافصاومالم ةملعم
بطر طالم نط / فاج نط	بطر طالم نط / فاج نط	بطر طالم نط / فاج نط	نحطال اعاضوا
ليمربل ا في ليآم كحت / ةئابرهك ةلام	ليمربل ا في ليآم كحت / ةئابرهك ةلام	ليمربل ا في ليآم كحت / ةئابرهك ةلام	ةيملع ةتمت
تاعفدل ةدعت م ةرم تسم ةيلي لحت كونب	رتل 0.14 ،رتل 0.1 ،رتل 0.06 ،رتل 0.02 (ةقلم ةيليخ)	رتل 1.5 ،رتل 1.0 ،رتل 0.75 ،رتل 0.5 (ةدحاو ةيليخ)	ةقفاوتمل ميوع ةلتا ةيذغت ماحأ
مم 868 × مم 966 × مم 2180	مم 720 × مم 710 × مم 1250	مم 520 × مم 510 × مم 760	× المضع × الموطال) تاعدم الم داعبا (اعاقرال
مك 450	مك 220	مك 120	تاعدم الم في فاصل نرول



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءا ء 89 مقر :سئئرل رءملا
نصللا ،وشءنءشء ء ءءائفلا اءءولونءلا

