



KINTEK SOLUTION

سرھف راود رخ بم

ة، رارحل اءءم لا ، ءن ع ءاءع اءءولاءك نم ءزم ىل ع لوصحلل ان ب ل صاء
ءو، ءو وىل ءءم ءءل اءءم ، ءءل مءم لا ءاوم لا ءءءهءءءال ءاوم لا
etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتل فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتيلا ةالمعلا ليصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحالإو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



راود رخبم 0.5-1L

KE-1: رصنعلال مقرر



Introduction

لإعافو قووثوم ينارود رخبم نع شحبت له نيخست 0.5-1L ينارودال رخبملا مدختسي قيقر ءاشغ ريخبتو ةتبات ةراح ةجرده كلذيف امب ، تايلمعلال نم ةعومجم ذيفنتل ةدوخلال ةيلع داوملا عم ، تايذملا لصفو ةلازب يف تاربتخملل يلاثم وهف ، ةمالسلا تازيمو ةيجولويبللاو ةيئايميكللاو ةيئاوللا تاعانصلا

ديزملال فرعا

حذومن	KRE-2011	KRE2012
ةروراق ريخبت	رتل 1 / 0.5	
ريخبتاللا ةعرس	H2O ةطساوب ةقيقد / لم 25	
ةروراق ريودت ةداغ	رتل 1	
فتكم	0.27 [يرطق / يدومع]	
غارفال ةجرده	399.8pa / 3 مم قبتزر مم	
متخلال غارف	Teflon + Viton Sealing	
ةعرسلال يف مكحتال	Knop ميطنت سيلبتس	
ةيناروداللا ةعرسالا	0-120 ةقيقداللا يف ةرود	5-280 ةقيقداللا يف ةرود
ةوقلال باوانت	طاو 25	
ءاملال مامح	رتل 6.5	
نيخستاللا ةوق	طاو وليك 1.4	
ةئفدتاللا قاطن	0-99	
ةرارحللا ةجرده	± 1	
عفرلال ةقيرط	يودي	يئابرهك
ةفاسملا عفر	ملم 250	ملم 230
لائوسلال رتانتاللا داصم زاغ	PP فافش ءاطغ (يرايتخ)	
ةمالسالا ةيماح	ةدئازللا ةرارحللا ةجرده نم ةيماحلا / ضرألا أطح / دئازللا رايئاللا نم ةيماحلا	
ةقائلاللا ةوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220	
لمعلاللا ةئييب	5-35 °C	
داعبال	680 (480) * 320 * 760 960 مم	665 (520) * 355 * 750 () 930 مم
نزو	مك 12.5 / 13.5	

راود رخبم 0.5-4L

KE-2: رصنعلال مقرر



Introduction

ءءافكب "نايلغلا ءضفخنم" تاببذملال لصف ءاومب ممصم .رتل 0.5-4 راود رخبم مااءختساب Telfon + Viton برسء عنام ، ءءوجل ءيلع ثولءل نم ءيلءل ءيلعمل PTFE تامامصو

ءبزملا فرعا

ءءومن	KRE-202B
ءروراقر بءبء	مءك 3 / رءل 0.5-4
فءءم	بءبء / بءبء
ءارءل ءءرء	ءءاس / 2kPa ≤
مءءل ءارء	Telflon + Viton Sealing
ءءرسلا بءبء	ءءرسلا مءبءبء سببءبء Knop
ءبءارءل ءءرسلا	ءبءبءل بءبء 20-280
ءءل ءوانء	ءاوا 60
بءبءءل ءءل	ءاوا ءبء 1.3
ءبءءل ءاوءن	0-99
ءارءل ءءرء ءءء	± 2 °C
ءفرل ءبءبء	بءبءء
ءءاسملا ءفر	ملم 180
لءاوسلا رءانءل ءاصم زاءء	بءبءء (بءبءء) PP فافبء ءاوء
ءءاسلا ءبءء	ءبءءل ءارءل ءءرء نم ءبءءءل / صرءلأا أءء / ءبءءل راءبءل نم ءبءءءل
ءءاوءل ءءرم	زءرء 50/60 ، ءلوء 110-240
لمءل ءبءبء	5-35 °C
ءاوء	ملم 550 * 575 * 415
نءو	مءك 20-22

راود رخبم 2-5L

KE-5 :رصنعلال مقرر



Introduction

ةءافكب نايلغللة ءضفخنم تابذيذملا ءلازاب مق
يلاثم .KT 2-5L راودلا رخبملا ماخذتساب
ةيئاوللا تاعانصلا يفةيئاي ميكللا لماعملل
ةيجولوي بللاو ءيئاي ميكللاو

ديزملا فرعا

ءومن	KRE-2000	KRE3000	KRE5000
ءورواق ريخبت	رتل 2	رتل 3	رتل 5
ءورواق ريوت ءءاعا	رتل 1	رتل 2	رتل 3
مءكم	يرطق / يءومع		
ءارفا لءرء	ءءاس / $\leq 2\text{kPa}$		
مءءءل ءارف	Teflon + Viton Sealing		
ءعءسالا يف مكءءالا	ءعءسالا ميءنء سلبءس Knop		
ءيئارودلا ءعءسالا	ءققيءلا يف ءرود 200-5		
ءوقلا بوانء	ءاوا 40		
ءيءسءالا ءوق	ءاوا ولىك 1.4	ءاوا ولىك 1.5	ءاوا ولىك 1.8
ءئءءالا قاطن	0-99		
ءارءال ءرء ءقء	± 1		
ءفرلا ءقيرء	يئابءء		
ءفاسملا ءفر	ملم 150	ملم 180	ملم 180
لئاسلا رءانءل ءاصم زاءء	يئايءء (ءااءء) PP فافءءءا		
ءمالسالا ءيءامء	ءءازلا ءارءال ءرء نم ءيءامءالا / صرءالا أءء / ءءازلا رايءالا نم ءيءامءالا		
ءقائلا ءوزم	زءءه 50/60 ، ءلوف 110-240		
لمءل ءيئب	5-35 °C		
ءاعبا	ملم 680 * 320 * 760	ملم 550 * 420 * 78	ملم 550 * 420 * 78
نرء	مءك 25	مءك 35	مءك 36

راود رخبم رتل 5-50

KE-10: رصنعلال مقرر



Introduction

ناي للغلل ءضفخنم تابي ذملا لصفب مق رتل 5-50 ي نارودلا رخبملا مادختساب ءءافكب مدقت يهف ، ءيئاي ميكلال لماعملل ءيلاثم ءنم آو ءقيقد ريخبت تاي لمع

ديزملا فرعا

جدومن	KR-1005	KR1010	KR1020	KR1050
ءروراق ريخبت	رتل 5	رتل 10	رتل 20	رتل 50
ءرورقال مءء	ø50mm	ملم 50 / 125	ø125mm	ø125mm
ريخبتال ءعرس	2L / H ءطساوب H2O	3.2L / H ءطساوب H2O	5L / H ءطساوب H2O	9L / H ءطساوب H2O
ءروراق ريودت ءءاع	رتل 3	رتل 5	رتل 10	رتل 20
فتكم	سأر	يرطق		
ءارفال ءءرد	ءعاس / ≤2kPa			
مءءل ءارفا	Teflon + Viton Sealing			
ءعرسال ي مءءل	ءعرسال ميطنت سيلبب س Knop			
كءءملا ءوق	طاو 250			
ءينارودلا ءعرسال	ءقيقدل ي ءرود 20-140	ءقيقدل ي ءرود 20-130	ءقيقدل ي ءرود 20-110	
ءفرلا ءقيرط	يئابرهك			
ءفاسملا ءفر	ملم 150	ملم 160	ملم 190	ملم 180

راود رخبم رتل 20

رخصنعلال مقرر: KE-20



Introduction

ءءافكب "نايلغلل ءضفخنم" ءاببذملل لصف وه ، آرءل 20 ءءس ينارودل رخبملم مااءءءءاب ءاعانصلل يف ءءئائممكلل ءارءءءم لل للءءم عم لمعلل ءءاءنمضئ . رءألل ءاعانصلل ءءئاءولل ءمءءملم ءمالمسلل ءازئمو ءراءءملم ءاوملم .

ءئزملم فرعل

ءءومن	KRE-2020Z
ءروراء رءبء	رءل 20
ءروراءل مءء	ø125mm
ءروراءل مالمءسا	رءل 10
ءءءم	ءءءء ءءاءل / ءءومع
ءارءل ءءرء	ءءاس / ≤2kPa
مءءل ءارء	Teflon + Viton Sealing
ءءرسلل يف مءءءل	ءءرسلل ممءنء سئلءءءء Knop
ءئنارودل ءءرسلل	ءءئءءل يف ءروء 10-120
ءوقل ءوانء	ءاوء 125
نئءسلل ءءق	4KW
ءءءءل ءاطن	0-99
ءرارءل ءءرء ءءء	± 2 °C
ءفرل ءءئرء	ئءاءرءك
ءفاسملم ءفر	ملم 200
لئاءوسل رءنءل ءاصم راء	(ئراءءء) PP فافء ءاطع
ءمالمسلل ءءءم	ءءئاءل ءرارءل ءءرء نم ءءءءل / ءرألل أءء / ءئاءل راءءل نم ءءءءل
ءءاطل ءوزم	رءرء 50/60 ، ءلوف 110-240
لمعلل ءئب	5-35 °C
ءاعب	ملم 850 * 520 * 160
نرء	مءك 90



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
م
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

