



KINTEK SOLUTION

## سرھف راود رخ بم

، یرارحل اءءم لا ، ٱنٱء ءاءء اءءولاءك نم ءٱزم ٱلء لوصحلل ان ب ل صءا  
ءلء ، ٱوٱءلء اءمٱلء اءءم ، ٱلءمءم لا ءاوم لا وءكءالءءسالا ءاوم لا

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



## راود رخبم 0.5-1L

KE-1: رصنعلال مقرر



### ةمدقم

لإعافو قووثوم ينارود رخبم نع شحبت له نيخست 0.5-1L ينارودلا رخبملا مدختسي قيقر ءاشغ ريخبتو ةتبات ةراح ةجردب كلذيف امب ، تاي لمعلال نم ةعومجم ذيفنتل ةدوخلال ةيلع داوملا عم ، تابيذملا لصفو ةلازب يف تاربتخم لل يلاثم وهف ، ةمالسلا تازيمو ةيجولويبللاو ةيئاي ميكللاو ةيئاوللا تاعانصلا

### ديزمالا فرع

حذومن	KRE-2011	KRE2012
ةروراق ريخبت	رتل 1 / 0.5	
ريخبتاللا ةعرس	H2O ةطساوب ةقيقد / لم 25	
ةروراق ريودت ةداع	رتل 1	
فتكم	0.27% يرطق / يدومع	
غارفال ةجرد	399.8pa / 3 مم قبتزر	
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing	
ةعرسلال يف مكحتال	Knop ميطنت سيلبتس	
ةينارودلا ةعرسالا	0-120 ةقيقداللا يف ةرود	5-280 ةقيقداللا يف ةرود
ةوقلال باوانت	طاو 25	
ءاملال مامح	رتل 6.5	
نيخستاللا ةوق	طاو وليك 1.4	
ةئفدتاللا قاطن	0-99	
ةرارخاللا ةجرد ةقد	± 1	
عفرلالا ةقيرط	يودي	يئابرهك
ةفاسماللا عفر	ملم 250	ملم 230
لائوسلال رتانتاللا داصم زاغ	PP فافش ءاطغ (يرايتخ)	
ةمالسالا ةيماح	ةدئازلالا ةرارخاللا ةجرد نم ةيماحلالا / ضرلالا أطح / دئازلالا رايئاللا نم ةيماحلالا	
ةقاطلالا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220	
لمعلاللا ةئييب	5-35 °C	
داعبالا	680 (480) * 320 * 760 960 مم	665 (520) * 355 * 750 ( ) 930 مم
نزو	مكج 12.5 / 13.5	

## راود رخبم 0.5-4L

KE-2 :رصنعلال مقرر



### ةمدقم

ةءافكب "نايلغلالة ضفخنم" تابيذملال لصف داومب ممصم .رتل 0.5-4 راود رخبم مادختساب Telfon + Viton برست عنام ، ةدوجلالة لعا ثولتال نم ةيلال لعلمعل PTFE تامامصو

ديزملال فرعا

جدومن	KRE-202B
ةروراق ريخت	محك 3 / رتل 0.5-4
فتكم	يرطق / يدومع
عارفالة جرد	ةعاس / $\leq 2\text{kPa}$
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing
ةعرسالال يف مكحتال	ةعرسالال ميطنت سيلبتس Knop
ةينارودلالا ةعرسالال	ةقيدلالا يف ةرود 20-280
ةوقلالا بوانت	طاو 60
نيخستالال ةوق	طاو وليك 1.3
ةئفدلالا قاطن	0-99
ةرارحلالا ةجرد ةقد	$\pm 2\text{ }^\circ\text{C}$
عفرلالا ةقيرط	يئابرهك
ةفاسملا عفر	ملم 180
لائاوسلالا رتانتل داصم زاچ	يرايختا) PP فافش ءاطع
ةمالسالال ةيامح	ةدئازلالا ةرارحلالا ةجرد نم ةيامحالل / صرألالا أطح / دئازلالا رايئلالا نم ةيامحالل
ةقاطلالا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-240
لمعلالال ةئيب	5-35 $^\circ\text{C}$
داعبا	ملم 550 * 575 * 415
نزو	محك 20-22

## راود رخبم 2-5L

KE-5: رصنعلال مقرر



### ةمدقم

ةءافكب نايلغلل ءضفخنم تابذيذملا ءلازاب مق  
يلامم 2-5L راولا رخبملا مادختساب  
ةيئاوللا تاعانصلال يفةيئاي ميكلل لامعملل  
ةيجولوي بلل او ءيئاي ميكلل او

### ديزملا فرعا

جدومن	KRE-2000	KRE3000	KRE5000
ةروراق ريخبت	رتل 2	رتل 3	رتل 5
ةروراق ريوت ءءاعا	رتل 1	رتل 2	رتل 3
مفكم	يرطق / يدومع		
ءارفلال ءرء	ءءاس / $\leq 2\text{kPa}$		
مفمءلال ءارف	Teflon + Viton Sealing		
ءءرسلال يف مءءلال	ءءرسلال ميطنم سلببم Knop		
ةيئاروللا ءءرسلال	ةيقيءلال يف ءرود 200-5		
ةوقلال بوانم	طاو 40		
نيءسءلال ءوق	طاو ولىك 1.4	طاو ولىك 1.5	طاو ولىك 1.8
ةئءءلال قاطن	0-99		
ءارءلال ءرء ءقء	$\pm 1$		
ءفرلال ءقيرم	يئابرهك		
ءفاسملا ءفر	ملم 150	ملم 180	ملم 180
لئاولسل رءانءل ءاصم زاء	يئايءء (PP فافش ءاطء)		
ءمالسلال ءياعم	ءءازلال ءرء نم ءياعملا / صرءالا أءء / ءءازلال رايءلال نم ءياعملا		
ءقائلال ءوزم	زءره 50/60 ، ءلوف 110-240		
لمءلال ءيئب	5-35 °C		
ءاعبا	ملم 680 * 320 * 760	ملم 550 * 420 * 78	ملم 550 * 420 * 78
نرؤ	مءك 25	مءك 35	مءك 36

## راود رخبم رتل 5-50

KE-10: رصنعلال مقر



### ةمدقم

ناي للغلل اضعفخنم تابيذملا لصفب مق رتل 5-50 ي نارودلا رخبملا مادختساب ةءافكب مدقت ي هف ، ةيئاي ميكلال لماعملل ةيلاثم ةنم آو ةقيقد ريخبت تاي لمع

### ديزملا فرعا

جدومن	KR-1005	KR1010	KR1020	KR1050
ةروراق ريخبت	رتل 5	رتل 10	رتل 20	رتل 50
ةروراق لاجح	ø50mm	ملم 50 / 125	ø125mm	ø125mm
ريخبت الة عرس	2L / H ةطساوب H2O	3.2L / H ةطساوب H2O	5L / H ةطساوب H2O	9L / H ةطساوب H2O
ةروراق ريودت ةءاع	رتل 3	رتل 5	رتل 10	رتل 20
فتكم	سأر	يرطق		
غارفال ةجرد	ةعاس / 2kPa ≤			
متخلل عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلال ي مكلحتال	ةعرسلال ميطنت سيلبتس Knop			
كلرل ةوق	طاو 250			
ةينارودلا ةعرسلال	ةقيقدلالي ةرود 20-140	ةقيقدلالي ةرود 20-130	ةقيقدلالي ةرود 20-110	
عفرلالي ةقيرط	يئابرهك			
ةفاسملا عفر	ملم 150	ملم 160	ملم 190	ملم 180



## راود رخبم رتل 20

KE-20: رصنعلال مقرر



### ةمدقم

ةءافكب "نايلغلل ءضفخنم" تابيذملال لصف وهو ، آرتل 20 ءسس ينارودلال رخبملا مادختساب تاعانصلال يف ءيئاي ميكلال تاربتخم لل يلالم عم لمعلال ءاءانمضي . رخالل تاعانصلال ءيئاوللال ءمدقتملا ءمالسلال تازيمو ءراتخملا داوملا .

### ذيملال فرعا

ءومن	KRE-2020Z
ءوراق ريخت	رتل 20
ءوراقال مءء	ø125mm
ءوراقال ماللسا	رتل 10
فتكم	قفء ءءالء / يءومع
ءارفلال ءءرء	ءءاس / ≤2kPa
مءءلال ءارف	Teflon + Viton Sealing
ءءرسلال يف مكءءال	ءءرسلال ميطنء سئل بسء Knop
ءينارودلال ءءرسلال	ءقيلءلال يف ءرء 10-120
ءوقلال بوانء	ءاؤ 125
نلءسلال ءوق	4KW
ءئءءلال قاطن	0-99
ءرارءلال ءءرء ءقء	± 2 °C
ءفرلال ءقيرء	يئابرهك
ءفاسملا ءفر	ملم 200
لئاولسلال رءانءل ءاصم راء	(ي رايءء) PP فافش ءاطع
ءمالسلال ءيماء	ءءانءلال ءرارءلال ءءرء نم ءيماءلال / ضرألل أءء / ءئانءلال رايءلال نم ءيماءلال
ءقائلال ءوزم	زءره 50/60 ، ءلوف 110-240
لمعلال ءئيء	5-35 °C
ءاعبال	ملم 850 * 520 * 160
نزو	مءك 90





## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا  
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

