

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لورببالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارثسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئار ةمالع يه صالخالو داخلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطة عمس انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



رب تخم لل نكل فملا طاظملا سبكم حاوألأ نكل ف سبكم

RPM-01: رصنعلال مقرر



ةمدقم

تادعملال نم عون وه يحو لل نكل فل سبكم نإ، طاظملا تاجت نم جات نإ يف ةمدختسملا تاجت نم نكل فل يف ياساس لكش ب مدختسيو يف ةسيئر ةوطخ يه نكل فل. طاظملا. طاظملا ةجلاعم.

ديزملا فرعإ

ليدومال مقرر	RPM-01A	RPM-01B	RPM-01C	RPM-01D
مكحتال عوصو	يودي	يئابرهك	مكحتال PLC	ءاوهال غيرفت
ةسعلا	بلطلال بسج وأ نط 30/50/100			
ةرارحل ةجرد قاطن	300 °C ~ ةفرعلا ةرارح ةجرد			
لمعلال تاحول محج	300 * 300 م			
لمعلال ةقبط	نيلم الكتم نيخستو ديربت وأ ةدحاو ةقبط نيخست			
ديربتال عوصو	ءاملاب ديربتال		يطلخال ديربتال وأ ءاملاب ديربتال	
محجال (W*D*H)	540*400*1250 مم	1100*600*600*1580 مم	1100*600*600*1580 مم	1500*600*1580 مم
محجال (نرولا)	210 محك	780 محك	780 محك	900 محك
ةقاطلال رصم	3 ةقاطلال رصم AC380V			

دربملاءم لآب ءدربملاء طئارشلاء ءلسلس طاطملاء ءءلاءم ءلاء ءاملاءب

رصنءلاء مقرر: RPM-03



ءمدقم

ان بءصااء طاطملاء ءءلاءم ءنءءام مءمصء مء
نءاءلاء ءءلاءم و طلاء براءء ءءلاءم و طلاء
ءءفاءن و لءءملاء ءءساءلءبلاء ءءساءنءلاء
شءاءبرءساءملاءبلاء ءءساءلءبلاء.

ءءملاء فرءلاء

ةنحطملا ةيطاطملا ةراسكلل ةحوتفملا طلخلال ةنحطم ةناوطلأل ةيئانث عونلا نم ةحوتفملا

رصنعلال مقر: RPM-04



ةمدقم

طلخل طاطملا ةجلاعم ةنيكام ميمصت مت لثم ةيلعلا ةيئيزجال تارمبولوبل تيتشت و غابصلال ةيكيئتسالبل مال داوملاو طاطملا اهرغو شتابرتساملاو

ديزملال فرعا

ليدوملا مقر	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
ةناوطلأل ةعرس	ةتبات ةعرس	دجاو ددرت سكاك	جودزملال ددرتال سكاك
مكحتال عوصو	PLC جمانرب يف مكحتال و PID مكحتال		
ةفافلال مجح	120 * 350 م (بلطلال بسح و)		
نيحستال عوصو	تيزلاب نيحستال / يئابرهكلال نيحستال		
ديرتال عوصو	ال (يرايثا) روبنصلال ءامب ديرت و ديرت دجوي ال		
جرحدلال ةوجف ليدعت	ا ⁺ ايئابرهك و ا ⁺ ايودي ةوجفلال ليدعت		
بيلقتال عوصو	يئاقولتال و ا ⁺ يوديلا بيلقتال		
نامال زاهج	ئراوطلال تالال يف حتفال ماظن و ا ⁺ يسكعلال فقوتال		
كرحملا ةوق	1 * بلطلال بسح و ا ⁺ طاووليك 0.75	2 * بلطلال بسح و ا ⁺ طاووليك 0.75	
ال (عافتارال ا ⁺ قمعلال عرضال) مجحال	1100*560*1150 مم		
مك (مك) نزولا	400 مك	450 مك	
ةقاطال رصم	3 \$ \$ \$ AC380V		

* الاملال تابلطتمل آقفو ةصاخ جذامن عي نصتو ميمصت نكمي *

خفن ةلآ ربتخمل ايف ةخوفنملا ةيشغألا خفن ةنيكام تاقبطلا ةيثالث ةخوفنملا ةيشغألا

رصنعلا مقر: RPM-05



ةمدقم

أيلمعم خوفنملا ةيشغألا قثبل مدختسئي
خفن يودج نع فشكلكل ياساسل لكشب
يف ةيناورغلا ةلاحو رميلوبلا داومل ةيشغألا
ةنولملا تاتشملا تشتت لكذكو ، داوملا
ةقوثبملا داوملاو ةباقرلل ةضاخلا طيلاخمل او

ديزملا فرع

ل.يدوملا مقر	RPM-05A	RPM-05B
مسالا	ةدحاو ةقبطب خوفنم مليف	كترشملا قثبل نم تاقبب ثلاث نم خوفنم ءاشغ
بلوللا رطق	بلطلال بسح وأ 25 مم	بلطلال بسح وأ 3 * 25 مم
نغربلا داعب ءة بسن	33:1 (بلطلال بسح وأ)	
يغربلا ءعرس	0-95 ددرتلا ليوت ءعرس ميطننة قيقيدلا يف ءرود	
مجمك كرحملا	رزاؤم كرحم وأ ددرتلا ريغت م كرحم	
يسئيئرلا كرحملا ءوق	4 (بلطلال بسح وأ) تاو وليك	
بالا رطق	25 مم (بلطلال بسح وأ)	30 مم (بلطلال بسح وأ)
مليفلل رطق يصقأ	150-180 مم (بلطلال بسح وأ)	300 مم (بلطلال بسح وأ)
ل (مجمك) (مغ * قمعلا * ل) (مجمك)	1800*800*2000 مم	2100 * 950 * 2300 مم
مجمك نرولا	مجمك 450 يلاوح	مجمك 1100 يلاوح
ةقاطلا رصم	3 \$ \$ \$ \$ AC380V	
* ءالمعلا تابلطتمل أقفو ءصاخ جدامن ميمصت نكمي *		

حشرملا رابتخا ةلآ (Fpv)

رصنعلال مقر: RPM-06



ةمدقم

تتشت صاوخ رابتخال ةبسانم ةنيكاملا هذه
ةفاضملا داوملا او غابصألا لثم تارمي لوبلا
حشرتلا او قثبلا قيرط نع شت ابرتساملا او

ديزملا فرع

ل. يدوملا مقر	RPM-06A	RPM-06B
مكحتال ماظن	رتوي بمك لاب مكحتال	
بلولل رطق	20 □ 25 □ 25 □ 30 مم (بلطل بسح وأ)	
يسئزللا كرحملا ةوق	4 (بلطل بسح وأ) تاو وليك	
رطقلا لولل ةبسن (L/D)	28:1	
ةقيدلا يف بلولل ةعرس	0-95 ددرتلا ليوت ةعرس ميظنت ةقيدلا يف ةفل	
طغصلال رعتسم	0-35 لالكساب اجم	
رتللال	EN13900-5:2005 راي عمل آقفو	ASTM راي عمل آقفو
(غافترال*اقمعل*الضرعلا) مم يجراخال دعبلا	1553*650*1350 مم	1553*650*1350*1350 مم
مك (نرولا)	مك 350 يلاوح	مك 300 يلاوح
ةقاطلا رصم	3 \$ \$ \$ AC380V	

طاظم ال نج ع نيكام / ربتخم ليل خادل طاظم ال طالخ ةي خادل

رصن عل مقرر: RPM-07



ةمدقم

طلخل بسانم ربتخم ليل خادل طاظم ال طالخ
ماخل داوم ال فل تخم تيتشت و نجع و
طاظم ال او كيتسال بل لثم ةيئاي ميكل
ةدام ال ويغانصل ال طاظم ال ويغانصل ال
داوم ال فل تخم و ن خاسل ال ةبئاذل ال قصل ال
ةجوزلل ال ةضفخم.

ديزل فرعا

ليدوم ال مقرر	RPM-07A	RPM-07B	RPM-07C	RPM-07D
طلخل ال مبح	1L	3L	5L	10L
مكحت ال عوصو	يرايتخا) ةجمر بل لل لباقل ال يقطنم ال مكحت ال احاتفم اب مكحت ال			
غيرفت ال ةقيرط	حوتفم ال قالغال غون و ايسكع ال غيرفت ال			
عفدل ال كرحم	طاووليك 3.75	تاووليك 7.5	تاووليك 11	تاووليك 18.5
بلق ال كرحم	طاووليك 0.75	طاووليك 0.75	تاووليك 0.75	تاووليك 0.75
(فيلخ/يما) راودل ال عرس	40/31r (ليدع لل لباقل) ةقيد			
نارودل ال ةيواز	110°C			
ءاوه ال طغص	لاكساب اجم 0.5-0.8			
ال (H*W*D) مبح ال	م 1800 * 900 * 900 * 1900	م 1900*1300*1500	م 1900*1300*1500	م 2100*1100*2300
ال (مك) نرول ال	مك 850	مك 1300	مك 1500	مك 1800
ةقاطل ال رصم	3 ةقيد AC380V			
*ءالعمل ال تابللطم ل اقف و ةصاخ جدامن ميصت نكمي *				

قريغصلا ةيلمعمل طاطملا ميوقت ةنيكام

رقصنعلال مقر: RPM-08



ةمدقم

ةيلمعمل طاطملا ميوقت ةنيكام مدختسُت نم ةرمتسمو ةقيقر حئافص جاتنإل قريغصلا هو. ةيطاطملا وأ ةيكيئتسالبل داوملا جاتنإل قفارمو تاربتخملال في ةءاع مدختسُت ةيلوأل جدامنل تائيبو قريغص قاطنل عل ةكامسب قئاقرل او تاءالطل او ةيشغلأل جاتنإل ةقيقد ةيحطس تابيطشتو ةقيقد.

ديزملال فرع

ليدومال مقر	RPM-08
مكحتال عوصو	PLC جم انرب يف مكحتال أو PID مكحتال
ميوقتال تاركب	(بلطلال بسح وأ) 2-4
ةناوطلسال رطق	120mm[160mm[200mm(or customized)
ميوقتال ةناوطلسال بيكرت ةقيرط	يزاوتم وأ يدومع
مليفلال ةكامس قاطن	(بلطلال بسح وأ) 5 مم ~ 0.1
ةناوطلسال ةعرس	(ليدغلل ةلباق) ةقيقد/ءفل 0-30
كرحملال ةوق	(بلطلال بسح وأ) طاووليك 4
فللال كف زااج	كالكح ا ةركب
فللال زااج	كالكحال فل
محملال (W*D*H)	مم 1300 * 950 * 1600
محلل نزلال	محلل 900 لاول محلل 900 لاول
ةقاطلال رصم	تلوف 380 ددرتم رايت تلوف 3

ةريغصلا نرقحلاب ةبلوقلا ةنيكام

مقر: RPM-09



ةمدقم

ةريغصلا نرقحلاب لئيكشتلا ةنيكام زيمتت مكحتلا ةنيكامو؛ ةرقتسمو ةعيرس تاكرب؛ قئاقلا ةقائل ريفوتو، ةديجل راركلاو؛ آيئاقلا ةلئيكشتو جتنملا طاقسإ نكمي؛ ةذغلا لئحيرمو، ضفخنم ةنيكاملا مسج، عافتلالا لئع دويق دجوتالو، ةنايصالا لهسو بئكرتلا عقوم ي.

ديزمالا فرع

ليدوملا مقر	RPM-09
مكحتلا عصو	PLC جم انرب ي م كحتلا و PID م كحتلا
ميوقتلا تاركب	(بلطال بسح و) 2-4
ةناوطلال رطق	120mm×160mm×200mm(or customized)
ميوقتلا ةناوطلال بئكرت ةقيرط	يزاوتم و آيدومع
مليفلال ةكامس قاطن	(بلطال بسح و) 5 مم ~ 0.1
ةناوطلال ةعرس	(ليذغلا ةلباق) ةقيد/ءفل 0-30
كرحملا ةوق	(بلطال بسح و) طاوول ي ك 4
فلل ك ف زاغ	كالكح ا ةركب
فلل زاغ	كالكحال فل
محملا (W*D*H)	1300*950*1600 مم
محملا (ن زولا)	محملا 900 لئلاوح محملا 900 لئلاوح
ةقائل رصم	تلوف 380 ددرتم راي ت 3 تلوف



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلل

