

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لورببالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارلسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



يئاي ميكل يئابرهكل نرفل يربتخملا يئابرهكل نرفل يئاي ميكل قلغملا

رصنعل مقرر: KTL-1



مدمقم

رفوم، يسيطانغمورهك عاعشإل، مداع زاغ دجوي ال
عون نم تاتسومرت؛ ةئيبلل قيصو ةقائلل
رركتم لكشب هطيشنت نكمي، طبضلا ةداعإ
ةراجل ةجرد طبض نكمي و، ةرم 100,000.

ديزملل فرعا

محلل ريغص سيستاني غم نيخست سيستاني غم بيلقت زاغ ربتخملا يف ةتبات ةراخ ةجر دب

رصنعال مقرر: KTL-2



ةمدقم

نيخستلا تاذ سيستاني غملا بيلقتلا ةلآ
ةريغص ةتبات ةراخ ةجر دب سيستاني غملا
ةممصم تامادختسال ةدعتم ةادأ يه ربتخملا
طلخالو ةراخلا ةجر دب يف قيقدللا مكحتلا
ةلمعمل تاقببطللا فلتخم يف لافلا

ديزمالا فرعا

ليدوملا	KTL-HA	KTL-HB
ضرعال اغصو	شاش LCD	شاش LCD
ةعرسال قاطن	ةقيدلا يف ةرود 100 ~ 1600	ةقيدلا يف ةرود 100 ~ 2000
ةعرسال يف مكحتلا ةقد	ةقيدلا يف تارود ± 10	ةقيدلا يف تارود ± 10
تقيقوتلا قاطن	ةقيد 1 ~ 99h59	ةقيد 1 ~ 99h59
ةراخلا ةجر دب يف مكحتلا قاطن	RT ~ 300 °C	ةراخلا ةجر د RT ~ 350 °C ةراخلا ةجر د RT ~ 250 °C
ةراخلا ةجر د يف مكحتلا ةقد	صنيص ± 3 °C لؤلجملا ± 0.5 °C	± 0.5 °C / 100 °C (لؤلجم) ± 1 °C / 100 °C
كيرحتلا مچحل صقألا دحلا (H2O)	5L	20L

لباق فئاطولا ددعتم فئاطولا ددعتم ريغص يقفأ زازه ربتخملا يف لي دعتلل

رصنعال مقرر: KTL-3



ةمدقم

يف ةعرسلل مظنملا فئاطولا ددعتم بذبذملا
مت فئاطولا ددعتم يبيرجت زاهج وه ربتخملا
ةسدنهلاجاتنإ تادحول أصي صخ هريوطت
ةثيدحلا ةيويحلا.

ديزملا فرعا

ليدوملا	KTL-3A	KTL-4A	KTL-5A	KTL-6A	KTL-8A
ضرعال عوصو	شاش LED	شاش LED	شاش LED	شاش LED	شاش LED
ةعرسلا قاطن	يف ةرود 40 ~ 300 ةقيقدلا	يف ةرود 40 ~ 300 ةقيقدلا	يف ةرود 40 ~ 300 ةقيقدلا	يف ةرود 40 ~ 300 ةقيقدلا	يف ةرود 40 ~ 300 ةقيقدلا
تيقوتلا قاطن	ةقيقد 1 ~ 999999	ةقيقد 1 ~ 999999	ةقيقد 1 ~ 999999	ةقيقد 1 ~ 999999	ةقيقد 1 ~ 999999
ةصنملا ليسيالقيلا نيوكتلا ةلاقنلا	ماع يكرينز كبشم	ماع يكرينز كبشم	ماع يكرينز كبشم	ماع يكرينز كبشم، يولع كبشم، يلفس	ماع يكرينز كبشم
بذبذلا جذومن	ةلدابت	ةيدرلا	رأود	رأود	نارودلا
بذبذلا ةعس	20 مم	20 مم	20 مم	20 مم	20 مم
ةلاقنلا ةصنملا لمع مجح	520*300 مم	440*270 مم	440*350 مم	610*460 مم (ةجودرم ةقبط)	700*620 مم
نرولا	مجك 17.3	مجك 13.5	مجك 20	مجك 65	مجك 65

حجراتم يرادم زازه ربتخملل حجراتم يرادم زازه KTL-5: رصنعلا مقرر



ةمدقم

OT-طالخلل يرادملا يرادملا زازهلا مدختسي لمعي نأ نكمي يذلاو، تاشرف نودب أكرحم قباطأ زازتها ماهمل بسانم هنإ. ةليوط ةرتفل بابوأل او ريراوقلاو عرزلا

ديزملل فرعا

زارطلا	OS 2s-طالخال
دهجالا	تلوف 24 رم تسم رايت / تلوف 100-240 ددرتم رايت
ددرتلا	زتره 50-60
صرعلا عوصو	LCD ةشاش
كرحملا جرخ ةقاط	40W
بذبذتلل عوصو	راسملا
يوصقلا ةلومحلا	مك 7.5
كرحملا جرخ ةقاط	40W
ةعسرلا قاطن	ةقيقدلا يف ةرود 30-250
كرحملا عون	شرف نودب كرحم
تيقوتلا قاطن	مئاد وأ ةعاس 24 - ةقيقد 1
يفاصللا نزولا	مك 13
داعبالا	مم 360 × 420 × 100

ي ر ب ت خ م ي ص ر ق ر ا و د ط ا ل خ KTL-7 : ر ص ن ع ل ا م ق ر



ة م د ق م

ر ي و د ت ي ر ب ت خ م ل ا ي ص ر ق ل ا ر ا و د ل ا ط ا ل خ ل ل ن ك م ي
س ن ا ج ت ل ا و ط ل ل ل ل ل ع ل ا ف و ة س ا ل س ب ت ا ن ي ع ل ا
ص ا ل خ ت س ا ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل ي د و م ل ا	LC-TD
ة ك ر ح ل ا ع ص و	ن ا ر و د ل ا
ي ب ر ه ك ل ا د ه ج ل ا	د د ر ت م ر ا ي ت ت ل و ف 100-240
ل د ر ت ل ا	ز ت ر ه 50/60
ة ق ا ط ل ا	40W
ة ي و ا ز ل ا	0-90°
ك ر ح م ل ا ع و ن	ر م ت س م ر ا ي ت ك ر ح م
ة ع ر س ل ا ق ا ط ن	ة ق ي ق د ل ا ي ف ة ر و د 10-70
ت ق و ل ا ط ب ص ق ا ط ن	ة ق ي ق د 1-1199
ل ي غ ش ت ل ا ع ص و	ر م ت س م ل ا / ت و ق و م ل ا ل ي غ ش ت ل ا
ح ن م ل ا م ح	م م 300 ع ا ف ت ر ا × 210 ص ر ع × D280
ح ن م ل ل ل ي ف ا ص ل ا ن ز و ل ا	8 م ح ك
ا ه ب ح و م س م ل ا ة ط ي ح م ل ا ة ر ا ر ح ل ا ة ح ر د	5-40°C
ا ه ب ح و م س م ل ا ة ي ب س ن ل ا ة ب و ط ر ل ا	80% ة ب و ط ر
ة م ي م ص ل ا ة ي ا م ح ي و ت س م	IP21



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

