



# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> ان ع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشكسالا  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارلسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فللثخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا





## زازتهالالخنم

ررصنعلال مقرر: KT-V400



### Introduction

لتكلاو تابيبحلالو قيقحاسملا ةجلالعم يزازتهالالابرغ مادختساب ةءافكب ةريغصلال زازتهالال ددرت يف مكحتلال. ددرتلال يلاع قيقحتو، عطقتم وأ رم تسم لكشب ةلبرغلأو اهلصفو تاميسجلال مچحل قيقدي ددرت اءففينصتو.

ديزمالا فرعا

يوصقلا ةلومحلال	مچك 25
لحارملا ددعل يوصقألال دحل	مچك 9/13
لابرغلال جرب ةلتكل يوصقألال دحل	مچك 56
ءعسلال	مم 0.8-4
زازتهالال ددرت	ءق قق دءرء 3000
زرقلال تاميسج مچح قاطن	مم 75 - 125
ءلبرغللال حاتم رطق ربكأ	مم 400
لابرغلال جرب لءافترا يوصقأ	مم 960
ءيفاضا ةفيطو	ءجريملا ةئيرملا ةشاشلال طغص ةحول
ءلبرغللال ةقيرط	فاج
يئابرهكلال فصولال	طاو 1500، زترء 50-60، ددرتم رايء تلوف 200-240/تلوف 100-120
ءقاطلال دفنم	ءل، يئايطيربلال رايءملا / يكييرمألال رايءملا / يبوروألال رايءملا / ينطولال رايءملا
يفاصلال نزولال	مچك 98
ءافترالالو كئسلالو ضرعلال (ءاعبالال	مم 600 * 660 * 1260
ءيامحلال يوستم	IP65
ءيسايقلال ةفصاوملال	CE/ISO9001

# داعبالا يثالث فاج يزازتها لابرغ

رصنعلا مقرر: KT-V200



## Introduction

ةلبرغلا ماهم ل ح ىلع KT-V200 جتنم زكري  
لخنل ةبسانم اهنإ. ربتمل ا يف ةعئاشلا  
مك 3 - 20 ةفاج تانيع

ديزمل ا فرع

هلومح ىصقا	مك 3
ةشاشلا تاقبط	قباوط 1-8
لابرغال جرب هلتكل ىصقالا دحلا	مك 4
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيد / ةرم 3000
زرفلا تاميسج مح قاطن	ملم 20 um-125
حاتم ةشاش رطق ربكأ	ملم 200
لابرغال جربل عافترا ىصقا	ملم 510
ةيفاضا ةفيطو	ةحريم ةيئرمل ةشاشلا طغص ةحول
زرفلا ةقيرط	فاج
ىئابرهكلا فصولا	طاو 200 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا ذنم	لإ ، يناطي ربل ا راي عملا / ي كيرمألا راي عملا / ي بوروالا راي عملا / ين طولا راي عملا
يفاصلان زولا	مك 35
اعافترا ل او ةكامسل او صرعلا (داعبالا	ملم 300 * 405 * 685
ةياملل ىوتسم	IP65
راي عم	CE / ISO9001

# داعبالا يثالث بطر يزازتها لابرغ

رصنعلا مقرر: KT-VM200



## Introduction

داعبالا يثالث يزازتها لابرغ لادأ زكرت ةفاجلا تانيعلا لابرغ ماهم ليلع ةبطلرلا ةلبرغلة بسانم يهو. ربتخملا يف ةبطلرلاو يتلا ةلائسلا وأ ةبطلرلا وأ ةفاجلا تانيعلا م.ك 3 و أمارج 20 نيباهنزوحوارتي

## ديزمل فرعا

يوصقلا ةلومحلا	م.ك 3
لابرغلا تاقبط	تاقبط 1-8
لابرغلا جرب ةلتكل يصقألا دحلا	م.ك 4
ةعسلا	م.م 0.2-3
زازتها لادرت	ةقيقد/د.م 3000
زرفلا تاميسج م.م قاطن	م.م 20 - 125
ةلبرغلة لحاتم رطق ربكأ	م.م 200
لابرغلا جرب لعاقترا يصقأ	م.م 510
ةيفاضا ةفيطو	ةجيزملا ةئيزملا ةشاشلا طغص ةحول
ةلبرغلة ةقيرط	فاج
يئابرهكللا فصولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	خ.ل، يناطيربلا رايعملا / يكيرمألا رايعملا / يبوروألا رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلان زولا	م.ك 37
لعاقترا لوان كؤسلا و صرعلا (داعبالا)	م.م 300 * 405 * 730
ةيامحلا يوستم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001

# داعبالا يثالث بطرو فاج يزازتها لخنم

رقم: KT-VD200



## Introduction

ةلبرغ ماهم في KT-VD200 مادختسا نكمي ةدوج ،ربتخملما في ةبطلرلوا ةفاجلا تانيعلال جتنملا ميمصت مت .مكك 3 - مج 20 ةلبرغلا مسج و هعون نم ديرف يكي ناكمي لك يه ب ةرم 3000 زازتها ددرت ب يسيطانغمورهك يزازتها ةقيقدلا في

[ديزمل فرعا](#)

يوصقلا ةلومحل	3 مكك
ةشاشلا تاقبط	1-8 تاقبط
لابرغال جرب ةلتكل يصقلا دلح	4 مكك
ةعسلا	0.2-3 مم
زازتها ددرت	3000 ةقيقد/ةرم
زرقل تاميسج موح قاطن	20 مم - 125 مم
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	200 مم
لابرغال جربل عافترا يصقأ	510 مم
ةيفاضا ةفيطو	ةجيزملا ةشاشلا طغض ةحول
ةلبرغال ةقيرط	ةبطلر   ةفاج
يئابرهكلل فصولا	طاو 1500 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا ذنم	لل ، يناطيربلا رايعملا / يكي رملال رايعملا / ابوروال رايعملا / ينطول رايعملا
يفاصلان زولا	42 مكك
عافترالوا كُسلل و ضرعلال) داعبالا	430*400*620 مم
ةيامحلل يوستم	IP65
ةيسايقل ةفصاوملا	CE/ISO9001

# داعبالا يئانث يزازته لخنم

رصنع لال مقرر: KT-VT150

NEW



## Introduction

لكل ةيبتكم تانيع ةجلاعم ةأا يه KT-VT150 نحتلال مادختسا نكمي .نحتلالو لخنللا نم ةعس .ءاوس دح يلع بطرلاو فاجلا لخنللاو 3000-3600 زازتهالا ددرتو مم 5 زازتهالا ةقيدل/ةرم .

ديزملا فرعلا

حتنم المس	داعبالا يئانث قيقد داعبالا يئانث يزازته لخنم
ةجلالعم اءبم	داعبالا يئانث ددرتلا ةيلع داعبالا يئانث ةئفام ةكح
قبيطتلا ةنيص ةصاخ	لخ.   بئاسلا قلعملا   ةريغصلا عطقلا   تابيبحلا   قووسملا
ةجلالعملا عون	فيصنصتلاو ،لصفاو ،تاميسجلا مجح ديدحت
يوصقلا ةلومحلا	مجم 3
لارغللا تاقبب ددع	تاقبب 1-8
حرب ةلتكل يصولا دحل لارغللا	مجم 2
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيدل/ةرم 3000
زرفلا تاميسج ممح قاطن	مم 125 - رتموركيم 20
ةلبرغللا حاتم رطق يصولا	مم 100
ةلبرغللا جربل عافبرا يصولا	مم 510
ةيسئيرلا ةفيطولا	فاجلا ةلبرغلا اراننلا توصا ةعطقتملا ةلبرغللا دحاو حاتم ب طبص ةءاع    ةرمتمسملا ةلبرغلا ارورملا ةملك نيئات تي قوتلا ةعسلا ليديت ةبطللاو
ةيفاصلا تاريم	لائسلا ريودت ماظن   ةجرملا ةيئرملا ةشاشلا طغص ةحول
زرفلا ةقيرط	فاج
يئابرهكلا فصولا	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
ةقاطلا ذفنم	لخ.   يئاطيربلا راي عملا / يئيرملا راي عملا / يبوروالا راي عملا / يئيطولا راي عملا
يفافصلا نزولا	مجم 42
قمل او صرغلا (داعبالا و عافتراللا)	مم 430*400*620
ةيئامجلا يوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001



## ةيحيافص ةيزازتها ةافصم

ررصنعلال مقر: KT-T200TAP



### Introduction

ةبذبذتم لخن ةأدأ نع ةرابع KT-T200TAP رربتخملا يف يبتكمل مادختسالل ةبذبذتمو ةقيقدلا يف ةرود 300 ةيقيقدل ةيرئاد ةكرح عم لخنلا ةاكحمل ةكرح 300 ةيسأر ةعصف ةكرحو رورملا لعل ةنيعلال تائي زج ةدعاسمل يوديلا لصفأ لكشب.

ديزملال فرعل

لحارملا ددعل يصقألا دحل	3 محك
ةشاشلا تاقبط	1-8 تاقبط
لحارملا ددعل يصقألا دحل	7
ةعسل	5-10 مم
زازتهال ددرت	ةقيقداهرم 300
زرقل تاميسج مح قاطن	20 مم - 25 مم
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	200 مم
لابرغلل جربل عافترا يصقأ	510 مم
ةيفاضا ةفيطو	LED ةضاء   LED ةفاض   عيرس لفق زاغ توصلل لزاع عم لمالكاب ةقلغم ةنازح
ةلبرغلل ةقيرط	ةبطر   ةفاج
يئابرهكلل فصولا	طاو 180، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	لخل، يباطيربلا رايعملال/يكرمألا رايعملال/يبورألا رايعملال/ينطولال رايعملا
يفاصلال نزولا	85 محك
لحارملا داغألا	410*470*715 مم (عافترالال او كُمسلاو ضرعلال) داغألا
ةيامحلل يوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001



## Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا  
نصللا ، وشتغناشت  
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك  
غنوك غنوه  
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك  
ادنك ، H3P 2C7

