



# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاو ايجولونكتلا فاشكسالا  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو  
لورببالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارلسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داخلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا





## زازتهالالخنم

رصنعلالمقر: KT-V400



### مدمقم

لتكلاو تابيبحلاو قيحاسملا ةجلاعم  
يزازتهالابرع مادختساب ةءفكب ةريغصلال  
زازتهالاددرت يف مكحتلا. ددرتلا يلاع  
قيقحتو، عطقتم وأ رم تسم لكشب ةلبرغلاو  
اهلصفو تاميسجل ماحل قيقدي دحت  
اهف ي نصتو.

### ديزملا فرعا

يوصقلا ةلومحلا	محك 25
لحارملا ددعل يصقألا دحلا	محك 9/13
لابرغلا جرب ةلتكل يصقألا دحلا	محك 56
ةعسلا	مم 0.8-4
زازتهالاددرت	ةقيد/ةرم 3000
زرفلا تاميسج ماح قاطن	مم 75 - 125
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	مم 400
لابرغلا جربل عافترا يصقأ	مم 960
ةيفاضا ةفيطو	ةجريملا ةئرملا ةشاشلا طغص ةحول
ةلبرغلا ةقيرط	فاج
يئابرهكلل فصولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	خ.، يناطيربلا رايعملا / يكي رمالا رايعملا / يبوروالا رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلال نزولا	محك 98
اعافترالالو كئسلاو صرعلا (داعبالا	مم 600 * 660 * 1260
ةيامحلا يوستم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001

## داعبالا يثالث فاج يزازتها لابرغ

رصنعلا مقرر: KT-V200



### ةمدقم

ةلبرغلا ماهم ل ح ىلع KT-V200 ح تنم زك ري  
لخ نل ةبسانم اهنإ . رب تخملا يف ةعئاشلا  
مك 3 - م 20 ةفاج تانيع

دي زملا فرعإ

هلومح ىصقا	مك 3
ةشاشلا تاقبط	قباوط 1-8
لابرغلا جرب هل تكلى صقألا دحلا	مك 4
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيد / ةرم 3000
زرفلا تاميسج مح قاطن	ملم 20 um-125
حاتم ةشاش رطق ربكأ	ملم 200
لابرغلا جرب ل عافترا ىصقا	ملم 510
ةيفاضا ةفيطو	ةحريم ةيئرمل ةشاشلا طغص ةحول
زرفلا ةقيرط	فاج
ىئابره كلا فصولا	طاو 200 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	خلإ ، يناطيربلا رايعملا / يكيرمألا رايعملا / يبوروالا رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلان زولا	مك 35
اغافترالاو ةكامسللاو صرعلا (داعبالا	ملم 300 * 405 * 685
ةيامحلا يوتسم	IP65
رايعم	CE / ISO9001

## داعبالا يثالث بطر يزازتها لابرغ

رقصنعالا مقرر: KT-VM200



### ةمدقم

داعبالا يثالث يزازتها لابرغ لادأ زكرت ةفاجال تانيعال لابرغ ماهم لعل ةبطلال لابرغ لةبسانم يهو. ربتملالي فةبطلال او يتل الةلائسلا وأةبطلال وأةفاجال تانيعال ل م.ك 3 و أمارج 20 ني بهنزوحوارتي

### ديزلال فرعا

يوصقلا ةلومحال	م.ك 3
لابرغال تاقبط	تاقبط 1-8
لابرغال جرب ةلتكل يصقألا دحال	م.ك 4
ةسالا	م.م 0.2-3
زازتها لادرت	ةقيد/درة 3000
زرفال تاميسج مجح قاطن	م.م 20 - 125
ةلبرغال لحاتم رطق ربكأ	م.م 200
لابرغال جرب لعا فترا يصقأ	م.م 510
ةيفاضا ةفيطو	ةجيزمال ةئيزمال ةشاشلال طغص ةحول
ةلبرغال ةقيرط	فاج
يئابرهكال لافصولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	ل.ل، يناطيربال رايعمال / يكيرمال رايعمال / يبوروال رايعمال / ينطولا رايعمال
يفاصلال نزولا	م.ك 37
لعا فترالال او كئسلا لاصرعال (داعبالا	م.م 300 * 405 * 730
ةيامحال يوستم	IP65
ةيسايقلا ةفصاومال	CE/ISO9001

## داعبالا يثالث بطرو فاج يزازتها لخنم

رقم: KT-VD200



### مقدم

ةلبرغ ماهم في KT-VD200 مادتسا نكمي ةدوج ،ربتخملال في ةبطلرلوا ةفاجال تانيعلال جتنملا ميمصت مت .مكك 3 - مج 20 ةلبرغلا مسجوه وعون نم ديرف يكي ناكيم لكيب ةرم 3000 زازتها ددرت بيسيطانغمورهك يزازتها ةقيدلا في.

### ديزمالا فرع

يوصقلا ةلومحل	مكك 3
ةشاشلا تاقبط	تاقبط 1-8
لابرغال جرب ةلتكل يصقلا دلح	مكك 4
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتال ددرت	ةقيدلا/ةرم 3000
زرقل تاميسج محح قاطن	مم 20 - 125
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	مم 200
لابرغال جربل عافترا يصقأ	مم 510
ةيفاضا ةفيطو	ةجيرملا ةشاشلا طغص ةحول
ةلبرغال ةقيرط	ةبطلر   ةفاج
يئابرهكلال فصولا	طاو 1500 ،زتره 50-60 ،ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا ذنم	لل ،يناطيربلا رايعملا/يكي رمالا رايعملا/اي بوروالا رايعملا/الين طولا رايعملا
يفاصلال نزولا	مكك 42
عافترالال او كسلاو ضرعلا (داعبالا)	مم 430*400*620
ةيامحلال يوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001

# داعبالا يئانث يزازته لخنم

رقصنعلال مقرر: KT-VT150

NEW



## ةمدقم

لكل ةيبتكم تانيع ةجلاعم اءا يه KT-VT150 نحلل امدختسا نكمي .نحطلاو لخنل انم ةعس .ءاوس دح يلع بطرلاو فاجلا لخنلاو 3000-3600 زازتهالا ددرتو مم 5 زازتهالا .ةقيقدل/ةرم

## ديزلال فرعا

حتمم السا	داعبالا يئانث قيقدد داعبالا يئانث يزازته لخنم
ةجلالعم اءبم	داعبالا يئانث ددرتلا ةيلع داعبالا يئانث ةئفام ةكح
قبيطتلا ةنيص ةصاخ	لخ.  بئاسلا قلعلما   ةريغصلا عطقلا   تابيحلل   قووسملا
ةجلالعم لاون	تيفنصللاو ،لصفاو ،تاميسجلال مءح ديءت
يوصقلا ةلومحلل	مءك 3
لبلرغال تاقبب دء	تاقبب 1-8
ءرب ةلكل يصقألا دءل لبلرغال	مءك 2
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيقدل/ةرم 3000
زرللا تاميسجلال مءح قاطن	مم 125 - رتموركيم 20
ةلبلرغال ءام رطق يصقأ	مم 100
ةلبلرغال ءرب لعا فترا يصقأ	مم 510
ةيسئيرلا ةفيظولا	ءفاجلا ةلبلرغال ارانللا توصا ةعطقتملا ةلبلرغال دءاوحا فمب طبص ةءاع   ءرمتمملا ةلبلرغال ارورملا ءملك نيءات قوتلا ةعسلا ليءءءا ةبطللاو
ةفصا اءريم	لئاسلا ريوءت ماظن   ءءرملا ةئيرملا ءشاشلا طغص ءءول
زرللا ةقيرط	فءا
يئابرهلكل فصولا	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
ةقاطلا ذفنم	لخ.  يئاظيربلل رايءملا/يئيرملا رايءملا/يئوروال رايءملا/يئنظولا رايءملا
يئاصلا نرولا	مءك 42
قملل او صرغال (داعبالا و اعافتراللا)	مم 430*400*620
ءيءمجلال يوسم	IP65
ةيسايقلل ءفصاوملا	CE/ISO9001



## ةيحيافص ةيزازتها ةافصم

ررصنعلال مقر: KT-T200TAP



### ةمدقم

ةبذبذتم لخن ةادأ نع ةرابع KT-T200TAP رربتخملا يف يبتكمل مادختسالل ةبذبذتمو ةقيقدلا يف ةرود 300 ةي قفأ ةيرئاة ةكرح عم لخنلا ةاكحمل ةكرح 300 ةيسأر ةعصف ةكرحو رورملا لعل ةنيعلال تائي زج ةدعاسمل يوديلا لصفأ لكشب.

### ديزملال فرع

لجارملا ددعل يصقألال دحل	3 حك
ةشاشلال تاقبط	1-8 تاقبط
لجارملا ددعل يصقألال دحل	7
ةعسل	5-10 مم
زازتهال ددرت	ةقيقداهرم 300
زرقل تاميسج مجح قاطن	20 مم - 25 مم
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	200 مم
لابرغلل جربل عافترا يصقأ	510 مم
ةيفاضا ةفيطو	LED ةضاء   LED ةضاء   عيرس لفق زاغ توصلل لزاغ عم لمالكاب ةقلغم ةنازح
ةلبرغلل ةقيرط	ةبطر   ةفاج
يئابرهكلل فصولا	طاو 180، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	لل، يناطيربل رايعملال/يكرمألال رايعملال/يبوروال رايعملال/ينطول رايعملا
يفاصلال نزولا	85 حك
لعارلال او كُسلالو صرعلا (داعبالا	410*470*715 مم
ةيامحلل يوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001



## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا  
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

