



KINTEK SOLUTION

## سرھف غارفلا نرف

ةرارفلا تادعملا ، ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا ،  
ةيويحلا ءايميكل تادعم ، ةيملعملا داوملاو ةيكالءتسالا داوملا ، etc...

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكسلا  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لوربلا جاختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا ةيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارلسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



# كيمياري سلا فايلا ناطب عم غارفا نرف

رصن عم KT-VF



## Introduction

فايلا ن م ناطب عم غارفا نرف يراح لزل تالات سيري كالا ددعم كيمياري سلا 1200 ني ب ن م رتخا، دحوم قراح قجر د لاجم و زاتم عم لم عم قراح قجر د، ي صقأ دك قجر د 1700 وأ قجر د قجر د ي ف قيق دلا م كحت لاو ي ل عم غارفا ن اءأ قراح ل.

دي زملا فرعا

نرف لادوم ن	KT-VF12 / KT-VF17
قراح قجر د، ي ل عم	1200/1700
تبات لم عم قراح قجر د	1100/1600 م أو
قرف عم	تالات سيري كالا كيمياري سلا فايلا
ني خ س لت رصن عم	Disilicide موني دبيلوم ال / Cr2Al2Mo2 كالا س ال فئافل
ني خ س لت لد عم	ق ق د / 0-20 °C
قراح ل قجر د راعش س زا ع	ي راح ل جوزلا عون K / B ي ف ا ن ب
قراح ل قجر د ي ف م كحت	PLC عم PID م كحت س م ل ل اب لم عت ع شاش
قراح ل قجر د ي ف م كحت ل ق د	± 1
قراح ل قجر د دي حوت	± 5 °C
قرب ا ب رة كالا قاطال اء اء م	AC110-440V ، 50/60 ز تره

### قرب ا ب رة كالا قاطال اء اء م

قرب ا ب رة كالا قاطال اء اء م (م)	ل عم ل عم ل (L)	قرب ا ب رة كالا قاطال اء اء م (م)	ل عم ل عم ل (L)
100 × 100 × 100	1	400 × 400 × 500	80
150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 600	125
200 × 200 × 300	12	600 × 600 × 700	253
300 × 300 × 400	36	800 × 800 × 800	512

ل عم ل عم ل م م ص ت م ح و م ا ح ا ل و ب ق م ت ي



<p>مونيدبيلومال طئارش ناخس</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مونيدبيلومال طئارش ناخس</li> <li>• ثودح يف كلذ ببستى دق ثيح ،تاجت نالما ةلازا دنن مونيدبيلومال طئارش يلع ماسحاً طاقسإ مدع يلع صرحا رسك.</li> <li>• ثيح ،مونيدبيلومال طئارش يلع ريباطتال نم راهصنالا ةطقن ةصفخنم ديدجال يلع ةيوثح مالتاجت نالما عنم .تقولوا رورمب هرسكتو طيرشال نابوذ يلى كلذ يدؤي نأ نكمي .عارجا دنن ةبسانم تاوداب وأ كيدي اتلكب ماكحإب جت نالما كسماً .جت نالما يف باوشللا يوتحم يف ةقوب مكحتال .</li> </ul>
<p>ساي قومو ي ناريتل ساي قم نيأتال</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نيأتال ساي قومو ي ناريتل ساي قوم ةنايصو ليغشت دنن ةثابره كلك ادع ملل ةمالسلل حئاوبل مزتلا .</li> <li>• غيرفتل تحت نرفلادوجو ءانثأ ةوقلاب ساي قوم ال بي بانأ كي كفت بنجت .</li> <li>• ساي قومل ةقاط ليغشت فاقاي مق ،رمال مزلا اذإ ؛(الكساب 0.05 نم يلع) ساي قومل يلع طغضت ال .لكآتلل ةببسمال تنازلال ءاوجأ لادنا نعانتمال .</li> <li>• يف تافارحنا ببست دق يرخالأ ءاوجال نال ،نيجورتي نال وأ فجال ءاوهلاب غيرفتل ساي قوم ةرياعم مق ساي قومل .</li> <li>• فلت ثودح يلى كلذ يدؤي دق ثيح ،يوجل طغضال تحت نيأتال ساي قوم ليغشت بنجت .</li> <li>• غيرفتل محش مدختساو ،كيكفتل دنن لوجلكل وأ نوتيسالاب ةساملال حطسالاب و ماتخال فيظن تب مق .</li> <li>• مدختسالاب نم ةرتف دعب وأ لوال مادختسالاب دنن لماكلا ساي قوملاب ةرياعملاو رفسال ةطقن ةرياعم عارجا مق .</li> <li>• ي ناريتل او غيرفتل ساي قوم ةقواب مل .</li> </ul>
<p>ةيكي نالما ةخصم ال</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يلع ةراضال تاريثأ تالو ةخصم ال فيوجت لكآت مدع نالما ةجرذ 45 ةخصم ال ءارح ءجرذ رواجت مدع نم دكأت .</li> <li>• غيرفتل .</li> <li>• ماطت ناب تيزلا ءذفان يف تيزلا نول بقار .</li> <li>• تيزلا يوتسم صحفاو ،غيرفتل ةخصم ليغشت ءدب دنن مداعال نم تيزلا رتانت نم ققحت .</li> <li>• ديرتال هاي م ءارح ءجرذ ءبقارمو ،ليغشتال ءانثأو لبق ةخصم ال ءارح ءجرذ ساي .</li> <li>• (HFV-100: لي دومال) رهشأ ءتال لك تيزلا ريغيغت مق .</li> <li>• يساي قومل يوتسم ال يلع ءصفجل فيرصلتال مامص حتفا ،ءفترم تيزلا يوتسم ناك اذ .</li> </ul>
<p>رودجل ءخصم</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ءخصم ال فيوجت لءاد ةفاظنل يلع طفا .</li> <li>• ءخصم ال تيز ءدوج ءبقارم .</li> <li>• جيحص لكشب ءخصم ال نارود نم دكأت .</li> <li>• نرفال ءرح يف ءري بلكل تاميسجل وأ ءي لالعا ءبوطرل تاذ تاجت نالما ءعضو بنجت .</li> <li>• ءبلح تسم حبصا وأ ه نول ريغت اذ روفل يلع راشتنال ءخصم تيز لءبست .</li> <li>• ءخصم ال ءيغيغت ريغ فورط ياً ثودح ءلح يف ءنصنل ءكرشلاب روفل يلع لصلت .</li> </ul>
<p>راشتنال ءخصم</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لءبست الابلطتي تيزلا ءذفان يف راشتنال ءخصم تيز ناك اذ امام ققحت .</li> <li>• ليغشتال ءدب دعب ءخصم ال ءعرس بقار .</li> <li>• ءخصم ال ءي فاكلك ديرتال هاي م تادادم نم دكأت .</li> <li>• (HFV-3) بسانم لارطلاب راشتنال ءخصم تيز لءبست .</li> <li>• يغيغت ءخصم ال بلق بيكرتو ،تيزلا يوتسمو ،ناخس ال ءارح ءجرذ نأ نم ققحت .</li> <li>• 65% نم لقا ءبوطرل او ءيؤئم ءجرذ 10-35 ني ءخصم ال حطس ءارح ءجرذ يلع طفا .</li> </ul>
<p>هاي م اءربم</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• هاي م اءربم ليعشت لبق ءقوب تاميلعتل بيتك ارقا .</li> <li>• جرمالو لءدمال هاي م تاءخصم نارود تاءاچتال هبتنا .</li> <li>• ليغشتال ءدب دعب جيحص لكشب نرفل هاي م لءدم طغض ضرع نم دكأت .</li> <li>• ءارحال ديدبتل لءاف لاطن ءاشنإ .</li> <li>• هاي م ل نازخ لءاد هاي م اءربم ءدوج نم ماطت ناب ققحت .</li> <li>• رهشأ 3-5 لك ءارحال ديدبت ماطن فظن .</li> <li>• 20 ءطوبصم ال ءارحال ءجرذ تناك اذ ،لاتم ال ليبس يلع ؛ءطوبصم ال ءارحال ءجرذ يلع ءنازلال ليعشتال بنجت .</li> <li>• ءجرذ 21 قوف طبضال ءطقن طبضا .ءجرذ 21 ن لقت ال بجي ،ءجرذ .</li> <li>• ءربم ال ءصول ءبسانم ءيوهت دوج نم دكأت .</li> <li>• ءفخم ال كي رول كوردي هال صمحب يلى ءادل هاي م ل نازخ فظنو رخال نيح نم يباچال ءاطغال حتفا .</li> </ul>

## 2200 تي فارجال غارف نرف

رصننعال مقرر: KT-VG



### Introduction

عم KT-VG تي فارجال غارفال نرف ةوق فشكلا وهف ، 2200 °C غلبت يوصق ليغشت ةراح ةجرد غارفالاب ةفلتخملا داوملا ديبلتل يلاثم . نآلا ديزملا ملعت

ديزملا فرعا

نرفال جومون	KT-VG		
ةراح ةجرد . يعلال	2200		
ةتبات لمع ةراح ةجرد	2100		
ةفرغال لزع داوم	تي فارجال رنح		
نيحسنتال رصنع	تي فارجالل مواقم بيصق		
نيحسنتال لدعم	ةقي د / °C 0-10		
ةراجل ةجرد راعشستسا زاغ	ءارمجل تحت ةشألاب ةراجل ناريمو ةراجل T / R		
ةراجل ةجرد يف مكحت	PLC عم PID مكحت سمللاب لمعت ةشاش		
ةراجل ةجرد يف مكحتال ةقد	± 1		
ةيئابرهكلال ةقاطال اتاداما	زتره AC110-440V ، 50/60		
<b>ةيسايقلا ةفرغال تاساقم نورخم</b>			
مجم (مم) ةفرغال	مجمال (L) لعاقل	مجم (مم) ةفرغال	مجمال (L) لعاقل
200 × 200 × 300	12	400 × 400 × 600	96
300 × 300 × 400	36	500 × 500 × 700	150
ليمعال ميصت مجحو ماجحأ لوبق متي			

## نتسغنتال 2200 °C غارفلا نرف

رصنعلال مقر: KT-VT



### Introduction

نرف عم رهصلل مواقمالي ندمعلا نرفلا برج  
ىلع ةرداق. انب صاخلا نتسغنتال غيرفتلا  
اهلعج امم ، ةيؤئم ةجرد 2200 ىلإ لوصول  
نداعملاو مدقتملا كيماري سلا ديبلتلة يلائم  
ىلع لوصول نآلا بلطا. رهصلل مواقملا  
ةدوخللة لىل عتاتن

ديزملا فرعا

نرفلا ج دومن	KT-VT		
ةراح ةجرد. ىلعلال	2200		
ةتبات لمع ةراح ةجرد	2100		
ةفرغلا لزغ داوم	نتسغنتال ةراح تفخ		
نيحسنتال رصنع	نتسغنتال ةكبش / فئافل		
ميحسنتال لدعم	0-10 °C / قيقدة		
ةراخللة ةجرد راعش سا زاهج	ءارمحلل تحت ةغشألاب ةراخللة نازيمو ةراخللة T / R		
ةراخللة ةجرد يف مكحت	PLC عم PID مكحت سمللاب لمعت ةشاش		
ةراخللة ةجرد يف مكحتاللة قدة	± 1		
ةئابرهكللة ةقلاطال تادادما	زتره AC110-440V ، 50/60		
<b>ةسايقللة ةفرغلا تاساقم</b>			
ج دومن	ةفرغلا م حح	ةراخللة ةجرد ديحوت	ةنصملا ةوقلا
KT-VT1010	ملم 100x 100 φ	± 3	طاو وليك 21
KT-VT2030	ملم 200x 300 φ		طاو وليك 68
KT-VT3050	ملم 300x 500 φ		طاو وليك 120
KT-VT4060	ملم 400 × 600 φ		طاو وليك 160
ليعملال ميمصت م حح و ماحأ لوبق متي			

# يسوقل رهصلا نرف يغارفل شحلاب رهصلا نرف

نرف رهصلا نرف: KT-VI



## Introduction

نرف عم ةقيد ةكبب سةبب كرت ىلع لصح  
يلاثم .ان بصاخلا يغارفل شحلاب رهصلا  
تاعانصل او ،ةي وونلا ةقاطلاو ،اضفلل  
نداعم لكبس و رهصل نآلا بلطا .ةنورثك لإلا  
ةلعاغب كئابسلاو .

## ديزل فرعا

ةقوتوبلل لعاغبلا ماحلا	4L
ةقوتوبلل لعاغبلا ةعسلا (دالوف)	20 مچك
ىوصقلا ةرارحلا ةجرد	2000 °C
رهصلل لغيرفت ىصقا	<ul style="list-style-type: none"> <li>لاكساب 7×10-10-3</li> <li>ىلا مث ،قبسمل نىن سلتلا لامتكلا دنغ يرفتللا ةخصم حتفا :لغ يرفتللا ت قو ةقيد 30 فى 7×10-3Pa</li> </ul>
ةردقملا ةقاطلا	تاو ولىك 60
ردقملا دهجلا	375V
ةقاطلا ددرت	زتره 50
ردقملا ددرتلا	زتره 1500 ~ 2500
ردقملا ددرتلا	زتره 1500 ~ 2500
ةرارحلا رهصنع	يحث يساحن فللم
ءاوللا لغيرفت ماظن	<ul style="list-style-type: none"> <li>ةينات/رتل 70 ةلحرمللا ةجوزم ةراود ةشير تاذ ةيكيناكىم ةخصم</li> <li>ةينات/رتل 5000 :ىوصقلا ةرضلا ةعرس ،م 300 رطقب رشن ةخصم</li> <li>لعاغب ديربت ةرود ،ياشتاللا ةخصم م Dia.300 راشتاللا ةخصم</li> <li>ةخصملا تيزل</li> <li>ةقباسللا ةخصملا ةفنغز مامص + م Dia.300 راشتاللا ةخصم ةفنغز مامص م Dia.80</li> <li>أدصلل لباقر يغب غافنم + أدصلل لباقر يغب بوبنأ</li> </ul>

لىدوملا	ةعسلا	ةرارحلا ةجرد	لغ يرفتللا	ةقاطلا ةردقملا
KT-VI5	5 مچك			طاو ولىك 40
KT-VI10	10 مچك			طاو ولىك 40
KT-VI25	25 مچك			طاو ولىك 75
KT-VI50	50 مچك	1700 °C	6×10-3 لاكساب	طاو ولىك 100
KT-VI100	100 مچك			طاو ولىك 160
KT-VI200	200 مچك			طاو ولىك 200
KT-VI500	500 مچك			طاو ولىك 500





## يغارفلا شحلاب رهصلا نرف

KT-VIL: رصنعلال مقر



### Introduction

عفرلاب رهصلا نرف عم قيقدللا رهصلا ربتخا  
ةيلع كئابسللا وأ نداعملل ةيلاثم . يغارفلا  
ةمدقتملا ايجولونكتلا عم ، راهصنالا ةطقن  
يلع لوصحلل نآلا بلطا . لالعفللا رهصلا  
ةدوجلا ةيلع جئاتن

### ديزملال فرعا

جدومن	KT-VIL-0.5	KT-VIL-2	KT-VIL-5	KT-VIL-10	KT-VIL-20
ةعس	محك 0.5	محك 2	محك 5	محك 10	محك 20
غارفلال برست	ةعاس / 5Pa				
غارفلال طغص	لاكساب 6 × 10-3				
ةقاطلا دوزم	380V □ 3 pahse □ 50Hz				
راركت	زتره 6000-10000				
ةفصملا ةوقلا	طاو وليك 25	طاو وليك 160	طاو وليك 400	طاو وليك 400	طاو وليك 500
درابال اءاملا طغص	لاكساب اءام 0.2-0.4				
درابال اءاملا كالهتسا	3 م 3	15 م 3	30 م 3	40 م 3	45 م 3

# يغارفلا شحلاب يئابرهكلال سوقلا رهص نرف

رصنعلا مقرر: KT-VIS



## Introduction

ةلوهسب تابثلل ةلباق داوم ريوطتب مق  
غيفرتلاب روهصملا لزغلا ماظن مادختساب  
مادختساب يبيرجتلا لمعلو شحلال يلاثم  
بلاطا ، نيفلوفوزيچلا ةرولبتملا ريغ داوملا  
ةلاعف جئاتن يلعل لوصحلل نألا

## ديزملا فرعا

جدومن	KT-VIS2	KT-VIS15	KT-VIS50	KT-VIS100
ةعس	ماح 20	ماح 150	ماح 500	ماح 1000
ةقتوب	زتراوك / نورولال ديرتينا			
مازحلا ضرع	ملم 1-10	ملم 1-30	ملم 1-40	ملم 1-70
راودلا مجح	ملم $\phi 200$	ملم $\phi 220$	ملم $\phi 300$	ملم $\phi 300$
ةعرس	ةقيقد / 3000r			
ةسكلم	6.7 * 10-4 pa			
زاغلا لخدأ	رأ			
ةفصملا ةوقلا	طاو وليك 7	طاو وليك 15	طاو وليك 25	طاو وليك 35
ةقاطلا دورم	AC110-480V 50 / 60HZ			
يرايتخا ءعج	شربلاب يساحن بلاق ، ريودتلا ةداغ  دربم ، ءارمحل تحت ةعشألاب ةرارحلا ءجرد سايقم			

يخأ تابلطتم صيصخت نكمي

# رهصل نرف ي فيرعتل ي غارفلا سوقلا نرف

رهننعلال مقرر: KT-VA



## Introduction

رهصل نرف ي غارفلا سوقلا نرف ةوق فشتك ا ، ةيلاع ةعرس . ةيرارحلاو ةطشنل انداعملا ملعت . ثولتل نم ةلخو ، زاغلا درط ريثأت نآلا ديزملا

ديزملا فرعا

جدومن	KT-VA1	KT-VA5	KT-VA25	KT-VA200
مك ةسلا (مك)	1	5-15	25	200
لمعلا دهج (V)	20-40			
يلاجال لمعلا (A)	1000 أ	3000 أ	6000 أ	12000 أ
لاكساب غارفلا طغص	1.3-1.3x10-2			
مطوقلا موح (مم)	Φ25-40 × 400	Φ10-45x1200	Φ30-60x1350	Φ56-150 × 1745
مك ةكبس موح (مم)	Φ60x100	Φ80x135	Φ100x400mm	Φ200x670mm
م دابالا	0.8x0.35x1.8	3.81x3.0x5.21	4.43 × 3.33 × 4.93	7.4x3.4x6.72

# لباقول ريغ يغارفل سوقل نرف ي فيرعتل رهصل نرف كالهتسالل

رهنعل مقرر: KT-VAN



## Introduction

ريغ يغارفل سوقل نرف ايازم فشكس اة  
ةيئابرهك باطقأب دوزملا كالهتسالل لباقل  
لهسو ريغص .ةيلاع راهصنا ةطقن تاذ  
ثاحبالل يلاثم .ةئيبلل قي دصوليغشلتل  
رهصلل ةمواقملا نداعملا يلعة يربخملا  
تاديبركلل او

ديزملا فرعا

راهصنالا ةرارح ةجرذ	3500
غارفة فرغ	أدصلل مواقملا ذالوفلا نم 304
غارفل طغص	لالكساب 3-10 × 5 <
راهصنالا ةردق	مارج 20-500
راهصنالا رايت في نصت	ري بمأ 200-1000
رهص ةطحم	ةيسايق رهص ةطحم 5-7
لمعل زاغ لخدأ	رأ
ةيرايتخا ةفيطو	ةيفاض رهص ةطحم / طفش بص

# يغارفلا طغضلا ديبلت نرف

ررصننعال مقرر: KT-VPS



## Introduction

يغارفلا طغضلا ديبلت نارفأ ميمصت مة رارحلا ةجرد تاذ نخاسلا طغضلا تاقيبطتل كيماري سلاو نداعملا ديبلت ية لالاعلا ية قيقيدلا مكحتلا ةمدقت ملة هتازيم نمضت ، طغضلل ةقوئوم ةنايصو ، ةرارحلا ةجرد سلسلا ليغشتلل آيوق آميمصتو .

ديزملا فرعلا

يوصقلا ةرارحلا ةجرد	ةيؤئم ةجرد 2100
طغضلا قاطن	نط 10-800
ةئفدتلا ةقيرط	تيفارحلا
غارفلا ةجرد	لالساب 6 × 10-3
ةلأف لمع ةحاسم	صيخصتلل ةلباق

## 600T يغارفلا شحلاب نخاسلا طغضلا نرف

نرف: KT-VH



### Introduction

يغارفلا شحلاب نخاسلا طغضلا نرف فشتكا  
ةجرد تاذ ديبلتلا براجتل ممصملا، 600T،  
نإ. ةيحمملا ءاوجلأا وأ غارفلا يف ةيلعلا ةراجل  
، طغضلا ةراجل ةجرد يف قيقدل مكحتلا  
، نامأل تازيمو، ليدعتلل لباقلا لمعلا طغضو  
، ةندعملا ريغ داوملل أيلالم هلعت ةمدقتملا  
قيحاسملاو، كيماريسلاو، نوبركلا تابكرمو  
ةندعملا.

### ديزملا فرعا

طغضلا نم ردي صقأ	نط 600
بلاقلا يراجل رطقلا	ملم 680 Ø
نفعلا ةدام	تيفارجل
ريبك ةني عمج	ملم 500 Ø
دراجل غارفلا ةجرد	للكساب 10
نرفلا مسج لكش	نينتال دحاو
ةئفدتلا ةقيرط	يفيرت
طغضلا ةقيرط	ةدمعأ ةعبراب يكينايكملا طغضلا

# غرف مونيديبيلومل كلس ديبلت نرف

رصن عل مقرر: KT-VMW



## Introduction

يغرف المونيديبيلومل كلس ديبلت نرف إن وهو، مونيلا ةفرغ لكيه وأيسأر لكيه نع ةرابع اهديبلتو ةيندملا داوملا بحسل بسانم يلاعلا غارفلل فورظ تحت اهغيفرتو اهغيفرتو ةبسانم انه أن امك. ةيلاعلا ةرارحل اتاجردو زتراوكل داومل ليسيكورديهلا عزن ةجلعلا

ديزمل فرعا

ةرارح ةجرد	ةيؤم ةجرد 1600
لمعل ةقطنم مجح	Φ60×80 مم، Φ160×160 مم، Φ200×200 مم، Φ300×400 مم، Φ400×500 مم، إلخ.
ةيئهاننلا ةرابلل غارفلل ةجرد	لاكساب 10-4 وأ 10-3
طعصلل اعافترا لدم	ةعاس/لاكساب ≥3
ةقائلل دورم	زتره 50 تلوو 380 لجارم ثالث
نرفلل ةرارح ةجرد ديحوت	±5 °C (غارفلل تحت)
غيفرتلاو ليحمتلا قرط	يلفسلا وأ يبناجال وأ يولعلل
زاغلل غيفرتلاو انحشلل ةيئاقلت ةيامح	نيجورديهلا، نيجورتييلا، نوجرالل
مكحتلا ةقيرط	رهوج اهرابتعاب PLC و سمللاب لمعت LCD ةشاش



# ريغص غارف ننتسغنتلا كلس ديبلت نرف

رصنعنل مقرر: KT-VTW



## Introduction

غارف لاب ننتسغنتلا كلس ديبلت نرف  
جمدم يبيرجت غارف نرف نع ةرابع وه ريغصلا  
يملعل شحبل دعامو تاعامجل لأصيص ممصم  
بساحل مادختساب موحلم ءاطغب نرفلا زيمتي  
يلاخل ليغشتلا نامضل ةغرفم بيبان أو ليلا  
ةعيرس ةيئابرهكل لاليصوتلا . برسلا نم  
امك ، حيصتلا ولقنلا ةيملع لهست ليصوتلا  
ةنم ةيسايقلا ةيئابرهكل لكحتلا ةناخن  
ليغشتلا يف ةحيرمو

ديزل فرعا

## 9.8Mpa ءاوهلا طغص ديبلت نرف

ررضنعلال مقرر: KT-APS



### Introduction

تادعم نع ءرابع ءاوهلا طغص ديبلتال نرف نإ داومال ديبلتال ءءاع مدختست ءينقتال ءيلع تانقت نيب عمجي وهف . ءمدقتال ءيفنخال طغصلاب ديبلتال او يغارفال ديبلتال ءوقلال ءلاعو ءفاثكلال ءلاع كيماريس قيقحتل

ديزلال فرع

ءاوهلا طغص ديبلت نرف	يدومعلال لكيلهلا
لمعلال ءقطنم	Φ100×90mm, Φ200×220mm, لخل.
يلفسال عفرفال عون	Φ300 × 400 مم, لخل.
يقفال ءاونل	250 × 250 × 400 مم, 375 × 375 × 475 مم, لخل.
ءرابال غارفال ءءرد	لخل, لالكساب 10, لالكساب 3-10
طغصلال نم رءق ىصقأ	لالكساب اءيم 9.8, لالكساب اءيم 6, لالكساب اءيم 2, لالكساب اءيم 1.2
ءراح ءءرد	ءيوئم ءءرد 2200 - ءيوئم ءءرد 2000

# يغارفلا ماحللا نرف

رصنعلال مقرر: KT-BF



## Introduction

نارفألا نم عون وه يغارفلا ماحللا نرف، ساحنلاب ماحللا يف ةمدختسملا ةيعانصللا، طبرت يتلا نداعملا ليغشت ةيلمع يهو بوزي وشح ندعم مادختساب ندعملا نم نيثعطق ةيساسألا نداعملا نم لقأ ةراج ةجرد دنع يف ةداع يغارفلا ماحللا نرفأ مدختست ةلصو بلطت يتلا ةدوجللا ةيلع تاقببطللا ةفيظنو ةيوق.

## ديزملا فرع

ةفصملا ةوقلا	طاو وليك 100
ةردقملا ةراجلا ةجرد	ةيؤم ةجرد 700
ةقاطلا دورم	زتره 50، تلووف 380
لمعلا ةقطنم مجح	Φ820×1700□
فاطملا ةياهن يف دراب غارف	6.67×10 <sup>-3</sup> Pa
طغضالاع افترال داعم	ةعاس/الكساب 2
ةراجلا ةجرد يف مكحتلا ةقد	ةيؤم ةجرد ±1



## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل ررقملا  
نصللا ،وشئغنش ت ،ةقئافللا اءولونكلا

