

## راود رخبم 0.5-4L

KE-2 : رصنعلال مقرر



### ةمدقم

ةءافكب "نايلغلا ءضفخنم" تابيذملال لصف داومب ممصم .رتل 0.5-4 راود رخبم مادختساب Telfon + Viton برس ت عنام ، ءدوجل ءيلاع ثولتلانم ءيلاخ ءيلعمل PTFE تامامصو

ديزملال فرعا

ءومن	KRE-202B
ءروراء ريخب ت	مءك 3 / رتل 0.5-4
فتكم	يرطق / ءومع
ءارفال ءءرء	ءءاس / $\leq 2\text{kPa}$
مءءال ءارفا	Teflon + Viton Sealing
ءءرسنال يف مءءال	ءءرسنال ميطن ت سئل بس Knop
ءيناروءل ءءرسنال	ءقيلءل يف ءروء 20-280
ءوقلل باوان ت	ءاوا 60
نلءسءال ءوق	ءاوا ولىك 1.3
ءئءءال قاطن	0-99
ءرارءال ءءرء ءقء	$\pm 2\text{ }^\circ\text{C}$
ءفرل ءقيرط	يئابرهك
ءءاسمل ءفر	ملم 180
لءاوسنال رءانءل ءاصم زاءء	يرالءءال PP فافش ءاطء
ءءالسل ءءامء	ءءائزل ءرارءال ءءرء نم ءءامءال / صرءال اءء / ءءائزل رالءال نم ءءامءال
ءقائل ءورم	زءره 50/60 ، ءلوف 110-240
لمءال ءئيب	5-35 $^\circ\text{C}$
ءاعبا	ملم 550 * 575 * 415
نزو	مءك 20-22