

## 1-5L رتس جاجزلا لعافم

KR-1: رصنعلال مقرر



### عمدقم

ةينالديصلال ككاجتنم لثمألال لجال فشكلا  
ماظن لالخنم ةيجولويبلل وأ ةيئاي ميكلل وأ  
انب صالال 1-5L فالغب يجاجزلا لعافملا  
ةحاتم ةصصملا تارايلال

ديزملا فرع

جدومن	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
لعافملا مجح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5
ةرتسلال مجح	رتل 0.3	رتل 0.6	رتل 0.9	رتل 1.5
عمقلال مجح	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.5
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلا ي ف مكحتلا	ةعرسلا ميطنت سيلبتس Knop			
كيرحتلا ةعرس	ةقيقدلا ي ف ةرود 0-1300			
لمعلا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لالكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةيامح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايئال نم ةيامحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلال داعبالا	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 591 * 520 * 1594
يفاصلال نزولا	مك 19	مك 20	مك 21	مك 34