

1-5L رتس جاجزلا لعافم

KR-1: رصنعلال مقرر



عمدقم

ةينالديصلال ككاجتنم لثمألالحل فشتك
ماظن لالخنم ةيجولويبل وأ ةيئاي ميكل وأ
انب صالال 1-5L فالغب يجاجزلا لعافم
ةحاتم ةصصم لارايلال

ديزمال فرعا

| جدومن | KGR-1 | KGR-2 | KGR-3 | KGR-5 |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| لعافم لاجح | رتل 1 | رتل 2 | رتل 3 | رتل 5 |
| ةرتسلال لاجح | رتل 0.3 | رتل 0.6 | رتل 0.9 | رتل 1.5 |
| عمقلال لاجح | رتل 0.2 | رتل 0.2 | رتل 0.2 | رتل 0.5 |
| متخلال عارف | Teflon + Viton Sealing | | | |
| ةعرسال ي ف مكحتلال | ةعرسال ميطنت سيلبتس Knop | | | |
| كيرحتلال ةعرس | ةقيدلالي ف ةرود 0-1300 | | | |
| لمعلال ةراحترد | ةجرد -80 ~ 250 | | | |
| ةسنكم | لالكساب اجم 0.098 | | | |
| ةمالسلال ةيامح | ةدائزال ةراحترد نم ةيامحل / صرالال أطخ / دئازلال رايئلال نم ةيامحل | | | |
| لمعلال ةئييب | 5-35 °C | | | |
| ةقاطلال دوزم | زتره 50/60 ، تلوف 110-440 | | | |
| ةيلكلال داعبالا | ملم 480 * 420 * 1110 | ملم 480 * 420 * 1110 | ملم 480 * 420 * 1110 | ملم 591 * 520 * 1594 |
| يفاصلال نزولا | مك 19 | مك 20 | مك 21 | مك 34 |