

دحاو يجاز لعافم 1-5L

رصنعلال مقرر: KR-1S



ةمدقم

يلالامال يجازلا لعافمال ماظن لىل عرثعال رىطقتلاو ةىبىكرتلال تالاعافتلال كىرحتلاو ، رتل 200 لىل 1 نم رتخا .حىشرتلاو ، ةرارحلا ةجرد فى مكحتلاو لىدعتلال لباللال KinTek! تىطغ دقل .ةصصملا تاراىلوا

دىزملا فرعا

جدومن	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
لعافمال مجح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5
عمقلال مجح	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.5
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلال فى مكحتلالا	Knop مىطن ت سىلبت س			
كىرحتلالا ةعرس	ةقىقدلالا فى ةرود 0-1300			
لمعلال ةرارح ةجرد	-80 ~ 250			
ةسنكم	لالكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةىامح	ةدئازلالا ةرارحلا ةجرد نم ةىامحل / صرألالا أطخ / دئازلالا رىتلالا نم ةىامحل			
لمعلال ةىب	5-35 °C			
ةقاطلال دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةىلكلالا داعبالا	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 591 * 520 * 1594
فىاصلال نزولا	محك 19	محك 20	محك 21	محك 34