

## رتل 10-50 ةرتس جاجزلا لعافم

KR-10 :رصنعالا مقر



### ةمدقم

تام ادختسالا ددعتم يجاجزلا لعافم لافشتك  
ةيئاي ميكل او ةيئاولدا تاعانصل ل 10-50L  
ةعرس يف قيقد مكحت رفوت. ةيجولويبل او  
، ةمالسل ددعتم ةيامح تادحوو ، كيحتلا  
كي رش ، KinTek ، صيختلل ةلباق تارايخو  
كب صاخلا جاجزلا لعافم.

### ديزمالا فرع

جدومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافم لمح	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
ةرتسل لمح	رتل 3	رتل 6	رتل 10	رتل 16
كيحتلا ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
عروت. سيلعلا	م س / نتوين 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مخلاء انيم	PTFE			
ةعرسلا يف مكحتلا	ةعرسلا ميظنت سيلبتس Knop			
كيحتلا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650			
لمعلا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسل ةيامح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايحتلا نم ةيامحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
سيلكلا داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يفاصلان زولا	مجمك 75	مجمك 125	مجمك 135	مجمك 140