

رتل 10-50 ةرتس جاجزلا لعافم

KR-10 :رصنعالا مقر



Introduction

تام ادختسالا ددعتم يجاجزلا لعافم لافشنتك
ةيئاي ميكل او ةيئاولدا تاغانصلل 10-50L
ةعرس يف قيقد مكحت رفوت ي .ةيجولوي بل او
، ةمالسلل ددعتم ةيامح تادحوو ، كيحتلا
كي رش ، KinTek ، صي صختلل ةلباق تاراخي و
كب صاخلا جاجزلا لعافم .

ديزمالا فرع

جدومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافملا محح	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
ةرتسللا محح	رتل 3	رتل 6	رتل 10	رتل 16
كيحتلا ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
عروت .ىلعالا	م س / نتوين 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مختلا ءانيم	PTFE			
ةعرسلا يف مكحتلا	ةعرسلا ميظنت سيلبتس Knop			
كيحتلا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650			
لمعالا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسللا ةيامح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايتلا نم ةيامحلا			
لمعالا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يفاصللا نزولا	مجمك 75	مجمك 125	مجمك 135	مجمك 140