

## راود رخبم رتل 10-50

رصنعلال مقرر: KE-50



### ةمدقم

ةءافكب نايلغللة ةضفخنم تابيذملا لصف داومب نومضم ءادأ. KT راودلا رخبملا مادختساب نرمن يراي عم ميمصتو ةدوجللة ةيلاع

### ذي زملا فرع

| جدومن                   | KRE-2010  | KRE2020               | KRE2050               |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ةروراق ريخبت            | رتل 10  | رتل 20                | رتل 50                |
| ةروراقال مجح            | ملم 50 / 125  | ø125mm                | ø125mm                |
| ريخبتال ةعرس            | 3.2L / H ةطساوب H2O   | 5L / H ةطساوب H2O     | 9L / H ةطساوب H2O     |
| ةروراق ريوت ةءاع        | رتل 5   | رتل 10                | رتل 20                |
| ءارفال ةجرد             | ءعاس / ≤2kPa  |                       |                       |
| متخلال ءارف             | Teflon + Viton Sealing  |                       |                       |
| ةعرسال يف مكحتال        | ةعرسال ميطنت سيلبستسبون   |                       |                       |
| كرحملا ةوق              | طاو 90  | طاو 120               | طاو 180               |
| ةينارودلا ةعرسال        | 0-120 ةقيدلا يف ةرود  |                       |                       |
| ءفرللة ةقيرط            | يئابرهك   |                       |                       |
| ءفاسملا ءفر             | ملم 180   |                       |                       |
| نيخستال ةوق             | طاو وليك 3  |                       |                       |
| ةئفدلال قاطن            | 0-99  |                       |                       |
| ءرارللة ةجرد ةقد        | ± 1   |                       |                       |
| لئوسلال رتانتل داصم زاھ | ي رايتخ) PP فافش ءاطغ   |                       |                       |
| ةمالسللة ةيماح          | ةءازللة ءرارللة ءجرد نم ةيماحلا / ضراللا أطخ / ءازللة رايتال نم ةيماحلا |                       |                       |
| لمعللة ةئييب            | 5-35 °C   |                       |                       |
| ةقائلل ءوزم             | رتل 110-440 ، 50/60   |                       |                       |
| ءيلكلل ءاعبالا          | ملم 1050 * 580 * 1950   | ملم 1100 * 600 * 2100 | ملم 1300 * 720 * 2300 |