

## رتل 10-50 يداحاً يجاجز لعافم

رصنعلال مقرر: KR-10S



### ةمدقم

هب قووثوم دحاو يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له أقيقد أمكحت 10-50L انلعافم رفوي ؟كربتخمل تازيمو ، أمئاد أمعدو ، كييرحتلاو ةرارحلا ةجرد يف ، ريطقثلاو ، ةيبيكرتلا تاللعافثلل نامأ صيصختلل ةلباقلال KinTek تاراخي .ديزمل او ةيبلتلا انه أصيصخ ةممصملا تامدخال او كئاجايتح .

### ديزملال فرعا

حذومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافملا مجح	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
كييرحتلا ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
غروت .ىلألا	م س / نتوين 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مخلاءنيم	PTFE			
ةغرسلا يف مكحتلا	ةغرسلا ميطنت سيلبتس بون			
كييرحتلا ةغرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650			
لمعلا ةرارح ةجرد	-80 ~ 250			
ةسكسة	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسلا ةيامح	ةدئازلا ةرارحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا اطح / دئازلا رايثلا نم ةيامحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يفاصلال نزولا	مجم 75	مجم 125	مجم 135	مجم 140