

لعافت مامح رتل 10 عس نيخستلاب ديربتلاريودت زاهج ةتبات ةرارح ةجرذب ةضفخنم ةرارح ةجرذب ةيلاع ةرارح ةجرذب KCBH-10: رصنعلا مقرر



ةمدقم

KinTek KCBH زاهج عم لاعفلا ربتخملا ءادأ برج ميمصت رفوي. ديربتلا ءوئفدتلل 10L ريودتو ديربتو نيخست فئاظو لماشلا ربتخملا ءوئفدتلل ءادختسلا ءوئفدتو.

ديزملل فرعا

ءومن	لائسلا مءح	ل.مغلا ءرارح ءجرذب	ديربتلا ءردق	ءلماشلا ءوقلا	رءال وءملا لءعم	رارقسلا ءرارح ءجرذب	(مم) ءاعبالا
KCBH10-10		-10-200 °C	ءا و 1865-860				
KCBH10-20		-20-200 °C	ءا و 2140-359				
KCBH10-30		-30-200 °C	ءا و 1415-490	ءا و لىك 7			540 * 440 * 800
KCBH10-40	رتل 10	-40-200 °C	ءا و 1460-501		م 20 ءوقء / رتل 20	+/- 2 °C	
KCBH10-60		-60-200 °C	ءا و 1950-270				
KCBH10-80		-80-200 °C	ءا و 1978-240	ءا و لىك 7.5			630 * 550 * 1400