

راسم لار ي ص ق ري ط ق ت ر ت ل 10

ر ص ن ع ل ل م ق ر : SPD-10



ة م د ق م

ة ل و ه س ب ة ط ل ت خ م ل ل ل ء ا و س ل ا ة ي ق ن ت و ج ا ر خ ت س ا
10 ر ا س م ل ا ر ي ص ق ري ط ق ت ل م ا ط ن م ا د خ ت س ا ب
ة ج ر د ب ن ي خ س ت و ة ي ل ا ع ة ي ء ا ب ر ه ك ة س ن ك م . ر ت ل
ة . ة ل ا ث م ج ء ا ت ن ل ة ض ف خ ن م ة ر ا ح

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة ي ج ا ج ز ل ا ي ن ا و ا ل ا	ج ا ج ز ل ا ة د ا م	3.3 ت ا ك ي ل س ر و ب ل ا ي ل ا ع ج ا ج ز
	ة ر و ر ا ق ل ا م ج ح	10 ر ت ل
	ل ا ب ق ت س ا ق ر و د	2 * 1000 ل م
ة ا ب ع ء ء ة ف د ت ل ا	ة د ر ا ب ة د ي ص م	ف ا ج ل ا د ي ل ج ل ا ع و ن ف ت ك م
	ن ي خ س ت ل ا ة و ق	2100 ط ا و
	ة ر ا ح ة ج ر د ق ا ط ن	RT-380 °C
	ة ر ا ح ل ا ن ا ز ي م	PT100
	ك ي ر ح ت ل ا ة ق ي ر ط	ي س ي ط ا ن ع م
	ك ي ر ح ت ل ا ة و ق	40 ط ا و
د ي ر ب ت ل ا م ي م ع ت	ك ي ر ح ت ل ا ة ع ر س	50-2000 ة ي ق ي د ل ا ي ف ة ر و د
	ة ر ا ح ة ج ر د ق ا ط ن	-10-99
	ي ط ا ي ت ح ا ل ا م ج ح	10 ر ت ل / 200 * 180 * 160 م ل م
غ ا ر ف ة خ ص م	ة خ ص م ل ا ق ف د ت	6 ر ت ل / ة ق ي د
	ة خ ص م ل ا ع و ن	ة ل ح ر م ل ا ة ي ء ا ن ت ة ر ا و د ة خ ص م
	خ ص ل ا ل د ع م	ز ت ر ه 60 د ن ع ء ي ن ا ت / ر ت ل 2.6 : ز ت ر ه 50 د ن ع ء ي ن ا ت / ر ت ل 2.2
	ق ل ط م ل ا ط غ ص ل ا	3Pa
	ة و ق ل ا م ي ق ت	400/370 ط ا و و ل ي ك
ت ا ل ي ص و ت	ي ف ا ص ل ا ن ز و ل ا	21 م ج ك
	د ي ؤ م	ن ي ل ف ل ا ن م ة ق ل ح ع م م 150 * 150 س ب ق م
	غ ا ر ف ب ي ب ا ن ا	ن و ك ي ل ي ل س ل ا م و ط ر خ
	ك ي ك ل ب ش م	س ل ي ك س ا ل ب / SS
	ة ر ا ح ل ا ن ا ز ي م	م س 30 ل و ط ب °C 0-200 ق ا ط ن