

1400 °C رثد نرف

رصنعن لال مقرر: KT-14M



ةمدقم

ةيلاع ةراح ةجرد يف قيقد مكحت يلعل لصلح
KT-14M نرف عم ةيؤئم ةجرد 1500 يلإ لصلح
Muffle. سمللاب لمعت ةيكد مكحت ةدحوب دوزم.
ةروطتم لزعل داومو.

ديزملال فرعل

نرفال رارط	KT-14M
يوصقلا ةراحلا ةجرد	1400°C
ةتبات لمعل ةراح ةجرد	1300°C
ةفرغل ةدام	ةينابايلال انيمولالال فايلا
نيحسسال رصنع	نوكيليسال ديبرك
نيحسسال لدعم	0-20 °C/دقي
ةراحلا ةجرد رعلشسم	5 وعولال نم يرارح جوز
ةراحلا ةجرد يف مكحتال زاها	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهاج PID مقرر مكحت زاهاج
ةراحلا ةجرد يف مكحتال ةقيد	±1°C
ةراحلا ةجرد ماظنات	±5°C
ةئيابهركال ةقاطلال رصم	زتره 50/60، تلووف 110-220 ددرتم رايت

ةفرغلل ةيسايقلا ماأجالال نوزخم

م (م) ةفرغلل مآح	رتل (رتل) لالغفال مآحال	م (م) ةفرغلل مآح	رتل (رتل) لالغفال مآحال
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
150 × 150 × 150 × 150	3.4	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

ةمآحو ليمغلالا ميمصت ماأجالال لوبق متي

دجوي ال	فصولا	ةيمكلال
1	نرف	1
2	ةيرارح ةلتك	1
3	ةقتوبالال طقلم	1
4	ةراحلال مواقم زافق	1
5	ليغسسال ليلد	1