

1400 °C رثد نرف

KT-14M: رصنعلال مقرر



Introduction

هذالاع ةراخ ةجرد يف قيقدم كحت ىلع لصح
KT-14M نرف عم ةيؤئم ةجرد 1500 ىل لصت
Muffle. سمللاب لمعت ةيكد م كحت ةدحوب دوزم.
ةروطتم لزعا داومو.

ديزملا فرعا

نرفال رارط	KT-14M
يوصقلا ةراخ ةجرد	1400°C
ةتبات لمع ةراخ ةجرد	1300°C
ةفرغلا ةدام	ةيناباىلا انيمولال فاىلا
نيخسئال رصنع	نوكيلىسلا ديبرك
نيخسئال لدعم	0-20 °C/دقي
ةراخ ةجرد رعشئسم	5 وعوللا نم يراخ جوز
ةراخ ةجرد يف م كحتلا زاخ	سمللاب لمعت ةشاشب PID م كحت زاخ/ PID يمقر م كحت زاخ
ةراخ ةجرد يف م كحتلا ةقء	±1°C
ةراخ ةجرد ماظئنا	±5°C
ةئئابرهلكل ةقائلا رصم	زئره 50/60، تلوفا 110-220 ددرتم رايئ

ةفرغلل ةيسايقلا ماخألا نوزم

مخ (م) ةفرغلا مخ	رتل) لعاغلا مخ	مخ (م) ةفرغلا مخ	رتل) لعاغلا مخ
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
150 × 150 × 150 × 150	3.4	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

هه مخو ليمعلا ميمصئ ماخأ لوبق مئ

دوى ال	فصولا	ةيملكلا
1	نرف	1
2	ةيراخ ةلتك	1
3	ةقتوبال طقلم	1
4	ةراخ لل مواقم زافق	1
5	ليغشئال ليد	1