

نرفو ةيؤئم ةجرد 1700 ةراح ةجرب يللمعم زتراوك بوبنأ نرف انيمولأل نم يبوبنأ

KT-TF17: رصنعل مقرر

ةمدقم

ققحت ؟ ةراحلا يلاع يبوبنأ نرف نع ثحبت له
ةيؤئم ةجرد 1700 ةراح ةجرب بوبنأل نرف نم
تاقىببطلل يلاثم . انيمولأل بوبنأ عم
ةيؤئم ةجرد 1700 ىتح ةيغانصل او ةيحبلا

ديزملل فرعا



نرفال زارط	KT-TF17	KT-TF17 Pro
ةراحلا ةجرد مكحتم	ي مقر PID مكحتم	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحتم
ةددعتم جم انرب تادادعا	ال	معن
رايتلا عاقلنا دعب ليغشتلا ةداعا	ال	معن
يوصقلا ةراحلا ةجرد	ةيؤئم ةجرد 1700	
ةتباتلا لمعل ةراح ةجرد	ةيؤئم ةجرد 1650	
نرفال بوبنأ ةدام	Al2O3 ةدوجلا ةيلاع انيمولأ	
نرفال بوبنأ رطق	مم 30 / 40 / 60 / 80 / 100	
نيخستلا ةقطنم لوط	مم 300 / 450 / 600 / 800	
نيخستلا ةقطنم ةيمك	قطانم 1-10	
غارفا قلاغ لح	O ةقلح عم SS 304 ففش	
ردقملا غارفا طغض	روت 0.001 / 10E5 اب	
ردقملا يبايحا إل طغضلا	روت 0.02 / 150 اب اجم	
ةرحلا ةدام	Al2O3 ةيئاباي انيمولأ فايلا	
نيخستلا رصنع	كلس فلم Cr2Al2Mo2	
نيخستلا لدغم	ةقيد/ةيؤئم ةجرد 0-10	
ةراحلا ةجرد رغشتسم	B عونلا نم يراح جودزم	

ةراحلا ةجرد ي ف مكحتملا ةقد ةيؤئم ةجرد ± 1

ةراحلا ةجرد ديحوت ةيؤئم ةجرد ± 5

ةيئابرهكلا ةقاطلا دوزم زتره 50/60 ، تلو 110-220 ددرتم رايت

نيخستلا قطانم لوطا وىرأل Al2O3 انيمولأل بيبانأ امأ صيصخت نكمي

مقرر	فصول	ةيمكلا
1	نرف	1

2	انيمولاً بوبناً	1
3	غارف ةفش	2
4	بوبنألل ةيرارح ةلتك	2
5	بوبنألل ةيرارح ةلتك فاطخ	1
6	ةرارحلل مواقم زافق	1
7	ليغشتلا لىلد	1