

# انيمولأل بوبنأ عم 1700 °C بوبنأل نرف

KT-TF17 :رصنعلال مقر



## ةمدقم

ققحت ؟ةرارللا يلا ع ي بوبنأ نرف نع ثحبت له بوبنأ عم 1700 °C ي بوبنأل نرفلا نم تاق ي بطللاو ثا بألل يلا ثم . انيمولأل ةيوئم ةجرد 1700 ىتح ةيغانصللا

## ديزملال فرع

نرفال زارط	KT-TF17	KT-TF17 Pro
ةرارللا ةجرد ي ف مكحتلا زاهج	PID ةي مقمر مكحت ةدحو	سمللاب لمعت PID مكحت ةشراش
جماربالا ددعت م ق بسم دادع	ال	معن
يئابرهكلال رايتلا ع اطاقن ليغشت ةداع	ال	معن
يوصقلا ةرارللا ةجرد	1700°C	
ةتبات لمع ةرارح ةجرد	1650°C	
نرفال بوبنأ ةدام	ةدوخللا ةيلاع Al2O3 انيمولأل	
نرفال بوبنأ رطق	م 30/40/60/80/100	
نيخسستلا ةقطنم لوط	م 300 / 450 / 600 / 800	
نيخسستلا ةقطنم ةيكم	قطنم 1-10	
غارفاللا مئخ لولح	O ةقلا عم SS 304 ةفش	
ردقماللا عيرفتلا طغض	0.001Pa/10E5 torr	
ردقماللا بجوماللا طغض	روت 0.02 لالسا ب اجم 150	
ةفرغللا ةدام	ةينابايللا Al2O3 انيمولأل فايلا	
نيخسستلا رصنع	كالا سأل سأل Cr2Al2Mo2	
نيخسستلا لدعم	ةقيد 0-10 °C /	
ةرارللا ةجرد رعشتسم	B عونللا نم يرارح جوز	

ةرارللا ةجرد ي ف مكحتلا ةقد ±1°C

ةرارللا ةجرد ماظنلا ±5°C

ةيئابرهكللا ةقاطلا رصم زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم رايت

نيخسستلا ةقطنم لوطو رخاللا Al2O3 انيمولأل بوبنأ مئخ صيصيخت نكمي

دجوي ال	فصولا	ةيمكللا
1	نرف	1
2	انيمولأل بوبنأ	1
3	ءاوللا عيرفت ةفش	2

4	ةبب ونبأ ەرارح ەلتك	2
5	ةبب ونبأ الة ەرارح الة ەلتكل فاطخ	1
6	ەرارح لل مواقم زافق	1
7	لئغشتللا لئلد	1