

1700 °C هيف مكحتمالا يوجلا فالغلانرف

نرفنعلال مقرر: KT-17A



ةمدقم

KT-17A مكحتلال عضاخلال يوجلا فالغلانرف غيرفتة ينقتو، ةيؤم ةجرد 1700 نيخست ةدحوو، PID ةراجلال ةجرد يف مكحتلالو، ةاوהלالمعت تامادختسالال ةددعتم ةيكد مكحتة ربتخملال تامادختسالال TFT سمللاب ةيعانصلالو.

ديزمالا فرعا

نرفال زارط	KT-17A
يوصقلا ةراجلال ةجرد	1700°C
ةتبات لمع ةراجلال ةجرد	1600°C
غيرفتالاطغص	0.1 لال كساب اجم
غيرفتالاماص	ةرباماص
ةفرغلال ةدام	ةينابالال انيمولالال فايلا
نيخستال رصنع	مونيدبيلومال ديبليلسيدي
نيخستال لدغم	0-20 °C/دقيقة
ةراجلال ةجرد رغشتسم	B غونلال نم يرارجلوز
ةراجلال ةجرد يف مكحتلال زاغ	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ PID يمقرر مكحت زاغ
ةراجلال ةجرد يف مكحتلال ةقد	±1°C
ةراجلال ةجرد ديحوت	±5°C
ةئيابرهكالال ةقاطال رصم	زتره 50/60، تلوف 110-220 ددرتم رايت

ةفرغللال ةسايقلال ماججالال نوزخم

ةفرغللال ماججالال (مم)	رتلال لالاعفال ماججالال (رتل)	ةفرغللال ماججالال (مم)	رتلال لالاعفال ماججالال (رتل)
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
120 × 120 × 130	2	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

ةمحوو ليعمالال ميمصت ماججالال لوبق متي

دجويال	فصولال	ةيمكلال
1	نرف	1
2	ةيرارجلال ةلتك	1
3	ةقتوبالال طوقلم	1
4	ةراجلال لال موام زافق	1

