

1700 °C هيف مكحتمالا يوجلا فالغلانرف

رصنعلال مقرر: KT-17A



ةمدقم

KT-17A مكحتلل عضاخلال يوجلا فالغلانرف غيرفت ةينقتو ، ةيؤئم ةجرد 1700 نيخست ةدحوو ، PID ةرارحلال ةجرد يهف مكحتلالو ، ءاوهلال لمعت تامادختسالال ةددعتم ةيكد مكحت ةيربتخملال تامادختسالال TFT سمللاب ةيعانصلالو .

ديزمالا فرعا

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| نرفال زارط | KT-17A |
| يوصقلا ةرارحلال ةجرد | 1700°C |
| ةتبات لمع ةرارحلال ةجرد | 1600°C |
| غيرفتالاطغص | 0.1 لال كساب اءيم |
| غيرفتالاماص | ةرب اامص |
| ةفرغلال ةدام | ةينابالال انيمولالال فايلأ |
| نيخستال رصنع | مونيدبيلومال ديبليسيدي |
| نيخستال لدعم | ةقيد/د°C 0-20 |
| ةرارحلال ةجرد رغوشتسم | B غونلال نم يرارح جوز |
| ةرارحلال ةجرد يهف مكحتلال زاها | سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهاج PID يهف مقرر مكحت زاهاج |
| ةرارحلال ةجرد يهف مكحتلال ةقد | ±1°C |
| ةرارحلال ةجرد ديحوت | ±5°C |
| ةئيابرهكالال ةقاطال رصم | زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم رايت |

ةفرغللال ةيسايقلال اءجالال نوزخم

| ءفرغللال مءم (م) | رلال لالءفال مءم (رل) | ءفرغللال مءم (م) | رلال لالءفال مءم (رل) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100 × 100 × 100 | 1 | 300 × 300 × 400 | 36 |
| 120 × 120 × 130 | 2 | 400 × 400 × 400 × 400 | 64 |
| 150 × 150 × 150 × 200 | 4.5 | 500 × 500 × 500 × 500 | 125 |
| 200 × 200 × 200 × 200 | 8 | 600 × 600 × 600 × 600 | 216 |
| 200 × 200 × 200 × 300 | 12 | 800 × 800 × 800 × 800 | 512 |

ءمءمءم ليلعملال ميمصت اءجالال لوبق مءم

| ءءوي ال | فصولا | ةيمكلال |
|---------|--------------------|---------|
| 1 | نرف | 1 |
| 2 | ةيرارح ةلتك | 1 |
| 3 | ةقتوبالاطقلم | 1 |
| 4 | ةرارحلال مءام زافق | 1 |

