

1700 °C هيف مكحتمال يوجل الفالغل نرف

رصنعلال مقرر: KT-17A



Introduction

KT-17A مكحتلل عضاخلال يوجل الفالغل نرف غيرفت ةينقتو ، ةيؤئم ةجرد 1700 نيخست ةدحوو ، PID ةرارحلل ةجرد يف مكحتلالو ، ءاوהל لمعت تامادختسالال ةددعتم ةيكد مكحت ةيربتخمل تامادختسالال TFT سمللاب ةيعانصلالو .

ديزمالا فرعا

نرفال زارط	KT-17A
يوصقلا ةرارحلل ةجرد	1700°C
ةتبات لمع ةرارحلل ةجرد	1600°C
غيرفتال طغص	0.1 لالساب اجم 0.1
غيرفتال مامص	ةرب مامص
ةفرغلل ةدام	ةينابالال انيمولالال فايلا
نيخستال رصنع	مونيدبيلومال ديبلسي دي
نيخستال لدغم	0-20 °C/دقي
ةرارحلل ةجرد رغوشتسم	B غونل نم يرارحلل جوز
ةرارحلل ةجرد يف مكحتلال زاغ	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ PID يمقرر مكحت زاغ
ةرارحلل ةجرد يف مكحتلال ةقد	±1°C
ةرارحلل ةجرد ديحوت	±5°C
ةثبابرهكلال ةقاطال رصم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم رايت

ةفرغلل ةسايقلال ماجحلأل نوزخم

ةفرغلل ماجحل (مم)	رتل) لالاعفال ماجحل	ةفرغلل ماجحل (مم)	رتل) لالاعفال ماجحل
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
120 × 120 × 130	2	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

ةمحوو ليلعملال ميمصت ماجحلأل لوبق متي

دجوي ال	فصولا	ةيمكلال
1	نرف	1
2	ةرارحلل ةلتك	1
3	ةقتوبال طوقلم	1
4	ةرارحلل مواقم زافق	1

