

## 1700 °C توصيل متاك نرف

رصنع ال مقرر: KT-17M



### ةمدقم

مترك ال نرف عم ةرارح الاب قئاف مكحت يلع لصحاح  
ةجردل يكذ قيقد جلاع م ب دوزم . ةيؤئم ةجرد 1700  
سمل الاب لمعت ةشاشب مكحت زاهج و، ةرارح ال  
لصي قيقد نيخستل ةروطتم لزع داومو TFT  
! نآل بلطا . ةيؤئم ةجرد 1700 يل

### ديزم ال فرعا

نرف ال رارط	KT-17M
يوصق ال ةرارح ةجرد	1700°C
ةتبات لمع ةرارح ةجرد	1600°C
ةفرع ال ةدام	ةيناب ال انيمو الال فايلا
نيخستل رصنع	مونيدب لوم ال ديبل سيدي
ميخستل لدعم	0-20 °C/دق
ةرارح ال ةجرد رعشتسم	B وول ال نم يرارح جوز
ةرارح ال ةجرد يف مكحت ال زاهج	سمل الاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج/ PID يمقر مكحت زاهج
ةرارح ال ةجرد يف مكحت ال ةقذ	±1°C
ةرارح ال ةجرد ديحوت	±5°C
ةئيابه ال ةقاطل رصم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم رايت

ةفرع ال ةسياسي ال اءال اوزم

ءفرع ال مءح (مم)	رئل ل اعفل المءح ال (رئل)	ءفرع ال مءح (مم)	رئل ل اعفل المءح ال (رئل)
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
120 × 120 × 130	2	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

ءمءح و ليمع ال ميمصت مءح لوبق مءي

ءوي ال	فصولا	ةيم كلل
1	نرف	1
2	ةرارح ةلتك	1
3	ةقوتوب ال طقلم	1
4	ةرارح ال مءاقم زافق	1
5	ليغشت ال ليلد	1